



La imatge pot diferir del producte original.

#### ACTUACIÓ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Kappa                 |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 1000 kg               |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 800 kg                |
| Conducció elèctrica        | No                    |
| Inoxidable                 | No                    |
| Tracidad de carga estàtica | 2000 kg               |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                 |
| Alçada total               | 305 mm                |
| Àmplia general             | 110 mm                |
| Pes total                  | 5,65 kg               |

#### SUPORT

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Material d'habitatge | ferro fos o ferro forjat, pesat              |
| Forquilla Forma      | Ample, Reforçat                              |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable |
| Color                | Passivat blau                                |
| Desplaçament         | 61 mm                                        |
| Scio de giro         | 187,5 mm                                     |
| Sterferencia de giro | 375 mm                                       |
| Lubrication nipple   | 1                                            |
| Dome Dictel          | 111 mm                                       |

#### RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Alumini                       |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Fos                |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Eix                                 | Estirada de nou               |
| Roda de color                       | Amarillo de mel (RAL1005)     |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diametralització                    | 250 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 55 mm                         |
| Corporació ample                    | 55 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                    |

#### FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 135 mm            |
| Placa ampla                           | 110 mm            |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 105 mm            |
| Placa de diàmetre                     | 11 mm             |

