

ZETA REVERSE

468STOP125P63

EAN 4031582398434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta reverse
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel à ressort
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	560 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1400 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	164 mm
Largeur totale	96 mm
Poids global	2.87 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, très lourde
Forme Chape	Galbé, Renforcé
Pivot	Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	117.5 mm
Diamètre d'encombrement	235 mm
Diamètre du dôme	96 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	105 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

ZETA REVERSE

468STOP125P63

EAN 4031582398434

Numéro de commande 00860852

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

