製品情報

# LEVINA

5377XSP100R05-28x45

EAN 4031582360295



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●●○ |
| 摩擦 | ●●●●○ |
| 耐食性 | ●●●●○ |

## コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Levina |
| ハウジングタイプ | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 導電性 | はい |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲（最小） | -10 °C |
| 最大温度範囲 | 40 °C |
| 取付高 | 137 mm |

## ハウジング

| | |
|---|---|
| 住宅用建材 | ポリアミド |
| フォーク形状 | スリム |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット | 36 mm |
| 旋回半径 | 98 mm |
| 旋回径 | 196 mm |

## 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | ポリアミド、導電性 |
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型、導電性 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度（D） | 40 ショアD |

## フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | ソリッドステム、丸型 |
| ボルト径 | 28 mm |
| ボルト長 | 45 mm |

ユニバーサルデザイン賞

ドイツデザイナークラブ

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LEVINA

5377XSP100R05-28x45

EAN 4031582360295

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings




