



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Galea                           |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno totale |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                          |
| Elettricamente conduttivo           | ✓                               |
| Portata statica                     | 200 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                           |
| Altezza totale                      | 141 mm                          |
| Larghezza complessiva               | 66 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,523 kg                        |

### RUOTA

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene, elettricamente conduttivo |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica, elettroconduttiva   |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano                         |
| Parafili                    | Con parafili                             |
| Diametro                    | 100 mm                                   |
| Larghezza battistrada       | 30 mm                                    |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A                               |

### SUPPORTO

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materiale                 | Poilammide           |
| Forma della forcella      | Chiuso               |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere |
| Disassamento              | 40 mm                |
| Raggio di piroettamento   | 128 mm               |
| Ingombro di piroettamento | 256 mm               |
| Diametro cuffia superiore | 59 mm                |

### FISSAGGIO

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio                | Placca rettangolare, distanza Fori per US |
| Lunghezza della piastra          | 95 mm                                     |
| Larghezza della piastra          | 70 mm                                     |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 44,5 mm                                   |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 52 mm                                     |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 72 mm                                     |
| Larghezza foro piastra (massima) | 76 mm                                     |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                                     |

# GALEA

5077YGH100P52

EAN 4031582399653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

