PRODUKTINFORMATION

# ULTRATECH

## ICP 200x50-Ø20 HL60

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Aluminium |
| Hjulbanemateriale | Ultratech polyurethan, Støbt |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjul farve | Safirblå (RAL5003) |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 200 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Aksel Huldiameter | 20 mm |
| Navlængde | 60 mm |
| Fælgbredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●●○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Ultratech |
| Type | Hjul |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 800 kg |
| Belastning ved 6 km/t | 640 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 1600 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Samlet vægt | 1,29 kg |


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ULTRATECH

ICP 200x50-Ø20 HL60

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ULTRATECH

ICP 200x50-D20 HL60

