

# AGILA TWIN

2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Agila twin                        |
| Emisia de CO2 (categoria 3)       | 1.41                              |
| Tip                               | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Înălțime totală                   | 99 mm                             |
| Lățime totală                     | 71 mm                             |
| Greutate totală                   | 0,52 kg                           |

## FURCA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, medie |
| Formă Furcă               | Carcasă Roată dublă  |
| Rulment pivotant          | Două curse de mingi  |
| Culoare                   | Gri semnal (RAL7004) |
| Offset                    | 31,4 mm              |
| Raza de pivotare          | 72,5 mm              |
| Interferență pivotantă    | 145 mm               |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă               |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc termoplastic        |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Roată                                   | Gri argintiu (RAL7001)      |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 75 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 25 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A               |

## RACORD

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare           | Orificiu pentru șurub |
| Diametrul găurii Șurub | 10,3 mm               |