



### PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Agila   |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg  |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 200 kg  |
| Plage de température (minimale) | -25 °C  |
| Plage de température (maximale) | 80 °C   |
| Hauteur                         | 188 mm  |
| Largeur totale                  | 60 mm   |
| Poids                           | 1.33 kg |

### CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 36 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm |
| Diamètre du dôme        | 60 mm  |

### ROUE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre                 | 150 mm |
| Largeur du bandage       | 32 mm  |
| Largeur du corps de roue | 32 mm  |

### RACCORD

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Diamètre du trou central    | 28 mm |
| Longueur de la vis          | 45 mm |
| Position de la tige filetée | 19 mm |
| Nombre de trous de fixation | 2     |

