INFORMACJE O PRODUKCIE

# INTEGRAL TWIN TORSION

## 3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

EAN 4031582382556



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●○○ |
| Hałas ruchowy | ●●●○○ |
| Odejście | ●●●●○ |
| Odporność na korozję | ●●●○○ |

### PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Integral twin torsion |
| Typ | Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna |
| Standardowy | EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych |
| Nośność przy 3 km/h | 125 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Tak |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 375 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -30 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| Wysokość całkowita | 150 mm |
| Szerokość całkowita | 62 mm |
| Certyfikacja | Testowane i monitorowane przez TÜV Süd |

### OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Arkusz stalowy, ciężki |
| Kształt Widelec | Obudowa na dwa Koło |
| Łożysko obrotowe | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg | 37,5 mm |
| Promień działania koła | 100 mm |
| Zasięg działania koła | 200 mm |

### KOŁO

| | |
|---|---|
| Materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne |
| Osłony gwintu | Z osłoną gwintu |
| Średnica | 125 mm |
| Szerokość Bieżnia | 12 mm |
| Twardość Bieżnia (D) | 40 Shore D |

### MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka |
| Średnica Trzpień | 32 mm |
| Długość Trzpień | 51 mm |
| Wskazówka | Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. |

Nagroda German Design Award

Nagroda Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH