



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Linea                           |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno totale |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 130 kg                          |
| Elettricamente conduttivo           | No                              |
| Inossidabile                        | No                              |
| Portata statica                     | 260 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                           |
| Altezza totale                      | 148 mm                          |
| Larghezza complessiva               | 82 mm                           |

## SUPPORTO

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materiale di costruzione  | Poilammide                       |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato               |
| Cuscinetto del supporto   | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore                    | Grigio bianco (RAL9002)          |
| Disassamento              | 40 mm                            |
| Raggio di piroettamento   | 129 mm                           |
| Ingombro di piroettamento | 258 mm                           |
| Diametro cuffia superiore | 52 mm                            |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                       |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato           |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 125 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 20 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                       |

## FISSAGGIO

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio                | Placca rettangolare, distanza Fori per US |
| Lunghezza della piastra          | 95 mm                                     |
| Larghezza della piastra          | 70 mm                                     |
| Lunghezza foro piastra (minima)  | 72 mm                                     |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 76 mm                                     |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 44,5 mm                                   |
| Larghezza foro piastra (massima) | 52 mm                                     |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                                     |

# LINEA

5947UAP125P52 RAL9002


EAN 4031582352283



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---



Club del  
progettista  
tedesco



Premio  
Interzum



Premio di  
Design IF