

INTEGRAL TWIN TORSION

3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

EAN 4031582382556



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Integral twin torsion
Typ	Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna
Standardowy	EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych
Nośność przy 3 km/h	125 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Tak
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	375 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-30 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	150 mm
Szerokość całkowita	62 mm
Certyfikacja	Testowane i monitorowane przez TÜV Süd

OBUDOWA

Materiał obudowy	Arkusz stalowy, ciężki
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor	pasywowany na niebiesko
Wysięg	37,5 mm
Promień działania koła	100 mm
Zasięg działania koła	200 mm

KOŁO

Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Oslony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	12 mm
Twardość Bieżnia (D)	40 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień	32 mm
Długość Trzpień	51 mm
Wskazówka	Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łożek szpitalnych.

Nagroda
German
Design
AwardNagroda
Red Dot
Design
Award