

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Integral assist
Typ	Kółko obrotowe z Blokadą kierunkową
Nośność przy 4 km/h	150 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Kompatybilne z WeAssist	1
Nośność statyczne	450 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	183 mm
Szerokość całkowita	110,5 mm
Waga całkowita	5,01 kg
Typ ochrony	IPX6 (tylko dla komponentów elektronicznych po zainstalowaniu)
Dopuszczalna temperatura otoczenia	Temperatura pracy od 5 °C do 40 °C, wilgotność powietrza 20% - 80%

OBUDOWA

Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor	Szary biały (podobny RAL9002)
Wysięg	40 mm
Promień działania koła	115 mm
Zasięg działania koła	230 mm
Średnica kopuły	110,5 mm

KOŁO

Materiał ciała	Stal, żelazo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Silnik Piasta
Kolor Bieżnia	Szary blaszkowy (RAL7015)
Ostony gwintu	Zintegrowany ochroniacz gwintu
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Twardość Bieżnia (A)	85 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
---------------	---



Nagroda
Red Dot
Design
Award

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°


EAN 4031582550405

Numer zamówienia 900000050

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Nagroda
Red Dot
Design
Award

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405

Numer zamówienia 900000050



Nagroda
Red Dot
Design
Award