INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# INTEGRAL

## 2046XSX125R36-32S30 D 9002 W

EAN 4031582341270



La imagen puede diferir del producto original

### RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●○○ |
| Ruido de movimiento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●○ |
| Resistencia a la corrosión | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Integral |
| Tipo | Rueda giratoria con central, Freno total |
| Estándar | EN12531 - Ruedas de la cama del hospital |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 150 kg |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 150 kg |
| Conductivo eléctrico | Sí |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 450 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Altura total | 158 mm |
| Ancho total | 62 mm |
| Peso total | 0.92 kg |
| Certificación | Probado y supervisado por TÜV Süd |

### SOPORTE

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Cerrado |
| Rodamiento giratorio | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color | Gris y blanco (RAL9002) |
| Desplazamiento | 35 mm |
| Radio de giro | 97.5 mm |
| Interferencia de giro | 195 mm |
| Diámetro del domo | 62 mm |

### ARO

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo | Poliamida, conductora eléctrica |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión, Sellado |
| Color Banda de rodadura | Gris pizarra (similar a RAL7015) |
| Color Aro | Gris pizarra (RAL7015) |
| Protectores de hilo | Protector de roscas integrado |
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 32 mm |
| Anchura del cuerpo | 32 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 91 Shore A |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 40 Shore D |

### AJUSTE

| | |
|---|---|
| Tipo de ajuste | Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta |
| Diámetro del Perno | 32 mm |
| Longitud del Perno | 51 mm |
| Posición de la rosca del Perno | 7 mm |
| Cantidad de orificios de montaje del Perno | 2 |
| Sugerencia | El fabricante de camas del hospital debe Sellado las camas lavables en el área de colocación. |

IF Premio Diseño

Premio al Diseño Red Dot

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL


2046XSX125R36-32S30 D 9002 W

EAN 4031582341270

Número de pedido 00030878

**Planos del producto**



IF Premio Diseño

Premio al Diseño Red Dot

© Copyright 2026 TENTE International GmbH