

INTEGRAL TWIN

2946USX125R36-32S30 4XM6

EAN 4031582340969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Integral twin
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage total centralisé
Norme	similaire EN12531- Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 3 km/h	125 kg
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Conducteur d'électricité	✓
Capacité de charge statique	250 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	150 mm
Largeur totale	60 mm
Poids	1,199 kg
Certification	Testé et contrôle par Tüv Süd

German
Design
AwardRed Dot
Design
Award

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité
Roulement	Roulement à billes de précision, étanche
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	12 mm
Dureté du bandage (D)	40 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	37,5 mm
Rayon d'encombrement	100 mm
Diamètre d'encombrement	200 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	51 mm
Note	Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Lavable selon AK-BWA

INTEGRAL TWIN


2946USX125R36-32S30 4XM6

EAN 4031582340969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES



German
Design
Award

Red Dot
Design
Award