

AGILA

2478YGO050P41

EAN 4031582356397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Тип корпус	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	50 kg
Електропроводим	✓
Статичен Товароносимост	100 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	69 mm
Общо тегло	0,104 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен, електропроводим
Материал на резбата	Термопластичен каучук, електропроводим
Лагер	Плъзгащ лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	19 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Квадратна плоча
Дължина на плаката	55 mm
Ширина на плаката	55 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	38,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	44 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	38,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	44 mm
Диаметър на отвора на плаката	6,3 mm

AGILA

2478YGO050P41

EAN 4031582356397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

