


FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249
 订单号 00800113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	○○○○○
运动噪音	○○○○○
损耗	○○○○○
耐腐蚀性	○○○○○

核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	310 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	90 ° C
总高	150 mm
总宽度	131 mm
总重量	7.01 kg

轮子

轴承	未加工中心
直径	100 mm
胎面宽度	30 mm
轮体宽度	30 mm

支架

偏移量	30 mm
旋转半径	91 mm
转向干涉	182 mm
圆顶直径	104 mm

固定件

上板长	112 mm
上板宽	112 mm
上板孔长度 (最大)	92 mm
上板孔宽度 (最大)	92 mm
上板孔直径	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249
订单号 00800113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

