LUMINA

5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011

EAN 4031582338379

Numéro de commande 00079115



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	71.5 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0.11 kg

CHAPE

Déport	20 mm
Rayon d'encombrement	66.5 mm
Diamètre d'encombrement	133 mm
Diamètre du dôme	23 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	10 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	10 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011

EAN 4031582338379

Numéro de commande 00079115

Dessins du produit



