

## AGILA STAINLESS

7478PJC100P50

EAN 4031582349801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ●

## コア属性

製品名	Agila stainless
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
ステンレス	✓
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	135 mm
全幅	60 mm
総重量	0.513 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショア

## ハウジング

材料	ステンレス、中量系
フォーク形状	幅の広い
色	ステンレス
ドーム径	60 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	77 mm
プレート幅	67 mm
プレート穴長 (最小)	46.5 mm
プレート穴長 (最大)	51.5 mm
プレート穴幅 (最小)	56 mm
プレート穴幅 (最大)	61.5 mm
プレート穴径	8.5 mm
ヒント	プレートの長手が軌道から90°外れている。

# AGILA STAINLESS

7478PJC100P50

EAN 4031582349801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

