

ALPHA

3470PVJ160P63

EAN 4031582377866



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	135 kg
Statische Tragfähigkeit	270 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	200 mm
Gesamtgewicht	2,11 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Rollenlager
Achse	Verschraubt
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Härte der Lauffläche (A)	85 Shore A

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelhahn, zweireihig
Ausladung	55 mm
Schwenkradius	135 mm
Störkreis	270 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	137 mm
Plattenbreite	105 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

ALPHA

3470PVJ160P63

EAN 4031582377866



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

