

AGILA

2470PIO100R07-Ø21,5-24

EAN 4031582371383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Agila
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	60 kg
Capacidad de carga estática	120 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	138 mm
Peso total	0,366 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma maciza, sin marcas
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SOPORTE

Material	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Desplazamiento	38 mm
Radio de giro	88 mm
Interferencia de giro	176 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Expansor sintético, redondo
Fijación expansiva (mínimo)	21,5 mm
Fijación expansiva (máxima)	24 mm
Sugerencia	Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.

AGILA

2470PIO100R07-Ø21,5-24

EAN 4031582371383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

