

## КАРРА

9681FTP300P63 CL67

EAN 4031582348705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Име на продукта                       | Карра                                          |
| Тип                                   | Завъртане на Колело с<br>Заклучване по пососка |
| Стандартен                            | EN12533 – Тежкотоварни колела                  |
| Товароносимост при 4 км/ч             | 1200 kg                                        |
| Товароносимост при 6 км/ч             | 1000 kg                                        |
| Електропроводим                       | Не                                             |
| Неръждаемост                          | Не                                             |
| Статичен Товароносимост               | 2000 kg                                        |
| Температурен диапазон<br>(минимален)  | -10 °C                                         |
| Температурен диапазон<br>(максимален) | 60 °C                                          |
| Обща височина                         | 355 mm                                         |
| Обща ширина                           | 110 mm                                         |
| Общо тегло                            | 14.91 kg                                       |

## ВИЛКА

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Материал на корпуса         | Чугун или ковано желязо, тежко                       |
| Форма Вилица                | Обхват Закалено                                      |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка,<br>Закалено или Неръждаемост |
| Цвят                        | Синьо покритие                                       |
| Изместване                  | 70 mm                                                |
| Радиус на завъртане         | 222.5 mm                                             |
| Интерференция при завъртане | 445 mm                                               |
| Lubrication nipple          | 1                                                    |
| Диаметър на купол           | 111 mm                                               |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Чугун                           |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, Пресовано           |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Ос                    | Завинтен с гайка                |
| Цвят на Колело        | Медено жълто (RAL1005)          |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 300 mm                          |
| Ширина на Резба       | 50 mm                           |
| Ширина на тялото      | 50 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                    |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                               | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                           | 135 mm            |
| Ширина на плаката                            | 110 mm            |
| Дължина на отвора на плаката<br>(минимална)  | 75 mm             |
| Дължина на отвора на плаката<br>(максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката<br>(минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката<br>(максимална)  | 105 mm            |
| Диаметър на отвора на плаката                | 11 mm             |

