

E-DRIVE ULTIMATE


EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Objednávací číslo 00066143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	E-Drive ultimate
Typ krytu	Hnací jednotka
Rozsah teploty (minimální)	5 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková šířka	190 mm
Celková hmotnost	8,233 kg
Délka	Max. 315 mm (povoleno nouzové uvolnění)
Průměr kola	125 mm, limit opotřebení Å Å 115 mm
Běhoun Kolo	Tvrdá guma, neoznačující, Shore A 63
Šířka kola	35 mm
Šířka	178 mm
Maximální síla tahu	32 N
Maximální zvedací síla / kontaktní tlaková síla	400 N
Výška ve výchozí poloze	140 mm
Montážní výška	170 mm
Nouzové uvolnění	Mechanické
Typ ochrany	IPX4 (rozstřík vody ze všech stran, všechny zástrčky jsou zapojeny)
Přípustná okolní teplota	Provozní teplota 5 °C až 40 °C, vlhkost vzduchu 90 %, nekondenzující
Hmotnost	8 kg
Maximální rychlost	4 km/h
Stavební výška	30 mm
Nerovnosti půdy (minimální)	-15 mm
Nerovnosti země (maximální)	15 mm
Přípustná teplota skladování (minimální)	-10 °C
Přípustná teplota skladování (maximální)	45 °C

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Objednáací číslo 00066143

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Kolo s přírubou
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Šířka těla	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Elektrické
Tvar Vidlice	Pohon
Barva	Pasivováno modrou

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
-------------	----------------------

POJEZDOVÝ MOTOR HNACÍ JEDNOTKY

Jmenovité napětí	24 V
Jmenovitý proud	8,5 Ah
Jmenovitý výkon	144 W
Jmenovitá rychlost	197 m/mn
Pokyny k cestování	Vpřed a zpět

AKTUÁTOR HNACÍ JEDNOTKY

Jmenovité napětí	24 V
Jmenovitý proud	3,5 Ah
Jmenovitý výkon	14,8 W
Jmenovitá rychlost	35,3 m/mn

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327
Objednací číslo 00066143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

