

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Agila twin
Typ	Kółko obrotowe z Hamulec koła
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	70 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Tak
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	140 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	69 mm
Waga całkowita	0,26 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Arkusz stalowy, średni
Kształt Widelec	Obudowa na dwa koło
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe
Wysięg	25 mm
Promień działania koła	77 mm
Zasięg działania koła	155 mm

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Ośłony gwintu	Bez ośłony gwintu
Średnica	50 mm
Szerokość Bieżnia	19 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień	11 mm

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783

Numer zamówienia 00034276
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

