



**ROUES,
ROULETTES ET
SOLUTIONS
DE MOBILITÉ**
CATALOGUE GÉNÉRAL



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.







SOMMAIRE GÉNÉRAL

T QUI SOMMES-NOUS ? 7

TENTE le Groupe	9
TENTE en France	12

T NOS SERVICES ET INNOVATIONS 17

Nos services	18
Nos innovations	23

T NOS SOLUTIONS DE MOBILITÉ 30

POUR L' INTRALOGISTIQUE	30
Manutention lourde	33
Manutention standard	103
Applications spéciales, dont E-Drive la roulette motorisée	131
Roues	141
Accessoires	177

POUR L'AGROALIMENTAIRE ET LA RESTAURATION	180
E-Drive, la roulette motorisée	183
Roulettes pour l'industrie agroalimentaire	187
Roulettes pour les applications haute température	213
Roulettes pour le catering d'hôtels et restaurants	219
Roues	229
Roues pour les hautes températures	239

POUR L'INSTITUTIONNEL ET L'AMEUBLEMENT	242
E-Drive, la roulette motorisée	245
Roulettes design	249
Roulettes pour le petit mobilier et les meubles de bureaux	257
Roulettes pour les présentoirs légers	273
Roulettes pour les appareils	279
Roulettes pour les chariots libre service	293
Roulettes pour les trolleys d'avion	297
Roulettes de quincaillerie	299
Roues	303
Accessoires	315

POUR LE MÉDICAL	319
E-Drive, la roulette motorisée	321
Roulettes pour les lits d'hôpitaux	325
Roulettes pour les lits de soins	343
Roulettes pour les appareils médicaux	355
Accessoires	359

T INFORMATIONS TECHNIQUES 363

Composition d'une roulette	364
Codification TENTE	366
Savoir-faire technique	370
Fixations et fonctions spéciales pour le médical	380
Information clients et utilisateurs	382



VOTRE PARTENAIRE POUR UNE MEILLEURE MOBILITÉ QUI SOMMES-NOUS ?

TENTE le Groupe

pages 9 à 11

TENTE en France

pages 12 à 15



BETTER LIFE.

BETTER

FRAGILE
GOODS

A

FRAGILE
GOODS

B

FRAGILE GOODS

T-Race: fast and safe delivery
Watch your speed and be aware of obstacles

RESET

VOTRE PARTENAIRE POUR UNE MEILLEURE MOBILITÉ TENTE, LE GROUPE

Notre histoire débute en 1923 à Tente, un lieu-dit en périphérie de Wermelskirchen, en Allemagne.

Dans un premier temps, l'activité principale consistait à vendre des roues pour des portes d'armoires coulissantes.

Onze ans plus tard, la première roulette issue de notre propre production voit le jour.

Depuis, le développement et l'optimisation des processus de production ont permis à TENTE de concevoir et commercialiser une gamme de roues et roulettes pour tous les secteurs d'activités.

Aujourd'hui, le groupe TENTE est présent à l'international et compte 30 filiales réparties sur les 5 continents.

Notre mission reste la même : concevoir, fabriquer et fournir des roues et roulettes fiables ainsi que des solutions adaptées permettant, entre autres, d'améliorer la vie des individus et leurs conditions de travail.

Better Mobility. Better Life. Telle est notre raison d'être.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



VOTRE PARTENAIRE POUR UNE MEILLEURE MOBILITÉ TENTE, LE CAMPUS

Le Campus TENTE est situé à Welmerskirchen en Allemagne.
C'est un lieu entièrement dédié à la mobilité où la seule règle est la suivante :
expérimentez la mobilité.





TENTE France, site commercial,
d'assemblage et logistique, Pringy (77).



TENTE Polyurethane Parts, site de
production, Chevagny-les-Chevrières (71).



TENTE Roulettes Polymères, site de
production, La Barre (39).

VOTRE PARTENAIRE POUR UNE MEILLEURE MOBILITÉ TENTE EN FRANCE

Le groupe TENTE compte 3 filiales en France qui regroupent 270 collaborateurs engagés et passionnés pour améliorer votre mobilité. Chaque jour, l'ensemble de nos équipes met tout en œuvre pour répondre à vos besoins et exigences.



● Site commercial, d'assemblage et logistique

○ Sites de production



VOTRE PARTENAIRE POUR UNE MEILLEURE MOBILITÉ TENTE EN FRANCE

Créée en 1973, TENTE France se situe à Pringy en région parisienne près de Fontainebleau (77).

Notre mission consiste à améliorer la mobilité, la rendre plus rapide, plus efficace et plus efficiente ou, en un mot, plus performante.

C'est pourquoi nous vous proposons des solutions de mobilité intelligentes conçues pour améliorer vos méthodes et conditions de travail.

Nous répondons à vos demandes immédiates notamment grâce à notre gamme 24h. Celle-ci garantit un départ sous 24h de près de 400 références qui correspondent aux produits les plus consommés par nos clients, tous secteurs d'activités confondus. TENTE France est également en mesure d'étudier vos projets afin de développer des solutions de mobilité complètes qui garantissent l'amélioration de vos processus.

Nous disposons de nombreuses années d'expérience et recherchons toujours de nouvelles inspirations pour faire progresser la mobilité.

Better Mobility. Better Life. Telle est notre raison d'être.

CONTACT

TENTE SAS

11 rue de l'Orme Brisé - Pringy
77986 Saint Fargeau Ponthierry Cedex

T +33 (0)1 60 65 23 00
info.fr@tente.com

www.tente.com

REJOIGNEZ-NOUS SUR LINKEDIN





VOTRE PARTENAIRE POUR UNE MEILLEURE MOBILITÉ

NOS SERVICES ET INNOVATIONS

Nos services

pages 18 à 21

Nos innovations

pages 23 à 29


TROUVEZ FACILEMENT LE PRODUIT ADAPTÉ À VOS BESOINS

Notre gamme 24h compte près de 400 références. Afin de faciliter vos recherches, nous avons segmenté notre catalogue 24h par domaine d'application.



DÉCOUVREZ LES CARACTÉRISTIQUES DE NOS ROUES ET ROULETTES

Notre catalogue 24h vous permet d'identifier rapidement les caractéristiques techniques des roues et roulettes que vous avez sélectionnées.



PASSEZ COMMANDE ET TENTE GARANTIT UN DÉPART SOUS 24H POUR :

- Tous les articles du catalogue gamme 24h qui sont commandés avant 17h
- Les quantités ne dépassant pas :
 - 70 roulettes par ligne de commande pour les roulettes de la gamme « Institutionnel et ameublement »
 - 50 roulettes par ligne de commande pour les roulettes de la gamme « Intralogistique » dans le domaine industriel



UNE EXPERTISE QUI INSPIRE NOS SERVICES LA GAMME 24H

VOUS COMMANDEZ, C'EST EXPÉDIÉ AVEC LA GAMME 24H DE TENTE

TENTE France met à votre disposition la gamme 24h : près de 400 références expédiées sous 24h qui correspondent aux roues et roulettes les plus consommées par nos clients, tous secteurs d'activités confondus.



Catalogue gamme 24h

Notre catalogue gamme 24h est segmenté par activité afin de faciliter vos recherches.

N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante :


mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads



Repérez facilement les produits de la gamme 24h dans ce catalogue grâce à ce pictogramme.



UNE EXPERTISE QUI INSPIRE NOS SERVICES LE SITE INTERNET

AUGMENTEZ VOTRE EFFICACITÉ

Grâce à nos solutions de mobilité intelligentes, nous vous aidons à économiser du temps, des efforts, de l'énergie et à réduire vos coûts opérationnels.

Nos produits vous permettent d'améliorer vos méthodes et conditions de travail, d'optimiser vos processus et d'accroître la productivité, la rentabilité et la sécurité. Retrouvez nos cas clients sur notre site internet :

www.tente.com/solutions

GAGNEZ DU TEMPS DE DÉVELOPPEMENT

Les dessins techniques, les données CAO 3D et les fiches techniques sont à votre disposition sur notre site internet : www.tente.com/produits

PLUS D'INFORMATIONS

Vous pouvez également télécharger nos catalogues et brochures sur notre site internet : www.tente.com/downloads



UNE EXPERTISE QUI INSPIRE NOS INNOVATIONS

Là où certaines personnes ne voient que de simples roulettes, TENTE voit des solutions de mobilité intelligentes. Ainsi, lorsque l'on collabore avec nos clients pour trouver le produit le plus adapté à leurs besoins, cela donne lieu à des combinaisons innovantes.

Explorez la mobilité en parcourant les pages suivantes et découvrez nos innovations qui augmentent la productivité, garantissent la sécurité et ouvrent de nouveaux horizons en matière de design, de durabilité et de respect de l'environnement.

UNE EXPERTISE QUI INSPIRE NOS INNOVATIONS E-DRIVE


Notre roulette motorisée E-Drive permet de déplacer des charges lourdes sans effort. De fait, elle améliore les conditions de travail, réduit les risques de Troubles Musculo-Squelettiques et booste la productivité.

• Une solution système pratique

Solution système facile à intégrer, composée d'une roulette motorisée, d'un module de contrôle, d'une unité de commande manuelle, d'une batterie, d'un chargeur et d'un kit de montage.

• Productivité accrue

E-Drive améliore l'efficacité des processus opérationnels, ce qui se traduit par des économies.



• Grande flexibilité

Le système E-Drive peut être configuré individuellement en fonction des exigences du client. Il peut être facilement intégré à des applications existantes. Lorsque le système n'est pas utilisé, la roue motorisée est rétractée afin que le chariot puisse être bougé manuellement.

• Qualité de vie au travail améliorée

E-Drive aide à prévenir les douleurs au niveau du cou, du dos, des épaules et des mains. En d'autres termes, ce système ergonomique permet de réduire les risques de Troubles Musculo-Squelettiques et les arrêts maladie qui en découlent.



Retrouvez plus d'informations pour :
- L'intralogistique [page 131](#)
- L'industrie agroalimentaire [page 183](#)
- L'institutionnel et l'ameublement [page 245](#)
- Le médical [page 321](#)

**Vivez une expérience
de mobilité unique en
découvrant E-Drive en
réalité augmentée.**

Plongez au cœur du système E-Drive en scannant le QR code ci-après.




UNE EXPERTISE QUI INSPIRE NOS INNOVATIONS OMIKRON FLEX

Avec Omikron flex, vos marchandises sont transportées en toute sécurité. La structure à chape suspendue ainsi que les ressorts intégrés compensent les inégalités du sol. Ce système répond parfaitement à l'essentiel des besoins intralogistiques en usage intérieur et extérieur.

Mécanisme de suspension unique

Deux ressorts complémentaires pour une suspension active quelle que soit la charge.



Franchissement d'obstacles

Le mécanisme de suspension permet de compenser les inégalités du sol et franchir les seuils plus facilement en amortissant les chocs.

Tractable jusqu'à 16 km/h

Combiné avec nos roues hautes performances Ultratech, Omikron flex assure l'amortissement de fortes charges à grande vitesse.

Grand déport

Réduit les efforts lors de changement de direction.

Construction solide

Construction en acier mécano-soudé de forte épaisseur pour une solidité maximale et une capacité de charge élevée.



Retrouvez la famille Omikron flex pages 94 à 101.

UNE EXPERTISE QUI INSPIRE NOS INNOVATIONS SCOUT

Grâce à son design compact, la roulette Scout est la solution idéale pour les chariots déplacés par AGV. Ses composants étant en acier inoxydable, elle est lavable. Nous proposons aussi une version qui protège les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques.

Entretien rapide

Roulements de la tête de pivot lubrifiés avec de la graisse longue durée. Un regraissage est possible.

Rappel de direction automatique

Lorsqu'elle est soulevée du sol, la roulette s'aligne automatiquement dans le sens de déplacement.

Frein ergonomique

Pédale du dispositif de blocage de roue activable et désactivable d'un simple mouvement.

Réduction des risques d'accidents


Forme affinée pour éviter les accrochages dans les passages étroits.



Retrouvez la famille Scout
[page 135.](#)

UNE EXPERTISE QUI INSPIRE NOS INNOVATIONS LINEA INDUSTRIELLE

Nos roulettes Linea sont jumelées. Ainsi, grâce à l'effet différentiel des roues, elles ont une résistance au pivotement extrêmement faible et confèrent une grande manœuvrabilité. De plus, les matériaux utilisés pour la conception de nos Linea présentent de nombreux avantages pour l'utilisateur : les pièces métalliques offrent une grande stabilité et les pièces en matière synthétique réduisent les vibrations.



Position sûre

Rigidité torsionnelle extrême pour une position sûre.

Marquage personnalisé

Vous pouvez personnaliser les roulettes Linea en utilisant diverses impressions et même inclure votre propre logo.

Productivité augmentée

Différentes couleurs peuvent être utilisées pour identifier facilement les marchandises transportées, un service ou un lieu. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Pédale ergonomique

En option : pédale "coup de pied" pour bloquer et déverrouiller la roulette rapidement et facilement avec tout type de chaussures.

Maniabilité optimisée


Roulette à roue jumelée pour une grande maniabilité grâce à l'effet différentiel.



Retrouvez les roulettes Linea industrielle page 129.

UNE EXPERTISE QUI INSPIRE NOS INNOVATIONS ROUES ULTRATECH

Nos roues Ultratech sont en polyuréthane premium fabriqué en France. Elles sont particulièrement adaptées aux applications qui nécessitent de hautes performances. En effet, elles supportent de lourdes charges à vitesse élevée. Elles sont également disponibles en version résistante à l'hydrolyse.



Retrouvez nos roues Ultratech
[page 141.](#)

UNE EXPERTISE QUI INSPIRE NOS INNOVATIONS ROUES ESD

La fabrication de produits à base d'électronique sensible à l'électricité statique nécessite des roues ayant des propriétés dissipatrices d'électricité (ESD). TENTE a développé une large gamme de roues qui présente ces caractéristiques et qui est conforme à la norme EN61340-5-1. Contactez-nous pour en savoir plus.



Roues Novatech

Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé.
Retrouvez-les pour l'intralogistique [pages 149 à 151](#).



Roues Maxtech

Nos roues Maxtech sont en polyuréthane injecté avec des corps de roue en polyamide.
Retrouvez-les pour l'intralogistique [pages 153 à 154](#).
et pour l'industrie agroalimentaire [pages 229 à 231](#).



Roues Elastech

Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal.
Retrouvez-les pour l'intralogistique [pages 155 à 158](#).



Roues Duratech

Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion.
Retrouvez-les pour l'intralogistique [pages 167 à 171](#)
et pour l'industrie agroalimentaire [pages 235 à 236](#).



Repérez facilement nos roues disponibles en version ESD grâce à ce pictogramme.

SOLUTIONS DE MOBILITÉ POUR L'INTRALOGISTIQUE

MANUTENTION LOURDE

pages 33 à 101

Roulettes pour une manutention industrielle intensive

Delta, roulettes industrielles (jusque 600 kg)	page 33
Delta twin, roulettes industrielles jumelées (jusque 750 kg)	page 49
Zeta, roulettes fortes charges (jusque 1000 kg)	page 57
Kappa, roulettes fortes charges (jusque 2000 kg)	page 73
Omikron twin, roulettes fortes charges jumelées (jusque 6500 kg)	page 83
Kappa flex et Omikron flex, roulettes industrielles à suspension	page 89

MANUTENTION

pages 103 à 130

Roulettes pour une manutention industrielle standard

Compacta, roulettes pour de petits appareils (jusque 40 kg)	page 103
Alpha, roulettes industrielles standard (jusque 400 kg)	page 105
Linea industrielle, roulettes design (jusque 150 gkg)	page 129

APPLICATIONS SPÉCIALES

pages 131 à 140

E-Drive, la roulette motorisée	page 131
Scout, pour les chariots déplacés par AGV*	page 135
Alpha safety, frein automatique	page 137
Radiata, tripode	page 139

*Automatic Guided Vehicle - Chariot autoguidé



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ROUES

pages 141 à 176

Ultratech, polyuréthane premium	page 141
Novatech, polyuréthane coulé	page 149
Maxtech, polyuréthane injecté	page 153
Elastech, caoutchouc élastique	page 155
Supratech, caoutchouc thermoplastique	page 159
Puretech, caoutchouc semi-élastique	page 161
Basetech, polypropylène	page 165
Duratech, polyamide	page 167
Pneumatiques et increvables	page 173

ACCESSOIRES

pages 177 à 179

Pare-pieds	page 178
Patins d'immobilisation	page 179
Blocage directionnel	page 179

09



INTRALOGISTIQUE

MANUTENTION LOURDE

FAMILLE DELTA

 **300 - 600 kg**  **178 - 265 mm**  **160 - 200 mm**

Les chapes de nos roulettes Delta sont en acier embouti avec une finition zinguée bleue. Elles ont une tête pivotante avec un roulement à billes de précision étanche. Ainsi, elles supportent de fortes charges et permettent une maintenance économique grâce aux axes filetés qui facilitent le remplacement des roues.

Quelques exemples à retrouver dans les pages suivantes



Retrouvez la gamme Delta p.34 à 47.

Nos roulettes Delta pour la manutention lourde sont conformes à la norme EN 12533.

Autres familles de produits conseillées pour la manutention lourde :



Delta twin
p.49



Zeta
p.57



Kappa
p.73



Omikron twin
p.83



Kappa flex et
Omikron flex
p.89



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Delta - Série 3640/41/42/48 ICP P63 92SH

Chape en acier embouti, zingué bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 92.

-  **Capacité de charge dynamique:** 600 kg
-  **Résistance à la température:** -20 / +70 °C
-  **Hauteur:** 210 - 250 mm
-  **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes 	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 600		3640ICP160P63-92A	00906792
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 600		3640ICP200P63-92A	00906804
Roulettes fixes 	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	600 600		3648ICP160P63-92A	00906795
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600 600		3648ICP200P63-92A	00906810
Roulettes pivotantes à blocage total 	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 600		3642ICP160P63-92A	00906794
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 600		3642ICP200P63-92A	00906807
Roulettes pivotantes à blocage directionnel 	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 600		3641ICP160P63-92A	00906793
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 600		3641ICP200P63-92A	00906805



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Haute performance

Roue en polyuréthane fabriquée en France.
Grande résistance à l'usure.
Adaptée aux charges et vitesses élevées (jusque 16 km/h) grâce à sa construction solide.
Faible résistance au pivotement.
Exemples d'application : chariots industriels tractés.

Propriétés

Résistance au roulement	    
Bruit du mouvement	    
Usure	    
Résistance à l'oxydation	    

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Delta - Série 3645 ICP P67 92sh

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine avec blocage central intégré. Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, roulements à billes de précision. Dureté du bandage : Shore A 92.

-  **Capacité de charge dynamique:** 600 kg
-  **Résistance à la température:** -20 / +70 °C
-  **Hauteur:** 225 - 265 mm
-  **Diamètre de roue:** 160 mm

Roulette pivotante avec blocage combiné.



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
160	50	137 x 105	105 x 80	13	55	225	600 600	3645ICP160P67-92A	00906800
200	50	137 x 105	105 x 80	13	55	265	600 600	3645ICP200P67-92A	00906809



Platine à blocage centralisé
 Blocage simultané de plusieurs roulettes grâce à une seule pédale de blocage qui se situe sur la platine. Cette pédale est donc accessible quelle que soit la position de la roulette.
 Plus d'information page 48.

Haute performance

Roue en polyuréthane fabriquée en France.
 Grande résistance à l'usure.
 Adaptée aux charges et vitesses élevées (jusque 16 km/h) grâce à sa construction solide.
 Roulette à blocage centralisé avec une pédale de frein toujours accessible.
 Exemples d'application : chariots industriels tractés.



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Delta - Série 3640/41/42/48 ICP P63 75SH

Chape en acier embouti zingué bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche.
 Axe de roue boulonné. Fixation à platine.
 Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech,
 roulements à billes de précision.
 Dureté du bandage : Shore A 75.

-  **Capacité de charge dynamique:** 550 - 600 kg
-  **Résistance à la température:** -20 / +70 °C
-  **Hauteur:** 210 - 250 mm
-  **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes 	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	550 440		3640ICP160P63-75A	00906790
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 560		3640ICP200P63-75A	00906796
Roulettes fixes 	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	550 440		3648ICP160P63-75A	00906713
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600 560		3648ICP200P63-75A	00906803
Roulettes pivotantes à blocage total 	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	550 440		3642ICP160P63-75A	00906714
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 560		3642ICP200P63-75A	00906799
Roulettes pivotantes à blocage directionnel 	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	550 440		3641ICP160P63-75A	00906791
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 560		3641ICP200P63-75A	00906798



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Haute performance

Roue en polyuréthane fabriquée en France.
 Grande résistance à l'usure .
 Adaptée aux charges et vitesses élevées (jusque 16 km/h) grâce à sa construction solide.
 Exemples d'application : chariots industriels tractés et verriers.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Delta - Série 3645 ICP P67 75sh

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine avec blocage central intégré. Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, roulements à billes de précision. Dureté du bandage : Shore A 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 550 kg

 **Résistance à la température:** -20 / +70 °C

 **Hauteur:** 225 - 265 mm

 **Diamètre de roue:** 160 mm

Roulette pivotante avec blocage combiné.



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
160	50	137 x 105	105 x 80	13	55	225	550 440	3645ICP160P67-75A	00906797
200	50	137 x 105	105 x 80	13	55	265	600 560	3645ICP200P67-75A	00906801



Platine à blocage centralisé

Blocage simultané de plusieurs roulettes grâce à une seule pédale de blocage qui se situe sur la platine. Cette pédale est donc accessible quelle que soit la position de la roulette.

Plus d'information page 48.



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Haute performance

Roue en polyuréthane fabriquée en France.

Grande résistance à l'usure.

Adaptée aux charges et vitesses élevées (jusque 16 km/h) grâce à sa construction solide.

Roulette à blocage centralisé avec une pédale de frein toujours accessible.

Exemples d'application : chariots industriels tractés et chariots verriers.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Delta - Série 3640/41/42/48 ITP P63

Chape en acier embouti, zingué bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue aluminium, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 92.

 **Capacité de charge dynamique:** 500 - 600 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 178 - 250 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article	
Roulettes pivotantes 	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500 400	3640ITP125P63 Conv	00905551	
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 600	3640ITP160P63 Conv	00905222	
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 600	3640ITP200P63 Conv	00903777	
Roulettes fixes 	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	500 400	3648ITP125P63 Conv	00905724	
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	600 600	3648ITP160P63 Conv	00905879	
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600 600	3648ITP200P63 Conv	00903779	
Roulettes pivotantes à blocage total 	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500 400	3642ITP125P63 Conv	00905723	
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 600	3642ITP160P63 Conv	00905410	
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 600	3642ITP200P63 Conv	00900470	
Roulettes pivotantes à blocage directionnel 	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500 400	3641ITP125P63 Conv	00906396	
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 600	3641ITP160P63 Conv	00904813	
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 600	3641ITP200P63 Conv	00904814	



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Mobilité accrue

Excellente maniabilité grâce à son pivot sur roulement à billes.

Roue en polyuréthane fabriquée en France.

Grande résistance aux agressions physiques et chimiques.

Exemples d'application : chariots industriels.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Delta - Série 3645 ITP P67

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine avec blocage central intégré. Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé Novatech, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 92.

-  **Capacité de charge dynamique:** 600 kg
-  **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C
-  **Hauteur:** 225 - 265 mm
-  **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

Blocage central 2 fonctions



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
160	50	142 x 110	105 x 77,5	13	55	225	600 600	3645ITP160P67 Conv	00905163
200	50	142 x 110	105 x 77,5	13	55	265	600 600	3645ITP200P67 Conv	Sur demande



Platine à blocage centralisé

Blocage simultané de plusieurs roulettes grâce à une seule pédale de blocage qui se situe sur la platine. Cette pédale est donc accessible quelle que soit la position de la roulette.

Plus d'information page 48.



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.



Pour des charges encore plus élevées

Pour de plus fortes charges, nous proposons également une version avec un corps de roue en fonte. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Mobilité accrue

Excellente maniabilité grâce à son pivot sur roulement à billes.
Roue en polyuréthane fabriquée en France.
Grande résistance aux agressions physiques et chimiques.
Roulette à blocage centralisé avec une pédale de frein toujours accessible.
Exemples d'application : chariots industriels.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Famille Delta - Série 3640/41/42/48 ITP P63 80SH

Chape en acier embouti, zingué bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue aluminium, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 80.

- Capacité de charge dynamique: 400 - 600 kg
- Résistance à la température: - 20 / + 60 °C
- Hauteur: 178 - 250 mm
- Diamètre de roue: 125 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	400 320	3640ITP125P63 SH80	00903768
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	550 440	3640ITP160P63 SH80	00903732
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 560	3640ITP200P63 SH80	00904331
Roulettes fixes	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	400 320	3648ITP125P63 SH80	00903787
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	550 440	3648ITP160P63 SH80	00903729
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600 560	3648ITP200P63 SH80	00903730
Roulettes pivotantes à blocage total	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	400 320	3642ITP125P63 SH80	00903769
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	550 440	3642ITP160P63 SH80	00903734
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 560	3642ITP200P63 SH80	00903736
Roulettes pivotantes à blocage directionnel	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	400 320	3641ITP125P63 SH80	00904815
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	550 440	3641ITP160P63 SH80	Sur demande
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 560	3641ITP200P63 SH80	00904817



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Mobilité accrue

Excellente maniabilité grâce à son pivot sur roulement à billes.
Roue en polyuréthane fabriquée en France.
Grande résistance aux agressions physiques et chimiques.
Exemples d'application : chariots industriels.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Delta - Série 3645 ITP P67 SH80

Chape en acier embouti, zingué bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine avec blocage centralisé intégré. Corps de roue aluminium, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 80.

 **Capacité de charge dynamique:** 550 - 600 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 225 - 265 mm

 **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

Blocage central 2 fonctions



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
160	50	142 x 110	105 x 77,5	13	55	225	550 440	3645ITP160P67 SH80	00906181
200	50	142 x 110	105 x 77,5	13	55	265	600 560	3645ITP200P67 SH80	00905060



Platine à blocage centralisé

Blocage simultané de plusieurs roulettes grâce à une seule pédale de blocage qui se situe sur la platine. Cette pédale est donc accessible quelle que soit la position de la roulette.

Plus d'information page 48.



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Mobilité accrue

Excellente maniabilité grâce à son pivot sur roulement à billes.
Roue en polyuréthane fabriquée en France.
Grande résistance aux agressions physiques et chimiques.
Roulette à blocage centralisé avec une pédale de frein toujours accessible.
Exemples d'application : chariots industriels.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Delta - Série 3640/41/42/48 UAP P63

Chape en acier embouti zingué bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche.
Axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue polyamide blanc, bandage en polyuréthane injecté, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore D 42.

 **Capacité de charge dynamique:** 300 - 500 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Hauteur:** 178 - 250 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes 	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300 240	3640UAP125P63	00905631
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350 280	3640UAP160P63	Sur demande
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	500 400	3640UAP200P63	00050431
Roulettes fixes 	125	40	137 x 115	105 x 80/75	11		178	300 240	3648UAP125P63	00906170
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		210	350 280	3648UAP160P63	00906240
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	500 400	3648UAP200P63	00050436
Roulettes pivotantes à blocage total 	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300 240	3642UAP125P63	00905630
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350 280	3642UAP160P63	00901010
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	500 400	3642UAP200P63	00905738
Roulettes pivotantes à blocage directionnel 	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300 240	3641UAP125P63	Sur demande
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350 280	3641UAP160P63	Sur demande
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	500 400	3641UAP200P63	00904259

Solide et durable

Idéale pour des utilisations longues durées sur différents types de sol.
Faible effort au roulement et au pivotement.
Nettoyage aisé.
Exemples d'application : chariots de laboratoires industriels.



Nos roues Maxtech sont en polyuréthane injecté et sont idéales pour des utilisations de longue durée sur différents types de sols.
Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29).
Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Delta - Série 3640/41/42/48 IEP P63

Chape en acier embouti, zingué bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue aluminium, bandage en caoutchouc élastique vulcanisé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 68.

 **Capacité de charge dynamique:** 300 - 450 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 85 °C

 **Hauteur:** 178 - 250 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300 240		3640IEP125P63	00903761
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350 280		3640IEP160P63	00903762
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	450 360		3640IEP200P63	00903763
Roulettes fixes											
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	300 240		3648IEP125P63	00903786
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	350 280		3648IEP160P63	00903764
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	450 360		3648IEP200P63	00903765
Roulettes pivotantes à blocage total											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300 240		3642IEP125P63	00903766
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350 280		3642IEP160P63	00903767
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	450 360		3642IEP200P63	00904424
Roulettes pivotantes à blocage directionnel											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300 240		3641IEP125P63	00904806
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350 280		3641IEP160P63	00904807
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	450 360		3641IEP200P63	00904808



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Absorption des chocs et confort de roulement

Excellente maniabilité grâce à son pivot sur roulement à billes.

Roue en caoutchouc élastique, parfaite pour un environnement de travail silencieux.

Exemples d'application : chariots industriels et verriers, larges conteneurs à déchets.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Famille Delta - Série 3645 IEP P67

Chape en acier embouti, zingué bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine avec blocage centralisé intégré. Corps de roue aluminium, bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 68.

- Capacité de charge dynamique:** 350 - 450 kg
- Résistance à la température:** -20 / +60 °C
- Hauteur:** 225 - 265 mm
- Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

Roulette pivotante avec blocage combiné.



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
160	50	137 x 105	105 x 80	13	55	225	350 280	3645IEP160P67	00905054
200	50	137 x 105	105 x 80	13	55	265	450 360	3645IEP200P67	00905378



Brochure Delta

Retrouvez l'intégralité de notre gamme Delta dans la brochure dédiée.
Demandez-la à mobility.fr@tente.com
Ou rendez-vous directement sur : www.tente.com/downloads



Platine à blocage centralisé

Blocage simultané de plusieurs roulettes grâce à une seule pédale de blocage qui se situe sur la platine. Cette pédale est donc accessible quelle que soit la position de la roulette.
Plus d'information page 48.



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal.
Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Absorption des chocs et confort de roulement

Excellente maniabilité grâce à son pivot sur roulement à billes.
Roue en caoutchouc élastique, parfaite pour un environnement de travail silencieux.
Roulette à blocage centralisé avec une pédale de frein toujours accessible.
Exemples d'application : chariots industriels et chariots verriers, larges conteneurs à déchets.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○
Usure	● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Delta - Série 3640/41/42/48 IFP P63

Chape en acier embouti, zingué bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue en aluminium, bandage en caoutchouc élastique vulcanisé gris, non marquant, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 68.

 **Capacité de charge dynamique:** 300 - 450 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 85 °C

 **Hauteur:** 178 - 250 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300 240		3640IFP125P63	00904511
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350 280		3640IFP160P63	00904512
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	450 360		3640IFP200P63	00904513
Roulettes fixes											
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	300 240		3648IFP125P63	00904514
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	350 280		3648IFP160P63	00904515
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	450 360		3648IFP200P63	00904516
Roulettes pivotantes à blocage total											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300 240		3642IFP125P63	00904517
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350 280		3642IFP160P63	00904518
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	450 360		3642IFP200P63	00904519
Roulettes pivotantes à blocage directionnel											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300 240		3641IFP125P63	00904809
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350 280		3641IFP160P63	00904810
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	450 360		3641IFP200P63	00904811



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Absorption des chocs et confort de roulement

Excellente maniabilité grâce à son pivot sur roulement à billes.

Déplacement silencieux.

Bandage non tachant, aucun risque de taches au sol en cas d'arrêt prolongé.

Convient également sur sol en bois non traité ou en pierre naturelle.

Exemples d'application : chariots industriels et verriers, larges conteneurs à déchets.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Famille Delta - Série 3645 IFP P67

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine avec blocage central intégré. Corps de roue aluminium, bandage caoutchouc élastique non tachant, vulcanisé, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 68.

Capacité de charge dynamique: 350 - 450 kg

Résistance à la température: -20 / +85 °C

Hauteur: 225 - 265 mm

Diamètre de roue: 160 - 200 mm

Blocage central 2 fonctions



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
160	50	142 x 110	105 x 77,5	13	55	225	350 280	3645IFP160P67	Sur demande
200	50	142 x 110	105 x 77,5	13	55	265	450 360	3645IFP200P67	Sur demande



Brochure Delta

Retrouvez l'intégralité de notre gamme Delta dans la brochure dédiée.
Demandez-la à mobility.fr@tente.com
Ou rendez-vous directement sur : www.tente.com/downloads



Platine à blocage centralisé

Blocage simultané de plusieurs roulettes grâce à une seule pédale de blocage qui se situe sur la platine. Cette pédale est donc accessible quelle que soit la position de la roulette.
Plus d'information page 48.



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal.
Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29).
Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Absorption des chocs et confort de roulement

Excellente maniabilité grâce à son pivot sur roulement à billes.
Roue en caoutchouc élastique, parfaite pour un environnement de travail silencieux.
Roulette à blocage centralisé avec une pédale de frein toujours accessible.
Exemples d'application : chariots industriels et chariots verriers, larges conteneurs à déchets.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Delta - Série 3640/41/42/48 TOP et UOP P63

Chape en acier embouti zingué bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche.
Axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Roue polyamide blanc, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore D 75.

-  **Capacité de charge dynamique:** 600 kg
-  **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C
-  **Hauteur:** 178 - 250 mm
-  **Diamètre de roue:** 125 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600 600	3640TOP125P63	00903770
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 600	3640TOP160P63	00903771
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 600	3640UOP200P63	00900145
Roulettes fixes										
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	600 600	3648TOP125P63	00903788
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	600 600	3648TOP160P63	00903772
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600 600	3648UOP200P63	00054126
Roulettes pivotantes à blocage total										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600 600	3642TOP125P63	00903773
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 600	3642TOP160P63	00903774
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 600	3642UOP200P63	00904200
Roulettes pivotantes à blocage directionnel										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600 600	3641TOP125P63	00904822
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600 600	3641TOP160P63	00904823
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600 600	3641UOP200P63	00904824

Haute performance

Excellente maniabilité sur sol propre et lisse.
Exemples d'application : rolls et chariots lourds industriels ou utilisés en laboratoire.




Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion.
Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29).
Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

GAGNEZ DU TEMPS ET AMÉLIOREZ LA SÉCURITÉ

Plusieurs roulettes peuvent être actionnées simultanément à l'aide d'une solution de blocage centralisé. Cela augmente la productivité de vos processus et sécurise les marchandises transportées.



Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.
01 60 65 23 00 ou info.fr@tente.com

INTRALOGISTIQUE

MANUTENTION LOURDE

FAMILLE DELTA TWIN

 **600 - 750 kg**  **178 - 250 mm**  **125 - 200 mm**

Afin de supporter des charges encore plus élevées, faciliter le passage de rails et répondre à toutes vos exigences, nous proposons nos roulettes Delta en version jumelée : les Delta twin.

Quelques exemples à retrouver dans les pages suivantes



Retrouvez la gamme Delta twin p.50 à 55.

Nos roulettes Delta twin pour la manutention lourde sont conformes à la norme EN 12533.

Autres familles de produits conseillées pour la manutention lourde :



Delta
p.33



Zeta
p.57



Kappa
p.73



Omikron twin
p.83



Kappa flex et
Omikron flex
p.89



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Delta twin - Série 9940/42/48 ICP P63 92SH

Chape en acier embouti, zingué bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 92.

-  **Capacité de charge dynamique:** 750 kg
-  **Résistance à la température:** - 20 / + 70 °C
-  **Hauteur:** 210 - 250 mm
-  **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
 Roulettes pivotantes	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750 600		9940ICP160P63-92A	00906815
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750 600		9940ICP200P63-92A	00906819
 Roulettes fixes	160	50	137 x 137	105 x 80/75	11		210	750 600		9948ICP160P63-92A	00906817
	200	50	137 x 137	105 x 80/75	11		250	750 600		9948ICP200P63-92A	00906821
 Roulettes pivotantes à blocage total	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750 600		9942ICP160P63-92A	00906816
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750 600		9942ICP200P63-92A	00906820



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Haute performance

Roue en polyuréthane fabriquée en France.
Passage de rails facilité.
Grande résistance à l'usure.
Adaptée aux charges et vitesses élevées (jusque 16 km/h) grâce à sa construction solide.
Exemples d'application : chariots industriels et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Delta twin - Série 9940/42/48 ICP P63 75SH

Chape en acier embouti, zingué bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 75.

-  **Capacité de charge dynamique:** 750 kg
-  **Résistance à la température:** - 20 / + 70 °C
-  **Hauteur:** 210 - 250 mm
-  **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes 	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750 600		9940ICP160P63-75A	00906811
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750 600		9940ICP200P63-75A	00906656
Roulettes fixes 	160	50	137 x 137	105 x 80/75	11		210	750 600		9948ICP160P63-75A	00906813
	200	50	137 x 137	105 x 80/75	11		250	750 600		9948ICP200P63-75A	00906818
Roulettes pivotantes à blocage total 	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750 600		9942ICP160P63-75A	00906812
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750 600		9942ICP200P63-75A	00906657



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Haute performance

Roue en polyuréthane fabriquée en France.

Passage de rails facilité.

Grande résistance à l'usure.

Adaptée aux charges et vitesses élevées (jusque 16 km/h) grâce à sa construction solide.

Exemples d'application : chariots industriels et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Famille Delta twin - Série 9940/42/48 ITP P63

Chape en acier embouti, zingué bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue aluminium, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 92.

- Capacité de charge dynamique: 750 kg
- Résistance à la température: - 20 / + 60 °C
- Hauteur: 178 - 250 mm
- Diamètre de roue: 125 - 200 mm

Table with 10 columns: Type, Diamètre de roue [mm], Largeur de bandage [mm], Dimension de platine [mm], Distance entre axe [mm], Diamètre des trous [mm], Déport [mm], Hauteur [mm], Capacité de charge dynamique [kg], Description, Code article. Rows include Roulettes pivotantes (125, 160, 200 mm) and Roulettes fixes (125, 160, 200 mm).



Catalogue gamme 24h
Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h.
N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante :
mobility.fr@tente.com
Ou rendez-vous directement sur :
www.tente.com/downloads



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Idéale pour le passage de rail

- Grande résistance à l'usure.
- Chape renforcée et manœuvrabilité améliorée.
- Roue en polyuréthane fabriquée en France.
- Grande résistance aux agressions physiques et chimiques.
- Exemples d'application : chariots industriels et bases roulantes.

Propriétés

Table with 2 columns: Property, Rating. Rows include Résistance au roulement, Bruit du mouvement, Usure, Résistance à l'oxydation.

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Delta twin - Série 9940/42/48 ITP P63 80 SH

Chape en acier embouti, zingué bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine
Corps de roue aluminium, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 80.

-  **Capacité de charge dynamique:** 750 kg
-  **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C
-  **Hauteur:** 178 - 250 mm
-  **Diamètre de roue:** 125 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750 600		9940ITP125P63 SH80	00905251
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750 600		9940ITP160P63 SH80	00905493
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750 600		9940ITP200P63 SH80	00904292
Roulettes fixes											
	125	50	137 x 137	105 x 80/75	11		178	750 600		9948ITP125P63 SH80	00906572
	160	50	137 x 137	105 x 80/75	11		210	750 600		9948ITP160P63 SH80	00905486
	200	50	137 x 137	105 x 80/75	11		250	750 600		9948ITP200P63 SH80	00904293
Roulettes pivotantes à blocage total											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750 600		9942ITP125P63 SH80	00906277
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750 600		9942ITP160P63 SH80	00905487
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750 600		9942ITP200P63 SH80	00904888



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Idéale pour le passage de rail

Grande résistance à l'usure.
Chape renforcée et manœuvrabilité améliorée.
Roue en polyuréthane fabriquée en France.
Grande résistance aux agressions physiques et chimiques.
Exemples d'application : chariots industriels et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Famille Delta twin - Série 9940/42/48 IEP P63

Chape en acier embouti, zingué bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine
Corps de roue aluminium, bandage en caoutchouc élastique vulcanisé, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 68.

- Capacité de charge dynamique: 600 - 750 kg
- Résistance à la température: - 20 / + 85 °C
- Hauteur: 178 - 250 mm
- Diamètre de roue: 125 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600 480	9940IEP125P63	00904946
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	700 560	9940IEP160P63	00904151
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750 600	9940IEP200P63	00904294
Roulettes fixes										
	125	50	137 x 137	105 x 80/75	11		178	600 480	9948IEP125P63	00905665
	160	50	137 x 137	105 x 80/75	11		210	700 560	9948IEP160P63	00905666
	200	50	137 x 137	105 x 80/75	11		250	750 600	9948IEP200P63	00904278
Roulettes pivotantes à blocage total										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600 480	9942IEP125P63	00904947
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	700 560	9942IEP160P63	00905667
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750 600	9942IEP200P63	00904277

Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Idéale pour le passage de rail

Chape renforcée et manœuvrabilité améliorée.
Déplacements silencieux.
Exemples d'application : chariots industriels et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Delta twin - Série 9940/42/48 IFP P63

Chape en acier embouti, zingué bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue aluminium, bandage en caoutchouc élastique vulcanisé, gris, non marquant, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 68.

 **Capacité de charge dynamique:** 600 - 750 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 85 °C

 **Hauteur:** 178 - 250 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600 480		9940IFP125P63	00906734
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	700 560		9940IFP160P63	Sur demande
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750 600		9940IFP200P63	00904790
Roulettes fixes											
	125	50	137 x 137	105 x 80/75	11		178	600 480		9948IFP125P63	Sur demande
	160	50	137 x 137	105 x 80/75	11		210	700 560		9948IFP160P63	Sur demande
	200	50	137 x 137	105 x 80/75	11		250	750 600		9948IFP200P63	00904791
Roulettes pivotantes à blocage total											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600 480		9942IFP125P63	Sur demande
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	700 560		9942IFP160P63	Sur demande
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750 600		9942IFP200P63	00904792



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Idéale pour le passage de rail

Chape renforcée et manœuvrabilité améliorée.

Roues non marquantes et silencieuses.

Exemples d'application : chariots industriels et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●



INTRALOGISTIQUE

MANUTENTION LOURDE

FAMILLE ZETA

 **300 - 1000 kg**  **164 - 290 mm**  **125 - 250 mm**

Nos roulettes Zeta sont en acier lourd embouti et renforcé afin d'offrir une forte capacité de charge. Elles confèrent une haute manœuvrabilité grâce à leur double roulement à billes renforcé, à leur lubrification longue durée et à leur distributeur de graisse intégré. De plus, les roulements à billes disposent d'un anneau de protection.

Quelques exemples à retrouver dans les pages suivantes



Retrouvez la gamme Zeta p.58 à 71.

Nos roulettes Zeta pour la manutention lourde sont conformes à la norme EN 12533.

Autres familles de produits conseillées pour la manutention lourde :



Delta
p.33



Delta twin
p.49



Kappa
p.73



Omikron twin
p.83



Kappa flex et
Omikron flex
p.89



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Zeta - Série 4680/81/87/88 ICP P63 92SH

Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvette en acier trempé,
Axe de roue boulonné, Fixation à platine.
Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech,
roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 92.

-  **Capacité de charge dynamique:** 700 - 800 kg
-  **Résistance à la température:** -20 / +70 °C
-  **Hauteur:** 200 - 240 mm
-  **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
 Roulettes pivotantes	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	700 560		4680ICP160P63-92A	00906831
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4680ICP200P63-92A	00906727
 Roulettes fixes	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	700 560		4688ICP160P63-92A	00906834
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	800 640		4688ICP200P63-92A	00906802
 Roulettes pivotantes à blocage total	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	700 560		4687ICP160P63-92A	00906833
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4687ICP200P63-92A	00906806
 Roulettes pivotantes à blocage directionnel	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	700 560		4681ICP160P63-92A	00906832
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4681ICP200P63-92A	00906808



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Haute performance

Roue en polyuréthane fabriquée en France.
Grande résistance à l'usure.
Adaptée aux charges et vitesses élevées (jusque 16 km/h) grâce à sa construction solide.
Faible résistance au pivotement.
Exemples d'application : chariots industriels tractés et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Zeta - 468S et 468B ICP P63 92SH

Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 92.

 **Capacité de charge dynamique:** 700 - 800 kg

 **Résistance à la température:** -20 / +70 °C

 **Hauteur:** 200 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.



Roulettes pivo. blocage et rappel de dir. autom.



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	700 560	468SICP160P63-92A	00906835
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640	468SICP200P63-92A	00906619
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	700 560	468BICP160P63-92A	00906836
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640	468BICP200P63-92A	00906830

Rappel de direction automatique

Lorsque la roulette est soulevée, elle s'aligne automatiquement dans le sens de déplacement. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.



Sécurité optimale au travail

Ce pare-pieds élastique augmente la protection de l'utilisateur et réduit les risques d'accident du travail. Plus d'informations p.72.

Haute performance

Roue en polyuréthane fabriquée en France.

Grande résistance à l'usure et adaptée aux charges et vitesses élevées (jusque 16 km/h) grâce à sa construction solide.

Faible résistance au pivotement.

Sécurité augmentée grâce au rappel de direction automatique.

Exemples d'application : chariots industriels tractés et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Famille Zeta - Série 4680/81/87/88 ICP P63 75SH

Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvette en acier trempé,
axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech,
roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 75.

- Capacité de charge dynamique: 550 - 700 kg
- Résistance à la température: -20 / +70 °C
- Hauteur: 200 - 240 mm
- Diamètre de roue: 160 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550 440	4680ICP160P63-75A	00906824
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700 560	4680ICP200P63-75A	00906839
Roulettes fixes										
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	550 440	4688ICP160P63-75A	00906827
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	700 560	4688ICP200P63-75A	00906842
Roulettes pivotantes à blocage total										
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550 440	4687ICP160P63-75A	00906826
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700 560	4687ICP200P63-75A	00906841
Roulettes pivotantes à blocage directionnel										
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550 440	4681ICP160P63-75A	00906825
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700 560	4681ICP200P63-75A	00906840



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Haute performance

Roue en polyuréthane fabriquée en France.
Grande résistance à l'usure et adaptée aux charges et vitesses élevées (jusque 16 km/h) grâce à sa construction solide.
Faible résistance au pivotement.
Sécurité augmentée grâce au rappel de direction automatique.
Exemples d'application : chariots industriels tractés et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Zeta - 468S et 468B ICP P63 75SH

Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 550 - 700 kg

 **Résistance à la température:** -20 / +70 °C

 **Hauteur:** 200 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.



Roulettes pivo. blocage et rappel de dir. autom.



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550 440	468sICP160P63-75A	00906828
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700 560	468sICP200P63-75A	00906823
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550 440	468BICP160P63-75A	00906829
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700 560	468BICP200P63-75A	00906822

Rappel de direction automatique

Lorsque que la roulette est soulevée, elle s'aligne automatiquement dans le sens de déplacement.
Veuillez nous contacter pour en savoir plus.



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.



Sécurité optimale au travail

Ce pare-pieds élastique augmente la protection de l'utilisateur et réduit les risques d'accident du travail.
Plus d'informations p.72.

Haute performance

Roue en polyuréthane fabriquée en France.
Grande résistance à l'usure et adaptée aux charges et vitesses élevées (jusque 16 km/h) grâce à sa construction solide.
Faible résistance au pivotement.
Sécurité augmentée grâce au rappel de direction automatique.
Exemples d'application : chariots industriels tractés et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Zeta - Série 4680/81/87/88 ITP P63

Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvette en acier trempé, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.


Dureté du bandage : Shore A 92.

 **Capacité de charge dynamique:** 500 - 800 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 164 - 290 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 250 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes 	 125	 50	 137 x 105	 105 x 80/75	 11	 55	 164	 500 400	4680ITP125P63 Conv	00905503
	 160	 50	 137 x 105	 105 x 80/75	 11	 55	 200	 800 640	4680ITP160P63 Conv	00953474 
	 200	 50	 137 x 105	 105 x 80/75	 11	 55	 240	 800 640	4680ITP200P63 Conv	00953475 
	 250	 55	 137 x 105	 105 x 80/75	 11	 55	 290	 800 640	4680ITP250P63 Flat	00960068
	 125	 50	 137 x 117	 105 x 80/75	 11	 60	 164	 500 400	4688ITP125P63 Conv	Sur demande
Roulettes fixes 	 160	 50	 137 x 117	 105 x 80/75	 11	 55	 200	 800 640	4688ITP160P63 Conv	00953477 
	 200	 50	 137 x 117	 105 x 80/75	 11	 55	 240	 800 640	4688ITP200P63 Conv	00953431 
	 250	 55	 137 x 117	 105 x 80/75	 11	 55	 290	 800 640	4688ITP250P63 Flat	00905322
	 125	 50	 137 x 105	 105 x 80/75	 11	 60	 164	 500 400	4687ITP125P63 Conv	00906349
Roulettes pivotantes à blocage total 	 160	 50	 137 x 105	 105 x 80/75	 11	 55	 200	 800 640	4687ITP160P63 Conv	00953479 
	 200	 50	 137 x 105	 105 x 80/75	 11	 55	 240	 800 640	4687ITP200P63 Conv	00953480 
	 250	 55	 137 x 105	 105 x 80/75	 11	 55	 290	 800 640	4687ITP250P63 Flat	00959273
	 125	 50	 137 x 105	 105 x 80/75	 11	 55	 164	 500 400	4681ITP125P63 Conv	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage directionnel 	 160	 50	 137 x 105	 105 x 80/75	 11	 55	 200	 800 640	4681ITP160P63 Conv	00906004
	 200	 50	 137 x 105	 105 x 80/75	 11	 55	 240	 800 640	4681ITP200P63 Conv	00905656
	 250	 55	 137 x 105	 105 x 80/75	 11	 55	 290	 800 640	4681ITP250P63 Flat	Sur demande
	 125	 50	 137 x 105	 105 x 80/75	 11	 55	 164	 500 400	4681ITP125P63 Conv	Sur demande

Idéale pour usage polyvalent en milieu industriel

Usage en intérieur ou en extérieur.

Roue en polyuréthane fabriquée en France.

La combinaison de cette roue et de cette chape offre une plus grande capacité de charge.

Exemples d'application : chariots tractés sur sol lisse.

Propriétés

Résistance au roulement	    
Bruit du mouvement	    
Usure	    
Résistance à l'oxydation	    

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Zeta - Séries 468S et 468B ITP P63

Chape en acier renforcé, zingué bleu, avec mécanisme de rappel de direction automatique. Fixation à platine.

Corps de roue aluminium, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 92.

 **Capacité de charge dynamique:** 500 - 800 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 164 - 290 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 250 mm

Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.



Roulettes pivo. blocage et rappel de dir. autom.



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500 400	468SITP125P63 180° Conv	00906586
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640	468SITP160P63 180° Conv	Sur demande
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640	468SITP200P63 180° Conv	Sur demande
250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640	468SITP250P63 180° Conv	Sur demande
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	500 400	468BITP125P63 180° Conv	Sur demande
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640	468BITP160P63 180° Conv	Sur demande
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640	468BITP200P63 180° Conv	00905839
250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640	468BITP250P63 180° Conv	Sur demande

Rappel de direction automatique

Lorsque que la roulette est soulevée, elle s'aligne automatiquement dans le sens de déplacement.

Veuillez nous contacter pour en savoir plus.



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.



Sécurité optimale au travail

Ce pare-pieds élastique augmente la protection de l'utilisateur et réduit les risques d'accident du travail. Plus d'informations p.72.

Idéale pour usage polyvalent en milieu industriel

Usage en intérieur ou en extérieur.

Roue en polyuréthane fabriquée en France.

Sécurité augmentée grâce au rappel de direction automatique.

Exemples d'application : chariots avec une charge supérieure à 1200kg ; chariots tractés sur sols dégradés.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Zeta - Série 4680/81/87/88 ITP P63 80 SH

Chape en acier renforcé, zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue aluminium, bandage en polyuréthane soft coulé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 80.

 **Capacité de charge dynamique:** 400 - 800 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 164 - 290 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 250 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	400 320	4680ITP125P63 SH80	00959703
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550 440	4680ITP160P63 SH80	00959669
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700 560	4680ITP200P63 SH80	00961131
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640	4680ITP250P63 SH80	00960376
Roulettes fixes										
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	400 320	4688ITP125P63 SH80	00963033
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	550 440	4688ITP160P63 SH80	00906007
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	700 560	4688ITP200P63 SH80	Sur demande
	250	50	137 x 117	105 x 80/75	11		290	800 640	4688ITP250P63 SH80	00960829
Roulettes pivotantes à blocage total										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	400 320	4687ITP125P63 SH80	00961379
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550 440	4687ITP160P63 SH80	00906500
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700 560	4687ITP200P63 SH80	00960316
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640	4687ITP250P63 SH80	00960377
Roulettes pivotantes à blocage directionnel										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	400 320	4681ITP125P63 SH80	00905657
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550 440	4681ITP160P63 SH80	00905658
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700 560	4681ITP200P63 SH80	00960000
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640	4681ITP250P63 SH80	Sur demande

Idéale pour usage polyvalent en milieu industriel

Usage en intérieur ou en extérieur.

Roue en polyuréthane fabriquée en France.

La combinaison de cette roue et de cette chape offre une plus grande capacité de charge.

Exemples d'application : chariots avec une charge supérieure à 1200kg ; chariots tractés sur sols dégradés.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Zeta - Séries 468S et 468B ITP P63 80 SH

Chape en acier renforcé, zingué bleu, avec mécanisme de rappel de direction automatique. Fixation à platine.

Corps de roue aluminium, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 80.

 **Capacité de charge dynamique:** 400 - 800 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 164 - 290 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 250 mm

Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.



Roulettes pivo. blocage et rappel de dir. autom.



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	400 320	468SITP125P63 180° SH80	Sur demande
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550 440	468SITP160P63 180° SH80	Sur demande
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700 560	468SITP200P63 180° SH80	Sur demande
250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640	468SITP250P63 180° SH80	Sur demande
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	400 320	468BITP125P63 180° SH80	Sur demande
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550 440	468BITP160P63 180° SH80	Sur demande
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700 560	468BITP200P63 180° SH80	Sur demande
250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640	468BITP250P63 180° SH80	Sur demande

Rappel de direction automatique

Lorsque la roulette est soulevée, elle s'aligne automatiquement dans le sens de déplacement. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.



Sécurité optimale au travail

Ce pare-pieds élastique augmente la protection de l'utilisateur et réduit les risques d'accidents du travail. Plus d'informations p.72.

Idéale pour un usage polyvalent dans un milieu industriel

Usage en intérieur ou en extérieur.

Roue en polyuréthane fabriquée en France.

Sécurité augmentée grâce au rappel de direction automatique.

Exemples d'application : chariots avec une charge supérieure à 1200kg ; chariots tractés sur sols dégradés.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Zeta - Série 4680/81/87/88 IEP P63

Chape en acier renforcé, zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue aluminium, bandage en caoutchouc élastique vulcanisé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 67.

 **Capacité de charge dynamique:** 300 - 600 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 85 °C

 **Hauteur:** 164 - 290 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 250 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300 240	4680IEP125P63	00955086 
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280	4680IEP160P63	00953565 
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360	4680IEP200P63	00953566 
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400	4680IEP250P63	00953526
Roulettes fixes										
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	300 240	4688IEP125P63	00955087 
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	350 280	4688IEP160P63	00953567 
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	450 360	4688IEP200P63	00953568 
	250	50	137 x 117	105 x 80/75	11		290	500 400	4688IEP250P63	00953530
Roulettes pivotantes à blocage total										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300 240	4687IEP125P63	00955092 
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280	4687IEP160P63	00953569 
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360	4687IEP200P63	00953570 
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400	4687IEP250P63	00954316
Roulettes pivotantes à blocage directionnel										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300 240	4681IEP125P63	Sur demande
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280	4681IEP160P63	Sur demande
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360	4681IEP200P63	Sur demande
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400	4681IEP250P63	00905816

Capacité de charge élevée et manœuvrabilité maximale

Usage en intérieur ou en extérieur.

Amortissement des chocs et réduction des vibrations grâce à la roue en caoutchouc.

Exemples d'application : chariots tractés sur sols dégradés et chariots verriers.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Zeta - Séries 468S et 468B IEP P63

Chape en acier renforcé, zingué bleu, avec mécanisme de rappel de direction automatique. Fixation à platine.

Corps de roue aluminium, bandage en caoutchouc élastique vulcanisé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 67.

 **Capacité de charge dynamique:** 300 - 500 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Hauteur:** 164 - 290 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 250 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300 240	468SIEP125P63 180°	Sur demande
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280	468SIEP160P63 180°	00961142
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360	468SIEP200P63 180°	00960282
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400	468SIEP250P63 180°	Sur demande
Roulettes pivo. blocage et rappel de dir. autom.										
	125	50	140 x 110	105 x 80/75	11	60	164	300 240	468BIEP125P63 180°	Sur demande
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280	468BIEP160P63 180°	00906386
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360	468BIEP200P63 180°	00960769
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400	468BIEP250P63 180°	Sur demande

Rappel de direction automatique

Lorsque que la roulette est soulevée, elle s'aligne automatiquement dans le sens de déplacement.

Veuillez nous contacter pour en savoir plus.



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.



Sécurité optimale au travail

Ce pare-pieds élastique augmente la protection de l'utilisateur et réduit les risques d'accidents du travail. Plus d'informations p.72.

Capacité de charge élevée et manœuvrabilité optimale.

Usage en intérieur ou en extérieur.

Amortissement des chocs et réduction des vibrations grâce à la roue en caoutchouc.

Sécurité augmentée grâce au rappel de direction automatique.

Exemples d'application : chariots tractés sur sols dégradés et chariots verriers.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Famille Zeta - Série 4680/81/87/88 IFP P63

Chape en acier renforcé, zingué bleu, pivot avec double rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue aluminium, bandage en caoutchouc élastique vulcanisé gris, non marquant, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 67.

- Capacité de charge dynamique: 300 - 500 kg
- Résistance à la température: - 20 / + 85 °C
- Hauteur: 164 - 290 mm
- Diamètre de roue: 125 - 250 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300 240	4680IFP125P63	00960519
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280	4680IFP160P63	00961288
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360	4680IFP200P63	00961289
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400	4680IFP250P63	00961290
Roulettes fixes										
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	300 240	4688IFP125P63	00961291
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	350 280	4688IFP160P63	00961292
	200	50	137 x 117	105 x 80/75	11		240	450 360	4688IFP200P63	00961293
	250	50	137 x 117	105 x 80/75	11		290	500 400	4688IFP250P63	00961294
Roulettes pivotantes à blocage total										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300 240	4687IFP125P63	00961295
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280	4687IFP160P63	00961296
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360	4687IFP200P63	00961297
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400	4687IFP250P63	00961298
Roulettes pivotantes à blocage directionnel										
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300 240	4681IFP125P63	Sur demande
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280	4681IFP160P63	Sur demande
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360	4681IFP200P63	Sur demande
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400	4681IFP250P63	Sur demande

Capacité de charge élevée et manœuvrabilité maximale

Usage en intérieur ou en extérieur.
Amortissement des chocs et réduction des vibrations grâce à la roue en caoutchouc.
Exemples d'application : chariots tractés sur sols dégradés et chariots verriers.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Zeta - Séries 468S et 468B IFP P63

Chape en acier renforcé, zingué bleu avec mécanisme de rappel de direction automatique. Fixation à platine.

Corps de roue aluminium, bandage en caoutchouc élastique vulcanisé gris, non marquant, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 67.

 **Capacité de charge dynamique:** 300 - 500 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Hauteur:** 164 - 290 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 250 mm

Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.



Roulettes pivo. blocage et rappel de dir. autom.



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300 240	468SIFP125P63 180°	Sur demande
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280	468SIFP160P63 180°	Sur demande
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360	468SIFP200P63 180°	00959948
250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400	468SIFP250P63 180°	Sur demande
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300 240	468BIFP125P63 180°	Sur demande
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350 280	468BIFP160P63 180°	Sur demande
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450 360	468BIFP200P63 180°	00905959
250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500 400	468BIFP250P63 180°	Sur demande

Rappel de direction automatique

Lorsque que la roulette est soulevée, elle s'aligne automatiquement dans le sens de déplacement. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.



Sécurité optimale au travail

Ce pare-pieds élastique augmente la protection de l'utilisateur et réduit les risques d'accidents du travail. Plus d'informations p.72.

Capacité de charge élevée et manœuvrabilité maximale

Usage en intérieur ou en extérieur.

Amortissement des chocs et réduction des vibrations grâce à la roue en caoutchouc.

Sécurité augmentée grâce au rappel de direction automatique.

Exemples d'application : chariots tractés sur sols dégradés et chariots verriers.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Zeta - Série 4680/81/87/88 TOP P63

Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Roue polyamide blanc, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore D 75.

-  **Capacité de charge dynamique:** 700 - 800 kg
-  **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C
-  **Hauteur:** 164 - 240 mm
-  **Diamètre de roue:** 125 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700 560		4680TOP125P63	00953914
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4680TOP160P63	00961283
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4680TOP200P63	00953920
Roulettes fixes											
	125	50	137 x 117	105 x 80/75	11		164	700 560		4688TOP125P63	00953915
	160	50	137 x 117	105 x 80/75	11		200	800 640		4688TOP160P63	00960077
	200	50	140 x 110	105 x 80/74	11		240	800 640		4688TOP200P63	00953921
Roulettes pivotantes à blocage total											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	700 560		4687TOP125P63	00953916
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4687TOP160P63	00960076
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4687TOP200P63	00953922
Roulettes pivotantes à blocage directionnel											
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700 560		4681TOP125P63	00905660
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640		4681TOP160P63	00905661
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640		4681TOP200P63	Sur demande

Roue solide et durable

Mobilité accrue sur sols propres et lisses.

Roue très résistante à l'usure et aux déchirures.

Exemples d'application : rolls, chariots industriels et de laboratoires.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Zeta - Séries 468S et 468B TOP P63

Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Roue polyamide blanc, roulement à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore D 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 700 - 1000 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Hauteur:** 164 - 290 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 250 mm

Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.



Roulettes pivo. blocage et rappel de dir. autom.



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700 560	468STOP125P63 180°	Sur demande
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640	468STOP160P63 180°	Sur demande
250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800 640	468STOP250P63 180°	Sur demande
125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	700 560	468BTOP125P63 180°	Sur demande
160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800 640	468BTOP160P63 180°	Sur demande
200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800 640	468BTOP200P63 180°	Sur demande

Rappel de direction automatique

Lorsque que la roulette est soulevée, elle s'aligne automatiquement dans le sens de déplacement. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Sécurité optimale au travail

Ce pare-pieds élastique augmente la protection de l'utilisateur et réduit les risques d'accidents du travail. Plus d'informations p.72.



Roulette solide et durable

Mobilité accrue sur sols propres et lisses.

Roue très résistante à l'usure et aux déchirures.

Sécurité augmentée grâce au rappel de direction automatique.

Exemples d'application : rolls, chariots industriels et de laboratoire.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

AMÉLIOREZ VOTRE SÉCURITÉ AVEC LES PARE-PIEDS TENTE

Caoutchouc élastique

Son armature en caoutchouc élastique est formée de manière à s'appuyer sur la roue dès qu'elle rentre en contact avec le pied. Elle permet d'éviter l'encastrement comme d'écraser le pied de l'utilisateur ainsi que les déplacements involontaires.



Usage divers

Pare-pied tout-terrain

Acier renforcé

Les garde-corps rigides en acier, fixés sur les côtés de la roue assurent la sécurité des pieds de l'utilisateur hors de la roue.

Données techniques et disponibilités.



Description	 Description produit	Pare-pieds
	Résistance à la température	-20 °C / +60 °C
	Largeur	151 mm
	Garde au sol	19 mm
	Dureté du caoutchouc de l'armature	Shore A 75
Poids	 Roue Ø 125 mm	0,54 kg
	Roue Ø 160 mm	0,67 kg
	Roue Ø 200 mm	0,75 kg
	Roue Ø 250 mm	1,256 kg
Longueur	 Roue Ø 125 mm	185 mm
	Roue Ø 160 mm	220 mm
	Roue Ø 200 mm	260 mm
	Roue Ø 250 mm	310 mm

Cas client

Retrouvez le cas client sur www.tente.com/interpane ou demandez le au format PDF à mobility.fr@tente.com



Pare-pieds installé

INTRALOGISTIQUE

MANUTENTION LOURDE

FAMILLE KAPPA

 **500 - 2 000 kg**  **170 - 355 mm**  **125 - 300 mm**

Les roulettes Kappa sont en acier mécano-soudé de forte épaisseur avec une finition galvanisée pour une protection maximale contre la rouille. Elles sont conçues pour supporter de très fortes charges dans des conditions difficiles.

Quelques exemples à retrouver dans les pages suivantes



Retrouvez la gamme Kappa p.74 à 81.

Nos roulettes Kappa pour la manutention lourde sont conformes à la norme EN 12533.

Autres familles de produits conseillées pour la manutention lourde :



Delta
p.33



Delta twin
p.49



Zeta
p.57



Omikron twin
p.83



Kappa flex et
Omikron flex
p.89



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

Famille Kappa - Série 9650/88 ITP P63

Chape en acier mécano-soudé. Finition zinguée bleue. Pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot. Graisseur au pivot.

Fixation à platine.

Corps de roue aluminium. Bandage : polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 92.

 **Capacité de charge dynamique:** 500 - 1000 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 170 - 305 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 250 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500 400		9650ITP125P63 Conv	00957699
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800 640		9650ITP160P63 Conv	00957700
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800 640		9650ITP200P63 Conv	00957701
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000 800		9650ITP250P63 Flat	Sur demande
Roulettes fixes											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	500 400		9688ITP125P63 Conv	00950400
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	800 640		9688ITP160P63 Conv	00952349
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	800 640		9688ITP200P63 Conv	00955071
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1000 800		9688ITP250P63 Flat	00960673



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Applications lourdes

Roue polyuréthane fabriquée en France.
Mobilité optimisée grâce au pivot monté sur butée à billes.
Construction massive.
Exemples d'application : remorques industrielles intérieures ou extérieures.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Kappa - Série 9651/52 ITP P63

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur, pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue aluminium, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 92.

 **Capacité de charge dynamique:** 500 - 1000 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 170 - 305 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 250 mm

Roulettes pivotantes à blocage total



Roulettes pivotantes à blocage directionnel



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500 400	9652ITP125P63 Conv	00905590
160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800 640	9652ITP160P63 Conv	00957708
200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800 640	9652ITP200P63 Conv	00957709
250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000 800	9652ITP250P63 Flat	Sur demande
125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500 400	9651ITP125P63 Conv	Sur demande
160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800 640	9651ITP160P63 Conv	Sur demande
200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800 640	9651ITP200P63 Conv	Sur demande
250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000 800	9651ITP250P63 Flat	Sur demande

Blocage flexible

Il est possible de combiner une chape à blocage total avec un module de blocage directionnel. Contactez-nous pour en savoir plus.



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Applications lourdes

Roue polyuréthane fabriquée en France.

Mobilité optimisée grâce au pivot monté sur butée à billes.

Construction massive.

Exemples d'application : remorques industrielles intérieures ou extérieures

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Famille Kappa - Série 9650/88 FTP P63

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur. Pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur au pivot.
Fixation à platine.
Corps de roue fonte, bandage polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 92.

-  **Capacité de charge dynamique:** 550 - 1440 kg
-  **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C
-  **Hauteur:** 170 - 355 mm
-  **Diamètre de roue:** 125 - 300 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes 											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550		9650FTP125P63	00957715
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750		9650FTP160P63	00954997 
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000		9650FTP200P63 WT50	00954998 
	200	60	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1440 1200		9650FTP200P63 WT60	00955010
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1440 1200		9650FTP250P63	00954999
	300	50	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	1730 1440		9650FTP300P63	00955000
Roulettes fixes 											
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	660 550		9688FTP125P63	00955058
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	900 750		9688FTP160P63	00955001 
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200 1000		9688FTP200P63 WT50	00955002 
	200	60	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1440 1200		9688FTP200P63 WT60	00955431
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1440 1200		9688FTP250P63	00955061
	300	50	135 x 110	105 x 80/75	11		355	1730 1440		9688FTP300P63	00955062



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Particulièrement adaptée aux usages intensifs

Usage en intérieur et en extérieur.
Mobilité accrue en raison de la très faible résistance au pivotement et roulement.
Résistance aux chocs et coupures.
Exemples d'application : bases roulantes, chariots tractés sur sols lisses et remorques.

Propriétés

Résistance au roulement	    
Bruit du mouvement	    
Usure	    
Résistance à l'oxydation	    

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Kappa - Série 9651/52 FTP P63

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur, pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue en fonte, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 92.

 **Capacité de charge dynamique:** 550 - 1440 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 170 - 355 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 300 mm

Roulettes pivotantes à blocage total



Roulettes pivotantes à blocage directionnel



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550	9652FTP125P63	00957721
160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750	9652FTP160P63	00955005 
200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000	9652FTP200P63 WT50	00955006 
200	60	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1440 1200	9652FTP200P63 WT60	00955018
250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1440 1200	9652FTP250P63	00955007
300	50	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	1730 1440	9652FTP300P63	00955008
125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660 550	9651FTP125P63	00957724
160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900 750	9651FTP160P63	Sur demande
200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000	9651FTP200P63 WT50	Sur demande
200	60	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1440 1200	9651FTP200P63 WT60	Sur demande
250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1440 1200	9651FTP250P63	Sur demande
300	50	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	1730 1440	9651FTP300P63	Sur demande

Blocage flexible

Il est possible de combiner une chape à blocage total avec un module de blocage directionnel. Contactez-nous pour en savoir plus.



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Particulièrement adaptée aux usages intensifs

Usage en intérieur et en extérieur.

Mobilité accrue en raison de la très faible résistance au pivotement et roulement.

Résistance aux chocs et coupures.

Exemples d'application : bases roulantes, chariots tractés sur sols lisses et remorques.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Famille Kappa - Série 9650/88 FTP P64

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur, pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné.

Corps de roue fonte, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 92.

Capacité de charge dynamique: 1400 - 2000 kg

Résistance à la température: - 20 / + 60 °C

Hauteur: 255 - 355 mm

Diamètre de roue: 200 - 300 mm

Table with 11 columns: Roulettes pivotantes, Diamètre de roue [mm], Largeur de bandage [mm], Dimension de platine [mm], Distance entre axe [mm], Diamètre des trous [mm], Déport [mm], Hauteur [mm], Capacité de charge dynamique [kg], Description, Code article. It lists specifications for three models of swivel casters (200, 250, 300 mm diameter) and three models of fixed casters (200, 250, 300 mm diameter).



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Particulièrement adaptée aux usages intensifs

- Usage en intérieur et en extérieur.
- Mobilité accrue en raison de la très faible résistance au pivotement et roulement.
- Résistance aux chocs et coupures.
- Exemples d'application : bases roulantes, chariots tractés sur sols lisses et remorques.

Propriétés

Table with 2 columns: Property and Rating. Properties include Résistance au roulement, Bruit du mouvement, Usure, and Résistance à l'oxydation, each with a rating of 4 out of 5 circles.

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Kappa - Série 9651/52 FTP P64

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur, pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue fonte, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 92.

 **Capacité de charge dynamique:** 1400 - 2000 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 255 - 355 mm

 **Diamètre de roue:** 200 - 300 mm

Roulettes pivotantes à blocage total



Roulettes pivotantes à blocage directionnel



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
200	80	175 x 140	140 x 105	15	65	255	1680 1400	9652FTP200P64	00957740
250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2160 1800	9652FTP250P64	00957741
300	80	175 x 140	140 x 105	15	76	355	2400 2000	9652FTP300P64	00957742
200	80	175 x 140	140 x 105	15	65	255	1680 1400	9651FTP200P64	00906131
250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2160 1800	9651FTP250P64	Sur demande
300	80	175 x 140	140 x 105	15	76	355	2400 2000	9651FTP300P64	Sur demande

Blocage flexible

Il est possible de combiner une chape à blocage total avec un module de blocage directionnel. Contactez-nous pour en savoir plus.



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Particulièrement adaptée aux usages intensifs

Usage en intérieur et en extérieur.

Mobilité accrue en raison de la très faible résistance au pivotement et roulement.

Résistance aux chocs et coupures.

Exemples d'application : bases roulantes, chariots tractés sur sols lisses et remorques.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Kappa - Série 9650/51/52/88 TOP P63

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur, pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Roue polyamide blanc, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore D 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 700 - 1100 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Hauteur:** 170 - 305 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 250 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840 700	9650TOP125P63	00957771
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020 850	9650TOP160P63	00961211
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000	9650TOP200P63	00957774
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1320 1100	9650TOP250P63	00957775
Roulettes fixes										
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	840 700	9688TOP125P63	00955043
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	1020 850	9688TOP160P63	00957676
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200 1000	9688TOP200P63	00955045
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1320 1100	9688TOP250P63	00955046
Roulettes pivotantes à blocage total										
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840 700	9652TOP125P63	00957781
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020 850	9652TOP160P63	00957783
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000	9652TOP200P63	00957784
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1320 1100	9652TOP250P63	00957241
Roulettes pivotantes à blocage directionnel										
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840 700	9651TOP125P63	00957785
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020 850	9651TOP160P63	00957787
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200 1000	9651TOP200P63	00957788
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1320 1100	9651TOP250P63	00957789



Blocage flexible

Il est possible de combiner une chape à blocage total avec un module de blocage directionnel. Contactez-nous pour en savoir plus.

Robustesse et hautes performances

Chape conçue pour supporter de très fortes charges.

Roue très résistante à l'usure et aux déchirures.

Très faible effort de déplacement sur sols propres et lisses.

Exemples d'application : bases roulantes, chariots tractés sur sols lisses et remorques.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Kappa - Série 9650/58 MOP P64

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur, pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot. Axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, très forte charge, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore D 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 2000 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Hauteur:** 255 - 355 mm

 **Diamètre de roue:** 200 - 300 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	200	80	175 x 140	140 x 105	15	66	255	2000 2000		9650MOP200P64	00906489
	250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2000 2000		9650MOP250P64	Sur demande
	300	80	175 x 140	140 x 105	15	76	355	2000 2000		9650MOP300P64	00906228
Roulettes fixes											
	200	80	175 x 140	140 x 105	15		255	2000 2000		9658MOP200P64	Sur demande
	250	80	175 x 140	140 x 105	15		305	2000 2000		9658MOP250P64	Sur demande
	300	80	175 x 140	140 x 105	15		355	2000 2000		9658MOP300P64	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage total											
	200	80	175 x 140	140 x 105	15	65	255	2000 2000		9652MOP200P64	Sur demande
	250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2000 2000		9652MOP250P64	Sur demande
	300	80	175 x 140	140 x 105	15	76	255	2000 2000		9652MOP300P64	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage directionnel											
	200	80	175 x 140	140 x 105	15	65	255	2000 2000		9651MOP200P64	Sur demande
	250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2000 2000		9651MOP250P64	Sur demande
	300	80	175 x 140	140 x 105	15	76	355	2000 2000		9651MOP300P64	Sur demande



Nos roues Duratech sont en polyamide haute densité et résistent à l'abrasion.

Applications très lourdes

Capacité de charge indiquée sur sols lisses et sans obstacle.

Exemples d'application : remorques industrielles intralogistiques.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○



INTRALOGISTIQUE

MANUTENTION LOURDE

FAMILLE OMIKRON TWIN

 **900 - 6 500 kg**  **180 - 510 mm**  **100 - 400 mm**

Idéales pour les charges extrêmes, les roulettes jumelées Omikron twin sont en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur. Différentes versions de roues sont disponibles pour répondre à tous vos besoins.

Quelques exemples à retrouver dans les pages suivantes



Retrouvez la gamme Omikron twin p.84 à 87.

Nos roulettes Omikron twin pour la manutention lourde sont conformes à la norme EN 12533.

Autres familles de produits conseillées pour la manutention lourde :



Delta
p.33



Delta twin
p.49



Zeta
p.57



Kappa
p.73



Kappa flex et
Omikron flex
p.89



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

Famille Omikron twin - Série 9950/58 FTP P65

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur, pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue en acier peint, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 92.

Capacité de charge dynamique: 900 - 2400 kg

Résistance à la température: - 20 / + 60 °C

Hauteur: 180 - 325 mm

Diamètre de roue: 100 - 250 mm

Table with 10 columns: Roulettes pivotantes / Roulettes fixes, Diamètre de roue [mm], Largeur de bandage [mm], Dimension de platine [mm], Distance entre axe [mm], Diamètre des trous [mm], Déport [mm], Hauteur [mm], Capacité de charge dynamique [kg], Description, Code article. It lists specifications for various wheel models like 9950FTP100P65, 9950FTP125P65, etc.

Image of wheels with an ESD warning icon. Text: Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roulette jumelée pour charges extrêmes

Roulette jumelée facilitant le passage des rails.
Exemples d'application : chariots industriels très lourds en intralogistique.

Table with 2 columns: Propriétés and a visual scale of 5 circles. Rows include: Résistance au roulement, Bruit du mouvement, Usure, Résistance à l'oxydation.

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Omikron twin - Série 9950/58 FTP P68

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur, pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue en acier peint, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 92.

 **Capacité de charge dynamique:** 2800 - 5000 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 315 - 510 mm

 **Diamètre de roue:** 200 - 400 mm

Roulettes pivotantes



Roulettes fixes



	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
											
	200	80	270 x 250	230 x 210	17	60	315	3360 2800		9950FTP200P68	00954985
	250	80	270 x 250	230 x 210	17	70	365	4320 3600		9950FTP250P68	00954986
	300	80	270 x 250	230 x 210	17	80	415	4800 4000		9950FTP300P68	00957831
	400	80	270 x 250	230 x 210	17	105	510	6000 5000		9950FTP400P68	00905841
											
	200	80	270 x 250	230 x 210	17		315	3360 2800		9958FTP200P68	00954988
	250	80	270 x 250	230 x 210	17		365	4320 3600		9958FTP250P68	00954989
	300	80	270 x 250	230 x 210	17		415	4800 4000		9958FTP300P68	00957841
	400	80	270 x 250	230 x 210	17		510	6000 5000		9958FTP400P68	00904794



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roulette jumelée pour charges extrêmes

Roulette jumelée facilitant le passage des rails.

Exemples d'application : chariots industriels très lourds en intralogistique.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Famille Omikron twin - Série 9950/58 TOP P65

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur, pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Roue polyamide blanc, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore D 75.

- Capacité de charge dynamique: 1200 - 2200 kg
- Résistance à la température: - 40 / + 80 °C
- Hauteur: 180 - 325 mm
- Diamètre de roue: 100 - 250 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	50	200 x 160	160 x 120	15	40	180	1440 1200	9950TOP100P65	00904168
	125	50	200 x 160	160 x 120	15	50	205	1680 1400	9950TOP125P65	00904795
	150	50	200 x 160	160 x 120	15	55	230	1920 1600	9950TOP150P65	00904585
	160	50	200 x 160	160 x 120	15	55	235	2040 1700	9950TOP160P65	00904796
	200	50	200 x 160	160 x 120	15	60	275	2400 2000	9950TOP200P65	00904797
	250	50	200 x 160	160 x 120	15	70	325	2640 2200	9950TOP250P65	00904798
Roulettes fixes										
	100	50	200 x 160	160 x 120	15		180	1440 1200	9958TOP100P65	00904799
	125	50	200 x 160	160 x 120	15		205	1680 1400	9958TOP125P65	00904800
	150	50	200 x 160	160 x 120	15		230	1920 1600	9958TOP150P65	00904881
	160	50	200 x 160	160 x 120	15		235	2040 1700	9958TOP160P65	00904801
	200	50	200 x 160	160 x 120	15		275	2400 2000	9958TOP200P65	00904802
	250	50	200 x 160	160 x 120	15		325	2640 2200	9958TOP250P65	00904803



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roulette jumelée pour charges extrêmes

Roulette jumelée facilitant le passage des rails.
Exemples d'application : chariots industriels très lourds en intralogistique.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Omikron twin - Série 9950/58 MOP P65

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné. Fixation à platine
Roue polyamide blanc, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore D 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 4500 - 6500 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Hauteur:** 275 - 415 mm

 **Diamètre de roue:** 200 - 300 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes 	200	80	270 x 250	230 x 210	17	60	275	5400 4500		9950MOP200P68	Sur demande
	250	80	270 x 250	230 x 210	17	70	365	6600 5500		9950MOP250P68	Sur demande
	300	80	270 x 250	230 x 210	17	80	415	7000 6500		9950MOP300P68	Sur demande
Roulettes fixes 	200	80	270 x 250	230 x 210	17		275	5400 4500		9958MOP200P68	Sur demande
	250	80	270 x 250	230 x 210	17		365	6600 5500		9958MOP250P68	Sur demande
	300	80	270 x 250	230 x 210	17		415	7000 6500		9958MOP300P68	Sur demande



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion.

Roulette jumelée pour charges extrêmes

Roulette jumelée facilitant le passage des rails.

Exemples d'application : chariots industriels très lourds en intralogistique.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

POUR ALLER PLUS LOIN

OMIKRON QUADRO

Roulette pour les charges extrêmes jusqu'à 11 000 kg. Recommandée pour le transport de matériels lourds et pour les AGV* intralogistique de très forte capacité de charge.

 **11 000 kg**  **570 mm**  **400 mm**

Durabilité

**Chape et platine en acier
mécano-soudé zingué de forte épaisseur**

Dimensions de la platine : 400 x 400 mm

Distance entre axe : 340 x 340 mm

Diamètre des trous : 22 mm

Déport : 90 mm

Stabilité

**Roulette pivotante à
blocage directionnel**

Pivot sur butée à billes et
roulements coniques, joint
de protection au pivot.
Axe de roue boulonné.

Fiabilité

**Corps de roue fonte,
bandage polyuréthane coulé,
roulement à billes de précision**

Largeur du bandage : 80 mm

« Ce qui nous a convaincu, c'est la longévité des roulettes, ainsi que le savoir-faire de nos partenaires chez TENTE. »

Maarten Van Loveren, directeur général de AVT Europe

Cas client complet à retrouver sur
www.tente.com/solutions/durabilite/avt-europe



Pour des capacités de charges plus élevées ou pour en savoir plus, contactez-nous : 01 60 65 23 00 ou info.fr@tente.com.

INTRALOGISTIQUE

MANUTENTION LOURDE

FAMILLES KAPPA FLEX ET OMIKRON FLEX

 **550 - 900 kg**  **220 - 272 mm**  **160 - 200 mm**

Les roulettes Kappa flex et Omikron flex sont des roulettes à suspension. Différentes options de roues sont disponibles pour répondre à toutes vos exigences : passages d'obstacles, vitesses élevées (jusque 16 km/h) ou encore réduction des efforts au démarrage.

Quelques exemples à retrouver dans les pages suivantes



Retrouvez la gamme des Kappa flex p.90 à 93.
Et celle des Omikron flex p.94 à 101.

Nos roulettes Kappa flex et Omikron flex pour la manutention lourde sont conformes à la norme EN 12533.

Autres familles de produits conseillées pour la manutention lourde :



Delta
p.33



Delta twin
p.49



Zeta
p.57



Kappa
p.73



Omikron twin
p.83



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 -19.

Famille Kappa flex - Série 9750/58 ICP P63 92SH

Roulette à suspension, chape et platine en acier mécano-soudé de forte épaisseur, pivot en butée et roulements coniques. Fixation à platine.
Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 92.

- Capacité de charge dynamique:** 600 kg
- Résistance à la température:** -20 / +60 °C
- Hauteur:** 220 - 260 mm
- Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	160	50	142 x 111	112/99 x 83/74	12.7	69	220	600 480	9750ICP160P63-92A	Sur demande
	200	50	142 x 111	112/99 x 83/74	12.7	56	260	600 480	9750ICP200P63-92A	Sur demande
Roulettes fixes										
	160	50	142 x 111	112/99 x 83/74	12.7		220	600 480	9758ICP160P63-92A	Sur demande
	200	50	142 x 111	112/99 x 83/74	12.7		260	600 480	9758ICP200P63-92A	Sur demande



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Haute performance

Roue en polyuréthane fabriquée en France.
Grande résistance à l'usure.
Adaptée aux charges et vitesses élevées (jusque 16 km/h) grâce à sa construction solide.
Faible résistance au pivotement.
Exemples d'application : chariots industriels tractés et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Kappa flex - Série 9750/58 ICP P63 75SH

Roulette à suspension, chape et platine en acier mécano-soudé de forte épaisseur, pivot en butée et roulements coniques. Fixation à platine.
Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 550 - 600 kg

 **Résistance à la température:** -20 / +60 °C

 **Hauteur:** 220 - 260 mm

 **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes	160	50	142 x 111	112/99 x 83/74	12.7	69	220	550 440		9750ICP160P63-75A	Sur demande
	200	50	142 x 111	112/99 x 83/74	12.7	56	260	600 480		9750ICP200P63-75A	Sur demande
Roulettes fixes	160	50	142 x 111	112/99 x 83/74	12.7		220	550 440		9758ICP160P63-75A	Sur demande
	200	50	142 x 111	112/99 x 83/74	12.7		260	600 480		9758ICP200P63-75A	Sur demande



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Haute performance

Roue en polyuréthane fabriquée en France.
Grande résistance à l'usure.
Adaptée aux charges et vitesses élevées (jusque 16 km/h) grâce à sa construction solide.
Faible résistance au pivotement.
Exemples d'application : chariots industriels tractés et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Famille Kappa flex - Série 9750/58 ITP P63 92SH

Roulette à suspension, chape et platine en acier mécano-soudé de forte épaisseur, pivot en butée et roulement coniques. Fixation à platine.
Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 92.

-  **Capacité de charge dynamique:** 600 kg
-  **Résistance à la température:** -20 / +60 °C
-  **Hauteur:** 220 - 260 mm
-  **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes 	160	50	142 x 111	112/99 x 83/74	12.7	69	220	600 480		9750ITP160P63-92A	00962466
	200	50	142 x 111	112/99 x 83/74	12.7	56	260	600 480		9750ITP200P63-92A	00962728
Roulettes fixes 	160	50	142 x 111	112/99 x 83/74	12.7		220	600 480		9758ITP160P63-92A	00957315
	200	50	142 x 111	112/99 x 83/74	12.7		260	600 480		9758ITP200P63-92A	00962469



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roulette à suspension

Roue en polyuréthane fabriquée en France.
Grande résistance à l'usure.
Faible résistance au pivotement.
Exemples d'application : chariots industriels tractés et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Kappa flex - Série 9750/58 ITP P63 80SH

Roulette à suspension, chape et platine en acier mécano-soudé de forte épaisseur, pivot en butée et roulements coniques. Fixation à platine.
Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 80.

 **Capacité de charge dynamique:** 560 - 600 kg

 **Résistance à la température:** -20 / +60 °C

 **Hauteur:** 220 - 260 mm

 **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes 	160	50	142 x 111	112/99 x 83/74	12.7	69	220	550 440		9750ITP160P63-80A	00962468
	200	50	142 x 111	112/99 x 83/74	12.7	56	260	600 480		9750ITP200P63-80A	00962472
Roulettes fixes 	160	50	142 x 111	112/99 x 83/74	12.7		220	550 440		9758ITP160P63-80A	00962467
	200	50	142 x 111	112/99 x 83/74	12.7		260	600 480		9758ITP200P63-80A	00962471



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roulette à suspension

Roue en polyuréthane fabriquée en France.
Grande résistance à l'usure.
Faible résistance au pivotement.
Exemples d'application : chariots industriels tractés et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Famille Omikron flex - Série 9850/58 ICP P63 92SH

Chape en acier mécano-soudé. Finition zinguée bleue. Pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot. Graisseur au pivot. Fixation à platine. Suspension au moyen de 3 ressorts pour un fonctionnement optimal hors charge et sous charge.

Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, roulements à billes de précision. Dureté du bandage : Shore A 92.

Capacité de charge dynamique: 800 kg

Résistance à la température: -20 / +60 °C

Hauteur: 272 mm

Diamètre de roue: 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	200	50	140 x 110	105 x 80	20 x 13	100	272	800 640	9850ICP200/50P63-92A	Sur demande
Roulettes fixes	200	50	140 x 110	105 x 80	20 x 13		272	800 640	9858ICP200/50P63-92A	Sur demande



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Haute performance

- Rapidité et gain de productivité : tractable jusque 16 km/h.
- Roue en polyuréthane premium fabriquée en France.
- Passage d'obstacles facilité.
- Spécialement conçue pour les usages intensifs.
- Réduction des efforts au démarrage et roulage.
- Exemples d'application : chariots industriels tractés et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Omikron flex - Série 9850/58 ICP P63 75SH

Chape en acier mécano-soudé. Finition zinguée bleue. Pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot. Graisseur au pivot. Fixation à platine. Suspension au moyen de 3 ressorts pour un fonctionnement optimal hors charge et sous charge.

Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, roulements à billes de précision. Dureté du bandage : Shore A 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 700 kg

 **Résistance à la température:** -20 / +60 °C

 **Hauteur:** 272 mm

 **Diamètre de roue:** 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes	200	50	140 x 110	105 x 80	20 x 13	100	272	700 560		9850ICP200/50P63-75A	00963130
											
Roulettes fixes	200	50	140 x 110	105 x 80	20 x 13		272	700 560		9858ICP200/50P63-75A	00963131
											



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Haute performance

Rapidité et gain de productivité : tractable jusqu'à 16 km/h.

Roue en polyuréthane premium fabriquée en France.

Passage d'obstacles facilité.

Spécialement conçue pour les usages intensifs.

Réduction des efforts au démarrage et roulage.

Exemples d'application : chariots industriels tractés et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Famille Omikron flex - Série 9850/58 FCP P63 92SH

Chape en acier mécano-soudé. Finition zinguée bleue. Pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot. Graisseur au pivot. Fixation à platine. Suspension au moyen de 3 ressorts pour un fonctionnement optimal hors charge et sous charge.

Corps de roue fonte peinte, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, roulements à billes de précision. Dureté du bandage : Shore A 92.

- Capacité de charge dynamique:** 900 kg
- Résistance à la température:** -20 / +60 °C
- Hauteur:** 272 mm
- Diamètre de roue:** 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	200	50	140 x 110	105 x 80	13	100	272	900 720	9850FCP200P63-92A	Sur demande
Roulettes fixes	200	50	140 x 110	105 x 80	13		272	900 720	9858FCP200P63-92A	Sur demande



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Haute performance

- Rapidité et gain de productivité : tractable jusque 16 km/h.
- Roue en polyuréthane premium fabriquée en France.
- Passage d'obstacles facilité.
- Spécialement conçue pour les usages intensifs.
- Réduction des efforts au démarrage et roulage.
- Exemples d'application : chariots industriels tractés et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Omikron flex - Série 9850/58 FCP P63 75SH

Chape en acier mécano-soudé. Finition zinguée bleue. Pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot. Graisseur au pivot. Fixation à platine. Suspension au moyen de 3 ressorts pour un fonctionnement optimal hors charge et sous charge.

Corps de roue fonte peinte, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, roulements à billes de précision. Dureté du bandage : Shore A 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 800 kg

 **Résistance à la température:** -20 / +60 °C

 **Hauteur:** 272 mm

 **Diamètre de roue:** 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	200	50	140 x 110	105 x 80	13	100	272	800 640	9850FCP200P63-75A	Sur demande
										
Roulettes fixes	200	50	140 x 110	105 x 80	13		272	800 640	9858FCP200P63-75A	Sur demande
										



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Haute performance

Rapidité et gain de productivité : tractable jusqu'à 16 km/h.

Roue en polyuréthane premium fabriquée en France.

Passage d'obstacles facilité.

Spécialement conçue pour les usages intensifs.

Réduction des efforts au démarrage et roulage.

Exemples d'application : chariots industriels tractés et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Famille Omikron flex - Série 9850/58 ITP P63 92sh

Chape en acier mécano-soudé. Finition zinguée bleue. Pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot. Graisseur au pivot. Fixation à platine. Suspension au moyen de 3 ressorts pour un fonctionnement optimal hors charge et sous charge.
Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé, roulements à billes de précision. Dureté du bandage : Shore A 92.

- Capacité de charge dynamique: 800 kg
- Résistance à la température: -20 / +60 °C
- Hauteur: 272 mm
- Diamètre de roue: 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	200	50	140 x 110	105 x 80	20 x 13	100	272	800 640	9850ITP200P63-92A	Sur demande
Roulettes fixes	200	50	140 x 110	105 x 80	20 x 13		272	800 640	9858ITP200P63-92A	Sur demande

Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roulette à suspension
Roue en polyuréthane fabriquée en France.
Grande résistance à l'usure.
Faible résistance au pivotement.
Passage d'obstacles facilité.
Exemples d'application : chariots industriels tractés et bases roulantes.

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Omikron flex - Série 9850/58 ITP P63 80SH

Chape en acier mécano-soudé. Finition zinguée bleue. Pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot. Graisseur au pivot. Fixation à platine. Suspension au moyen de 3 ressorts pour un fonctionnement optimal hors charge et sous charge.

Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé, roulements à billes de précision. Dureté du bandage : Shore A 80.

-  **Capacité de charge dynamique:** 700 kg
-  **Résistance à la température:** -20 / +60 °C
-  **Hauteur:** 272 mm
-  **Diamètre de roue:** 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	200	50	140 x 110	105 x 80	20 x 13	100	272	700 560	9850ITP200P63-80A	Sur demande
										
Roulettes pivotantes	200	50	140 x 110	105 x 80	20 x 13	272	700 560		9858ITP200P63-80A	Sur demande
										



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roulette à suspension

Roue en polyuréthane fabriquée en France.
Grande résistance à l'usure.
Faible résistance au pivotement.
Passage d'obstacles facilité.
Exemples d'application : chariots industriels tractés et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Famille Omikron flex - Série 9850/58 FTP P63 92SH

Chape en acier mécano-soudé. Finition zinguée bleue. Pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot. Graisseur au pivot. Fixation à platine. Suspension au moyen de 3 ressorts pour un fonctionnement optimal hors charge et sous charge.

Corps de roue fonte peinte, bandage polyuréthane coulé, roulements à billes de précision. Dureté du bandage : Shore A 92.

- Capacité de charge dynamique:** 900 kg
- Résistance à la température:** -20 / +60 °C
- Hauteur:** 272 mm
- Diamètre de roue:** 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	200	50	140 x 110	105 x 80	20 x 13	100	272	900 720	9850FTP200P63-92A	Sur demande
Roulettes fixes	200	50	140 x 110	105 x 80	20 x 13		272	900 720	9858FTP200P63-92A	Sur demande



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roulette à suspension

- Rapidité et gain de productivité.
- Passage d'obstacles facilité.
- Spécialement conçue pour les usages intensifs.
- Réduction des efforts au démarrage et roulage.
- Exemples d'application : chariots industriels tractés et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INTRALOGISTIQUE

Manutention lourde

Famille Omikron flex - Série 9850/58 FTP P63 80sh

Chape en acier mécano-soudé. Finition zinguée bleue. Pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot. Graisseur au pivot. Fixation à platine. Suspension au moyen de 3 ressorts pour un fonctionnement optimal hors charge et sous charge.

Corps de roue fonte peinte, bandage polyuréthane coulé, roulements à billes de précision. Dureté du bandage : Shore A 80.

 **Capacité de charge dynamique:** 800 kg

 **Résistance à la température:** -20 / +60 °C

 **Hauteur:** 272 mm

 **Diamètre de roue:** 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	200	50	140 x 110	105 x 80	20 x 13	100	272	800 640	9850FTP200P63-80A	Sur demande
										
Roulettes pivotantes	200	50	140 x 110	105 x 80	20 x 13		272	800 640	9858FTP200P63-80A	Sur demande
										



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roulette à suspension

Rapidité et gain de productivité.

Passage d'obstacles facilité.

Spécialement conçue pour les usages intensifs.

Réduction des efforts au démarrage et roulage.

Exemples d'application : chariots industriels tractés et bases roulantes.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

RESTONS EN CONTACT

REJOIGNEZ-NOUS

SUR LINKEDIN

Nos clients et nos équipes sont notre principale source d'inspiration. Derrière chaque post publié, chaque communication envoyée, chaque conseil apporté et chaque projet se cache un groupe dédié à la mobilité. Notre page LinkedIn TENTE France n'est pas seulement la nôtre, elle est celle de toute personne contribuant à notre évolution.

Nous vous invitons à nous rejoindre et à découvrir nos équipes comme vous ne les avez jamais vues.

REJOIGNEZ-NOUS
SUR LINKEDIN



Nos équipes sont également disponibles par téléphone au **01 60 65 23 00** ou par email : info.fr@tente.com

INTRALOGISTIQUE

MANUTENTION

FAMILLE COMPACTA

 **40 kg**  **66 - 85 mm**  **055 - 065 mm**

Nos roulettes Compacta pour la manutention sont légères et économiques. Elles sont adaptées à tous types de chariots d'ateliers et garages.



Retrouvez la gamme Compacta p.104.

Nos roulettes Compacta pour la manutention sont conformes à la norme EN 12528.

Autres familles de produits conseillées pour la manutention :



Alpha
p.105



Linea industrielle
p.129



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme. Plus d'informations p.18 - 19.

Famille Compacta - Série 1430/38 PVH P60

Chape en acier zingué, version pivotante avec pivot sur simple rangée de billes, axe boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique noir, moyeu lisse, pare-fils.

Dureté du bandage : Shore A 85.

 **Capacité de charge dynamique:** 40 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 66 - 85 mm

 **Diamètre de roue:** 50 - 65 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	50	21	67 x 48	55 x 30	6	16	66	40	1430PVH050P60-67x48	00962141 
	65	25	75 x 60	55 x 40	7	25	85	40	1430PVH065P60-75x60	00962143 
Roulettes fixes										
	50	21	67 x 48	55 x 30	6		66	40	1438PVH050P60-67x48	00962142 
	65	25	75 x 60	55 x 40	7		85	40	1438PVH065P60-75x60	00962144 



Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h.

N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads

Roulette économique

Roulette industrielle légère et économique.

Exemples d'application : tous types de chariots d'ateliers et garages, usage intérieur et extérieur.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

MANUTENTION

FAMILLE ALPHA

 **70 - 400 kg**  **108 - 240 mm**  **Ø 080 - 200 mm**

Nous proposons une large gamme de roulettes Alpha avec différents types de fixations et différentes versions de roues pour répondre à tous vos besoins. Parcourez les pages suivantes pour en savoir plus.

Nos roulettes Alpha pour la manutention sont conformes à la norme EN 12532.

Quelques exemples à retrouver dans les pages suivantes



Retrouvez la gamme Alpha p.106 à 126.

Autres familles de produits conseillées pour la manutention :



Compacta
p.103



Linea industriale
p.129



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

Famille Alpha - Série 3470/77/78 ITP P62 et P63

Roulette en acier embout, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes, axe boulonné, joint de protection au pivot. Fixation à platine. Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 92.

 **Capacité de charge dynamique:** 250 - 350 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 128 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	40	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	250	3470ITP100P62	00902484
	125	30	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3470ITP125P62	00904422
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	300	3470ITP125P63	00953352
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	3470ITP160P63	00903171
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3470ITP200P63	00904134
Roulettes fixes										
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9		128	250	3478ITP100P62	00902485
	125	30	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478ITP125P62	00904421
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300	3478ITP125P63	00903256
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	3478ITP160P63	00903196
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3478ITP200P63	00902069
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	40	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	250	3477ITP100P62	00902486
	125	30	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3477ITP125P62	00904904
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	300	3477ITP125P63	00904019
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	3477ITP160P63	00903172
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3477ITP200P63	00903436

Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h. N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Facile à manœuvrer

Acier de haute qualité.

Roue en polyuréthane fabriquée en France.

Robustesse.

Exemples d'application : chariots servants et matériels de bord de ligne.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention

Famille Alpha - Série 3470/78 ITP P62 et P63 80SH

Roulette en acier embouti, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes, axe boulonné, joint de protection au pivot. Fixation à platine. Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 80.

 **Capacité de charge dynamique:** 250 - 350 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 128 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	40	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	250	3470ITP100P62 80sh	Sur demande
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3470ITP125P62 80sh	Sur demande
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	350	3470ITP125P63 80sh	Sur demande
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	3470ITP160P63 80sh	Sur demande
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3470ITP200P63 80sh	Sur demande
Roulettes fixes										
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9		128	250	3478ITP100P62 80sh	Sur demande
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478ITP125P62 80sh	Sur demande
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		161	350	3478ITP125P63 80sh	Sur demande
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	3478ITP160P63 80sh	Sur demande
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3478ITP200P63 80sh	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	40	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	250	3477ITP100P62 80sh	Sur demande
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3477ITP125P62 80sh	Sur demande
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	160	350	3477ITP125P63 80sh	Sur demande
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3477ITP160P63 80sh	Sur demande
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3477ITP200P63 80sh	Sur demande



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Facile à manœuvrer

Acier de haute qualité.

Roue en polyuréthane fabriquée en France.

Robustesse.

Exemples d'application : chariots servants et matériels de bord de ligne.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention

Famille Alpha - Série 3470/78/77 UAR P62

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane sans pare-fils, roulements rouleaux.

Dureté du bandage : Shore D 42.

 **Capacité de charge dynamique:** 150 - 350 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Hauteur:** 108 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 80 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article	
Roulettes pivotantes											
	80	32	105 x 80	80/77 x 60	9	44,5	108	150	3470UAR080P62 red	00900140	
	100	32	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	150	3470UAR100P62 red	00902269	
	125	32	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	200	3470UAR125P62 red	00954921	
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	300	3470UAR125P63 red	00954660	
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	3470UAR160P63 red	00901781	
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3470UAR200P63 red	00902163	
Roulettes fixes											
	80	32	103 x 85	80/77 x 60	9		108	150	3478UAR080P62 red	00900141	
	100	32	103 x 85	80/77 x 60	9		128	150	3478UAR100P62 red	00902270	
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9		155	200	3478UAR125P62 red	00901905	
	125	40	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300	3478UAR125P63 red	00954661	
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	3478UAR160P63 red	00901782	
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3478UAR200P63 red	00901846	
Roulettes pivotantes à blocage total											
	80	32	105 x 80	80/77 x 60	9	44,5	108	150	3477UAR080P62 red	00901018	
	100	32	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	150	3477UAR100P62 red	00902083	
	125	32	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	200	3477UAR125P62 red	00954948	
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	300	3477UAR125P63 red	00951896	
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	3477UAR160P63 red	00901989	
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3477UAR200P63 red	00901990	

Existente avec une version de roue grise

Nos roulettes Alpha pivotantes, pivotantes à frein et fixes en diamètres 080 et 100mm existent avec une version de roue grise. Veuillez nous contacter.



Nos roues Maxtech sont en polyuréthane injecté et sont idéales pour des utilisations de longue durée sur différents types de sols. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Excellente capacité de charge et résistance aux coupures

Excellente mobilité.

Roue non marquante et résistante à la plupart des agents chimiques ainsi qu'aux coupures et aux déchirures.

Exemples d'application : rolls, chariots verriers et entrepôts logistiques.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention

Famille Alpha - Série 3470/78/77 IEP P62 et 63

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue en aluminium, bandage caoutchouc, élastique vulcanisé, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 68.

 **Capacité de charge dynamique:** 200 - 400 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 85 °C

 **Hauteur:** 128 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	40	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	200	3470IEP100P62	00903949
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	300	3470IEP125P63	00954819
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	3470IEP160P63	00900913 
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	3470IEP200P63	00900531 
Roulettes fixes										
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9		128	200	3478IEP100P62	00904154
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300	3478IEP125P63	00955550
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	3478IEP160P63	00901080 
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400	3478IEP200P63	00900795 
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	40	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	200	3477IEP100P62	00903950
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	300	3477IEP125P63	00954818
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	3477IEP160P63	00902659 
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	3477IEP200P63	00900293 

Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h.

N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Absorption des chocs et confort de roulement

Acier de haute qualité.

Environnement de travail silencieux grâce aux roues en caoutchouc élastique.

Robustesse.

Exemples d'application : chariots verriers, servantes d'ateliers et petits chariots.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

INTRALOGISTIQUE

Manutention

Famille Alpha - Série 3470/78/77 UER P62 et P63

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique noir, sans pare-fils, roulements rouleaux.
Dureté du bandage : Shore A 64.

-  **Capacité de charge dynamique:** 160 - 400 kg
-  **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C
-  **Hauteur:** 128 - 240 mm
-  **Diamètre de roue:** 100 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes 	100	34	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	160	3470UER100P62	00051438
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3470UER125P62	00951807
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	250	3470UER125P63	00050541
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	3470UER160P63	00900154
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	3470UER200P63	00050547
Roulettes fixes 	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	3478UER100P62	00051103
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478UER125P62	00901906
	125	40	137 x 115	105 x 80/75	11		161	250	3478UER125P63	00050552
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	3478UER160P63	00900155
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400	3478UER200P63	00050558
Roulettes pivotantes à blocage total 	100	34	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	160	3477UER100P62	00901204
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3477UER125P62	00955134
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	250	3477UER125P63	00904538
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300	3477UER160P63	00900815
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	3477UER200P63	00900707



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal.
Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29).
Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Absorption des chocs et confort de roulement

Acier de haute qualité.
Environnement de travail silencieux grâce aux roues en caoutchouc élastique.
Robustesse.
Exemples d'application : chariots verriers, servantes d'ateliers et petits chariots.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention

Famille Alpha - Série 3470/77 UER P30-13

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné.

Fixation à trou central.

Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique noir, sans pare-fils, roulements rouleaux.

Dureté du bandage : Shore A 64.

 **Capacité de charge dynamique:** 160 - 200 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C

 **Hauteur:** 128 - 235 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Trou central [mm]			 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	100	34	13			40	128	160		3470UER100P30-13	Sur demande
	125	40	13			40	155	160		3470UER125P30-13	00902648
	160	46	13			55	195	200		3470UER160P30-13	00904989
	200	46	13			55	235	200		3470UER200P30-13	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage total											
	100	34	13			41	128	160		3477UER100P30-13	Sur demande
	125	40	13			40	155	160		3477UER125P30-13	00902552
	160	46	13			60	195	200		3477UER160P30-13	00903742
	200	46	13			55	235	200		3477UER200P30-13	Sur demande



Brochure Alpha

Retrouvez l'intégralité de notre gamme

Alpha dans la brochure dédiée.

Demandez-la à mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Absorption des chocs et confort de roulement

Acier de haute qualité.

Environnement de travail silencieux grâce aux roues en caoutchouc élastique.

Robustesse.

Exemples d'application : chariots verriers, servantes d'ateliers et petits chariots.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

INTRALOGISTIQUE

Manutention

Famille Alpha - Série 3470/77/78 UFR P62 et P63

Roulette en acier embouti, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe boulonné, joint de protection au pivot. Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux.

Dureté du bandage : Shore A 64.

 **Capacité de charge dynamique:** 160 - 400 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C

 **Hauteur:** 128 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article	
Roulettes pivotantes 	100	34	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	160	3470UFR100P62 bleu	00901804	24h
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3470UFR125P62 bleu	00902259	24h
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	3470UFR160P63 gris	00900585	24h
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	3470UFR200P63 gris	00900381	24h
Roulettes fixes 	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	3478UFR100P62 bleu	00901858	24h
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478UFR125P62 bleu	00902261	24h
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	3478UFR160P63 gris	00900657	24h
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400	3478UFR200P63 gris	00900318	24h
Roulettes pivotantes à blocage total 	100	34	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	160	3477UFR100P62 bleu	00954506	24h
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3477UFR125P62 bleu	00902260	24h
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300	3477UFR160P63 gris	00900749	24h
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	3477UFR200P63 gris	00900317	24h

Version de roue grise

Nos roulettes Alpha pivotantes, pivotantes à frein et fixes en diamètres 160 et 200 mm ont des roues grises.



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Idéale pour le transport de matériel fragile

Silence et confort de roulement.

Bandage non tachant.

Usage sur tout type de sol.

Exemples d'application : rolls, chariots silencieux et flight cases.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention

Famille Alpha - Série 3470/77 UFR P30-13

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné. Fixation à platine.

Corps en polyamide, bandage caoutchouc élastique non tachant, sans pare-fils, roulements rouleaux.

Dureté du bandage : Shore A 64.

 **Capacité de charge dynamique:** 160 - 200 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C

 **Hauteur:** 128 - 235 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Trou central [mm]		 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	34	13		41	128	160		3470UFR100P30-13 bleu	00904642
	125	40	13		40	155	160		3470UFR125P30-13 bleu	00902439
	160	46	13		55	195	200		3470UFR160P30-13 gris	00905942
	200	46	13		55	235	200		3470UFR200P30-13 gris	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	34	13		41	128	160		3477UFR100P30-13 bleu	00903149
	125	40	13		40	155	160		3477UFR125P30-13 bleu	00902440
	160	46	13		60	195	200		3477UFR160P30-13 gris	00905943
	200	46	13		55	235	200		3477UFR200P30-13 gris	Sur demande

Version de roue grise

Nos roulettes Alpha pivotante et pivotantes à frein en diamètres 160 et 200 mm ont des roues grises.



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Idéale pour le transport de matériel fragile

Silence et confort de roulement.

Bandage non tachant.

Usage sur tout type de sol.

Exemples d'application : rolls, chariots silencieux.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

INTRALOGISTIQUE

Manutention

Famille Alpha - Série 3479/71 UFR P70

Roulette à blocage centralisé. Chape en acier embouti zingué, pivot sur double chemin de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux.
Dureté du bandage : Shore A 64.

- Capacité de charge dynamique:** 250 kg
- Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C
- Hauteur:** 155 mm
- Diamètre de roue:** 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	3479UFR125P70 L0-11	Sur demande
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	3479UFR125P70 L0-13	Sur demande
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	3479UFR125P70 L1-11	Sur demande
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	3479UFR125P70 L1-13	Sur demande
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	3479UFR125P70 Q0-11	Sur demande
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	3479UFR125P70 Q0-13	Sur demande
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	3479UFR125P70 Q1-11	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage directionnel										
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	3471UFR125P70 L1-11	Sur demande
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	3471UFR125P70 Q1-11	Sur demande



Blocage centralisé

Blocage simultané de plusieurs roulettes à l'aide d'une seule pédale de frein. Le blocage des roues permet d'empêcher les mouvements involontaires.



Blocage directionnel centralisé

Blocage directionnel simultané de plusieurs roulettes à l'aide d'une seule pédale de frein.



Q0/L0 : Frein de ralentissement

Le frein ne reste pas en position bloquée

Q1/L1 : Frein de parking

Le frein reste en position bloquée.

La lettre Q signifie que la barre hexagonale est perpendiculaire au sens de déplacement.

La lettre L signifie que la barre hexagonale est parallèle au sens de déplacement.

Contactez-nous pour en savoir plus.



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal.
Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29).
Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Idéale pour le transport de matériel fragile

- Silence et confort de roulement.
- Bandage non tachant.
- Usage sur tout type de sol.
- Exemples d'application : rolls, chariots silencieux.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention

Famille Alpha - Série 3499 UFP P67

Chape en acier embouti bi-chromaté, axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique gris, non tachant, avec cache moyeu, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 64.

 **Capacité de charge dynamique:** 300 - 350 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C

 **Hauteur:** 200 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Blocage central 2 fonctions 	160	46	175 x 112	105 x 77,5	13	55	200	300	3476UFP160P67	Sur demande
	200	46	176 x 112	105 x 77,5	13	55	240	300	3476UFP200P67	Sur demande
Roulette fixes, blocage centralisé 	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	3499UFP160P67 Q0-11	Sur demande
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	3499UFP160P67 Q0-13	Sur demande
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	3499UFP160P67 Q1-11	Sur demande
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	3499UFP160P67 Q1-13	Sur demande
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	3499UFP160P67 Q2-11	Sur demande
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	3499UFP160P67 Q2-13	Sur demande
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3499UFP200P67 Q0-11	Sur demande
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3499UFP200P67 Q0-13	Sur demande
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3499UFP200P67 Q1-11	Sur demande
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3499UFP200P67 Q1-13	Sur demande
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3499UFP200P67 Q2-11	Sur demande
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3499UFP200P67 Q2-13	Sur demande



Platine à blocage centralisé

Blocage simultané de plusieurs roulettes grâce à une seule pédale de blocage qui se situe sur la platine. Cette pédale est donc accessible quelle que soit la position de la roulette.

Plus d'information page 127.



Roulette fixe avec blocage centralisé

Le système de blocage centralisé permet de bloquer simultanément plusieurs roulettes à l'aide d'une seule pédale de commande.

Plus d'information page 127.



Q0 : Frein de ralentissement

Le frein ne reste pas en position bloquée

Q1 : Frein de parking

Le frein reste en position bloquée.

Q2 : Frein de ralentissement par action dans un sens et frein de parking par action dans le sens opposé.

Idéale pour le transport de matériel fragile

Silence et confort de roulement.

Bandage non tachant.

Usage sur tout type de sol.

Exemples d'application : chariots industriels et intralogistiques.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention

Famille Alpha - Série 3370/77 3478 PJR et PJO P62 et P63

Chape en acier embouti, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double chemin à billes, axe boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique non tachant.

PJO : moyeu lisse - PJR : roulements rouleaux.

Dureté du bandage Shore A 87.

 **Capacité de charge dynamique:** 70 - 160 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 108 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 80 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article	
Roulettes pivotantes											
	80	28	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	3370PJO080P62	00961774	
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80	3370PJR100P62	00958980	
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	3370PJR125P62	00958837	
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	160	3370PJR160P63	00959015	
	200	40	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160	3370PJR200P63	00952247	
Roulettes fixes											
	80	28	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70	3478PJO080P62	00905436	
	100	32	103 x 85	80/77 x 60	9		128	80	3478PJR100P62	00901026	
	125	32	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	3478PJR125P62	00901897	
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	160	3478PJR160P63	00901028	
	200	40	137 x 115	105 x 80/75	11		240	160	3478PJR200P63	00952252	
Roulettes pivotantes à frein											
	80	28	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	3377PJO080P62	00962002	
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80	3377PJR100P62	00958979	
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	3377PJR125P62	00958838	
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	160	3377PJR160P63	00901023	
	200	40	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160	3377PJR200P63	00901024	



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Servantes d'ateliers et petits chariots

Confort de roulement grâce à son bandage caoutchouc synthétique non tachant.

Excellente mobilité.

Usage intérieur.

Exemple d'application : rolls légers et chariots ménagers.

Propriétés

Résistance au roulement	    
Bruit du mouvement	    
Usure	    
Résistance à l'oxydation	    

INTRALOGISTIQUE

Manutention

Famille Alpha - Série 3370/77 3478 PVH/PVJ P62 et P63

Roulette en acier embouti, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes, axe boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique noir.

PVH : moyeu lisse avec pare-fils - PVJ : roulements rouleaux avec pare-fils.

Dureté du bandage : Shore A 85.

 **Capacité de charge dynamique:** 70 - 205 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 108 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 80 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	3370PVH080P62	00958844 
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75	3370PVH100P62	00958846 
	125	37	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	100	3370PVH125P62	00958848 
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	57,5	200	135	3370PVJ160P63	00958850 
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	52,5	240	205	3370PVJ200P63	00958852 
Roulettes fixes										
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70	3478PVH080P62	00901488 
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75	3478PVH100P62	00900917 
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	3478PVH125P62	00901554 
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135	3478PVJ160P63	00050668 
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205	3478PVJ200P63	00050672 
Roulettes pivotantes à blocage total										
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	3377PVH080P62	00958845 
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75	3377PVH100P62	00958847 
	125	37	105 x 80	80/77 x 60	9	37	155	100	3377PVH125P62	00958849 
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	57,5	200	135	3377PVJ160P63	00958851 
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	52,5	240	205	3377PVJ200P63	00958853 



Existent avec une version de roue grise

Nos roulettes Alpha pivotantes, pivotantes à frein et fixes existent avec une version de roue grise.

Moyeu lisse : roue Puretech, série PIO.

Roulement rouleaux : roue Puretech, série PIR.

Veuillez nous contacter.



Adaptées à tous types d'usage, nos roues Puretech sont en caoutchouc semi-élastique.

Idéale pour la manutention légère

Roulette économique multiusage et industrielle en caoutchouc semi-élastique.

Exemples d'application : chariots d'ateliers et garages, rolls en vrac et conteneurs à déchets.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Famille Alpha - Série 3470/77 et 3370/77 PVO P30-13

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes axe boulonné. Fixation à trou central.

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique noir, sans pare-fils, moyeu lisse.

Dureté du bandage : Shore A 85.

Capacité de charge dynamique: 70 - 200 kg

Résistance à la température: - 20 / + 60 °C

Hauteur: 108 - 235 mm

Diamètre de roue: 80 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	80	35	13			44,5	108	70		3370PVO080P30-13	00961635
	100	35	13			41	128	75		3370PVO100P30-13	00050699
	125	37	13			40	155	100		3370PVO125P30-13	00954334
	160	40	13			57,5	195	135		3470PVO160P30-13	00902180
	200	50	13			52,5	235	200		3470PVO200P30-13	00902908
Roulettes pivotantes à blocage total											
	80	35	13			44,5	108	70		3377PVO080P30-13	00961637
	100	35	13			41	128	75		3377PVO100P30-13	00961990
	125	37	13			40	155	100		3377PVO125P30-13	00961683
	160	40	13			57,5	195	135		3477PVO160P30-13	00902139
	200	50	13			52,5	235	200		3477PVO200P30-13	00902141



Existent avec une version de roue grise

Nos roulettes Alpha pivotantes et pivotantes à frein existent avec une version de roue grise.
Moyeu lisse : roue Puretech, série PIO.
Veuillez nous contacter.



Adaptées à tous types d'usage, nos roues Puretech sont en caoutchouc semi-élastique.

Idéale pour la manutention légère

Roulette économique multiusage et industrielle en caoutchouc semi-élastique.

Exemples d'application : chariots d'ateliers et garages, rolls en vrac et conteneurs à déchets.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ○ ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention

Famille Alpha - Série 3370/77 PVR P30-13

Chape en acier embouti, finition zinguée, pivot sur double chemin de billes. Axe de roue boulonné. fixation à trou central.

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi élastique noir, roulements rouleaux avec pare-fils.

Dureté du bandage : Shore A 85.

 **Capacité de charge dynamique:** 70 - 150 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 108 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 80 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Trou central [mm]			 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	80	35	13			44,5	108	70		3370PVR080P30-13	00902753
	100	35	13			41	128	75		3370PVR100P30-13	00955625
	125	37	13			40	155	100		3370PVR125P30-13	00954837
	160	40	13			57,5	200	135		3370PVR160P30-13	00961559
	200	50	13			52,5	240	150		3370PVR200P30-13	00962607
Roulettes pivotantes à blocage total											
	80	35	13			44,5	108	70		3377PVR080P30-13	Sur demande
	100	35	13			41	128	75		3377PVR100P30-13	00961943
	125	37	13			40	155	100		3377PVR125P30-13	Sur demande
	160	40	13			57,5	200	135		3377PVR160P30-13	00961583
	200	50	13			52,5	240	150		3377PVR200P30-13	00962608

Existents avec une version de roue grise

Nos roulettes Alpha pivotantes et pivotantes à frein existent avec une version de roue grise.
Roulements rouleaux : roue Puretech, série PIR.
Veuillez nous contacter.

Adaptées à tous types d'usage, nos roues Puretech sont en caoutchouc semi-élastique.

Idéale pour la manutention légère

Roulette économique multiusage et industrielle en caoutchouc semi-élastique.

Exemples d'application : chariots d'atelier et garage, rolls en vrac et conteneurs à déchets.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Famille Alpha - Série 3470/77/78 POO P62

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue en polypropylène noir, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore D 65.

 **Capacité de charge dynamique:** 125 - 200 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 108 - 155 mm

 **Diamètre de roue:** 80 - 125 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	80	30	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	125	3370POO080P62	00901674
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150	3370POO100P62	00054783
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	150	3370POO125P62	00904858
Roulettes fixes	80	30	103 x 85	80/77 x 60	9		108	125	3478POO080P62	00901673
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	150	3478POO100P62	00050349
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	150	3478POO125P62	00904719
Roulettes pivotantes à blocage total	80	30	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	125	3377POO080P62	00954854
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150	3377POO100P62	00952117
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	150	3377POO125P62	Sur demande



Existent avec une version de roue blanche

Nos roulettes Alpha pivotantes, pivotantes à frein et fixes existent avec une version de roue blanche.
Veuillez nous contacter.



Nos roues Basetech sont en polypropylène. Elles résistent aux produits chimiques et sont lavables.

Roulette économique

Mobilité accrue sur tous types de sols.
Idéale pour les rolls et chariots d'ateliers supportant des charges légères.
Exemples d'application : servantes et petits chariots tubulaires.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention

Famille Alpha - Série 3470/77/78 POR P62

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue en polypropylène noir, roulements rouleaux.

Dureté du bandage : Shore D 65.

 **Capacité de charge dynamique:** 70 - 250 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 108 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 80 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	3370POR080P62	00902834 
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	100	3370POR100P62	00958874 
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	125	3370POR125P62	00902366 
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	57	200	250	3370POR160P63	00901605
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	250	3370POR200P63	00902757
Roulettes fixes										
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	125	3478POR080P62	00902995 
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	3478POR100P62	00053676 
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	3478POR125P62	00955864 
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	250	3478POR160P63	00901981
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	250	3478POR200P63	00902756
Roulettes pivotantes à blocage total										
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	3377POR080P62	00959492 
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	100	3377POR100P62	00958875 
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	125	3377POR125P62	00955865 
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	57	200	250	3377POR160P63	00903430
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	57	240	250	3377POR200P63	00903341



Existents avec une version de roue blanche

Nos roulettes Alpha pivotantes, pivotantes à frein et fixes existent avec une version de roue blanche.

Seules les versions de roues noires indiquées par l'icône "24h" font partie de notre gamme 24h.

Veuillez nous contacter pour en savoir plus.



Nos roues Basetech sont en polypropylène. Elles résistent aux produits chimiques et sont lavables.

Roulette économique

Mobilité accrue sur tous types de sols.

Idéale pour les rolls et chariots d'ateliers supportant des charges légères.

Exemples d'application : servantes et petits chariots tubulaires.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

Famille Alpha - Série 3370/77 POR P30-13

Chape en acier embouti finition zinguée, pivot sur double chemin de billes. Axe de roue boulonné. Fixation à trou central.
Corps de roue polypropylène, roulements rouleaux.
Dureté du bandage : Shore D 65.

- Capacité de charge dynamique: 70 - 100 kg
- Résistance à la température: - 20 / + 60 °C
- Hauteur: 108 - 155 mm
- Diamètre de roue: 80 - 125 mm

Table with 10 columns: Diamètre de roue [mm], Largeur de bandage [mm], Trou central [mm], Déport [mm], Hauteur [mm], Capacité de charge dynamique [kg], Description, Code article. It lists specifications for 'Roulettes pivotantes' and 'Roulettes pivotantes à blocage total' in three sizes (80, 100, 125 mm).

Existent avec une version de roue blanche
Nos roulettes Alpha pivotantes et pivotantes à frein existent avec une version de roue blanche.
Seules les versions de roues noires indiquées par l'icône "24h" font partie de notre gamme 24h.
Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Nos roues Basetech sont en polypropylène. Elles résistent aux produits chimiques et sont lavables.

Roulette économique
Mobilité accrue sur tous types de sols.
Idéale pour les rolls et chariots d'ateliers supportant des charges légères.
Exemples d'application : servantes et petits chariots tubulaires.

Table with 2 columns: Propriétés, Rating. Rows include: Résistance au roulement, Bruit du mouvement, Usure, Résistance à l'oxydation.

INTRALOGISTIQUE

Manutention

Famille Alpha - Série 3470/78/77 HUR P62

Roulette en acier embouti, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes. Fixation à platine.

Roue hybride "Duratech silent", corps de roue et bandage polyamide avec anneau central en caoutchouc élastique, réduisant le bruit, roulements rouleaux.

Dureté du bandage : Shore D 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 160 - 200 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 128 - 155 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	36	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	160	3470HUR100P62	00905305 
	125	36	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	200	3470HUR125P62	00905396 
Roulettes fixes										
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	3478HUR100P62	00905306 
	125	36	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	3478HUR125P62	00905397 
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	36	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	160	3477HUR100P62	00905395 
	125	36	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	200	3477HUR125P62	00905398 



Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h.

N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion. La série HUR est une version silencieuse grâce à son anneau central en caoutchouc élastique.

Adaptée aux environnements urbains

Atténuation du bruit et excellente mobilité.

Exemples d'application : rolls et chariots nécessitant une grande mobilité et une atténuation des bruits de roulage.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention

Famille Alpha - Série 3470/78/77 UOR P62 et P63

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné. Fixation à platine.

Roue polyamide blanc, sans pare-fils, roulements rouleaux.

Dureté du bandage : Shore D 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 200 - 350 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Hauteur:** 108 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 80 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article	
Roulettes pivotantes											
	80	30	105 x 80	80/77 x 60	9	44,5	108	200	3470UOR080P62	00902814	
	100	36	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	200	3470UOR100P62	00051235	
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3470UOR125P62	00955132	
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	3470UOR160P63	00900378	
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3470UOR200P63	00054325	
Roulettes fixes											
	80	30	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200	3478UOR080P62	00902815	
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200	3478UOR100P62	00052588	
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478UOR125P62	00955373	
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	3478UOR160P63	00900398	
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3478UOR200P63	00054289	
Roulettes pivotantes à blocage total											
	80	30	105 x 80	80/77 x 60	9	44,5	108	200	3477UOR080P62	00902816	
	100	36	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	200	3477UOR100P62	00900461	
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3477UOR125P62	00955374	
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	3477UOR160P63	00901831	
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3477UOR200P63	00900168	

Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h. N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion.

Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Grande maniabilité

Très faible résistance au roulement.

Excellente capacité de charge.

Exemples d'application : rolls, machine outils et chariots divers qui nécessitent une grande maniabilité.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Manutention

Famille Alpha - Série 3470/78/78 UOO P62 et P63

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée à billes, joint de protection au pivot, axe boulonné. Fixation à platine.

Roue polyamide blanc, axe boulonné, sans pare-fils, moyeu lisse.

Dureté du bandage : Shore D 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 200 - 350 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Hauteur:** 108 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 80 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	80	30	105 x 80	80/77 x 60	9	44,5	108	200	3470UOO080P62	00903227
	100	36	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	200	3470UOO100P62	00902818
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3470UOO125P62	00902819
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	3470UOO160P63	00900535
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3470UOO200P63	00051876
Roulettes fixes										
	80	30	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200	3478UOO080P62	00903087
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200	3478UOO100P62	00902821
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	3478UOO125P62	00902822
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	3478UOO160P63	00900340
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	3478UOO200P63	00053537
Roulettes pivotantes à blocage total										
	80	30	105 x 80	80/77 x 60	9	44,5	108	200	3477UOO080P62	00902103
	100	36	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	200	3477UOO100P62	00902823
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	3477UOO125P62	00902824
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	3477UOO160P63	00902320
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	3477UOO200P63	00900250



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion.
Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29).
Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Grande maniabilité

Très faible résistance au roulement.

Excellente capacité de charge.

Exemples d'application : rolls, machine outils et chariots divers qui nécessitent une grande maniabilité.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Famille Alpha - Série 3470/77 UOO P30-13

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné. Fixation à trou central.
Roue polyamide blanc, axe boulonné, sans pare-fils, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore D 75.

- Capacité de charge dynamique: 150 - 200 kg
- Résistance à la température: - 20 / + 60 °C
- Hauteur: 108 - 235 mm
- Diamètre de roue: 80 - 200 mm

Table with 10 columns: Roulettes pivotantes, Diamètre de roue [mm], Largeur de bandage [mm], Trou central [mm], Déport [mm], Hauteur [mm], Capacité de charge dynamique [kg], Description, Code article. It lists various roller models (e.g., 3470UOO080P30-13, 3477UOO080P30-13) and their specifications.


Image of rollers with an ESD (Electrostatic Discharge) warning icon. Text: 'Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.'

Grande maniabilité
Très faible résistance au roulement.
Excellente capacité de charge.
Exemples d'application : rolls, machine outils et chariots divers qui nécessitent une grande maniabilité.

Table with 2 columns: Propriétés, and a row of 5 circles. Rows include: Résistance au roulement, Bruit du mouvement, Usure, Résistance à l'oxydation.

GAGNEZ DU TEMPS ET AMÉLIOREZ LA SÉCURITÉ

Plusieurs roulettes peuvent être actionnées simultanément à l'aide d'une solution de blocage centralisé. Cela augmente la productivité de vos processus et sécurise les marchandises transportées.



Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.
01 60 65 23 00 ou info.fr@tente.com



INTRALOGISTIQUE

MANUTENTION

FAMILLE LINEA INDUSTRIELLE

 **120 - 150 kg**  **124 - 177 mm**  **100 - 150 mm**

Nos roulettes Linea industrielle sont fabriquées en France dans le Jura. Elles sont design, personnalisables et fournies dans une couleur gris anthracite pour se fondre parfaitement dans les ateliers.



Retrouvez la gamme Linea industrielle p.130.

Nos roulettes Linea industrielle pour la manutention sont conformes à la norme EN 12532.

Autres familles de produits conseillées pour la manutention :



Compacta
p.103



Alpha
p.105



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme. Plus d'informations p.18 - 19.

Famille Linea industrielle - Série 5940/47/48 UAP P62 et P63

Chape en polyamide de haute qualité, pivot sur double roulements à billes de précision. Fixation à platine.
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 92.

- Capacité de charge dynamique: 120 - 150 kg
- Résistance à la température: - 10 / + 40 °C
- Hauteur: 124 - 177 mm
- Diamètre de roue: 100 - 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	20	96 x 78	80x60	9.1	32	125	120	5940UAP100P62	00773534
	100	20	137x105	105x75/80	11	32	124	150	5940UAP100P63	Sur demande
	125	20	96x78	80x60	9.1	40	150	130	5940UAP125P62	Sur demande
	125	20	137x105	105x75/80	11	40	148	130	5940UAP125P63	00773379
	150	22	96x78	80x60	9.1	52	177	150	5940UAP150P62	Sur demande
	150	22	137x105	105x75/80	11	52	176	150	5940UAP150P63	00773539
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	20	96x78	80x60	9.1	32	125	120	5947UAP100P62	00773533
	100	20	137x105	105x75/80	11	32	125	120	5947UAP100P63	Sur demande
	125	20	96x78	80x60	9.1	40	150	130	5947UAP125P62	Sur demande
	125	20	137x105	105x75/80	11	40	148	130	5947UAP125P63	00773480
	150	22	96x78	80x60	9.1	52	177	150	5947UAP150P62	Sur demande
	150	22	137x105	105x75/80	11	52	176	150	5947UAP150P63	Sur demande
	150	22	96x78	80x60	8.5		177,5	150	5908UAP150P62	Sur demande
	150	22	137x105	105x80	11		175,5	150	5908UAP150P63	Sur demande

Nos roulettes Linea industrielle sont fabriquées en France dans le Jura.

Le design au service de l'industrie
Fabriquée en France.
Excellente mobilité.
Couleur gris anthracite pour se fondre dans les ateliers.
Personnalisable avec un logo par exemple.
Exemples d'applications : chariots, servantes d'ateliers et petits AGV/AMR.


Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

INTRALOGISTIQUE

APPLICATIONS SPÉCIALES

E-DRIVE, LA ROULETTE MOTORISÉE

Adaptable à vos chariots, E-Drive booste votre productivité et améliore la qualité de vie au travail de vos collaborateurs en supprimant les efforts de "tirer-pousser". Parcourez les pages suivantes pour en savoir plus !



Retrouvez E-Drive p.132 à 133.

Autres familles de produits conseillées pour les applications spéciales



Scout
p.135



Alpha safety
p.137




Radiata
p.139



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

E-DRIVE, LA ROULETTE MOTORISÉE QUI BOOSTE VOTRE PRODUCTIVITÉ

E-Drive s'intègre aisément à vos chariots qui conservent toutes leurs fonctionnalités initiales. Notre roulette motorisée est escamotable, autrement dit, lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle ne touche pas le sol.



Description	i	Désignation d'article	EDUAUFF125P60
		Hauteur en position relevée	140 mm
		Hauteur d'installation	170 mm
		Diamètre de roue	125 mm, limite d'usure $\varnothing 115$ mm
		Largeur de roue	35 mm
		Bandage de roue	Caoutchouc élastique, non tachant, 63 shore A
		Poids	Environ 6 kg
		Force de poussée maximale	25 daN
		Force de pression de contact	400 N
		Vitesse maximale	4 km/h

Description	i	Directions de roulage	Avant et arrière
		Garde au sol	30 mm
		Déverrouillage d'urgence	Mécanique
		Type de protection	IPX4 (projections d'eau)
		Conditions thermiques	Températures de fonctionnement de 5 à 40 °C, Humidité de l'air 90 %, sans condensation
		Température de stockage	De -20 à 50 °C
		Roulage	45 dB (A)
		Batterie	Lithium-ion - 10,4 Ah

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ ET AMÉLIOREZ VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Les usines de production ainsi que les sites logistiques sont des lieux qui regorgent de chariots et bases roulantes. Ces derniers supportent parfois des charges très lourdes et peuvent nécessiter plusieurs opérateurs pour être déplacés ce qui agit non seulement sur les conditions de travail mais aussi sur la productivité de l'entreprise.

En effet, les déplacements quotidiens et répétitifs de ces matériels roulants peuvent déclencher des douleurs dorsales mais aussi au niveau des épaules, des bras et du cou. Par conséquent, les risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) sont augmentés.

Chez TENTE, nous avons à cœur d'améliorer la vie des individus et leurs conditions de travail. C'est pourquoi nous avons créé E-Drive.

Cette innovation supprime les efforts de « tirer-pousser » et soulage durablement les utilisateurs. E-Drive s'intègre aisément au matériel roulant existant comme les chariots picking ou encore les chariots colis.

Notre roulette motorisée contribue à réduire les risques de TMS ainsi que les arrêts maladie liés. Elle améliore par conséquent les conditions de travail et la productivité.

Vivez une expérience de mobilité unique en découvrant E-Drive en réalité augmentée

Plongez au cœur du système E-Drive en scannant le QR code ci-dessous:



Demandez la brochure E-Drive pour en savoir plus



Pour la recevoir, contactez vos interlocuteurs TENTE privilégiés au **01 60 65 23 00** ou demandez la directement par email à **mobility.fr@tente.com**

« De notre point de vue en tant qu'utilisateur, la solution E-Drive fournie par TENTE est non seulement flexible, facilement contrôlable mais s'intègre également très bien à notre approche Kaizen. »

Axel Zühlke - Directeur Logistique chez Esselte Leitz

Cas client complet à retrouver sur www.tente.com/solutions/productivite/esselte-leitz



INTRALOGISTIQUE

APPLICATIONS SPÉCIALE

FAMILLE SCOUT

 **250 kg**  **205 - 245 mm**  **160 - 200 mm**

Nos roulettes Scout ont été spécialement conçues pour les chariots déplacés par AGV*. Grâce à son design affiné qui permet d'éviter les accrochages dans les passages étroits, les risques d'accidents sont diminués.



Retrouvez les roulettes Scout p.136.

Nos roulettes Scout sont conformes à la norme EN 12532.

Autres familles de produits conseillées pour les applications spéciales



E-Drive
p.131



Alpha safety
p.137



Radiata
p.139



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INTRALOGISTIQUE

Applications spéciales

Famille Scout - Série 814S/48/W UFC P60

Chape en acier embouti inoxydable. Versions pivotante et pivotante à frein avec rappel de direction automatique. Pivot sur roulement à billes de précision. Fixation à platine. Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique non tachant, petits pare-fils, roulements à billes de précision protégés en inox. Dureté du bandage : Shore A 64.

- Capacité de charge dynamique:** 250 kg
- Résistance à la température:** -20 / +80 °C
- Hauteur:** 205 - 245 mm
- Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.	200	40	130 x 74	110 x 50	10,5	50	245	250	814SUFC200P60 180°	Sur demande
Roulettes fixes avec blocage de roue	160	46	130 x 74	110 x 50	10,5		205	250	8148UFC160P60	Sur demande
	200	40	130 x 74	110 x 50	10,5		245	250	8148UFC200P60	Sur demande
Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.	160	46	130 x 74	110 x 50	10,5	54	205	250	814WUFC160P60	Sur demande
	200	40	130 x 74	110 x 50	10,5	50	245	250	814WUFC200P60 180°	Sur demande



Frein ergonomique

Le dispositif de blocage offre un véritable confort d'utilisation. Le frein peut être facilement activé et désactivé par appuis successifs sur la pédale de frein.



Rappel de direction automatique

La chape est équipée d'un ressort permettant l'alignement automatique. Dès que la roulette est soulevée, elle s'aligne automatiquement dans le sens de la marche, ce qui évite les risques d'interférence et réduit les coûts de maintenance.

Conçue pour les chariots déplacés par AGV

- Design affiné.
- Réduction du risque d'accident.
- Facile d'entretien.
- Existe aussi en version à platine P62 entraxe 80/60 et P63 entraxe 105/80.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

APPLICATIONS SPÉCIALES

FAMILLE ALPHA SAFETY

 **300 - 400 kg**  **200 - 240 mm**  **160 - 200 mm**

Afin de vous garantir une sécurité optimale, TENTE a conçu les roulettes Alpha safety. Ces dernières sont équipées d'un frein automatique, activé par défaut. Ainsi, si les utilisateurs veulent déplacer le matériel roulant, ils doivent volontairement actionner une commande.



Retrouvez les roulettes Alpha safety p.138.

Nos roulettes Alpha safety sont conformes à la norme EN 12532.

Autres familles de produits conseillées pour les applications spéciales



E-Drive
p.131



Scout
p.135



Radiata
p.139



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INTRALOGISTIQUE

Applications spéciales

Famille Alpha safety - Série 349D UFP P67

Roulette fixe avec frein homme mort, chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné. Fixation à platine avec blocage central intégré.

Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 64.

- Capacité de charge dynamique:** 300 - 400 kg
- Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C
- Hauteur:** 200 - 240 mm
- Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

Roulette fixe avec frein homme mort



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
160	46	137 x 115	105 x 80/75	11	200	300	349DUF160P67-M5x14	Sur demande
200	46	140 x 115	105 x 80/75	11	240	400	349DUF200P67-M5x15	Sur demande



Cas client

Retrouvez le cas client sur www.tente.com/sncb
ou demandez-le au format PDF à mobility.fr@tente.com



Blocage automatique

L'utilisateur doit actionner une poignée pour libérer les roulettes et déplacer le matériel roulant. Autrement, celui-ci est immobilisé. Pour en savoir plus, contactez-nous.

Sécurité augmentée

Exemples d'application : nacelles de maintenance.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

APPLICATIONS SPÉCIALES

FAMILLE RADIATA

 **1 200 - 1 500 kg**  **146 - 166 mm**  **Ø 80 mm**

Nos roulettes Radiata sont des tripodes particulièrement adaptés aux décors scéniques, entre autres. Très manœuvrables, elles supportent des charges élevées, ont une très faible hauteur et confèrent une excellente stabilité aux ensembles transportés.



Retrouvez les roulettes Radiata p.140.

Nos roulettes Radiata sont conformes à la norme EN 12532.

Autres familles de produits conseillées pour les applications spéciales



E-Drive
p.131



Scout
p.135



Alpha safety
p.137



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INTRALOGISTIQUE

Applications spéciales

Famille Radiata - Série 994T ETP P63 et P64

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche, axe de roue boulonné. Fixation à platine.
Corps de roue acier, bandage en polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 92.

-  **Capacité de charge dynamique:** 1200 - 1500 kg
-  **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C
-  **Hauteur:** 146 - 166 mm
-  **Diamètre de roue:** 80 mm

Solutions spécifiques	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
									
	80	40	135 x 110	105 x 80 / 75	11	146	1200	994TETP080P63	Sur demande
	80	40	175 x 140	140 x 105	15	166	1500	994TETP080P64	Sur demande



Idéale pour le secteur du divertissement et loisir

Excellente mobilité et stabilité ainsi qu'une très faible hauteur.
Pour des versions de roues différentes ou des diamètres plus importants, veuillez nous contacter.
Exemples d'application : décors de théâtre.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INTRALOGISTIQUE


ROUES

FAMILLE ULTRATECH

 **550 - 1 000 kg**  **160 - 200 mm**

Nos roues Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France près de Mâcon (71). Elles sont idéales pour des applications à contraintes élevées telles que des fortes charges ou des vitesses importantes jusqu'à 16km/h. Elles existent également en version résistante à l'hydrolyse. Parcourez les pages suivantes pour en savoir plus.

Quelques exemples à retrouver dans les pages suivantes



Retrouvez nos roues Ultratech p.142 à 147.

Nos roues Ultratech sont conformes à la norme EN 12532.

Nos autres familles de roues pour l'intralogistique



Novatech
p.149



Maxtech
p.153



Elastech
p.155



Supratech
p.159



Puretech
p.161



Basetech
p.165



Duratech
p.167

Retrouvez également nos roues pneumatiques p.173.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INTRALOGISTIQUE

Roue en polyuréthane

Famille Ultratech - Série FCP 92SH

Dureté du bandage : Shore A 92.

 **Capacité de charge dynamique:** 800 - 1000 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

Roulements à billes de précision, 92Sh



Description de l'article

Corps de roue fonte peinte, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, roulements à billes de précision.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
					FCP160x50-Ø20-92SH	00864995
160	50	20	60	800	FCP200x50-Ø20-92SH	00865057
200	50	20	60	1000		



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Roue en polyuréthane premium

Fabriquée en France.
Idéale pour les applications à contraintes élevées (charges élevées, vitesses jusqu'à 16 km/h).
Réduction des efforts de déplacement.

Propriétés

Résistance au roulement	    
Bruit du mouvement	    
Usure	    
Résistance à l'oxydation	    

INTRALOGISTIQUE

Roue en polyuréthane

Famille Ultratech - Série FCP 75SH

Dureté du bandage : Shore A 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 650 - 800 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

Roulements à billes de précision, 75Sh



Description de l'article

Corps de roue fonte peinte, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech roulements à billes de précision.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
160	50	20	60	650	FCP160x50-Ø20-75SH	00865051
200	50	20	60	800	FCP200x50-Ø20-75SH	00865056



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Roue en polyuréthane premium

Fabriquée en France.

Idéale pour les applications à contraintes élevées (charges élevées, vitesses jusque 16 km/h).

Réduction des efforts de déplacement.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Roue en polyuréthane

Famille Ultratech - Série FCP Hydro

Dureté du bandage : Shore A 92.

Capacité de charge dynamique: 800 - 1000 kg

Résistance à la température: - 20 / + 60 °C

Diamètre de roue: 160 - 200 mm

Roulements à billes de précision, 92Sh hydro



Description de l'article

Corps de roue fonte peinte, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, roulements à billes de précision.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
160	50	20	60	800	FCP160x50-Ø20-92SH hydro	00865049
200	50	20	60	1000	FCP200x50-Ø20 -92SH hydro	00865058



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Roue en polyuréthane premium

Fabriquée en France.
Version résistante à l'hydrolyse.
Convient aux milieux humides.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INTRALOGISTIQUE

Roue en polyuréthane

Famille Ultratech - Série ICP 92SH

Dureté du bandage : Shore A 92.

 **Capacité de charge dynamique:** 800 - 1000 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

Roulements à bille de précision, 92Sh



Description de l'article

Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, roulements à billes de précision.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
						
160	50	20	60	800	ICP160x50-Ø20-92SH	00864992
200	50	20	60	1000	ICP200x50-Ø20-92SH	00865045



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Roue en polyuréthane premium

Fabriquée en France.
Idéale pour les applications à contraintes élevées (charges élevées, vitesses jusque 16 km/h).
Réduction des efforts de déplacement.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INTRALOGISTIQUE

Roue en polyuréthane

Famille Ultratech - Série ICP 75SH

Dureté du bandage : Shore A 75.

Capacité de charge dynamique: 550 - 750 kg

Résistance à la température: - 20 / + 60 °C

Diamètre de roue: 160 - 200 mm

Roulements à billes de précision, 75Sh



Description de l'article

Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, roulements à billes de précision.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
160	50	20	60	550	ICP160x50-Ø20 soft-75SH	00864993
200	50	20	60	750	ICP200x50-Ø20 soft-75SH	00865047



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Roue en polyuréthane premium

Fabriquée en France.
Idéale pour les applications à contraintes élevées (charges élevées, vitesses jusqu'à 16 km/h).
Réduction des efforts de déplacement.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INTRALOGISTIQUE

Roue en polyuréthane

Famille Ultratech - Série ICP hydro

Dureté du bandage : Shore A 92.

 **Capacité de charge dynamique:** 800 - 1000kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

Roulements à bille de précision, 92Sh hydro



Description de l'article

Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, roulements à billes de précision.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
					ICP160x50-Ø20-92SH hydro	00864994
160	50	20	60	800	ICP200x50-Ø20-92SH hydro	00865046
200	50	20	60	1000		



Nos roues hautes performances Ultratech sont en polyuréthane premium et sont fabriquées en France.

Roue en polyuréthane premium

Fabriquée en France.
Version résistante à l'hydrolyse.
Convient aux milieux humides.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	



INTRALOGISTIQUE


ROUES

FAMILLE NOVATECH

 **250 - 6 360 kg**  **100 - 500 mm**

Nos roues Novatech sont en polyuréthane et sont fabriquées en France près de Mâcon (71). Différentes versions sont disponibles pour répondre à tous vos besoins.

Quelques exemples à retrouver dans les pages suivantes



Retrouvez nos roues Novatech p.150 à 151.

Nos roues Novatech sont conformes aux normes EN 12532 et 12533.

Nos autres familles de roues pour l'intralogistique



Ultratech
p.141



Maxtech
p.153



Elastech
p.155



Supratech
p.159



Puretech
p.161



Basetech
p.165



Duratech
p.167

Retrouvez également nos roues pneumatiques p.173.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INTRALOGISTIQUE

Roue en polyuréthane

Famille Novatech - Série FTP

Dureté du bandage : Shore A 92.

 **Capacité de charge dynamique:** 540 - 6360 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Diamètre de roue:** 100 - 500 mm

Roulements à billes
de précision, 92Sh



Description de l'article

Corps de roue fonte
laquée, bandage en
polyuréthane coulé,
roulements à billes
de précision.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
						
100	50	20	60	540	FTP100x50-Ø20 HL60	00957485
125	50	25	60	660	FTP125x50-Ø25 HL60	00954967
125	50	20	60	550	FTP125x50-Ø20 HL60	00954966
150	50	20	60	840	FTP150x50-Ø20 HL60	00960224
150	50	25	60	840	FTP150x50-Ø25 HL60	00956886
150	60	20	60	960	FTP150x60-Ø20 HL60	00959604
150	60	25	60	960	FTP150x60-Ø25 HL60	00960054
160	50	20	60	900	FTP160x50-Ø20 HL60	00950157
160	50	25	60	900	FTP160x50-Ø25 HL60	00950159
200	50	20	60	1200	FTP200x50-Ø20 HL60	00950201
200	50	25	60	1200	FTP200x50-Ø25 HL60	00950164
200	60	20	60	1440	FTP200x60-Ø20 HL60	00954961
200	60	25	60	1440	FTP200x60-Ø25 HL60	00954962
200	80	25	92	1400	FTP200x80-Ø25 HL92	00960730
250	50	25	60	1440	FTP250x50-Ø25 HL60	00950166
250	50	30	60	1440	FTP250x50-Ø30 HL60	00950167
250	60	25	62	1680	FTP250x60-Ø25 HL62	00954963
250	60	30	60	1680	FTP250x60-Ø30 HL60	00954964
250	80	30	90	2160	FTP250x80-Ø30 HL90	00952135
250	80	35	90	1800	FTP250x80-Ø35 HL90	00958042
250	100	35	120	2640	FTP250x100-Ø35 HL120	00960415
300	50	25	62	1400	FTP300x50-Ø25 HL62	00960534
300	50	30	60	1680	FTP300x50-Ø30 HL60	00950169
300	80	30	92	2400	FTP300x80-Ø30 HL92	00960677
300	80	35	90	2400	FTP300x80-Ø35 HL90	00950170
300	100	40	120	3120	FTP300x100-Ø40 HL120	00954519
360	80	40	90	2880	FTP360x80-Ø40 HL90	Sur demande
400	80	40	90	3000	FTP400x80-Ø40 HL90	00961454
400	100	40	120	3840	FTP400x100-Ø40 HL120	00961762
400	100	50	120	3840	FTP400x100-Ø50 NL120	Sur demande
500	80	50	90	3840	STP500x80-Ø50 HL90	Sur demande
500	100	50	120	4000	STP500x100-Ø50 HL120	Sur demande
500	150	50	160	6360	STP500x150-Ø50 HL160	Sur demande

Roue en polyuréthane

Fabriquée en France.
Supporte des charges élevées.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INTRALOGISTIQUE

Roue en polyuréthane

Famille Novatech - Série ITP

Dureté du bandage : Shore A 92 et A 80.

 **Capacité de charge dynamique:** 250 - 800 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Diamètre de roue:** 100 - 200 mm

Roulements à billes de précision, 92Sh



Description de l'article

Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé, roulements à billes de précision.

Roulements à billes de précision, 80Sh



Description de l'article

Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé soft, roulements à billes de précision.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
100	40	15	40	300	ITP100x40-Ø15-92SH convex	00957923 
125	50	20	60	500	ITP125x50-Ø20-92SH convex	00906570
125	50	25	60	500	ITP125x50-Ø25-92SH convex	Sur demande
160	50	20	60	800	ITP160x50-Ø20-92SH convex	00961923 
160	50	25	60	800	ITP160x50-Ø25-92SH convex	00962056
200	50	20	60	800	ITP200x50-Ø20-92SH convex	00950162 
200	50	25	60	800	ITP200x50-Ø25-92SH convex	00950163
100	40	15	40	300	ITP100x40-Ø15-80SH convex	00906865
125	40	15	40	250	ITP125x40-Ø15-80SH convex	00906864
125	40	20	45	420	ITP125x40-Ø40-80SH convex	Sur demande
125	50	20	60	400	ITP125x50-Ø20-80SH convex	Sur demande
125	50	25	60	400	ITP125x50-Ø25-80SH convex	Sur demande
160	50	20	60	550	ITP160x50-Ø20-80SH convex	00961153
160	50	25	60	550	ITP160x50-Ø25-80SH convex	00959727
200	50	20	60	700	ITP200x50-Ø20-80SH convex	00958899
200	50	25	60	700	ITP200x50-Ø25-80SH convex	00960362

GAMME 24H
ROUES ET
ROULETTES



TENTE

Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h.

N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads



Nous proposons nos roues Novatech en version antistatique. Veuillez nous contacter pour plus d'information.



Nos roues Novatech sont en polyuréthane coulé. La dureté et la forme du bandage peuvent être personnalisées. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roue en polyuréthane

Fabriquée en France.

Usage en milieu industriel sur tous types de sols.

Résistance aux coupures.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●



BASICS

01

INTRALOGISTIQUE

ROUES

FAMILLE MAXTECH

 **100 - 550 kg**  **080 - 250 mm**

Nos roues Maxtech sont en polyuréthane injecté et sont particulièrement résistantes aux coupures.



Retrouvez nos roues Maxtech p.154.

Nos roues Maxtech sont conformes à la norme EN 12532.

Nos autres familles de roues pour l'intralogistique



Ultratech
p.141



Novatech
p.149



Elastech
p.155



Supratech
p.159



Puretech
p.161



Basetech
p.165



Duratech
p.167

Retrouvez également nos roues pneumatiques p.173.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INTRALOGISTIQUE

Roue en polyuréthane

Famille Maxtech - Série UAR et UAP

Dureté du bandage : Shore D 42.

 Capacité de charge dynamique: 100 - 550 kg

 Résistance à la température: - 40 / + 80 °C

 Diamètre de roue: 80 - 250 mm

Roulements rouleaux



Description de l'article

Corps de roue polyamide
blanc, bandage
polyuréthane injecté
rouge, roulements
rouleaux.

 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Alésage - Ø [mm]	 longueur de moyeu [mm]		 Capacité de charge dynamique [kg]				
80	32	12	44,4		100			UAR080x32-Ø12 HL44,4 red	00051309
100	32	12	44,4		150			UAR100x32-Ø12 HL44,4 red	00050405
125	32	12	44,4		200			UAR125x32-Ø12 HL44,4 red	00957568
125	38	12	44,4		300			UAR125x38-Ø12 HL44,4 red	00956734
125	40	20	58		300			UAR125x40-Ø20 HL58 red	00954659
160	40	20	58		350			UAR160x40-Ø20 HL58 red	00956282
200	46	20	58		500			UAR200x46-Ø20 HL58 red	00050417
									
125	40	20	60		300			UAP125x40-Ø20 HL60 red	00956464
160	40	20	60		350			UAP160x40-Ø20 HL60 red	00050414
200	50	20	60		500			UAP200x50-Ø20 HL60 red	00050419
200	50	25	60		500			UAP200x50-Ø25 HL60 red	00050420
250	50	20	60		550			UAP250x50-Ø20 HL60 red	Sur demande
250	50	25	60		550			UAP250x50-Ø25 HL60 red	Sur demande

Roulements à billes de précision



Description de l'article

Corps de roue polyamide blanc, bandage polyuréthane pourpre, roulements à billes de précision.



Nos roues Maxtech sont en polyuréthane injecté et sont idéales pour des utilisations de longue durée sur différents types de sols.

Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29).
Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roue en polyuréthane

Résistance aux coupures.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

ROUES

FAMILLE ELASTECH

 **160 - 600 kg**  **100 - 300 mm**

Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou en silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal. Différentes versions sont disponibles. Parcourez les pages suivantes pour en savoir plus.

Quelques exemples à retrouver dans les pages suivantes



Retrouvez nos roues Elastech p.156 à 158.

Nos roues Elastech sont conformes à la norme EN 12532.

Nos autres familles de roues pour l'intralogistique



Ultratech
p.141



Novatech
p.149



Maxtech
p.153



Supratech
p.159



Puretech
p.161



Basetech
p.165



Duratech
p.167

Retrouvez également nos roues pneumatiques p.173.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INTRALOGISTIQUE

Roue en caoutchouc

Famille Elastech - Séries IEP et IFP

Dureté du bandage : Shore A 68.

 **Capacité de charge dynamique:** 200 - 600 kg

 **Résistance à la température:** -20 / +85 °C

 **Diamètre de roue:** 100 - 300 mm

Roulements à billes de précision



Description de l'article

Corps de roue aluminium, bandage caoutchouc élastique vulcanisé, roulements à billes de précision.

Roulements à billes de précision



Description de l'article

Corps de roue aluminium, bandage caoutchouc élastique non tachant, vulcanisé, roulements à billes de précision.

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
							
	100	40	8	45	200	IEP100x40-Ø8	00002341
	125	50	20	60	300	IEP125x50-Ø20	00953892 
	125	50	25	60	300	IEP125x50-Ø25	00958128
	160	50	20	60	350	IEP160x50-Ø20	00950089 
	160	50	25	60	350	IEP160x50-Ø25	00950090
	200	50	20	60	450	IEP200x50-Ø20	00950092 
	200	50	25	60	450	IEP200x50-Ø25	00950093
	250	50	20	60	500	IEP250x50-Ø20	00950094
	250	50	25	60	500	IEP250x50-Ø25	00950095
	300	55	20	60	600	IEP300x55-Ø20	Sur demande
	300	55	25	60	600	IEP300x55-Ø25	Sur demande
							
	125	50	20	60	300	IFP125x50-Ø20	00958106
	125	50	25	60	300	IFP125x50-Ø25	Sur demande
	160	50	20	60	350	IFP160x50-Ø20	00958107
	160	50	25	60	350	IFP160x50-Ø25	00958108
	200	50	20	60	450	IFP200x50-Ø20	00958109
	200	50	25	60	450	IFP200x50-Ø25	00958110
	250	50	20	60	500	IFP250x50-Ø20	00838557
	250	50	25	60	500	IFP250x50-Ø25	00958112
	300	55	20	60	600	IFP300x55-Ø20	Sur demande
	300	55	25	60	600	IFP300x55-Ø25	Sur demande

Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h. N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante : mobility.fr@tente.com Ou rendez-vous directement sur : www.tente.com/downloads

GAMME 24h
ROUES ET
ROULETTES



TENTE



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roue en caoutchouc élastique

Usage en milieu industriel, sur sols lisses.
Excellente absorption des chocs et vibrations.
Supporte des charges élevées.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Roue en caoutchouc

Famille Elastech - Série UER et UEP

Dureté du bandage : Shore A 64.

 **Capacité de charge dynamique:** 160 - 400 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C

 **Diamètre de roue:** 100 - 200 mm

Roulements rouleaux



Description de l'article

Corps de roue polyamide gris, bandage caoutchouc élastique noir, roulements rouleaux.

Roulements à bille de précision



Description de l'article

Corps de roue polyamide gris, bandage caoutchouc élastique noir, avec pare-fils, roulements à billes de précision.

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Alésage - Ø [mm]	 Longueur de moyeu [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
	100	34	12	44,4	160	UER100x34-Ø12	00951359
	125	40	12	44,4	250	UER125x40-Ø12	00951480
	125	40	15	58	250	UER125x40-Ø15	Sur demande
	160	46	20	58	300	UER160x46-Ø20	00050486
	200	46	20	58	400	UER200x46-Ø20	00900564
	 100	 34	 8	 45	 160	UEP100x34-Ø8	Sur demande
	125	40	8	45	250	UEP125x40-Ø8	Sur demande
	160	46	12	60	300	UEP160x46-Ø12	Sur demande
	160	46	20	60	300	UEP160x46-Ø20	00050487
	200	46	12	60	400	UEP200x46-Ø12	00024579
	200	46	20	60	400	UEP200x46-Ø20,1	Sur demande



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roue en caoutchouc élastique

Excellente absorption des chocs.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Roue en caoutchouc

Famille Elastech - Série UFR et UFP

Dureté du bandage : Shore A 64.

 **Capacité de charge dynamique:** 160 - 400 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C

 **Diamètre de roue: 100 - 200 mm**

Roulements rouleaux, version bleue



Description de l'article

Corps de roue polyamide
noir, bandage
caoutchouc élastique
bleu, non tachant,
roulements rouleaux.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
							
100	34	12	44,4	160		UFR100x34-Ø12	00902182
125	40	12	44,4	250		UFR125x40-Ø12	00957429
							
100	34	12	44,4	160		UFR100x34-Ø12	00905376
125	40	12	44,4	250		UFR125x40-Ø12	Sur demande
125	40	15	58	250		UFR125x40-Ø15	00902776
160	46	20	58	300		UFR160x46-Ø20	00900987
200	46	20	58	400		UFR200x46-Ø20	00900988
							
100	34	8	45	160		UFP100x34-Ø8	00031810
125	40	8	45	250		UFP125x40-Ø8	10012286
160	46	12	60	300		UFP160x46-Ø12	Sur demande
200	46	12	60	400		UFP200x46-Ø12	Sur demande

Roulements rouleaux version grise



Description de l'article

Corps de roue polyamide
noir, bandage
caoutchouc élastique
gris, non tachant,
roulements rouleaux.

Roulements à billes de précision



Description de l'article

Corps de roue polyamide gris, bandage caoutchouc élastique gris, non tachant, roulements rouleaux. En option : existe en bandage bleu.



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal.

Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29).

Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roue en caoutchouc élastique

Excellente absorption des chocs.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

ROUES

FAMILLE SUPRATECH

 **80 - 160 kg**  **100 - 200 mm**

Nos roues Supratech en caoutchouc thermoplastique sont polyvalentes. Elles confèrent une excellente mobilité et manœuvrabilité.



Retrouvez nos roues Supratech p.160.

Nos roues Supratech sont conformes à la norme EN 12532.

Nos autres familles de roues pour l'intralogistique



Ultratech
p.141



Novatech
p.149



Maxtech
p.153



Elastech
p.155



Puretech
p.161



Basetech
p.165



Duratech
p.167

Retrouvez également nos roues pneumatiques p.173.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme. Plus d'informations p.18 - 19.

INTRALOGISTIQUE

Roue en caoutchouc

Famille Supratech - Série PJR

Dureté du bandage : Shore A 87.

 **Capacité de charge dynamique:** 80 - 160 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Diamètre de roue:** 100 - 200 mm

Roulements rouleaux



Description de l'article

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, roulements rouleaux.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
						
100	32	12	44,4	80	PJR100x32-Ø12	00951946
125	32	12	44,4	100	PJR125x32-Ø12	00957424
160	40	20	58	160	PJR160x40-Ø20	00951949
200	40	20	58	160	PJR200x40-Ø20	00951951



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Roue en caoutchouc thermoplastique

Confort de roulement et souplesse.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	


INTRALOGISTIQUE

ROUES

FAMILLE PURETECH

 **70 - 250 kg**  **Ø 80 - 300 mm**

Nos roues Puretech en caoutchouc semi-élastique sont polyvalentes. Elles sont adaptées à tous types d'usages.



Retrouvez nos roues Puretech p.162 à 163.

Nos roues Puretech sont conformes à la norme EN 12532.

Nos autres familles de roues pour l'intralogistique



Ultratech
p.141



Novatech
p.149



Maxtech
p.153



Elastech
p.155



Supratech
p.159



Basetech
p.165



Duratech
p.167

Retrouvez également nos roues pneumatiques p.173.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme. Plus d'informations p.18 - 19.

INTRALOGISTIQUE

Roue en caoutchouc

Famille Puretech - Série PVO et PVR

Dureté du bandage : Shore 85 A.

 **Capacité de charge dynamique:** 70 - 250 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Diamètre de roue:** 80 - 300 mm

Moyeu lisse



Description de l'article

Corps de roue polypropylène noir, bandage caoutchouc élastique noir, moyeu lisse.

Roulements rouleaux



Description de l'article

Corps de roue polypropylène noir, bandage caoutchouc semi-élastique noir, roulements rouleaux.

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
							
	80	35	12	44,4	70	PVO080x35-Ø12	00902241 
	100	35	12	44,4	75	PVO100x35-Ø12	00902242 
	125	37	12	44,4	100	PVO125x37-Ø12	00902108 
	160	40	20	58	135	PVO160x40-Ø20	00900416
	200	50	20	58	205	PVO200x50-Ø20	00050594
	250	50	20	58	250	PVO250x50-Ø20	00050601
	250	50	25	58	180	PVO250x50-Ø25	00900858
							
	80	35	12	44,4	70	PVR080x35-Ø12	00056333
	100	35	12	44,4	75	PVR100x35-Ø12	00050582
	125	37	12	44,4	100	PVR125x37-Ø12	00902793
	160	40	20	58	135	PVR160x40-Ø20	00900431 
	160	40	25	58	135	PVR160x40-Ø25	00900402
	200	50	20	58	205	PVR200x50-Ø20	00050596 
	200	50	25	58	205	PVR200x50-Ø25	00050597
	250	50	20	58	250	PVR250x50-Ø20	00050603 
	250	50	25	58	250	PVR250x50-Ø25	00050604 
	300	50	20	58	250	PVR300x50-Ø20	00050612

Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h.

N'hésitez pas à le demander au format PDF

ou papier à l'adresse suivante :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads

GAMME 24H
ROUES ET
ROULETTES



TENTE



Adaptées à tous types d'usages, nos roues Puretech sont en caoutchouc semi-élastique.

Roue en caoutchouc semi-élastique

Roue de manutention économique et multiusage.

Propriétés

Résistance au roulement ● ● ● ● ●

Bruit du mouvement ● ● ● ● ●

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à l'oxydation ● ● ● ● ●

INTRALOGISTIQUE

Roue en caoutchouc

Famille Puretech - Série PIO et PIR

Dureté du bandage : Shore 85 A.

 **Capacité de charge dynamique:** 70 - 205 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Diamètre de roue:** 80 - 200 mm

Moyeu lisse



Description de l'article

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris, non marquant, moyeu lisse.

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Alésage - Ø [mm]	 longueur de moyeu [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
	80	35	12	44,4	70	PIO080x35-Ø12	00905079
	100	35	12	44,4	75	PIO100x35-Ø12	00053907
	125	37	12	44,4	100	PIO125x37-Ø12	00902937
	160	40	20	58	135	PIO160x40-Ø20	00902938
	200	50	20	58	205	PIO200x50-Ø20	00901986
	 80	 35	 12	 44,4	 70	PIR080x35-Ø12	Sur demande
	100	35	12	44,4	75	PIR100x35-Ø12	00900992
	125	37	12	44,4	100	PIR125x37-Ø12	00902939
	160	40	20	58	135	PIR160x40-Ø20	00900985
	160	40	25	58	135	PIR160x40-Ø25	00901398
	200	50	20	58	205	PIR200x50-Ø20	00900598
	200	50	25	58	205	PIR200x50-Ø25	00900599

Roulements rouleaux



Description de l'article

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris, non tachant, roulements rouleaux.



Adaptées à tous types d'usages, nos roues Puretech sont en caoutchouc semi-élastique.

Roue en caoutchouc semi-élastique

Roue de manutention économique et multiusage.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ○ ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

RESTONS EN CONTACT

REJOIGNEZ-NOUS

SUR LINKEDIN

Nos clients et nos équipes sont notre principale source d'inspiration. Derrière chaque post publié, chaque communication envoyée, chaque conseil apporté et chaque projet se cache un groupe dédié à la mobilité. Notre page LinkedIn TENTE France n'est pas seulement la nôtre, elle est celle de toute personne contribuant à notre évolution.

Nous vous invitons à nous rejoindre et à découvrir nos équipes comme vous ne les avez jamais vues.

REJOIGNEZ-NOUS
SUR LINKEDIN



Nos équipes sont également disponibles par téléphone au **01 60 65 23 00** ou par email : info.fr@tente.com.

INTRALOGISTIQUE

ROUES

FAMILLE BASETECH

 **125 - 300 kg**  **080 - 200 mm**

Nos roues Basetech sont en polypropylène. Elles résistent aux produits chimiques et sont lavables.



Retrouvez nos roues Basetech p.166.

Nos roues Basetech sont conformes à la norme EN 12532.

Nos autres familles de roues pour l'intralogistique



Ultratech
p.141



Novatech
p.149



Maxtech
p.153



Elastech
p.155



Supratech
p.159



Puretech
p.161



Duratech
p.167

Retrouvez également nos roues pneumatiques p.173.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INTRALOGISTIQUE

Roue en polypropylène

Famille Basetech - Série POO et POR

Dureté du bandage : Shore D 65.

 **Capacité de charge dynamique:** 125 - 300 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Diamètre de roue:** 80 - 125 mm

									
	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Moyeu lisse 	Roue polypropylène noir, moyeu lisse	80	34	12	44,4	125		POO080x34-Ø12	00002759
		100	36	12,1	44,4	160		POO100x36-Ø12	10013308 
		125	40	12	44,4	200		POO125x40-Ø12	00961384 
		160	40	20	58	200		POO160x40-Ø20	00962065
Roulements rouleaux 	Roue polypropylène noir, roulements rouleaux	80	34	12	44,4	125		POR080x34-Ø12	00002107
		100	36	12	44,4	160		POR100x36-Ø12	00050230
		125	40	12	44,4	200		POR125x40-Ø12	00954613
		160	40	15	58	300		POR160x40-Ø15	Sur demande
		200	50	20	58	300		POR200x50-Ø20	00957431
		200	50	25	58	300		POR200x50-Ø25	00957432



Nos roues Basetech sont en polypropylène. Elles résistent aux produits chimiques et sont lavables.

Roue en polypropylène

Convient en milieux humides.

Propriétés

Résistance au roulement	    
Bruit du mouvement	    
Usure	    
Résistance à l'oxydation	    

INTRALOGISTIQUE

ROUES

FAMILLE DURATECH

 **160 - 9 000 kg**  **Ø 80 - 400 mm**

Nous proposons différentes versions de roues Duratech en polyamide pour répondre à vos challenges les plus extrêmes. Parcourez les pages suivantes pour en savoir plus.

Quelques exemples à retrouver dans les pages suivantes



Retrouvez nos roues Duratech p.168 à 171.

Nos roues Duratech sont conformes aux normes EN 12532 et 12533.

Nos autres familles de roues pour l'intralogistique



Ultratech
p.141



Novatech
p.149



Maxtech
p.153



Elastech
p.155



Supratech
p.159



Puretech
p.161



Basetech
p.165

Retrouvez également nos roues pneumatiques p.173.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INTRALOGISTIQUE

Roue en polyamide

Famille Duratech Silent - Série HUR

Dureté du bandage : Shore D 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 160 - 200 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

Roulements rouleaux



Description de l'article

Corps de roue et bandage en polyamide, avec anneau central en caoutchouc élastique, réduisant le bruit, roulements rouleaux.

 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Alésage - Ø [mm]	 Longueur de moyeu [mm]		 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
100	36	12	44		160		HUR100x36-Ø12	Sur demande
125	36	12	44		200		HUR125x36-Ø12	Sur demande



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion.

Roue bi-composant

- Amortissement des chocs.
- Réduction des bruits de roulement lors des déplacements.
- Mobilité accrue.

Propriétés

Résistance au roulement	    
Bruit du mouvement	    
Usure	    
Résistance à l'oxydation	    

INTRALOGISTIQUE

Roue en polyamide

Famille Duratech - Série UOO, UOR et UOP

Dureté du bandage : Shore D 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 180 - 1000 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Diamètre de roue:** 80 - 250 mm

Moyeu lisse



Description de l'article

Roue polyamide noir, moyeu lisse.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
80	34	12	44,4	200	UOO080x34-Ø12	Sur demande
100	36	12	44,4	200	UOO100x36-Ø12	00001720 
125	40	12	44,4	300	UOO125x40-Ø12	00957196 
160	40	20	58	500	UOO160x40-Ø20	00001874 
200	50	20	58	800	UOO200x50-Ø20	00001792 
Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
80	34	12	44,4	180	UOR080x34-Ø12	Sur demande
100	36	12	44,4	200	UOR100x36-Ø12	00952148
125	40	12	44,4	300	UOR125x40-Ø12	00957259
160	40	20	58	400	UOR160x40-Ø20	00900553
200	50	20	58	400	UOR200x50-Ø20	00951034
200	50	25	58	700	UOR200x50-Ø25	Sur demande
Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
125	40	8	45	300	UOP125x40-Ø8	Sur demande
125	46	20	60	300	UOP125x46-Ø20	00051515
150	44	20	60	500	UOP150x44-Ø20	00951068
150	44	25	60	500	UOP150x44-Ø25	00951421
200	50	12,5	60	800	UOP200x50-Ø12,5	Sur demande
200	50	20	60	900	UOP200x50-Ø20	00951070
250	50	20	60	1000	UOP250x50-Ø20	00955337
250	50	25	60	1000	UOP250x50-Ø25	00951072

Roulements rouleaux



Description de l'article

Roue polyamide blanc, roulements rouleaux.

Roulements à billes de précision



Description de l'article

Roue polyamide blanc, roulements à billes de précision, avec petits pare-fils.



Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h. N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roue en polyamide

Adapté à un usage intensif.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INTRALOGISTIQUE

Roue en polyamide

Famille Duratech - Série TOP

Dureté du bandage : Shore D 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 600 - 1100 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Diamètre de roue:** 100 - 250 mm

Roulements à billes de précision



Description de l'article

Roue polyamide renforcé blanc, forte charge, roulements à billes de précision.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
						
100	50	20	60	600	TOP100x50-Ø20	00961668
125	50	20	60	700	TOP125x50-Ø20	00954975
125	50	25	60	700	TOP125x50-Ø25	00961912
150	50	20	60	800	TOP150x50-Ø20	00952139
160	50	20	60	850	TOP160x50-Ø20	00959989
200	50	20	60	1000	TOP200x50-Ø20	00952141
200	50	25	60	1000	TOP200x50-Ø25	00952142
250	50	20	60	1100	TOP250x50-Ø20	00961733
250	50	25	60	1100	TOP250x50-Ø25	00952143



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roue en polyamide

Excellente mobilité sur sols propres et lisses.
Roue extra résistante, idéale pour les fortes charges.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INTRALOGISTIQUE

Roue en polyamide

Duratech - Série MOP

Dureté du bandage : Shore D 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 1680 - 9000 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Diamètre de roue:** 100 - 400 mm

Roulements à billes de précision



Description de l'article

Roue polyamide renforcé blanc, très forte charge, roulements à billes de précision. Fabrication spéciale sur demande.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
100	50	20	60	1680	MOP100x50-Ø20	00801258
125	50	20	60	2040	MOP125x50-Ø20	00801259
125	50	25	60	2040	MOP125x50-Ø25	00837181
150	50	30	60	2520	MOP150x50-Ø30	00801260
150	80	35	90	3600	MOP150x80-Ø35	00830848
160	50	30	60	2700	MOP160x50-Ø30	00801261
200	50	35	60	3360	MOP200x50-Ø35	00801262
200	80	40	90	5400	MOP200x80-Ø40	00830849
250	50	40	60	4200	MOP250x50-Ø40	00801034
250	80	50	90	6600	MOP250x80-Ø50	00830850
300	80	50	90	7800	MOP300x80-Ø50	00830851
400	110	80	120	9000	MOP400x110-Ø80	00831397



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion.

Roue en polyamide

Roue extra résistante, idéale pour les très fortes charges.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○


GAMME 24H

VOUS COMMANDEZ, C'EST EXPÉDIÉ !

Notre catalogue gamme 24h est segmenté par activité afin de faciliter vos recherches. Demandez-le au format PDF ou papier à mobility.fr@tente.com ou rendez-vous directement sur www.tente.com/downloads



Trouvez facilement
le produit adapté à
vos besoins.



Découvrez les
caractéristiques
de nos roues et
roulettes.



Passez commande.



TENTE garantit un départ sous 24h pour
tous les articles du catalogue 24h.
Plus d'informations concernant les
quantités p.18.

INTRALOGISTIQUE

ROUES

ROUES PNEUMATIQUES, GONFLABLES ET INCREVABLES

 **75 - 200 kg**  **260 - 400 mm**

Découvrez nos roues pneumatiques gonflables et increvables en parcourant les pages suivantes.



Retrouvez nos roues gonflables, pneumatiques et increvables p.174 à 176.

Nos roues pneumatiques sont conformes à la norme EN 12532.

Nos autres familles de roues pour l'intralogistique



Ultratech
p.141



Novatech
p.149



Maxtech
p.153



Elastech
p.155



Supratech
p.159



Puretech
p.161



Basetech
p.165



Duratech
p.167



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INTRALOGISTIQUE

Roue gonflable

Roue gonflable - Série PPR et PQR

 **Capacité de charge dynamique:** 150 - 200 kg

 **Diamètre de roue:** 260 - 400 mm

Roulements rouleaux,
profil pavé



Description de l'article

Corps de roue
polypropylène, bandage
pneumatique,
roulements rouleaux,
profil pavé.

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
							
	260	85	20	74	150	PQR260x85-Ø20 HL74 2PR	Sur demande
	260	85	25	74	150	PQR260x85-Ø25 HL74 2PR	Sur demande
	260	85	20	74	150	PQR260x85-Ø20 HL74 4PR	00900983 
	260	85	25	74	150	PQR260x85-Ø25 HL74 4PR	00954135 
	400	100	20	74	200	PQR400x100-Ø20 HL74 4PR	Sur demande
	400	100	25	74	200	PQR400x100-Ø25 HL74 4PR	Sur demande
							
	400	100	20	74	200	PPR400x100-Ø20 HL74 2PR	Sur demande
	400	100	25	74	200	PPR400x100-Ø25 HL74 2PR	Sur demande

Roulements rouleaux,
profil ligné



Description de l'article

Corps de roue
polypropylène, bandage
pneumatique,
roulements rouleaux,
profil ligné.



Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h. N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante : mobility.fr@tente.com Ou rendez-vous directement sur : www.tente.com/downloads

Roue gonflable

Usage extérieur.
Excellentes performances sur sols meubles et accidentés.
Exemples d'application : diables et brouettes.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INTRALOGISTIQUE

Roue pneumatique

Roue pneumatique - Série PPO

 **Capacité de charge dynamique:** 140 kg

 **Diamètre de roue:** 400 mm

Moyeu lisse



Description de l'article

Corps de roue polypropylène, bandage pneumatique, moyeu lisse, profil ligné.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
						
400	100	20	74	140	PPO400x100-Ø20 HL74 4PR	00053305 
400	100	25	74	140	PPO400x100-Ø25 HL74 4PR	00050759 

Roue pneumatique

Excellentes performances sur sols meubles et accidentés.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INTRALOGISTIQUE

Roue increvable

Roue increvable

 **Capacité de charge dynamique:** 75 kg

 **Diamètre de roue:** 260 - 389 mm

Roulements rouleaux



Description de l'article

Corps de roue polypropylène, bandage mousse de polyuréthane injecté, roulements rouleaux.

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Alésage - Ø [mm]	 Longueur de moyeu [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
	260	75	20	74	75	PNR260x75-Ø20 HL74	00960707 
	260	75	25	74	75	PNR260x75-Ø25 HL74	00960708 
	389	85	20	74	75	PNR389x85-Ø20 HL74	00960709 
	389	85	25	74	75	PNR389x85-Ø25 HL74	00960710 



Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h. N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante : mobility.fr@tente.com Ou rendez-vous directement sur : www.tente.com/downloads

Roue increvable

Idéale pour les diables et brouettes, usage en extérieur.

Propriétés


Résistance au roulement	    
Bruit du mouvement	    
Usure	    
Résistance à l'oxydation	    

INTRALOGISTIQUE

ACCESSOIRES

PARE-PIEDS, PATIN D'IMMOBILISATION ET BLOCAGE DIRECTIONNEL

Découvrez nos accessoires qui augmentent la sécurité de vos chariots et bases roulantes en parcourant les pages suivantes.



Retrouvez nos accessoires p.178 à 179.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INTRALOGISTIQUE

Accessoires

Pare-pieds

Pare-pieds en acier embouti forte épaisseur, jupe en caoutchouc, fixation sur axe de roue, avec gorge de verrouillage de positions.
Adaptés aux séries de roulettes suivantes : 4680, 9650 et 9680 versions fixes, pivotantes ou pivotantes à frein

-  **Résistance à la température:** -20 / +60 °C
-  **Diamètres de roues compatibles:** 125 - 250 mm

Pare-pieds



Tailles de roues compatibles [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Garde au sol [mm]			Description	Code article
125	185	151	20			Foot Protection Ø125	Sur demande
160	220	151	20			Foot Protection Ø160	Sur demande
200	260	151	20			Foot Protection Ø200	Sur demande
250	310	151	20			Foot Protection Ø250	Sur demande



Cas client
Retrouvez le cas client sur www.tente.com/interpane
ou demandez-le au format PDF à mobility.fr@tente.com



Pare-pieds installé

Sécurité augmentée

Évite l'écrasement des pieds des utilisateurs et réduit les risques d'accident du travail.

INTRALOGISTIQUE

Accessoires

Patin d'immobilisation

Patin d'immobilisation en acier embouti zingué.

Adapté à un usage avec des roulettes de diamètre 160mm (hauteur : 200mm) ou 200mm (hauteur : 240mm).

 **Hauteur:** 210 - 250 mm **Diamètre**

 **de roue:** 160 mm

	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Hauteur [mm]		Description	Code article
Patin d'immobilisation	140 x 115	105 x 80/75	11	210		FLOOR LOCK 170/210	00962235 
	140 x 115	105 x 80/75	11	250		FLOOR LOCK 210/250	00962236 




Patin d'immobilisation en fonte

Nous proposons également un patin d'immobilisation en fonte.

Code article : 00963141

Veuillez nous contacter pour en savoir plus.



Blocage directionnel

Le blocage directionnel en acier, 24mm est disponible dans notre gamme 24h. Il est adapté aux roulettes type 3471 ou 3641 de diamètres 125, 160 et 200 mm.

Code article : 00034268.

Pour plus d'informations ou plus d'options, veuillez nous contacter.

Sécurité optimale

Le patin permet d'immobiliser les bases roulantes et chariots.

SOLUTIONS DE MOBILITÉ POUR L'AGROALIMENTAIRE ET LA RESTAURATION

E-DRIVE, LA ROULETTE MOTORISÉE

pages 183 à 185

ROULETTES POUR L'INDUSTRIE

AGROALIMENTAIRE

pages 187 à 211

Alpha, roulettes polyvalentes (jusque 500 kg)

page 187

Alpha safety, frein automatique

page 207

Scout, pour les chariots déplacés par AGV

page 209

ROULETTES POUR LES APPLICATIONS

HAUTES TEMPÉRATURES

pages 213 à 217

Alpha, roulettes polyvalentes (jusque 125 kg)

page 213

ROULETTES POUR LE CATERING

D'HÔTELS ET RESTAURANTS

pages 219 à 228

Agila, pour les petits matériels (jusque 100 kg)

page 219

Levina, roulettes design et légères (jusque 100 kg)

page 223

Linea, roulettes design jumelées (jusque 130 kg)

page 225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ROUES

pages 229 à 238

Maxtech, polyuréthane injecté	page 229
Supratech, caoutchouc thermoplastique	page 233
Duratech, polyamide	page 235
Basetech, polypropylène	page 237

ROUES HAUTES TEMPÉRATURES

pages 239 à 241

Elastech heat, caoutchouc élastique	page 240
Duratech heat, polyamide	page 241




AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

CHARIOTS DIVERS

E-DRIVE, LA ROULETTE MOTORISÉE


Adaptable à vos chariots, E-Drive booste votre productivité et améliore la qualité de vie au travail de vos collaborateurs en supprimant les efforts de "tirer-pousser". Parcourez les pages suivantes pour en savoir plus !



Retrouvez E-Drive p.184 à 185.

E-DRIVE, LA ROULETTE MOTORISÉE QUI SÉCURISE VOTRE ACTIVITÉ

E-Drive s'intègre aisément à vos chariots qui conservent toutes leurs fonctionnalités initiales. Notre roulette motorisée est escamotable, autrement dit, lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle ne touche pas le sol.



Description	i Désignation d'article	EDUAUFF125P60
	Hauteur en position relevée	140 mm
	Hauteur d'installation	170 mm
	Diamètre de roue	125 mm, limite d'usure $\varnothing 115$ mm
	Largeur de roue	35 mm
	Bandage de roue	Caoutchouc élastique, non tachant, 63 shore A
	Poids	Environ 6 kg
	Force de poussée maximale	25 daN
	Force de pression de contact	400 N
	Vitesse maximale	4 km/h

Description	i Directions de roulage	Avant et arrière
	Garde au sol	30 mm
	Déverrouillage d'urgence	Mécanique
	Type de protection	IPX4 (projections d'eau)
	Conditions thermiques	Températures de fonctionnement de 5 à 40 °C, Humidité de l'air 90 %, sans condensation
	Température de stockage	De -20 à 50 °C
	Roulage	45 dB (A)
	Batterie	Lithium-ion - 10,4 Ah

AMÉLIOREZ LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL EN RÉDUISANT LES RISQUES DE TMS*

L'industrie agroalimentaire est l'un des secteurs les plus touchés par les TMS*. En effet, ils représentent 97% des maladies professionnelles reconnues et 10% des accidents du travail du secteur agroalimentaire sont liés au mal de dos. Les TMS* coûtent plus de 77M€ aux entreprises du secteur et plus de 15% sont liés au mal de dos. Autrement dit, ce sont plus de 930 000 journées de travail perdues dont 15% sont liées au mal de dos.

Source : Assurance Maladie chiffres 2016-2017 (<https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/risques/troubles-musculosquelettiques-tms/secteurs-activite>)

Chez TENTE, nous avons à coeur d'améliorer la vie des individus et leurs conditions de travail. C'est pourquoi nous avons créé E-Drive.

Cette innovation supprime les efforts de "tirer-pousser" et soulage durablement les utilisateurs. E-Drive peut être intégrée au matériel roulant existant comme les dessertes, les chariots repas et de mise à température ou encore aux pétrins.

Notre roulette motorisée contribue à réduire les risques de TMS* ainsi que les arrêts maladie qui en découlent. Elle améliore par conséquent les conditions de travail et la productivité.

Vivez une expérience de mobilité unique en découvrant E-Drive en réalité augmentée

Plongez au coeur du système E-Drive en scannant le QR code ci-dessous:



Demandez la brochure E-Drive pour en savoir plus



Pour la recevoir, contactez vos interlocuteurs TENTE privilégiés au **01 60 65 23 00** ou demandez-la directement par email à **mobility.fr@tente.com**



AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

FAMILLE ALPHA

 **80 - 500 kg**  **108 - 240 mm**  **Ø 080 - 200 mm**

Nos roulettes Alpha répondent à un large éventail d'exigences telles que l'hygiène avec des versions résistantes aux lavages et aux détergents ou encore la sécurité grâce au système de blocage centralisé. Parcourez les pages suivantes pour découvrir nos solutions de mobilité dédiées à votre activité.

Quelques exemples de roulettes à retrouver dans la gamme Alpha



Retrouvez la gamme Alpha p.188 à 205.

Nos roulettes Alpha pour l'industrie agroalimentaire sont conformes à la norme EN 12532.

Autres familles de produits conseillées pour l'industrie agroalimentaire



Alpha safety
p.207



Scout
p.209



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha - Série 8470/77 PJD P30-13

Roulette en acier inoxydable, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe boulonné. Fixation à trou central.

Corps de roue en polypropylène, bandage caoutchouc synthétique non tachant, roulements rouleaux en acier inoxydable.

Dureté du bandage : Shore A 87.

Capacité de charge dynamique: 80 - 100 kg

Résistance à la température: - 20 / + 60 °C

Hauteur: 128 - 155 mm

Diamètre de roue: 100 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes								
	100	32	13	41	128	80	8470PJD100P30-13	00952284
	125	32	13	40	155	100	8470PJD125P30-13	00956964
Roulettes pivotantes à blocage total								
	100	32	13	41	128	80	8477PJD100P30-13	00953235
	125	32	13	40	155	100	8477PJD125P30-13	00956965



Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h. N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante : mobility.fr@tente.com Ou rendez-vous directement sur : www.tente.com/downloads



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Usage dans un environnement alimentaire

Résistante aux lavages et aux détergents.

Conforme à la norme NF Hygiène.

Exemples d'application : chariots de distribution de plateaux repas.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha - Série 8470/77/78 PJD P62 et 63

Roulette en acier inoxydable, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe boulonnée. Fixation à platine.

Corps de roue en polypropylène, bandage caoutchouc synthétique non tachant, roulements rouleaux en acier inoxydable.

Dureté du bandage : Shore A 87.

 **Capacité de charge dynamique:** 80 - 200 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 128 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80	8470PJD100P62	00952010 
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	8470PJD125P62	00954721 
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	200	8470PJD160P63	00952013
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	200	8470PJD200P63	00952014
Roulettes fixes										
	100	32	103 x 85	80/77 x 60	9		128	80	8478PJD100P62	00952015 
	125	32	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	8478PJD125P62	00955142 
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	200	8478PJD160P63	00952018
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	200	8478PJD200P63	00952019
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80	8477PJD100P62	00952020 
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	8477PJD125P62	00954720 
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	200	8477PJD160P63	00952023
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	200	8477PJD200P63	00952024



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Usage dans un environnement alimentaire

Résistante aux lavages et aux détergents.

Conforme à la norme NF Hygiène.

Exemples d'application : chariots de distribution de repas.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha - Série 8470/77 UFD P30-13

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné.
Fixation à trou central.

Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique gris non tachant, sans pare-fils, roulements rouleaux en acier inoxydable.

Dureté du bandage : Shore A 64.

 **Capacité de charge dynamique:** 150 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C

 **Hauteur:** 128 - 155 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]		Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	34	13		41	128	150		8470UFD100P30-13	00955925
	125	40	13		40	155	150		8470UFD125P30-13	00904865
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	34	13		41	128	150		8477UFD100P30-13	00904866
	125	40	13		40	155	150		8477UFD125P30-13	00904751



Brochure dédiée aux solutions pour la restauration et la logistique alimentaire

TENTE a créé une brochure dédiée à votre activité, n'hésitez à pas nous contacter via l'adresse suivante pour la recevoir au format PDF : mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur : www.tente.com/downloads



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Roue silencieuse et amortissante

Réduction du bruit et des vibrations.

Conforme à la norme NF Hygiène.

Résistante aux lavages et aux détergents.

Exemples d'application : chariots de distribution de plateaux repas.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha - Série 8470/78/77 UFD P62 et P63

Roulette en acier inoxydable, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue en polyamide, bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux en acier inoxydable.

Dureté du bandage : Shore A 64.

 **Capacité de charge dynamique:** 160 - 400 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C

 **Hauteur:** 128 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	8470UFD100P62	00904287
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	8470UFD125P62	00904750
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	250	8470UFD125P63	00904901
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	8470UFD160P63	00953260 
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	8470UFD200P63	00952628 
Roulettes fixes										
	100	34	100 x 85	80/77 x 60	9		128	160	8478UFD100P62	00904304
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9		155	250	8478UFD125P62	00904859
	125	40	137 x 115	105 x 80/75	11	62,5	161	250	8478UFD125P63	00904903
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	8478UFD160P63	00954621 
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400	8478UFD200P63	00952630 
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	34	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	160	8477UFD100P62	00904555
	125	40	105 x 80	80/77 x 60	9	40	155	250	8477UFD125P62	00960130
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	250	8477UFD125P63	00904902
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300	8477UFD160P63	00953261 
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	8477UFD200P63	00952629 



Les ø 100 et 125 sont disponibles avec une roue de couleur bleue dans notre gamme 24h.
Plus d'informations concernant notre gamme 24h p.18 - 19.



Code article ø 100 : 00956457
Code article ø 125 : 00956823



Code article ø 100 : 00955953
Code article ø 125 : 00956864



Code article ø 100 : 00955952
Code article ø 125 : 00952931

Roulette en acier inoxydable

Résistante aux lavages et aux détergents.

Conforme à la norme NF hygiène.

Meilleur amorti et absorption des chocs grâce au bandage caoutchouc élastique.

Exemples d'application : chariots de cuisine.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ● ●

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha - Série 8470/70 UAD P30-13

Roulette en acier inoxydable, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe boulonné. Fixation à trou central.

Corps de roue en polyamide, bandage polyuréthane injecté rouge, roulements rouleaux en acier inoxydable.

Dureté du bandage : Shore D 42.

 **Capacité de charge dynamique:** 100 - 150 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Hauteur:** 108 - 155 mm

 **Diamètre de roue:** 80 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]		Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	80	32	13		44,5	108	100		8470UAD080P30-13 red	00955726 
	100	32	13		41	128	150		8470UAD100P30-13 red	00955777 
	125	32	13		40	155	150		8470UAD125P30-13 red	00955779
Roulettes pivotantes à blocage total										
	80	32	13		44,5	108	100		8477UAD080P30-13 red	00954766 
	100	32	13		41	128	150		8477UAD100P30-13 red	00955778 
	125	32	13		40	155	150		8477UAD125P30-13 red	00955780



Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h.

N'hésitez pas à le demander au format PDF

ou papier à l'adresse suivante :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads



Nos roues Maxtech sont en polyuréthane injecté et sont idéales pour des utilisations de longue durée sur différents types de sols.

Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Idéale pour un usage en laboratoire

Résistance à l'abrasion et aux détergents.

Conforme à la norme NF Hygiène.

Exemples d'application : chariots de laboratoire.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha - Série 8470/78/77 UAD P62 et P63

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue polyamide blanc, bandage polyuréthane injecté rouge, sans pare-fils, roulements rouleaux en acier inoxydable.

Dureté du bandage : Shore D 42.

 **Capacité de charge dynamique:** 100 - 400 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Hauteur:** 108 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 80 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	80	32	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100	8470UAD080P62 red	00952832
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150	8470UAD100P62 red	00951360 
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	8470UAD125P62 red	00951638 
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	300	8470UAD125P63 red	00955150
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	8470UAD160P63 red	00959631 
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	8470UAD200P63 red	00951560 
Roulettes fixes										
	80	32	100 x 85	80/77 x 60	9		108	100	8478UAD080P62 red	00952833
	100	32	100 x 85	80/77 x 60	9		128	150	8478UAD100P62 red	00951385 
	125	32	100 x 85	80/77 x 60	9		155	200	8478UAD125P62 red	00951639 
	125	40	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300	8478UAD125P63 red	00952248
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	8478UAD160P63 red	00951930 
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400	8478UAD200P63 red	00951561 
Roulettes pivotantes à blocage total										
	80	32	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100	8477UAD080P62 red	00955155
	100	32	105 x 80	80/77 x 60	9	41	128	150	8477UAD100P62 red	00951625 
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	8477UAD125P62 red	00952255 
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	300	8477UAD125P63 red	00955150
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	8477UAD160P63 red	00952257 
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	8477UAD200P63 red	00900831 



Nos roues Maxtech sont en polyuréthane injecté et sont idéales pour des utilisations de longue durée sur différents types de sols. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Idéale pour un usage en laboratoire

Résistance à l'abrasion et aux détergents.

Conforme à la norme NF Hygiène.

Exemples d'application : chariots de laboratoire et chariots de cuisine.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha - Série 8470/77 HUD P30-13

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné.
Fixation à trou central.
Roue hybride, corps de roue et bandage en polyamide, avec anneau central en caoutchouc élastique, avec pare-fils, roulements rouleaux en acier inoxydable.
Dureté du bandage : Shore D 75.

-  **Capacité de charge dynamique:** 150 - 200 kg
-  **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C
-  **Hauteur:** 128 - 155 mm
-  **Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]		Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	36	13		41	128	150		8470HUD100P30-13	00959887
	125	36	13		40	155	200		8470HUD125P30-13	00959889
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	36	13		41	128	150		8477HUD100P30-13	00959888
	125	36	13		41	155	200		8477HUD125P30-13	00959890



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion.

Roulette hybride polyamide et caoutchouc

Déplacements plus silencieux que les roues polyamide monobloc.
Roulette lavable en acier inoxydable.
Exemples d'application : chariots crochets.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha - Série 8470/77/78 HUD P62

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue et bandage en polyamide, avec anneau central en caoutchouc élastique, réduisant le bruit, avec pare-fils, roulements rouleaux en acier inoxydable. Dureté du bandage : Shore D 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 160 - 200 kg

 **Résistance à la température:** -20 / +60 °C

 **Hauteur:** 128 - 155 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes 	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	8470HUD100P62	00905100
	125	36	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	8470HUD125P62	00905449
Roulettes fixes 	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	8478HUD100P62	00904970
	125	36	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	8478HUD125P62	00905450
Roulettes pivotantes à blocage total 	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	8477HUD100P62	00904971
	125	36	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	8477HUD125P62	00905186



Version rouge

Le diamètre 100 est également disponible en version de roue rouge pour les roulettes pivotantes, fixes et pivotantes à blocage total.



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion.

Roulette hybride polyamide et caoutchouc

Faible effort au roulement.

Déplacements plus silencieux que les roues polyamide monobloc.

Exemples d'application : rolls en secteur alimentaire.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha - Série 8470/77 POO P30-13

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes. Axe de roue boulonné.
 Fixation à trou central.
 Corps de roue polypropylène, moyeu lisse.
 Dureté du bandage : Shore D 65.

- Capacité de charge dynamique:** 100 - 150 kg
- Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C
- Hauteur:** 108 - 156 mm
- Diamètre de roue:** 80 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]		Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	80	30	13		44,5	108	100		8470POO080P30-13	00952286
	100	36	13		41	128	150		8470POO100P30-13	00952287
	125	40	13		40	156	150		8470POO125P30-13	00952288
Roulettes pivotantes à blocage total										
	80	30	13		44,5	108	100		8477POO080P30-13	00953813
	100	36	13		41	128	150		8477POO100P30-13	00953587
	125	40	13		40	155	150		8477POO125P30-13	00953714

Usage dans un environnement alimentaire

Résistance aux lavages intensifs et à l'humidité.
 Exemples d'application : rolls alimentaires.



Nos roues Basetech sont en polypropylène. Elles résistent aux produits chimiques et sont lavables.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha - série 8470/77/78 POO P62 et P63

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné.
Fixation à platine.

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse.

Dureté du bandage : Shore D 65.

 **Capacité de charge dynamique:** 100 - 300 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 108 - 200 mm

 **Diamètre de roue:** 80 - 160 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	80	30	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100	8470POO080P62	00950140
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150	8470POO100P62	00950141
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	8470POO125P62	00950142
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	250	8470POO125P63	00950143
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	8470POO160P63	00950144
Roulettes fixes										
	80	30	100 x 85	80/77 x 60	9		108	100	8478POO080P62	00950146
	100	36	100 x 85	80/77 x 60	9		128	150	8478POO100P62	00950147
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9		155	200	8478POO125P62	00950148
	125	40	137 x 115	105 x 80/75	11		161	250	8478POO125P63	00950149
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	8478POO160P63	00950150
Roulettes pivotantes à blocage total										
	80	30	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100	8477POO080P62	00952279
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150	8477POO100P62	00951361
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	8477POO125P62	00951489
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	250	8477POO125P63	00952280
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	8477POO160P63	00952277



Nos roues Basetech sont en polypropylène. Elles résistent aux produits chimiques et sont lavables.

Usage dans un environnement alimentaire

Résistance aux lavages intensifs et à l'humidité.

Exemples d'application : chariots de distribution de plateaux repas, chariots et rolls destinés à transporter des denrées alimentaires fraîches.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha - Série 8470/77 UOO P30-13

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné.
Fixation à trou central.
Corps de roue et roue polyamide blanc, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore D 75.

-  **Capacité de charge dynamique:** 150 kg
-  **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C
-  **Hauteur:** 108 - 155 mm
-  **Diamètre de roue:** 80 - 125 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Trou central [mm]		 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
 Roulettes pivotantes	80	30	13		44,5	108	150		8470UOO080P30-13	00906200
	100	36	13		41	128	150		8470UOO100P30-13	00956088
	125	40	13		40	155	150		8470UOO125P30-13	00957416
 Roulettes pivotantes à blocage total	80	30	13		44,5	108	150		8477UOO080P30-13	00904927
	100	36	13		41	128	150		8477UOO100P30-13	00956204
	125	40	13		40	155	150		8477UOO125P30-13	00957417



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion.
Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29).
Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Usage dans un environnement alimentaire

Roulette résistante à la corrosion et aux détergents.
Conforme à la norme NF Hygiène.
Exemples d'application : rolls alimentaires et chariots de laboratoire.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ○ ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha - Série 8470/77/78 UOD P30-13

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à trou central.

Roue monobloc en polyamide, moyeu équipé de roulements rouleaux en acier inoxydable.

Dureté du bandage : Shore D 75.

-  **Capacité de charge dynamique:** 150 kg
-  **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C
-  **Hauteur:** 108 - 155 mm
-  **Diamètre de roue:** 80 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes								
	80	30	13	44,5	108	150	8470UOD080P30-13	00958962
	100	36	13	41	128	150	8470UOD100P30-13	00953278
	125	40	13	40	155	150	8470UOD125P30-13	00958513
Roulettes pivotantes à blocage total								
	80	30	13	44,5	108	150	8477UOD080P30-13	00958963
	100	36	13	41	128	150	8477UOD100P30-13	00956892
	125	40	13	40	155	150	8477UOD125P30-13	00956662



Roulements rouleaux en acier inoxydable



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Usage dans un environnement alimentaire

Roulette résistante à la corrosion et aux détergents.

Conforme à la norme NF Hygiène.

Exemples d'application : rolls alimentaires et chariots de laboratoire.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ○ ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha - Série 8470/77/78 UOO P62 et P63

Roulette en acier inoxydable, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe boulonné. Fixation à platine.

Roue polyamide, moyeu lisse.

Dureté du bandage : Shore D 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 200 - 500 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Hauteur:** 108 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 80 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	80	30	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200	8470UOO080P62	00957394 
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	8470UOO100P62	00956084 
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	8470UOO125P62	00957197 
	125	43	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	350	8470UOO125P63	00952269
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500	8470UOO160P63	00960623
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500	8470UOO200P63	00950145
Roulettes fixes										
	80	30	100 x 85	80/77 x 60	9		108	200	8478UOO080P62	00957395 
	100	36	100 x 85	80/77 x 60	9		128	200	8478UOO100P62	00957396 
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9		155	250	8478UOO125P62	00957397 
	125	43	137 x 115	105 x 80/75	11		161	350	8478UOO125P63	00952270
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	500	8478UOO160P63	00953775
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	500	8478UOO200P63	00950151
Roulettes pivotantes à blocage total										
	80	30	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200	8477UOO080P62	00957398 
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	8477UOO100P62	00957572 
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	8477UOO125P62	00957198 
	125	43	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	350	8477UOO125P63	00952276
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	500	8477UOO160P63	00954617
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500	8477UOO200P63	00952278



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Usage dans un environnement alimentaire

Roulette résistante à la corrosion et aux détergents.

Conforme à la norme NF Hygiène.

Exemples d'application : rolls alimentaires et chariots de laboratoire.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ○ ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha - Série 8470/78/77 UOD P62 et P63

Roulette en acier inoxydable, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe boulonné. Fixation à platine.

Roue polyamide, roulements rouleaux en acier inoxydable.

Dureté du bandage : Shore D 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 150 - 400 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Hauteur:** 108 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 80 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes 	80	30	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200	8470UOD080P62	00957214
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150	8470UOD100P62	00952093
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	8470UOD125P62	00952260
	125	43	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	350	8470UOD125P63	00957400
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	400	8470UOD160P63	00952262 
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	8470UOD200P63	00952263 
Roulettes fixes 	80	30	100 x 85	80/77 x 60	9		108	200	8478UOD080P62	00957401
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9		128	150	8478UOD100P62	00952264
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9		155	250	8478UOD125P62	00952265
	125	43	137 x 105	105 x 80/75	11		161	350	8478UOD125P63	00957402
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	400	8478UOD160P63	00954166 
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400	8478UOD200P63	00952268 
Roulettes pivotantes à blocage total 	80	30	105 x 80	80/77 x 60	9	44,5	108	200	8477UOD080P62	00957522
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150	8477UOD100P62	00952271
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	8477UOD125P62	00952272
	125	43	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	350	8477UOD125P63	00957404
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	400	8477UOD160P63	00952274 
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	8477UOD200P63	00952275 



Roulements rouleaux en acier inoxydable



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Usage dans un environnement alimentaire

Convient à un milieu abrasif grâce à son bandage polyamide.

Roulette résistante à la corrosion et aux détergents.

Conforme à la norme NF Hygiène.

Exemples d'application : rolls alimentaires et chariots de laboratoire.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ○ ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha - Série 8470/78/77 UFX P62 et P63

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné.
Fixation à platine. Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique non tachant, petits pare-fils, roulements à billes de précision protégés.
Dureté du bandage : Shore A 64.

 **Capacité de charge dynamique:** 160 - 400 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C

 **Hauteur:** 128 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 200 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes 	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	8470UFX100P62	00904328
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	8470UFX125P62	00905070
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	280	8470UFX125P63	00956255
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	8470UFX160P63	00955546
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	8470UFX200P63	00959654
Roulettes fixes 	100	34	100 x 85	80/77 x 60	9		128	160	8478UFX100P62	00904776
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9		155	250	8478UFX125P62	00905286
	125	40	137 x 115	105 x 80/75	11		161	280	8478UFX125P63	00956257
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	8478UFX160P63	00958179
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400	8478UFX200P63	00956321
Roulettes pivotantes à blocage total 	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	8477UFX100P62	00904327
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	8477UFX125P62	00904805
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	280	8477UFX125P63	00956256
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	8477UFX160P63	00958180
	200	42	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	8477UFX200P63	00954723



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal.
Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29).
Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Réduction du bruit

Déplacements silencieux grâce à son bandage en caoutchouc.
Lavable.
Roue non marquante.
Exemples d'application : chariots de distribution de plateaux repas et tables de cuisine mobiles.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha - Série 8470/77 UFX P30-13

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné.
Fixation à trou central.

Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc gris, non marquant, roulements à billes de précision protégés, avec petit pare-fils.

Dureté du bandage : Shore A 64.

-  **Capacité de charge dynamique:** 150 kg
-  **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C
-  **Hauteur:** 128 - 155 mm
-  **Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]		Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes 	100	34	13		41	128	150		8470UFX100P30-13	00904367
	125	40	13		40	155	150		8470UFX125P30-13	00905219
Roulettes pivotantes à blocage total 	100	34	13		41	128	150		8477UFX100P30-13	00960732
	125	40	13		40	155	150		8477UFX125P30-13	00904388

Réduction du bruit

Déplacements silencieux grâce à son bandage en caoutchouc.

Lavable.

Roue non marquante.

Exemples d'application : chariots de distribution de plateau repas et tables de cuisine mobiles.



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha - Série 8476 UFX P67

Roulette pivotante avec blocage centralisé, chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes. Axe de roue boulonné. Fixation à platine avec blocage centralisé intégré.

Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique non tachant, petits pare-fils, roulements à billes de précision protégés.

Dureté du bandage : Shore A 64.

 **Capacité de charge dynamique:** 250 - 300 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C

 **Hauteur:** 200 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

Blocage central 2 fonctions



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
160	46	175 x 112	105 x 77.5	13	55	200	250	8476UFX160P67	00064659
200	42	176 x 112	105 x 77.5	13	55	240	300	8476UFX200P67	00064660



Brochure dédiée aux solutions pour la restauration et la logistique alimentaire

TENTE a créé une brochure dédiée à votre activité, n'hésitez à pas nous contacter via l'adresse suivante pour la recevoir au format PDF :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads



Platine à blocage centralisé

commande simultanément plusieurs roulettes grâce à une seule pédale de blocage qui se situe sur la platine. Elle est donc accessible quelle que soit la position de la roulette. Plus d'information page 206.



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Réduction du bruit

Déplacements silencieux grâce à son bandage en caoutchouc.

Lavable.

Roue non marquante.

Exemples d'application : chariots de distribution de plateaux repas et tables de cuisine mobiles.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha - Série 8499 UFX P67

Roulette fixe avec blocage centralisé, chape en acier inoxydable. Axe de roue boulonné. Fixation à platine avec blocage centralisé intégré.

Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique non tachant, petits pare-fils, roulements à billes de précision protégés.

Dureté du bandage : Shore A 64.

 **Capacité de charge dynamique:** 300 - 350 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C

 **Hauteur:** 200 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

Roulette fixes, blocage centralisé



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]				Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
									
160	46				200	300		8499UFX160P67 Q0-11	Sur demande
160	46				200	300		8499UFX160P67 Q0-13	Sur demande
160	46				200	300		8499UFX160P67 Q1-11	Sur demande
160	46				200	300		8499UFX160P67 Q1-13	Sur demande
160	46				200	300		8499UFX160P67 Q2-11	Sur demande
160	46				200	300		8499UFX160P67 Q2-13	Sur demande
200	46				240	350		8499UFX200P67 Q0-11	Sur demande
200	46				240	350		8499UFX200P67 Q0-13	Sur demande
200	46				240	350		8499UFX200P67 Q1-11	Sur demande
200	46				240	350		8499UFX200P67 Q1-13	Sur demande
200	46				240	350		8499UFX200P67 Q2-11	Sur demande
200	46				240	350		8499UFX200P67 Q2-13	Sur demande



Q0 : Frein de ralentissement

Le frein ne reste pas en position bloquée

Q1 : Frein de parking

Le frein reste en position bloquée.

Q2 : Frein de ralentissement par action dans un sens et frein de parking par action dans le sens opposé.



Roulette fixe avec blocage centralisé

Le système de blocage centralisé permet de bloquer simultanément plusieurs roulettes à l'aide d'une seule pédale de blocage.

Plus d'information page 206.



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Réduction du bruit

Le système de blocage est activé par une came via une pédale ou une poignée.

Roue non marquante.


Exemples d'application : chariots de cuisine, distribution de repas en secteur hospitalier.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

GAGNEZ DU TEMPS ET AMÉLIOREZ LA SÉCURITÉ

Plusieurs roulettes peuvent être actionnées simultanément à l'aide d'une solution de blocage centralisé. Cela augmente la productivité de vos processus et sécurise les marchandises transportées.



Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.
01 60 65 23 00 ou info.fr@tente.com

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

FAMILLE ALPHA SAFETY

 **300 - 350 kg**  **200 - 240 mm**  **160 - 200 mm**

Idéales pour les rolls alimentaires ainsi que les chariots de transport et de distribution de repas, nos roulettes Alpha safety garantissent une sécurité optimale. Plus d'information page 208.



Retrouvez la gamme Alpha safety p.208.

Nos roulettes Alpha safety sont conformes à la norme EN 12532.

Autres familles de produits conseillées pour l'industrie agroalimentaire



Alpha
p.187



Scout
p.209



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Alpha safety - Série 849D UFX P67

Roulette fixe avec frein homme mort, chape en acier inoxydable. Axe de roue boulonné. Fixation à platine avec blocage central intégré.
Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique non tachant, petits pare-fils, roulements à billes de précision protégés.
Dureté du bandage : Shore A 64.

 **Capacité de charge dynamique:** 300 - 350 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C

 **Hauteur:** 200 - 240 mm

 **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

Roulettes fixes



Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
160	46	137 x 115	105 x 80/75	11	200	300	849DUF160P67	Sur demande
200	46	137 x 115	105 x 80/75	11	240	350	849DUF200P67	Sur demande



Blocage automatique

L'utilisateur doit actionner une poignée pour libérer les roulettes et déplacer le matériel roulant. Autrement, celui-ci est immobilisé.
Pour en savoir plus, contactez-nous.



Nos roues Elastech sont en caoutchouc élastique ou silicone pour un environnement de travail silencieux et un confort maximal.
Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29).
Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Sécurité optimale

Système de blocage automatique.
Exemples d'application : rolls alimentaires, chariots de transport et distribution de repas.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

FAMILLE SCOUT

 **250 kg**  **202 - 245 mm**  **160 - 200 mm**

Nos roulettes Scout ont été conçues pour les chariots de systèmes AGV*. Leur design affiné permet d'éviter les accrochages dans les passages étroits.



Retrouvez la gamme Scout p.210 à 211.

Autres familles de produits conseillées pour l'industrie agroalimentaire



Alpha
p.187



Alpha safety
p.207



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Scout - Série 8148/S/W UAC P60

Roulette pivotante avec rappel de direction automatique. Fixation à platine.
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision inox, lavable.
Dureté du bandage : Shore A 95.

- Capacité de charge dynamique:** 250 kg
- Résistance à la température:** -20 / +80 °C
- Hauteur:** 202 - 245 mm
- Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.	160	40	130 x 74	110 x 50	10,5	54	202	250	814SUAC160P60 180°	Sur demande
	200	40	130 x 74	110 x 50	10,5	50	245	250	814SUAC200P60 180°	00864562
Roulettes fixes	160	40	130 x 74	110 x 50	10,5		202	250	8148UAC160P60	Sur demande
	200	40	130 x 74	110 x 50	10,5		245	250	8148UAC200P60	00864548
Roulettes pivotantes à frein avec rappel de direction autom.	160	40	130 x 74	110 x 50	10,5	54	202	250	814WUAC160P60 180°	00865805
	200	40	130 x 74	110 x 50	10,5	50	245	250	814WUAC200P60 180°	00863620



Frein ergonomique

Le dispositif de blocage offre un véritable confort d'utilisation. Le frein peut être facilement activé et désactivé par appuis successifs sur la pédale de frein.



Rappel de direction automatique

La chape est équipée d'un ressort permettant l'alignement automatique. Dès que la roulette est soulevée, elle s'aligne automatiquement dans le sens de la marche, ce qui évite les risques d'interférence et réduit les coûts de maintenance.

Spécialement adaptée aux chariots déplacés par AGV

- Lavable en tunnel.
- Frein ergonomique.
- Blocage et déblocage par appuis successifs.
- Grande mobilité sur sols souples.
- Existe aussi en version à platine P62 entraxe 80/60 et P63 entraxe 105/80.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Industrie agroalimentaire

Famille Scout - Série 8148/S/W UFC P60

Version pivotante avec rappel de direction automatique. Fixation à platine.
Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique non tachant, petit pare-fils, roulements à billes de précision inox, lavable.
Dureté du bandage : Shore A 64.

 **Capacité de charge dynamique:** 250 kg

 **Résistance à la température:** -20 / +80 °C

 **Hauteur:** 205 - 245 mm

 **Diamètre de roue:** 160 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.	160	40	130 x 74	110 x 50	10,5	54	205	250	814SUFC160P60 180°	Sur demande
	200	40	130 x 74	110 x 50	10,5	50	245	250	814SUFC200P60 180°	Sur demande
Roulettes fixes avec blocage de roue	160	46	130 x 74	110 x 50	10,5		205	250	8148UFC160P60	Sur demande
	200	40	130 x 74	110 x 50	10,5		245	250	8148UFC200P60	Sur demande
Roulettes pivotantes à frein avec rappel de direction autom.	160	46	130 x 74	110 x 50	10,5	54	205	250	814WUFC160P60	Sur demande
	200	40	130 x 74	110 x 50	10,5	50	245	250	814WUFC200P60 180°	Sur demande



Frein ergonomique

Le dispositif de blocage offre un véritable confort d'utilisation. Le frein peut être facilement activé et désactivé par appuis successifs sur la pédale de frein.



Rappel de direction automatique

La chape est équipée d'un ressort permettant l'alignement automatique. Dès que la roulette est soulevée, elle s'aligne automatiquement dans le sens de la marche, ce qui évite les risques d'interférence et réduit les coûts de maintenance.

Spécialement adaptée aux chariots déplacés par AGV

Lavable en tunnel.
Frein ergonomique.
Blocage et déblocage par appuis successifs.
Grande mobilité sur sols souples.
Existent aussi en version à platine P62 entraxe 80/60 et P63 entraxe 105/80.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○



AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

APPLICATIONS HAUTES TEMPÉRATURES

FAMILLE ALPHA

 **80 - 125 kg**  **108 - 128 mm**  **Ø 080 - 100 mm**

Votre matériel roulant doit résister à des contraintes élevées. C'est pourquoi TENTE a développé une gamme de roulettes Alpha qui supportent de hautes températures (de -40 à +280°C). Elles disposent de propriétés techniques essentielles pour votre activité telles que la lavabilité et la résistance à la corrosion ainsi qu'aux détergents.



Retrouvez la gamme Alpha p.214 à 217.

Nos roulettes Alpha pour les applications hautes températures sont conformes à la norme EN 12532.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme. Plus d'informations p.18 - 19.

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Applications hautes températures

Famille Alpha - Série 8470/78 BOG P30-13

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes. Axe de roue boulonné.
Fixation à trou central.
Roue en résine phénolique résistante à la haute température, auto-lubrifiante.
Dureté du bandage : Shore D 90.

-  **Capacité de charge dynamique:** 100 - 125 kg
-  **Résistance à la température:** - 40 / + 280 °C
-  **Hauteur:** 108 - 128 mm
-  **Diamètre de roue:** 80 - 100 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Trou central [mm]		 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
 Roulettes pivotantes	80	35	13		44,5	108	100		8470BOG080P30-13	00952386
	100	35	13		41	128	125		8470BOG100P30-13	00954298
 Roulettes pivotantes à blocage total	80	35	13		44,5	108	100		8477BOG080P30-13	00906739
	100	35	13		41	128	125		8477BOG100P30-13	00954299

Roulette résistante aux hautes températures

Roue résistante à la chaleur.
Lavable.
Exemples d'application : fours de boulangerie, pâtisserie ou fours de cuisson.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ○ ○ ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Applications hautes températures

Famille Alpha - Série 8470/78 BOG P62

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné.
Fixation à platine.

Roue en résine phénolique résistante à la haute température, auto-lubrifiante.
Dureté du bandage : Shore D 90.

 **Capacité de charge dynamique:** 100 - 125 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 280 °C

 **Hauteur:** 108 - 128 mm

 **Diamètre de roue:** 80 - 100 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100	8470BOG080P62	00959970 
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	125	8470BOG100P62	00957340 
Roulettes fixes										
	80	35	100 x 85	80/77 x 60	9		108	100	8478BOG080P62	00950467
	100	35	100 x 85	80/77 x 60	9		128	125	8478BOG100P62	00955613
Roulettes pivotantes										
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100	8477BOG080P62	00904922
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	125	8477BOG100P62	00955612

Roulette hautes températures pour fours de boulangerie

Résistance à la corrosion et à l'abrasion.

Conforme à la norme NF Hygiène.

Les roues de diamètre Ø80 existent aussi en hauteur 104 mm.

Exemples d'application : chariots de cuisson du pain et viennoiseries.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Applications hautes températures

Famille Alpha - Série 8470/77 IDC P30-13

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes. Axe de roue boulonné.
Fixation à trou central.
Corps de roue aluminium, bandage silicone caoutchouté résistant aux fortes températures, roulements à billes de précision inox.
Dureté du bandage : Shore A 75.

-  **Capacité de charge dynamique:** 80 kg
-  **Résistance à la température:** -30 / +240 °C
-  **Hauteur:** 128 mm
-  **Diamètre de roue:** 100 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Trou central [mm]		 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes	100	35	13		41	128	80		8470IDC100P30-13	00958176
										
Roulettes pivotantes à blocage total	100	35	13		41	128	80		8477IDC100P30-13	00904301
										

Roulette hautes températures pour fours de boulangerie

Résistance à la corrosion et à l'abrasion.
Roulette silencieuse et adaptée aux sols anti-dérapants.
Exemples d'application : chariots de cuisson du pain et viennoiseries.

Propriétés

Résistance au roulement	    
Bruit du mouvement	    
Usure	    
Résistance à l'oxydation	    

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Applications hautes températures

Famille Alpha - Série 8470/77/78 IDC P62

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes. Axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue aluminium, bandage silicone caoutchouté résistant aux plus fortes températures, roulements à billes de précision inox.

Dureté du bandage : Shore A 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 80 kg

 **Résistance à la température:** - 30 / + 250 °C

 **Hauteur:** 128 mm

 **Diamètre de roue:** 100 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80	8470IDC100P62	00959809 
										
Roulettes fixes	100	35	100 x 85	80/77 x 60	9		128	80	8478IDC100P62	00959810
										
Roulettes pivotantes à blocage total	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80	8477IDC100P62	00960067
										

Roulette hautes températures pour fours de boulangerie

Résistance à la corrosion et à l'abrasion.

Roulette silencieuse et adaptée aux sols anti-dérapants.

Exemples d'application : chariots de cuisson du pain et viennoiseries.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	



AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

CATERING D'HÔTELS ET RESTAURANTS

FAMILLE AGILA

 **40 - 100 kg**  **69 - 183 mm**  **50 - 150 mm**

Conformes à la norme NF Hygiène, nos roulettes Agila sont idéales pour vos rolls de service et chariots de cuisine.



Retrouvez la gamme Agila p.220 à 221.

Nos roulettes Agila pour le catering d'hôtels et restaurants sont conformes à la norme EN 12530.

Autres familles de produits conseillées pour le catering d'hôtels et restaurants



Levina
p.223



Linea
p.225



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Catering d'hôtels et restaurants

Famille Agila - Série 7470/77 PJO P30-11 et P30-13

Roulette en acier inoxydable, version pivotante et à frein avec pivot sur double rangée de billes, axe boulonné. Fixation à trou central.
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore A 87.

 **Capacité de charge dynamique:** 40 - 100 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 69 - 160 mm

 **Diamètre de roue:** 50 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article	
Roulettes pivotantes									
	50	19	11	24	69	40	7470PJO050P30-11	00036671	
	75	25	11	24	100	75	7470PJO075P30-11	00036677	
	100	32	13	38	135	80	7470PJO100P30-13	00952028	
	125	32	13	41	160	100	7470PJO125P30-13	00904492	
Roulettes pivotantes à frein									
	50	19	11	24	69	40	7475PJO050P30-11	00036674	
Roulettes pivotantes à blocage total									
	75	25	11	24	100	75	7477PJO075P30-11	00036680	
	100	32	13	43,5	135	80	7477PJO100P30-13	00952030	
	125	32	13	41	160	100	7477PJO125P30-13	00904493	



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Usage en milieu alimentaire et cuisines

Conforme à la norme NF Hygiène.
Exemples d'application : rolls et chariots de cuisine, cantines et self-service.

Propriétés

Résistance au roulement	    
Bruit du mouvement	    
Usure	    
Résistance à l'oxydation	    

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Catering d'hôtels et restaurants

Famille Agila - Série 7470/75/78/77 PJO P40, P50 et P51

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique gris, sans pare-fils, moyeu lisse.

Dureté du bandage : Shore A 87.

 **Capacité de charge dynamique:** 40 - 100 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 69 - 183 mm

 **Diamètre de roue:** 50 - 150 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	7470PJO075P40	00904873
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80	7470PJO100P50	00904697
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	38	135	80	7470PJO100P51	00960648
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	7470PJO125P50	00904714
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	100	7470PJO125P51	00958507
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	183	100	7470PJO150P50	Sur demande
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	45	183	100	7470PJO150P51	00904848
Roulettes fixes										
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80	7478PJO100P50	00905576
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100	7478PJO125P50	00906072
Roulettes pivotantes à frein										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40	7475PJO050P40	00960649
Roulettes pivotantes à blocage total										
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60	7477PJO075P40	00904874
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80	7477PJO100P50	00904724
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	43,5	135	80	7477PJO100P51	00960649
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	7477PJO125P50	00904726
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	100	7477PJO125P51	00960778
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	183	100	7477PJO150P50	Sur demande
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	36	183	100	7477PJO150P51	00905183

Usage en milieu alimentaire et cuisines

Conforme à la norme NF Hygiène.

Exemples d'application : chariots de cantine et échelle, self-service et cuisine.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●



AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

CATERING D'HÔTELS ET RESTAURANTS

FAMILLE LEVINA

 **80 - 100 kg**  **137 - 161 mm**  **100 - 125 mm**

Légères comme une plume, nos roulettes Levina sont particulièrement adaptées à la logistique et à la distribution alimentaire.

Grâce à leur bandage souple, non marquant et qui absorbe les chocs, les vibrations sont réduites. Résultat : des déplacements sûrs et silencieux.



Retrouvez la gamme Levina p.224.

Nos roulettes Levina pour le catering d'hôtels et restaurants sont conformes à la norme EN 12530.

Autres familles de produits conseillées pour le catering d'hôtels et restaurants



Agila
p.219



Linea
p.225



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Catering d'hôtels et restaurants

Famille Levina - Série 5380/81/87 PJO P30-13

Roulette en matière synthétique de très haute qualité avec des composants en acier inoxydable, version pivotante et à frein avec pivot sur double chemin de billes. Fixation à trou central.

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi plastique élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Dureté du bandage : Shore A 87.

- Capacité de charge dynamique:** 80 - 100 kg
- Résistance à la température:** - 10 / + 40 °C
- Hauteur:** 137 - 161 mm
- Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]		Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	32	13		36	137	80		5380PJO100P30-13	00956348
	125	32	13		38	161	100		5380PJO125P30-13	00958442
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	32	13		36	137	80		5387PJO100P30-13	00904942
	125	32	13		38	161	100		5387PJO125P30-13	00904943
Roulettes pivotantes à blocage directionnel										
	100	32	13		36	137	80		5381PJO100P30-13	Sur demande
	125	32	13		38	161	100		5381PJO125P30-13	Sur demande



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Usage en milieu alimentaire et cuisines

Version design.

Version de roue plus légère.

Conforme à la norme NF Hygiène.

Exemples d'application : rolls et chariots de cuisine.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

CATERING D'HÔTELS ET RESTAURANTS

FAMILLE LINEA

 **120 - 130 kg**  **118 - 148 mm**  **100 - 125 mm**

Avec les roulettes Linea, le design et les fonctionnalités vont de pair. Leur bandage de haute qualité garantit d'excellentes propriétés techniques. Nous pouvons également développer des solutions personnalisées pour répondre à vos exigences de conception.



Retrouvez la gamme Linea p.226 à 228.

Nos roulettes Linea pour le catering d'hôtels et restaurants sont conformes à la norme EN 12530.

Autres familles de produits conseillées pour le catering d'hôtels et restaurants



Agila
p.219



Levina
p.223



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme. Plus d'informations p.18 - 19.

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Caterings d'hôtels et restaurant

Famille Linea - Série 5940/47/41/4C UAC P30

Chape en nylon de très haute qualité, pivot sur double roulement à billes.
 Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane roulement à billes de précision inox, lavable.
 Dureté du bandage : Shore A 92.

-  **Capacité de charge dynamique:** 120 - 130 kg
-  **Résistance à la température:** - 10 / + 40 °C
-  **Hauteur:** 118 - 143 mm
-  **Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]		Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	20	13		32	118	120		5940UAC100P30-13 RAL9002	Sur demande
	125	20	13		40	143	130		5940UAC125P30-13 RAL9002	Sur demande
										
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	20	13		32	118	120		5947UAC100P30-13 RAL9002	Sur demande
	125	20	13		40	143	130		5947UAC125P30-13 RAL9002	Sur demande
										
Roulettes pivotantes à blocage directionnel										
	100	20	13		32	118	120		5941UAC100P30-13 RAL9002	Sur demande
	125	20	13		40	143	130		5941UAC125P30-13 RAL9002	00771915
										
Roulette pivotante avec blocage combiné.										
	100	20	11		32	143	120		594CUAC100P30-11 RAL9002	Sur demande
	125	20	13		40	143	130		594CUAC125P30-13 RAL9002	00772190
										



Les roulettes Linea présentées sur cette page sont de couleur blanc gris :


RAL 9002

Excellente mobilité et stabilité

Meilleure mobilité grâce à l'effet différentiel de la roulette jumelée.
 Roulette disposant d'une plus grande capacité de charge.
 Exemples d'application : rolls et chariots de cuisine, cantines et self-service.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Caterings d'hôtels et restaurant

Famille Linea - Série 5940/47/41/4C XSC P30

Chape en nylon de très haute qualité, pivot sur double rangée de billes.

Roue XSC Conductrice d'électricité, non tachante, Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision inox, lavable.

Dureté du bandage : Shore A 92.

 **Capacité de charge dynamique:** 120 - 130 kg

 **Résistance à la température:** - 10 / + 40 °C

 **Hauteur:** 118 - 143 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes 	100	20	13	32	118	120	5940XSC100P30-13 RAL9002	Sur demande
	125	20	13	40	143	130	5940XSC125P30-13 RAL9002	00771529
Roulettes pivotantes à blocage total 	100	20	13	32	118	120	5947XSC100P30-13 RAL9002	Sur demande
	125	20	13	40	143	130	5947XSC125P30-13 RAL9002	00771910
Roulettes pivotantes à blocage directionnel 	100	20	13	32	118	120	5941XSC100P30-13 RAL9002	Sur demande
	125	20	13	40	143	130	5941XSC125P30-13 RAL9002	Sur demande
Roulette pivotante avec blocage combiné. 	125	20	11	40	143	130	594CXSC125P30-11 RAL9002	Sur demande
	125	20	13	40	143	130	594CXSC125P30-13 RAL9002	Sur demande



Version
conductrice
d'électricité



Les roulettes Linea présentées sur cette page sont de couleur blanc gris :

 RAL 9002

Excellente mobilité et stabilité

Existent également avec une tige de fixation rigide.

Roue conductrice d'électricité qui protège les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques.

Meilleure mobilité grâce l'effet différentiel de la roulette jumelée.

Exemples d'application : chariots et servantes de laboratoire, transport de composants électroniques.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Caterings d'hôtels et restaurant

Famille Linea - Série 5940/41/47/4C UAC P50, P51 et P52

Chape en nylon de très haute qualité, pivot sur double roulement à billes.
Roue UAC Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane roulement à billes de précision inox, lavable.
Dureté du bandage : Shore A 92.

 **Capacité de charge dynamique:** 120 - 130 kg

 **Résistance à la température:** - 10 / + 40 °C

 **Hauteur:** 124 - 148 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	120	5940UAC100P50 RAL9002	Sur demande
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	120	5940UAC100P51 RAL9002	Sur demande
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	120	5940UAC100P52 RAL9002	Sur demande
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	130	5940UAC125P50 RAL9002	Sur demande
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	130	5940UAC125P51 RAL9002	Sur demande
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	130	5940UAC125P52 RAL9002	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	120	5947UAC100P50 RAL9002	Sur demande
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	120	5947UAC100P51 RAL9002	Sur demande
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	120	5947UAC100P52 RAL9002	Sur demande
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	130	5947UAC125P50 RAL9002	Sur demande
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	130	5947UAC125P51 RAL9002	Sur demande
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	130	5947UAC125P52 RAL9002	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage directionnel										
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	120	5941UAC100P50 RAL9002	Sur demande
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	120	5941UAC100P51 RAL9002	Sur demande
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	120	5941UAC100P52 RAL9002	Sur demande
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	130	5941UAC125P50 RAL9002	Sur demande
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	130	5941UAC125P51 RAL9002	Sur demande
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	130	5941UAC125P52 RAL9002	Sur demande
Roulette pivotante avec blocage combiné.										
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	130	594CUAC125P50 RAL9002	Sur demande
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	130	594CUAC125P51 RAL9002	Sur demande
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	130	594CUAC125P52 RAL9002	Sur demande



Les roulettes Linea présentées sur cette page sont de couleur blanc gris :

 RAL 9002

Excellente mobilité et stabilité

Meilleure mobilité grâce l'effet différentiel de la roulette jumelée.
plus grande capacité de charge.

Existent également avec une tige de fixation rigide.

Exemples d'application : chariots et servantes en secteurs hospitalier avec nettoyage intensif fréquent.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

ROUES

FAMILLE MAXTECH

 **100 - 500 kg**  **Ø 80 - 200 mm**

Nos roues Maxtech sont en polyuréthane. Elles sont lavables, résistantes aux produits chimiques et détergents. Elles sont également conductrices d'électricité pour protéger les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques.



Retrouvez nos roues Maxtech p.230 à 231.

Nos roues Maxtech sont conformes aux normes EN 12530 et 12532.

Nos autres familles de roues pour l'industrie agroalimentaire et la restauration



Supratech
p.233



Duratech
p.235



Basetech
p.237

Retrouvez également nos roues hautes températures (Elastech heat et Duratech heat) p.239.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Roue en polyuréthane

Famille Maxtech - Série XSC

Dureté du bandage : Shore D 40.

Capacité de charge dynamique: 150 - 160 kg

Résistance à la température: - 40 / + 80 °C

Diamètre de roue: 100 - 150 mm

XSC, conductrice d'électricité



Description de l'article

Conductrice d'électricité, acier inoxydable. Corps de roue polyamide gris, bandage polyuréthane, avec pare-fils, roulements à billes de précision.

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
	100	32	8	36,5	150	XSC100x32-Ø8	Sur demande
	125	32	8	36,5	160	XSC125x32-Ø8	Sur demande
	150	32	8	36,5	160	XSC150x32-Ø8	Sur demande



Version conductrice d'électricité

Mobilité accrue

Lavable.
Haute résistance aux produits chimiques et aux détergents.
Roue conductrice d'électricité pour protéger les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques.



Nos roues Maxtech sont en polyuréthane injecté et sont idéales pour des utilisations de longue durée sur différents types de sols. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Roues en polyuréthane

Famille Maxtech - Série UAD


Dureté du bandage : Shore D 42.

 **Capacité de charge dynamique:** 100 - 500 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Diamètre de roue:** 80 - 200 mm

UAD



Description de l'article

Corps de roue polyamide blanc, bandage polyuréthane injecté rouge, roulements rouleaux inox.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
						
80	32	12	44,4	100	UAD080x32-Ø12	Sur demande
100	32	12	44,4	150	UAD100x32-Ø12	00955214
125	32	12	44,4	200	UAD125x32-Ø12	00961181
125	40	20	58	300	UAD125x40-Ø20	00955216
160	40	20	58	350	UAD160x40-Ø20	00955217
200	46	20	58	500	UAD200x46-Ø20	00955219

Mobilité accrue

Lavable.
Réduction des vibrations lors des déplacements.
Grande résistance aux coupures et aux déchirures.



Nos roues Maxtech sont en polyuréthane injecté et sont idéales pour des utilisations de longue durée sur différents types de sols.
Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29).
Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●



AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

ROUES

FAMILLE SUPRATECH

 **40 - 100 kg**  **50 - 150 mm**

Nos roues Supratech sont en caoutchouc thermoplastique non tachant. Afin de répondre à l'ensemble de vos besoins, différentes versions sont disponibles.



Retrouvez nos roues Supratech p.234.

Nos roues Supratech sont conformes à la norme EN 12530.

Nos autres familles de roues pour l'industrie agroalimentaire et la restauration



Maxtech
p.229



Duratech
p.235



Basetech
p.237

Retrouvez également nos roues hautes températures (Elastech heat et Duratech heat) p.239.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme. Plus d'informations p.18 - 19.

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Roue en caoutchouc

Famille Supratech - Série PJO/YGO/PJC

Dureté du bandage : Shore A 87.

 **Capacité de charge dynamique:** 40 - 100 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Diamètre de roue:** 50 - 150 mm

PJO



Description de l'article

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique, gris, non tachant, moyeu lisse.

YGO, conductrice d'électricité



Description de l'article

Conductrice d'électricité, corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique, gris, non tachant, moyeu lisse.

PJC, inoxydable



Description de l'article

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique, gris, non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, inoxydable.



Version conductrice d'électricité

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Alésage - Ø [mm]	 Longueur de moyeu [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
PJO	50	19	8	21	40	PJO050x19-Ø8	00771890
	75	25	8	26,5	75	PJO075x25-Ø8	00005176 
	100	32	12	34,9	80	PJO100x32-Ø12	00026461 
	125	32	12	34,9	100	PJO125x32-Ø12	00003187 
YGO, conductrice d'électricité	50	20	8	22	50	YGO050x20-Ø8	00031212
	75	25	8	26,5	75	YGO075x25-Ø8	00006363
	100	32	12	34,9	80	YGO100x32-Ø12	00028829
	125	32	12	34,9	100	YGO125x32-Ø12	Sur demande
PJC, inoxydable	75	25	6	28,4	75	PJC075x25-Ø6	00032495
	100	32	8	36,5	100	PJC100x32-Ø8	00036572
	125	32	8	36,5	100	PJC125x32-Ø8	00036478
	150	32	8	36,5	100	PJC150x32-Ø8	Sur demande



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Mobilité accrue sur tous types de sols

Roues non tachantes et non marquantes.

Réduction des bruits et vibrations lors des déplacements.

Entretien aisé.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

ROUES

FAMILLE DURATECH

 **200 - 800 kg**  **80 - 200 mm**

Nos roues Duratech sont en polyamide. Elles supportent de fortes charges et ont une haute résistance aux chocs.



Retrouvez nos roues Duratech p.236.

Nos roues Duratech sont conformes à la norme EN 12532.

Nos autres familles de roues pour l'industrie agroalimentaire et la restauration



Maxtech
p.229



Supratech
p.233



Basetech
p.237

Retrouvez également nos roues hautes températures (Elastech heat et Duratech heat) p.239.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Roue en polyamide

Famille Duratech - Série UOO

Dureté du bandage : Shore D 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 200 - 800 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Diamètre de roue:** 80 - 200 mm

UOO



Description de l'article

Corps de roue
polyamide, roue
polyamide, moyeu lisse

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
						
80	34	12	44,4	200	UOO080x34-Ø12	Sur demande
100	36	12	44,4	200	UOO100x36-Ø12	00001720 
125	40	12	44,4	300	UOO125x40-Ø12 HL44,4	00957196 
160	40	20	58	500	UOO160x40-Ø20	00001874 
200	50	20	58	800	UOO200x50-Ø20	00001792 



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion. Nous proposons également une version ESD (plus d'information p.29). Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Haute capacité de charge

Mobilité accrue.
Haute résistance aux chocs.

Propriétés

Résistance au roulement	    
Bruit du mouvement	    
Usure	    
Résistance à l'oxydation	    

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

ROUES

FAMILLE BASETECH

 **125 - 400 kg**  **080 - 125 mm**

Nos roues Basetech sont en polypropylène. Elles sont économiques et disposent d'une haute résistance aux milieux humides et à l'eau.



Retrouvez nos roues Basetech p.238.

Nos roues Basetech sont conformes à la norme EN 12532.

Nos autres familles de roues pour l'industrie agroalimentaire et la restauration



Maxtech
p.229



Supratech
p.233



Duratech
p.235

Retrouvez également nos roues hautes températures (Elastech heat et Duratech heat) p.239.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Roue en polypropylène

Famille Basetech - série POO
Dureté du bandage : Shore D 65.

- Capacité de charge dynamique:** 125 - 400 kg
- Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C
- Diamètre de roue:** 80 - 200 mm



Description de l'article
Corps de roue polypropylène, moyeu lisse.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
80	30	12	44,4	125	POO080x30-Ø12	00002108
100	36	12	44,4	160	POO100x36-Ø12	00027337
125	40	12	44,4	200	POO125x40-Ø12	00955921
160	40	20	58	200	POO160x40-Ø20	00952964
200	50	20	58	400	POO200x50-Ø20	00956924

Roulette économique

Mobilité accrue.
Haute résistance aux milieux humides et à l’eau.



Nos roues Basetech sont en polypropylène. Elles résistent aux produits chimiques et sont lavables.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

ROUES HAUTES TEMPÉRATURES

FAMILLE ELASTECH HEAT

 **80 kg**  **100 mm**

Nos roues Elastech heat sont des roues en caoutchouc élastique conçues pour les hautes températures. Elles atténuent le bruit et offrent une meilleure résistance sur les sols antidérapants.

Nos roues Elastech heat sont conformes à la norme EN 12532.



Retrouvez nos roues Elastech heat p.240.

FAMILLE DURATECH HEAT

 **100 - 125 kg**  **080 - 100 mm**

Nos roues Duratech heat sont en résine phénolique et ont été conçues pour supporter de hautes températures (jusque 280°C).

Nos roues Duratech heat sont conformes à la norme EN 12532.



Retrouvez nos roues Duratech heat p.241.

Nos autres familles de roues pour l'industrie agroalimentaire et la restauration



Maxtech
p.229



Supratech
p.233



Duratech
p.235



Basetech
p.237



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Roue hautes températures

Famille Elastech heat - Série IDC

Dureté du bandage : Shore A 75.

-  **Capacité de charge dynamique:** 80 kg
-  **Résistance à la température:** - 30 / + 250 °C
-  **Diamètre de roue:** 100 mm

		Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
IDC Hautes températures	Description de l'article						IDC100x35-Ø8	10005146
		100	35	8	45	80		
Corps de roue aluminium, bandage silicone hautes températures, roulements à billes de précision.								

Roue hautes températures

- Bruit atténué.
- Meilleure résistance sur sols antidérapants.
- Exemples d'application : chariots de cuisson de pain.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

AGROALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Roue hautes températures

Famille Duratech heat - Série BOG

Dureté du bandage : Shore D 80.

 **Capacité de charge dynamique:** 100 - 125 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 280 °C

 **Diamètre de roue:** 80 - 100 mm

BOG hautes températures Description de l'article



Roue en résine phénolique, entretoise teflon et moyeu lisse.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
80	35	8	45	100	BOG080x35-Ø8	00952384
100	35	8	45	125	BOG100x35-Ø8	00961826

Roue hautes températures

Exemples d'application : chariots de cuisson du pain et de viennoiseries.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

SOLUTIONS DE MOBILITÉ POUR L'INSTITUTIONNEL ET L'AMEUBLEMENT

E-DRIVE, LA ROULETTE MOTORISÉE pages 245 à 247

ROULETTES DESIGN pages 249 à 256

Linea, roulettes multifonctions jumelées page 249

Levina, roulettes multifonctions page 253

ROULETTES POUR PETIT MOBILIER
ET MEUBLES DE BUREAUX pages 257 à 272

Stylea, pour le petit mobilier design (jusque 50 kg) page 257

Lumina, roulettes économiques (jusque 100 kg) page 261

Anika, 100% personnalisables (jusque 60 kg) page 269

Mono, pour le mobilier léger (jusque 70kg) page 271

ROULETTES POUR PRÉSENTOIRS LÉGERS pages 273 à 277

Agila, roulettes multiusages (jusque 80 kg) page 273

ROULETTES POUR APPAREILS pages 279 à 291

Agila, roulettes multiusages (jusque 80 kg) page 279

Agila twin, roulettes multiusages jumelées (jusque 85 kg) page 285

ROULETTES POUR CHARIOTS LIBRE-SERVICE pages 293 à 295

Stora page 293



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ROULETTES POUR TROLLEYS D'AVION

pages 297 à 298

Aviana

page 297

ROULETTES DE QUINCAILLERIE

pages 299 à 301

Compacta

page 299

ROUES

pages 303 à 313

Maxtech, polyuréthane injecté

page 303

Supratech, caoutchouc thermoplastique

page 307

Puretech, caoutchouc semi-élastique

page 311

ACCESSOIRES

pages 315 à 318

Fixations standard

page 316

Manchons

page 317

Fixations expansibles

page 318




INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

CHARIOTS DIVERS

E-DRIVE, LA ROULETTE MOTORISÉE


Adaptable à vos chariots, E-Drive change le quotidien de vos collaborateurs en réduisant les risques de Troubles Musculo-Squelettiques.
Parcourez les pages suivantes pour en savoir plus !



Retrouvez E-Drive p.246 à 247.

E-DRIVE, LA ROULETTE MOTORISÉE QUI BOOSTE VOTRE PRODUCTIVITÉ

E-Drive s'intègre aisément à vos chariots qui conservent toutes leurs fonctionnalités initiales. Notre roulette motorisée est escamotable, autrement dit, lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle ne touche pas le sol.



Description	i Désignation d'article	EDUAUFF125P60
	Hauteur en position relevée	140 mm
	Hauteur d'installation	170 mm
	Diamètre de roue	125 mm, limite d'usure $\varnothing 115$ mm
	Largeur de roue	35 mm
	Bandage de roue	Caoutchouc élastique, non tachant, 63 shore A
	Poids	Environ 6 kg
	Force de poussée maximale	25 daN
	Force de pression de contact	400 N
	Vitesse maximale	4 km/h

Description	i Directions de roulage	Avant et arrière
	Garde au sol	30 mm
	Déverrouillage d'urgence	Mécanique
	Type de protection	IPX4 (projections d'eau)
	Conditions thermiques	Températures de fonctionnement de 5 à 40 °C, Humidité de l'air 90 %, sans condensation
	Température de stockage	De -20 à 50 °C
	Roulage	45 dB (A)
	Batterie	Lithium-ion - 10,4 Ah

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ ET AMÉLIOREZ VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Chez TENTE, nous avons à cœur d'améliorer la vie des individus et leurs conditions de travail. C'est pourquoi nous avons créé E-Drive.

Cette roulette motorisée permet de déplacer les charges lourdes sans aucun effort et est également parfaitement adaptée aux matériels roulants qui ne sont pas nécessairement lourds mais qui nécessitent des arrêts fréquents.

Ainsi, en supprimant les efforts de « tirer-pousser », notre roulette motorisée réduit les risques de Troubles Musculo-Squelettiques et les arrêts maladie qui en découlent.

Ergonomique et facile d'utilisation, E-Drive s'intègre aisément aux chariots existants qui conservent toutes leurs fonctionnalités initiales. En effet, E-Drive est escamotable. Autrement dit, lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle ne touche pas le sol.

Résultats : productivité boostée, conditions de travail améliorées et collaborateurs motivés !

Vivez une expérience de mobilité unique en découvrant E-Drive en réalité augmentée

Plongez au cœur du système E-Drive en scannant le QR code ci-dessous :



Demandez la brochure E-Drive pour en savoir plus



Pour la recevoir, contactez vos interlocuteurs TENTE privilégiés au **01 60 65 23 00** ou demandez-la directement par email à **mobility.fr@tente.com**

« La roulette motorisée augmente la satisfaction de nos employés et améliore notre service. »

Anne Lise Choux - Directrice des Opérations du Starling Hotels & Conference Center de Genève

Cas client complet à retrouver sur www.tente.com/solutions/productivite/mercurea



INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT ROULETTES DESIGN

FAMILLE LINEA

 **110 - 130 kg**  **118 - 170 mm**  **100 - 150 mm**

Nos roulettes Linea sont idéales lorsqu'il s'agit d'allier personnalisation, capacité de charge et mobilité accrue. Bien qu'elles soient compactes, elles sont incroyablement robustes.



Retrouvez les roulettes Linea p.250 à 251.

Nos roulettes design Linea sont conformes à la norme EN 12530.

Autre famille de roulettes design conseillée



Levina
p.253



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Roulettes design

Famille Linea - Série 5940/41/47 UAP P30-13

Chape en nylon de très haute qualité, pivot sur double rangée de billes. Fixation à trou central.

Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 92.

 **Capacité de charge dynamique:** 120 - 130 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 118 - 170 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 150 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Trou central [mm]		 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes 	100	20	13		32	118	120		5940UAP100P30-13 RAL9002	00079423 
	125	20	13		40	143	130		5940UAP125P30-13 RAL9002	00770100
	150	22	13		52	170	150		5940UAP150P30-13 RAL9002	00771628
Roulettes pivotantes à blocage total 	100	20	13		32	118	120		5947UAP100P30-13 RAL9002	00770458
	125	20	13		40	143	130		5947UAP125P30-13 RAL9002	00770484
	150	22	13		52	170	130		5947UAP150P30-13 RAL9002	00772651
Roulettes pivotantes à blocage directionnel 	100	20	13		32	118	120		5941UAP100P30-13 RAL9002	00770482
	125	20	13		40	143	130		5941UAP125P30-13 RAL9002	00770496
	150	22	13		52	170	130		5941UAP150P30-13 RAL9002	00771640



Catalogue gamme 24h

Notre roulette Linea version pivotante et pivotante à blocage total diamètre 100mm avec un frein gris sont disponibles dans notre gamme 24h.



Code article ø 100 : 00079500

N'hésitez pas à demander le catalogue au format PDF ou papier à l'adresse suivante : mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur : www.tente.com/downloads



Les roulettes Linea présentées sur cette page sont de couleur blanc gris :

 RAL 9002



Nos roulettes Linea existent aussi en version conductrice d'électricité pour protéger les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques. Veuillez nous contacter.

Design et robustesse

Roulette fabriquée en France.

Mobilité accrue.

Personnalisable.

Exemples d'application : tous types de meubles, servantes, chariots repas et chariots informatique.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Roulettes design

Famille Linea - Série 5940/41/47 UAP P50/P51 et P52

Chape en nylon de très haute qualité, pivot sur double rangée de billes.
Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 92.

 **Capacité de charge dynamique:** 110 - 130 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 124 - 170 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 150 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	120	5940UAP100P50 RAL9002	00079508
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	120	5940UAP100P51 RAL9002	Sur demande
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	130	5940UAP125P50 RAL9002	00770179
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	130	5940UAP125P51 RAL9002	Sur demande
	150	22	77x67	61.5/56 x 51.5/46.5	8.5	52	170	110	5940UAP150P50 RAL9002	Sur demande
	150	22	90 x 75	75 x 50	11	52	170	110	5940UAP150P51 RAL9002	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	120	5947UAP100P50 RAL9002	00079510
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	120	5947UAP100P51 RAL9002	Sur demande
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	130	5947UAP125P50 RAL9002	00770180
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	130	5947UAP125P51 RAL9002	Sur demande
	150	22	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	52	170	110	5947UAP150P50 RAL9002	Sur demande
	150	22	90 x 75	75 x 50	11	52	170	110	5947UAP150P51 RAL9002	00772625
Roulettes pivotantes à blocage directionnel										
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	120	5941UAP100P50 RAL9002	00770446
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	120	5941UAP100P51 RAL9002	Sur demande
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	130	5941UAP125P50 RAL9002	00770447
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	130	5941UAP125P51 RAL9002	Sur demande
	150	22	77 x 67	61.5/56 x 51.5/46.5	8.5	52	170	110	5941UAP150P50 RAL9002	Sur demande
	150	22	90x75	75 x 50	11	52	170	110	5941UAP150P51 RAL9002	Sur demande



Les roulettes Linea présentées sur cette page sont de couleur blanc gris :

 RAL 9002



Nos roulettes Linea existent aussi en version conductrice d'électricité pour protéger les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques. Veuillez nous contacter.

Roulette design

Roulette fabriquée en France.

Mobilité accrue.

Personnalisable.

Exemples d'application : tous types de meubles, servantes, chariots repas et chariots informatiques.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	



INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT ROULETTES DESIGN

FAMILLE LEVINA

 **80 - 100 kg**  **137 - 161 mm**  **100 - 125 mm**

Les chapes de nos roulettes Levina sont uniques.
Elles sont en polyamide chargé en fibre de verre et offrent une grande résistance aux chocs. De plus, grâce à leurs pare-fils intégrés qui empêchent les obstructions, elles ne nécessitent que peu d'entretien.



Retrouvez les roulettes Levina p.254 à 256.

Nos roulettes design Levina sont conformes à la norme EN 12530.

Autre famille de roulettes design conseillée



Linea
p.249



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Roulettes design

Famille Levina - Série 5370/71/77 PJP P30-13

Roulette synthétique de haute qualité, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes. Fixation à trou central.

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, roulements à billes avec pare-fils.

Dureté du bandage : Shore A 87.

- Capacité de charge dynamique:** 100 kg
- Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C
- Hauteur:** 137 - 161 mm
- Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes								
	100	32	13	36	137	100	5370PJP100P30-13	00904666
	125	32	13	38	161	100	5370PJP125P30-13	00904594
Roulettes pivotantes à blocage total								
	100	32	13	36	137	100	5377PJP100P30-13 grey TFR	00905473
	125	32	13	38	161	100	5377PJP125P30-13 grey TFR	00904595
Roulettes pivotantes à blocage directionnel								
	100	32	13	36	137	100	5371PJP100P30-13	00906482
	125	32	13	38	161	100	5371PJP125P30-13	00904596

Autres fixations disponibles :

- Tiges R05**
- R05 18x62
 - R05 22x45
 - R05 28x45
- Veuillez nous contacter pour en savoir plus.



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Design et robustesse

Roulette offrant un design épuré grâce à ses pare-fils intégrés et ses matériaux synthétiques de haute qualité.

Exemples d'application : servantes, chariots repas, chariots informatiques, rolls de service, chariots de médicaments et chariots échelles.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Roulettes design

Famille Levina - Série 5370/77 PJO P30-13

Roulette synthétique de haute qualité, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes. Fixation à trou central.

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse.

Dureté du bandage : Shore A 87.

 **Capacité de charge dynamique:** 80 - 100 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 137 - 161 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes								
	100	32	13	36	137	80	5370PJO100P30-13 TFR	00958273 
	125	32	13	38	161	100	5370PJO125P30-13 TFR	00904164 
Roulettes pivotantes à blocage total								
	100	32	13	36	137	80	5377PJO100P30-13 TFR	00958274 
	125	32	13	38	161	100	5377PJO125P30-13 TFR	00904165 



Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h.

N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Design et robustesse

Exemples d'application : servantes, chariots repas, chariots informatiques, rolls de service, chariots de médicaments et chariots échelles.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Roulettes design

Famille Levina - Série 5370/71/77 UAP P30-13

Roulette pivotante, chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes. Fixation à trou central.
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane avec pare-fils intégrés, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore D 40.

- Capacité de charge dynamique:** 100 kg
- Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C
- Hauteur:** 137 - 161 mm
- Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]		Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes 	100	32	13		36	137	100	5370UAP100P30-13	Sur demande
	125	32	13		38	161	100	5370UAP125P30-13	00906292
Roulettes pivotantes à blocage total 	100	32	13		36	137	100	5377UAP100P30-13	Sur demande
	125	32	13		38	161	100	5377UAP125P30-13	00905792
Roulettes pivotantes à blocage directionnel 	100	32	13		36	137	100	5371UAP100P30-13	Sur demande
	125	32	13		38	161	100	5371UAP125P30-13	00906293

Autres fixations disponibles :



- Tiges R05**
- R05 18x62
 - R05 22x45
 - R05 28x45



- Platines P50 et P51**
- P50 : entraxe 61,5/56 x 51,5/46,5 mm
 - P51 : entraxe 75 x 50 mm

Veuillez nous contacter pour en savoir plus.

Design et robustesse

Roulette offrant un design épuré grâce à ses pare-fils intégrés et ses matériaux synthétiques de haute qualité.
Mobilité accrue.
Exemples d'application : servantes, chariots repas, chariots informatiques, rolls de service, chariots de médicaments et chariots échelles.



Nos roulettes Levina existent aussi en version conductrice d'électricité pour protéger les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques. Veuillez nous contacter.



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

PETIT MOBILIER ET MEUBLES DE BUREAUX

FAMILLE STYLEA

 **50 kg**  **41 - 88 mm**  **035 - 075 mm**

Idéales pour une grande variété de mobilier, nos roulettes Stylea sont compactes et robustes.



Retrouvez les roulettes Stylea p.258 à 259.

Nos roulettes Stylea pour le petit mobilier et les meubles de bureaux sont conformes à la norme EN 12528.

Autres familles de produits conseillées pour le petit mobilier et les meubles de bureaux



Lumina
p.261



Anika
p.269



Mono
p.271



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Petit mobilier et meubles de bureaux

Famille Stylea - Série 5920 UOI P41

Roulette pivotante et chape en polyamide. Fixation à platine.
Corps de roue polyamide, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore A 87.

- Capacité de charge dynamique:** 50 kg
- Résistance à la température:** - 10 / + 40 °C
- Hauteur:** 41 - 48 mm
- Diamètre de roue:** 35 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	35	11	38 x 38	28 x 28	4,4	37	41	50	5920UOI035P41 low height	00074407
Roulettes pivotantes à frein	35	11	38 x 38	27 x 27	5	12	48	50	5925UOI035P41-38x38/10 low height	00772764



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion.

Faible hauteur et capacité de charge élevée

Roulette jumelée pour une faible résistance au pivotement.
Robustesse.
Exemples d'application : tables de chevet, petits présentoirs et petits meubles.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Petit mobilier et meubles de bureaux

Famille Stylea - Série 5920 UOI S70

Roulette en polyamide, version pivotante et à frein. Tige filetée à collet hexagonal.
Corps de roue polyamide, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore D 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 50 kg

 **Résistance à la température:** - 10 / + 40 °C

 **Hauteur:** 88 mm

 **Diamètre de roue:** 75 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Tige filetée [mm]		Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	75	8	10 x 15		88	50	5920UOI075S70-10X15	00955659 
								
Roulettes pivotantes à frein	75	8	10 x 15		88	50	5925UOI075S70-10X15	00955711 
								



Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h.

N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads



Existe aussi avec un frein automatique en fonction de la charge supportée pour éviter les accidents. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion.

Pour tout type de mobilier

Roulette jumelée pour une manœuvrabilité accrue grâce à l'effet différentiel.
Pédale de frein ergonomique, facilement accessible.

Exemples d'application : tables de chevet, petits présentoirs et petits meubles.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●



INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

PETIT MOBILIER ET MEUBLES DE BUREAUX

FAMILLE LUMINA

 **30 - 100 kg**  **50 - 88 mm**  **040 - 075 mm**

Nos roulettes Lumina sont économiques et confèrent une stabilité maximale tout en ayant une hauteur minime.



Retrouvez la gamme Lumina p.262 à 267.

Nos roulettes Lumina pour le petit mobilier et les meubles de bureaux sont conformes à la norme EN 12528.

Autres familles de produits conseillées pour le petit mobilier et les meubles de bureaux



Stylea
p.257



Anika
p.269



Mono
p.271



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Petit mobilier et meubles de bureaux

Famille Lumina - Série AA20/25 POI/PJI P41

Roulette en polypropylène, version pivotante et à frein. Fixation à platine.

Roue POI : corps de roue polypropylène, moyeu lisse. Dureté du bandage : Shore D 65.

Roue PJI : corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse. Dureté du bandage : Shore A 87.

- Capacité de charge dynamique:** 40 kg
- Résistance à la température:** - 10 / + 40 °C
- Hauteur:** 63 mm
- Diamètre de roue:** 50 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Rayon d'encombrement	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	50	8	38 x 38	28 x 28	4,4	49	63	40	AA20POI050P41-38X38 TFR	00953886
Roulettes pivotantes à frein	50	8	38 x 38	28 x 28	4,4	63	63	40	AA25POI050P41-38X38 TFR	00958621
Roulettes pivotantes	50	10	38 x 38	28 x 28	4,4	49	63	40	AA20PJI050P41-38X38 TFR	00956822
Roulettes pivotantes à frein	50	10	38 x 38	28 x 28	4,4	63	63	40	AA25PJI050P41-38X38 TFR	00959183

Roulette économique

Stabilité maximale et hauteur minime.

Roulette jumelée pour une faible résistance au pivotement.

Exemples d'application : petits présentoirs, tables de chevet et petits meubles.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Petit mobilier et meubles de bureaux

Famille Lumina - Série AA20/AA25 POI/PJI S70

Roulette en polypropylène. Tige filetée à collet hexagonal.

Roue POI : corps de roue polypropylène, moyeu lisse. Dureté du bandage : Shore D 65.

Roue PJI : corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse. Dureté du bandage : Shore A 87.

 **Capacité de charge dynamique:** 40 kg

 **Résistance à la température:** - 10 / + 40 °C

 **Hauteur:** 59 mm

 **Diamètre de roue:** 50 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Rayon d'encombrement	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	50	8	55	49	59	40	AA20POI050S70-10X15 TFR	00952400 
								
Roulettes pivotantes à frein	50	8	55	63	59	40	AA25POI050S70-10X15 TFR	00954354 
								
Roulettes pivotantes	50	10	55	49	59	40	AA20PJI050S70-10X15 TFR	00956821 
								
Roulettes pivotantes à frein	50	10	55	63	59	40	AA25PJI050S70-10X15 TFR	00959181 
								

Roulette économique

Stabilité maximale et hauteur minime.

Roulette jumelée pour une faible résistance au pivotement.

Exemples d'application : petits présentoirs, tables de chevet et petits meubles.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Petit mobilier et meubles de bureaux

Famille Lumina - Série AA20/25 POI/PJI L51-8

Chape en polypropylène. Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.
Roue POI : corps de roue polypropylène, moyeu lisse. Dureté du bandage : Shore D 65.
Roue PJI : corps de roue polypropylène, bandage en caoutchouc, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore A 87.

- Capacité de charge dynamique:** 40 kg
- Résistance à la température:** - 10 / + 40 °C
- Hauteur:** 54 mm
- Diamètre de roue:** 50 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]		Rayon d'encombrement	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	50	7	55	8		49	54	40	AA20POI050L51-8	00071497
Roulettes pivotantes à frein	50	7	55	8		63	54	40	AA25POI050L51-8	00071315
Roulettes pivotantes	50	10	55	8		49	54	40	AA20PJI050L51-8	00071465
Roulettes pivotantes à frein	50	10	55	8		63	54	40	AA25PJI050L51-8	00071480



Nos roulettes Lumina existent aussi en version conductrice d'électricité pour protéger les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques. Veuillez nous contacter.

Roulette économique

Stabilité maximale et hauteur minime.
Roulette jumelée pour une faible résistance au pivotement.
Exemples d'application : petits présentoirs, tables de chevet et petits meubles.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Petit mobilier et meubles de bureaux

Famille Lumina - Série AA20/25 PJI B10

Chape en polypropylène. Tige lisse avec circlips.

Corps de roue polypropylène, bandage en caoutchouc, moyeu lisse.

Dureté du bandage : Shore A 87.

 **Capacité de charge dynamique:** 40 kg

 **Résistance à la température:** - 10 / + 40 °C

 **Hauteur:** 58 mm

 **Diamètre de roue:** 50 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Largeur de la roulette [mm]	 Tige lisse avec circlips [mm]		 Rayon d'encombrement	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes	50	10	55	11 x 20		49	58			AA20PJI050B10-11x20	00955938 
											
Roulettes pivotantes à frein	50	10	55	11 x 20		63	58	40		AA25PJI050B10 11x20 TFR	00071481 
											



Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h.

N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads

Roulette économique

Stabilité maximale et hauteur minime.

Roulette jumelée pour une faible résistance au pivotement.

Exemples d'application : petits présentoirs, tables de chevet et petits meubles.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Petit mobilier et meubles de bureaux

Famille Lumina - Série A520/25 POI P41

Chape en polypropylène. Fixation à platine.
Corps de roue polypropylène, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore D 65.

 **Capacité de charge dynamique:** 30 kg

 **Résistance à la température:** - 10 / + 40 °C

 **Hauteur:** 54 mm

 **Diamètre de roue:** 40 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Rayon d'encombrement	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	40	6	38 x 38	28 x 28	36	54	30	A520POI040P41	00951155 
									
Roulettes pivotantes à frein	40	6	38 x 38	28 x 28	52	54	30	A525POI040P41	00960762 
									



Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h.

N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads

Roulette économique

Stabilité maximale et hauteur minimale.

Roulette jumelée pour une faible résistance au pivotement.

Exemples d'application : petits présentoirs, tables de chevet et petits meubles.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Petit mobilier et meubles de bureaux

Famille Lumina - Série A520/25 POI S70

Chape en polypropylène. Tige filetée à collet hexagonal.
Corps de roue polypropylène, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore D 65.

 **Capacité de charge dynamique:** 30 kg

 **Résistance à la température:** - 10 / + 40 °C

 **Hauteur:** 50 mm

 **Diamètre de roue:** 40 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Rayon d'encombrement	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	40	6	38	36	50	30	A520POI040S70 8x15 TFR	0095073800 
								
Roulettes pivotantes à frein	40	6	38	52	50	30	A525POI040S70 8x15 TFR	0095985600 
								

Brochure Lumina

Retrouvez l'intégralité de notre gamme Lumina dans la brochure dédiée.

Demandez-la à mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads



Roulette économique

Stabilité maximale et hauteur minime.

Roulette jumelée pour une faible résistance au pivotement.

Exemples d'application : petits présentoirs, tables de chevet et petits meubles.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	



INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

PETIT MOBILIER ET MEUBLES DE BUREAUX

FAMILLE ANIKA

 **40 - 60 kg**  **57 - 68 mm**  **055 - 065 mm**

Nos roulettes Anika sont fabriquées en France et sont 100% personnalisables : coloris, impression d'un logo ou images variées. Elles sauront répondre à vos exigences en termes de design. Contactez-nous pour en savoir plus !



Retrouvez la gamme Anika p.270.

Nos roulettes Anika pour le petit mobilier et les meubles de bureaux sont conformes à la norme EN 12528.

Autres familles de produits conseillées pour le petit mobilier et les meubles de bureaux



Stylea
p.257



Lumina
p.261



Mono
p.271



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Petit mobilier et meubles de bureaux

Famille Anika - Série 5920/25 UAI L51-10

Roulette pivotante, chape en polyamide.
Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore A 92.

Capacité de charge dynamique: 40 - 60 kg

Résistance à la température: - 10 / + 40 °C

Hauteur: 57 - 68 mm

Diamètre de roue: 55 - 65 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	55	11	37	10	18	47	57	40	5920UAI055L51-10	00772351
	65	13.9	46	10	23	56	68	60	5920UAI065L51-10	Sur demande
Roulettes pivotantes à frein										
	55	11	37	10	18	64	57	40	5925UAI055L51-10	00771366
	65	13.9	46	10	23	67	68	60	5925UAI065L51-10	Sur demande



Brochure Anika
Retrouvez toutes les options de personnalisation de notre famille Anika dans la brochure dédiée.
Demandez-la à mobility.fr@tente.com
Ou rendez-vous directement sur : www.tente.com/downloads



Nos roulettes Anika sont fabriquées en France.
Retrouvez nos fixations p. 315.



Nos roues Maxtech sont en polyuréthane injecté et sont idéales pour des utilisations de longues durées sur différents types de sols.

Roulette 100% personnalisable

Roulette fabriquée en France.
Robustesse et mobilité accrue.
Personnalisation des coloris, impression d'un logo ou d'images variées. Nous contacter pour plus d'information.
Pédale de frein ergonomique.
Exemples d'application : tous types de meubles, présentoirs.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

PETIT MOBILIER ET MEUBLES DE BUREAUX

FAMILLE MONO

 **70 kg**  **104 - 120 mm**  **Ø 80 - 100 mm**

Idéales pour un environnement de travail silencieux et propre.



Retrouvez la gamme Mono p.272.

Nos roulettes Mono pour le petit mobilier et les meubles de bureaux sont conformes à la norme EN 12528.

Autres familles de produits conseillées pour le petit mobilier et les meubles de bureaux



Stylea
p.257



Lumina
p.261



Anika
p.269



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Petit mobilier et meubles de bureaux

Famille Mono - Série 5020/25 PJH L51-10

Chape polyamide peint. Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.
Corps de roue polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique, avec pare-fils, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore A 87

- Capacité de charge dynamique:** 70 kg
- Résistance à la température:** - 10 / + 40 °C
- Hauteur:** 104 - 120 mm
- Diamètre de roue:** 80 - 100 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]	Rayon d'encombrement	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes								
	80	24	10	74	104	70	5020PJH080L51-10 RAL7035	00071990
	100	24	10	90	120	70	5020PJH100L51-10 RAL7035	00071933
Roulettes pivotantes à frein								
	80	24	10	74	104	70	5025PJH080L51-10 RAL7035	00078663
	100	24	10	90	120	70	5025PJH100L51-10 RAL7035	00073786



Retrouvez nos fixations p. 315.



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Idéale pour un environnement de travail silencieux

- Design capoté et lignes épurées.
- Roue non marquante et non tachante.
- Pédale de frein ergonomique.
- Exemples d'application : tous types de présentoirs, porte-sérum.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT PRÉSENTOIRS LÉGERS

FAMILLE AGILA

 **40 - 80 kg**  **70 - 160 mm**  **050 - 125 mm**

Smart et durables, nos roulettes Agila sauront répondre à vos attentes pour vos présentoirs légers, chariots et mobilier bureautiques ou encore vos armoires de rangement.



Retrouvez la gamme Agila p.274 à 277.

Nos roulettes Agila pour les présentoirs légers sont conformes à la norme EN 12530.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Présentoirs légers

Famille Agila - Série 1470/77/78 PAO P40 et 50

Roulette en acier embouti, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes. Fixation à platine.

Corps de roue en polypropylène, bandage en polyuréthane injecté, moyeu lisse.

Dureté du bandage : Shore D 40.

 **Capacité de charge dynamique:** 40 - 70 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 70 - 125 mm

 **Diamètre de roue:** 50 - 100 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40	1470PAO050P40	00031108
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	100	60	1470PAO075P40	00031110
	100	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	28	125	70	1470PAO100P50	00031112
Roulettes fixes										
	50	19	55 x 55	44/38.5 x 44/38.5	6.3		70	40	1478PAI050P41	00962110 
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6.3		100	60	1478PAI075P40	00962193 
Roulettes pivotantes à frein										
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40	1475PAO050P40	00031109 
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	100	60	1477PAO075P40	00031111 
	100	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	28	125	70	1477PAO100P50	00031113 

Smart et durable

Roue non tachante.

Durabilité et confort assurés grâce à son bandage polyuréthane injecté.

Exemples d'application : présentoirs légers.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Présentoirs légers

Famille Agila - Série 1470/75/77 PAO P30-11

Roulette en acier embouti, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double chemin à billes. Trou central.

Corps de roue polypropylène, bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse.

Dureté du bandage : Shore D 40.

 **Capacité de charge dynamique:** 40 - 70 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 70 - 125 mm

 **Diamètre de roue:** 50 - 100 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes								
	50	19	11	25	70	40	1470PAO050P30-11	00031098 
	75	25	11	25	100	60	1470PAO075P30-11	00031102 
	100	25	11	28	125	70	1470PAO100P30-11	00031106 
Roulettes pivotantes à frein								
	50	19	11	25	70	40	1475PAO050P30-11	00031099 
	75	25	11	25	100	60	1477PAO075P30-11	00031104 
	100	25	11	28	125	70	1477PAO100P30-11	00031107 



Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h. N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads

Smart et durable

Roue non tachante.

Durabilité et confort assurés grâce à son bandage polyuréthane injecté.

Exemples d'application : présentoirs légers.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Présentoirs légers

Famille Agila - Série 1670/77 PJP P50

Roulette en acier embout, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double chemin à billes. Fixation à platine.

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 87.

 **Capacité de charge dynamique:** 70 - 80 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 135 - 160 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
 Roulettes pivotantes	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	70	1670PJP100P50	00961284
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80	1670PJP125P50	00961285
 Roulettes pivotantes à blocage total	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80	1677PJP100P50	00961286
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80	1677PJP125P50	00961287



Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h. N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante : mobility.fr@tente.com Ou rendez-vous directement sur : www.tente.com/downloads



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Roulette économique et polyvalente

Plus grande durabilité grâce aux pare-fils.
Meilleure mobilité grâce aux roulements à billes.
Pour tous types de meubles ou appareils.
Exemples d'application : petits appareils, chariots informatiques, armoires de rangement.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Présentoirs légers

Famille Agila - Série 1670/77 PJP P30-13

Roulette en acier embouti, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes. Fixation à trou central.

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 87.

 **Capacité de charge dynamique:** 70 - 80 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 135 - 160 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes								
	100	32	13	38	135	70	1670PJP100P30-13	00904669 
	125	32	13	41	160	80	1670PJP125P30-13	00961184 
Roulettes pivotantes à blocage total								
	100	32	13	38	135	80	1677PJP100P30-13	00904670 
	125	32	13	41	160	80	1677PJP125P30-13	00961185 



Brochure Agila

Retrouvez l'intégralité de notre gamme Agila dans la brochure dédiée.

Demandez-la à mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Roulette économique et polyvalente

Plus grande durabilité grâce aux pare-fils.

Meilleure mobilité grâce aux roulements à billes.

Pour tous types de meubles ou appareils.

Exemples d'application : petits appareils, chariots pour ordinateurs, armoires de rangement.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○



INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

APPAREILS

FAMILLE AGILA

 **40 - 100 kg**  **135 - 185 mm**  **100 - 150 mm**

Roulettes multiusages en acier de haute qualité.

La famille Agila confère ergonomie et sécurité. Une large gamme est disponible. Parcourez les pages suivantes pour en savoir plus.



Retrouvez la gamme Agila p.280 à 283.

Nos roulettes Agila pour les appareils sont conformes à la norme EN 12530.

Autre famille de produits conseillée pour les appareils



Agila twin
p.285



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Appareils

Famille Agila - Série 2470/78/77/71 PJO P50

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné.
Corps de roue polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique, sans pare-fils, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore A 87.

 **Capacité de charge dynamique:** 80 - 100 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 135 - 160 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80	2470PJO100P50	00904774
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2470PJO125P50	00901366
Roulettes fixes										
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80	2478PJO100P50	00904776
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100	2478PJO125P50	00904656
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80	2477PJO100P50	00904780
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2477PJO125P50	00901367
Roulettes pivotantes à blocage directionnel										
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80	2471PJO100P50	Sur demande
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2471PJO125P50	Sur demande



Platine perpendiculaire au sens de la marche

Roulette multiusage

Roulette en acier de haute qualité, très faible résistance au pivotement et au roulement.

Exemples d'application : dessertes, chariots échelles ou de distribution de repas.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Appareils

Famille Agila - Série 2470/77 PJO P30-13

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné.

Corps de roue polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique, sans pare-fils, moyeu lisse.

Dureté du bandage : Shore A 87.

 **Capacité de charge dynamique:** 80 - 100 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 135 - 160 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes								
	100	32	13	38	135	80	2470PJO100P30-13	00902553 
	125	32	13	41	160	100	2470PJO125P30-13	00901842 
Roulettes pivotantes à blocage total								
	100	32	13	43,5	135	80	2477PJO100P30-13	00902628 
	125	32	13	41	160	100	2477PJO125P30-13	00901369 



Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h.

N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Roulette multiusage

En acier de haute qualité et très faible résistance au pivotement ainsi qu'au roulement.

Exemples d'application : dessertes, chariots échelles ou de distribution de repas.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Appareils

Famille Agila - Série 2470/78/77/71 PJP P50

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné.
Corps de roue polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique avec pare-fils,
roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 87.

- Capacité de charge dynamique:** 100 kg
- Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C
- Hauteur:** 135 - 185 mm
- Diamètre de roue:** 100 - 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100	2470PJP100P50	00904853
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2470PJP125P50	00904783
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100	2470PJP150P50	00904784
Roulettes fixes										
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100	2478PJP100P50	00904785
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100	2478PJP125P50	00904786
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100	2478PJP150P50	00904787
Roulettes pivotantes à blocage total										
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100	2477PJP100P50	00904788
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2477PJP125P50	00904789
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100	2477PJP150P50	00006886
Roulettes pivotantes à blocage directionnel										
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100	2471PJP100P50	Sur demande
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	2471PJP125P50	00906521
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100	2471PJP150P50	Sur demande



Nos roulettes Agila existent aussi avec une version de roue en polyamide, bandage polyuréthane injecté. Veuillez nous contacter pour en savoir plus !



Roulette multiusage

Roulette en acier de haute qualité, très faible résistance au pivotement et au roulement.
Plus grande longévité et meilleure mobilité grâce aux roulements à billes et aux pare-fils.
Exemples d'application : dessertes, chariots échelles ou de distribution de repas.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Appareils

Famille Agila - Série 2470/77 PJP P30-13

Roulette en acier embouti, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes. Fixation à trou central.

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 87.

-  **Capacité de charge dynamique:** 100 kg
-  **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C
-  **Hauteur:** 135 - 185 mm
-  **Diamètre de roue:** 100 - 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes								
	100	32	13	38	135	100	2470PJP100P30-13	00904673 
	125	32	13	41	160	100	2470PJP125P30-13	00904571 
	150	32	13	45	185	100	2470PJP150P30-13	00904674
Roulettes pivotantes à blocage total								
	100	32	13	43,5	135	100	2477PJP100P30-13	00904675 
	125	32	13	41	160	100	2477PJP125P30-13	00904574 
	150	32	13	36	185	100	2477PJP150P30-13	00904676



Brochure Agila

Retrouvez l'intégralité de notre gamme Agila dans la brochure dédiée.

Demandez-la à mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads



Nos roulettes Agila existent aussi avec une version de roue en polyamide, bandage polyuréthane injecté. Veuillez nous contacter pour en savoir plus !



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Roulette multiusage

Roulette en acier de haute qualité, très faible résistance au pivotement et au roulement.

Plus grande longévité et meilleure mobilité grâce aux roulements à billes et aux pare-fils.

Exemples d'application : dessertes, chariots échelles ou de distribution de repas.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○


GAMME 24H

VOUS COMMANDEZ, C'EST EXPÉDIÉ !

Notre catalogue gamme 24h est segmenté par activité afin de faciliter vos recherches. Demandez-le au format PDF ou papier à mobility.fr@tente.com ou rendez-vous directement sur www.tente.com/downloads



Trouvez facilement
le produit adapté à
vos besoins



Découvrez les
caractéristiques
de nos roues et
roulettes



Passez commande.



TENTE garantit un départ sous 24h pour
tous les articles du catalogue 24h.
Plus d'informations concernant les
quantités p. 18 - 19.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT APPAREILS

FAMILLE AGILA TWIN

 **45 - 85 kg**  **69 - 99 mm**  **050 - 075 mm**

Nos roulettes jumelées Agila twin sont multiusages. Elles confèrent une grande stabilité ainsi qu'une excellente manœuvrabilité grâce à l'effet différentiel des roues.



Retrouvez la gamme Agila twin p.286 à 291.

Nos roulettes Agila twin pour les appareils sont conformes à la norme EN 12530.

Autre famille de produits conseillée pour les appareils



Agila
p.279



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Appareils

Famille Agila twin - Série 1970/77 POO/UOO P40 et P50

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné. Fixation à platine.

POO : corps de roue polypropylène, moyeu lisse. Dureté du bandage : Shore D 65.

UOO : corps de roue polyamide, moyeu lisse. Dureté du bandage : Shore D 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 60 - 80 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 69 - 99 mm

 **Diamètre de roue:** 50 - 75 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	50	18	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	60	1970POO050P40	00963120
	75	22	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31	99	80	1970UOO075P50	00961947
										
Roulettes pivotantes à frein de roue										
	50	18	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	60	1975POO050P40	0963118
										
Roulettes pivotantes à blocage total										
	75	22	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31	99	80	1977UOO075P50	00961948
										

Gain de stabilité

Roulette multiusage.

Roulette jumelée avec une mobilité accrue grâce à l'effet différentiel de ses roues.

Exemples d'application : présentoirs de magasin, petits chariots et petit mobilier, lève malade.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Appareils

Famille Agila twin - Série 1970/77 POO/UOO P30-11 et P30-13

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné.
Fixation à trou central.

POO : corps de roue polypropylène, moyeu lisse. Dureté du bandage : Shore D 65.

UOO : corps de roue polyamide, moyeu lisse. Dureté du bandage : Shore D 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 60 - 80 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 69 - 99 mm

 **Diamètre de roue:** 50 - 75 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]		Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	50	18	11		25	69	60		1970POO050P30-11	00963117
	75	22	13		31	99	80		1970UOO075P30-13	Sur demande
										
Roulettes pivotantes à frein de roue										
	50	18	11		25	69	60		1975POO050P30-11	00963119
										
Roulettes pivotantes à blocage total										
	75	22	13		31	99	80		1977UOO075P30-13	Sur demande
										

Gain de stabilité

Roulette multiusage.

Roulette jumelée avec une mobilité accrue grâce à l'effet différentiel de ses roues.

Exemples d'application : présentoirs de magasin, petits chariots et petit mobilier.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ○ ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Appareils

Famille Agila twin- Série 1970/75 PAO/PIO P40 et P50

Roulette double galet en acier embouti, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes, axe boulonné. Fixation à platine.

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse.

Roue PAO : bandage caoutchouc polyuréthane injecté. Dureté du bandage : Shore A 87.

Roue PIO : bandage caoutchouc naturel gris non tachant. Dureté du bandage : Shore A 80.

 **Capacité de charge dynamique:** 60 - 80 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 69 - 99 mm

 **Diamètre de roue:** 50 - 75 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article	
Roulettes pivotantes											
	50	18	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	60	1970PAO050P40	00963116	
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	99	80	1970PIO075P50	00961942	
Roulettes pivotantes à frein de roue											
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6.3	25	69	60	1975PAO050P40	00963115	
Roulettes pivotantes à blocage total											
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	99	80	1977PIO075P50	00961901	

Roulette polyvalente

Roulette jumelée avec une mobilité accrue grâce à l'effet différentiel de ses roues.

Roulette jumelée offrant davantage de stabilité.

Exemples d'application : présentoirs de magasin, petits chariots et petit mobilier.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Appareils

Famille Agila twin - Série 1970/75 PAO et PIO P40

Roulette double galet en acier embouti, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes, axe boulonné. Fixation à trou central.

Corps de roue polypropylène, moyeu lisse.

Roue PAO : bandage caoutchouc thermoplastique non tachant. Dureté du bandage : Shore A 87.

Roue PIO : bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant. Dureté du bandage : Shore A 80.

 **Capacité de charge dynamique:** 45 - 80 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 69 - 99 mm

 **Diamètre de roue:** 50 - 75 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]		Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article	
Roulettes pivotantes											
	50	18	11		25	69	45		1970PAO050P30-11	00963114	
	75	25	13		31,4	99	80		1970PIO075P30-13	00961929	
											
Roulettes pivotantes à frein											
	50	18	11		25	69	45		1975PAO050P30-11	00963113	
											
Roulettes pivotantes à blocage total											
	75	25	13		31,4	99	80		1977PIO075P30-13	00961896	
											

Roulette polyvalente

Roulette jumelée avec une mobilité accrue grâce à l'effet différentiel de ses roues.

Roulette jumelée offrant davantage de stabilité.

Exemples d'application : présentoirs de magasin, petits chariots et petit mobilier.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Appareils

Famille Agila twin - Série 1970/77 PJP P50

Chape en acier embouti, finition zinguée, pivot sur double chemin de billes, axe boulonné.

Fixation à platine.

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 85.

 **Capacité de charge dynamique:** 85 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 99 mm

 **Diamètre de roue:** 75 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	99	85	1970PJP075P50	00962053 
										
Roulettes pivotantes à blocage total	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	99	85	1977PJP075P50	00962054 
										



Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h. N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante : mobility.fr@tente.com Ou rendez-vous directement sur : www.tente.com/downloads



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Gain de stabilité

Roulette jumelée offrant davantage de stabilité grâce à l'effet différentiel.

Exemples d'application : présentoirs de magasin, petits chariots et petit mobilier.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Appareils

Famille Agila twin - Série 2970/77 PJP P30-13

Chape en acier embouti, finition zinguée, pivot sur double chemin de billes, axe boulonné.

Fixation à trou central.

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 85.

 **Capacité de charge dynamique:** 85 kg

 **Résistance à la température:** -20 / +60 °C

 **Hauteur:** 99 mm

 **Diamètre de roue:** 75 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Trou central [mm]		 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes	75	25	13		31,4	99	85		1970PJP075P30-13	00962269 
										
Roulettes pivotantes à blocage total	75	25	13		31,4	99	85		1977PJP075P30-13	00962270 
										

Brochure Agila twin

Retrouvez l'intégralité de notre gamme

Agila twin dans la brochure dédiée.

Demandez-la à mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Mobilité accrue

Roulette jumelée avec une mobilité accrue grâce à l'effet différentiel de ses roues.

Exemples d'application : présentoirs de magasin, petits chariots et petit mobilier.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○



INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

CHARIOTS LIBRE-SERVICE

FAMILLE STORA

 **80 - 100 kg**  **153 - 160 mm**  **125 mm**

Les chariots libre-service contribuent à faire vivre une expérience unique et agréable aux consommateurs. Ils sont également très sollicités puisqu'ils parcourent plusieurs milliers de kilomètres en l'espace de 10 ans.

Afin de vous garantir une maintenance efficace et économique, TENTE a conçu les roulettes Stora que vous retrouverez aussi dans notre gamme 24h.



Retrouvez la gamme Stora p.294 à 295.

Nos roulettes Stora pour les chariots libre-service sont conformes à la norme EN 12530.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Chariots libre-service

Famille Stora - Série 2370 PJP P30-13, S74 et P72

Roulette en acier embouti, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double chemin de billes, axe boulonné.

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils.

Dureté du bandage : Shore A 85 +/- 2 Shore.

- Capacité de charge dynamique:** 100 kg
- Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C
- Hauteur:** 154 - 155 mm
- Diamètre de roue:** 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes	125	32	13		38	155	100	2370PJP125P30-13	00904575
									
Roulettes pivotantes	125	32	M12X16		38	154	100	2370PJP125S74	00904564
									
Roulettes pivotantes	125	32		63	38	155	100	2370PJP125P72	00904928
									



Brochure pour l'agencement et le design des magasins

Retrouvez nos autres solutions de mobilité idéales pour l'agencement et le design des magasins dans la brochure dédiée.

N'hésitez pas à la demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante : mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur : www.tente.com/downloads

Nos roulettes Stora existent aussi en version conductrice d'électricité pour protéger les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques. Veuillez nous contacter.

 Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Confort et stabilité

Roulette offrant stabilité et confort de roulement.

Pare-fils intégrés.

Adaptée aux chariots clients en GSA, GSS et GSB.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Chariots libre-service

Famille Stora - Série 2875 QMP P30-13, S74 et P72

Roulette en acier embouti, finition zinguée, version pivotante et à frein intégré avec pivot sur double chemin de billes, axe boulonné.

Corps de roue polyuréthane, bandage polyuréthane, 4 joues, peigne auto-nettoyant avec pare-fils, roulements à billes de précision.

Pare-fils faisant office de blocage.

Dureté du bandage : Shore D 59.

 **Capacité de charge dynamique:** 80 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 60 °C

 **Hauteur:** 153 - 160 mm

 **Diamètre de roue:** 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes à frein								
	125	32	13	40	153	80	2875QMP125P30-13	00902389 
Roulettes pivotantes à frein								
	125	32	12x15	40	160	80	2875QMP125S74	00027811 
Roulettes pivotantes à frein								
	125	32	58,5x35	40	160	80	2875QMP125P72	00902116 



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Usage sur tapis et escaliers roulants

Roulette offrant une grande stabilité et sécurité sur tapis roulants.

Auto-bloquante.

Nous attirons votre attention sur le fait que seules les roues avec un diamètre minimum de 120mm peuvent être utilisées sur les tapis roulants, selon la norme EN1929.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	



INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT TROLLEYS D'AVION

FAMILLE AVIANA

 **102 mm**  **075 mm**

Nos roulettes Aviana ont une hauteur minime et sont conçues à partir de matériaux synthétiques de haute qualité. Robuste et légère, cette famille de roulettes est idéale pour les chariots repas et service en avion, en train et autres moyens de transport.



Retrouvez la gamme Aviana p.298.

Nos roulettes Aviana pour les trolleys d'avion sont conformes à la norme EN 12530.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Trolleys d'avion

Famille Aviana - Série 5976 UAE P54

Chape en matière synthétique très haute qualité, pivot sur double chemin de billes, axe de roue riveté. Fixation à platine.
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, roulements sur cône à billes inox.
Dureté du bandage : Shore A 92.

- Capacité de charge dynamique:**
- Résistance à la température:** - 10 / + 40 °C
- Hauteur:** 102 mm
- Diamètre de roue:** 75 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]		Description	Code article
Blocage central 2 fonctions	75	25	70 x 55	57/51 x 41	5,5	28	102		5976PJE075P54	00036982



Brochure Aviana
Retrouvez l'intégralité de notre gamme Aviana dans la brochure dédiée.
Demandez-la à mobility.fr@tente.com
Ou rendez-vous directement sur : www.tente.com/downloads



Blocage centralisé 2 fonctions
2 fonctions : blocage total ou libre.
Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Roulette design

- Ergonomie et légèreté.
- Gain de stabilité.
- Robustesse.
- Blocage centralisé qui permet le blocage simultané de plusieurs roulettes.
- Pare-fils profilé pour éviter de se bloquer dans les racks de rangement.
- Exemples d'application : chariots repas en avion et en train.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT QUINCAILLERIE

FAMILLE COMPACTA

 **15 - 100 kg**  **17 - 66 mm**  **014 - 050 mm**

Idéales pour les tiroirs coulissants, les plateaux roulants ou encore les petits présentoirs, nos roulettes Compacta sont disponibles dans notre gamme 24h. Parcourez les pages suivantes pour en savoir plus.



Retrouvez la gamme Compacta p.300 à 301.

Nos roulettes Compacta pour la quincaillerie sont conformes à la norme EN 12528.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme. Plus d'informations p.18 - 19.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Quincaillerie

Famille Compacta - Série 1298/2198 UOI P60/80

Chape en acier embouti zingué, axe riveté.
Roue polyamide noir, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore D 65

Capacité de charge dynamique: 15 - 40 kg

Résistance à la température: -20 / + 60 °C

Hauteur: 17 - 34 mm

Diamètre de roue: 14 - 45 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes fixes	14	14	26	20	2,5	13,5	15	1298UOI014P80	00021119
Roulettes fixes	14	14	30 x 17	20	4	17	25	2198UOI014P60-30x17	00021120
	25	13	40 x 17	30	4,5	28	25	2198UOI025P60-40x17	00021131
	30	15	45 x 20	35	5,5	34	30	2198UOI030P60-45X20	00021134
	45	18	67 x 24	54	5,3	48,5	40	2198UOI045P60-67x24	00021141

GAMME 24H
ROUES ET
ROULETTES

Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h. N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante : mobility.fr@tente.com Ou rendez-vous directement sur : www.tente.com/downloads



Nos roues Duratech sont en polyamide et résistent à l'abrasion.

Roulettes de tiroir

Exemples d'application : tiroirs coulissants.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Quincaillerie

Famille Compacta et Agila - Série 1430 POI P60, 1670 PAH P74 et 2470 ETP S50

Roulette de quincaillerie en acier embouti, finition zinguée, version pivotante.

Corps de roue en polypropylène ou polyuréthane.

Dureté du bandage : POI : Shore D 65 // PAH : Shore A 92 // ETP : Shore D 42.

 **Capacité de charge dynamique:** 10 - 100 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 36 - 66 mm

 **Diamètre de roue:** 25 - 50 mm

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Dimension de platine [mm]	 Distance entre axe [mm]	 Diamètre des trous [mm]	 Déport [mm]	 Hauteur [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article	
Roulettes pivotantes											
	25	12	35 x 30	28 x 23	4,2	9	36	10	1430POI025P60-35x30	00032081	
	32	14	38 x 32	30 x 24	4,2	11	42,5	20	1430POI032P60-38X32	00032082	
	38	16	46 x 38	36 x 28	5,3	13	50,5	25	1430POI038P60-46x38	00032083	
	50	21	59 x 47	46 x 35	6,7	16	66	40	1430POI050P60-59X47	00032260	
Roulettes pivotantes											
	50	22	40 x 40			23	74,5	35	1670PAH050P74	00962134	
Roulettes pivotantes											
	35	25			13,5	58	100		2470ETP035S50 10x20	00035958	

Compactes

Exemples d'application : plateaux roulants, petits présentoirs.

Propriétés

Résistance au roulement	   
Bruit du mouvement	   
Usure	   
Résistance à l'oxydation	   




INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

ROUES

FAMILLE MAXTECH

 **40 - 160 kg**  **050 - 200 mm**

Nos roues Maxtech sont en polyuréthane. Différentes versions sont disponibles : moyeu lisse, roulements à billes de précision ou encore conductrice d'électricité. Parcourez les pages suivantes pour en savoir plus.



Retrouvez nos roues Maxtech p.304 à 305.

Nos roues Maxtech sont conformes à la norme EN 12530.

Nos autres familles de roues pour l'institutionnel et l'ameublement



Supratech
p.307

Puretech
p.311



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Roue en polyuréthane

Famille Maxtech - Série UAO

Dureté du bandage : Shore D 40.

-  **Capacité de charge dynamique:** 50 kg
-  **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C
-  **Diamètre de roue:** 50 mm

UAO



Description de l'article

Corps de roue polyamide gris, bandage polyuréthane, moyeu lisse.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
 50	 20	 8	 21	 50	UAO050x20-Ø8	00003565



Nos roues Maxtech sont en polyuréthane injecté et sont idéales pour des utilisations de longues durées sur différents types de sols.

Propriétés

Résistance au roulement	    
Bruit du mouvement	    
Usure	    
Résistance à l'oxydation	    

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Roue en polyuréthane

Famille Maxtech - Série UAP/XSP

Dureté du bandage : Shore D 40.

 **Capacité de charge dynamique:** 40 - 160 kg

 **Résistance à la température:** - 40 / + 80 °C

 **Diamètre de roue:** 50 - 200 mm

UAP



Description de l'article

Corps de roue polyamide gris, bandage polyuréthane, avec pare-fils, roulements à billes de précision.

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Alésage - Ø [mm]	 Longueur de moyeu [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
	50	19	6	22	40	UAP050x19-Ø6	00031411
	100	32	8	36,5	150	UAP100x32-Ø8	00027031
	125	32	8	36,5	160	UAP125x32-Ø8	00027145
	150	32	8	36,5	160	UAP150x32-Ø8	00027146
	200	32	8	36,5	160	UAP200x32-Ø8	00026927
	 100	 32	 8	 36,5	 150	XSP100x32-Ø8	00028315
	125	32	8	36,5	160	XSP125x32-Ø8	00007206
	150	32	8	36,5	160	XSP150x32-Ø8	10001763

XSP



Description de l'article

Conductrice d'électricité, corps de roue polyamide gris, bandage polyuréthane, avec pare-fils, roulements à billes de précision.



Version
conductrice
d'électricité



Nos roues Maxtech sont en polyuréthane injecté et sont idéales pour des utilisations de longues durées sur différents types de sols.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●



INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT ROUES

FAMILLE SUPRATECH

 **40 - 100 kg**  **050 - 200 mm**

Nos roues Supratech sont en caoutchouc thermoplastique non tachant.
Pour couvrir l'ensemble de vos besoins, différentes versions sont disponibles.



Retrouvez nos roues Supratech p.308 à 309.

Nos roues Supratech sont conformes à la norme EN 12530.

Nos autres familles de roues pour l'institutionnel et l'ameublement



Maxtech
p.303



Puretech
p.311



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Roue en caoutchouc

Famille Supratech - Série PJO/YGO

Dureté du bandage : Shore A 85.

 **Capacité de charge dynamique:** 35 - 100 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Diamètre de roue:** 50 - 150 mm

PJO



Description de l'article

Corps de roue polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique gris, non tachant, moyeu lisse.

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Alésage - Ø [mm]	 Longueur de moyeu [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
	50	18	8	21	35	PJO050x18-Ø8	00956120 
	75	25	8	26,5	75	PJO075x25-Ø8	00005176 
	100	32	12	34,9	80	PJO100x32-Ø12	00026461 
	125	32	12	34,9	100	PJO125x32-Ø12	00003187 
	150	32	12	34,9	100	PJO150x32-Ø12	10005850

YGO



Description de l'article

Conductrice d'électricité, corps de roue polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique gris, non tachant, moyeu lisse.

	 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Alésage - Ø [mm]	 Longueur de moyeu [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
	50	20	8	22	50	YGO050x20-Ø8	10001672
	75	25	8	26,5	75	YGO075x25-Ø8	10002770
	100	32	12	34,9	80	YGO100x32-Ø12	10000405
	125	30	12	34,9	100	YGO125x30-Ø12	00074351



Version conductrice d'électricité

Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h.

N'hésitez pas à le demander au format PDF ou papier à l'adresse suivante :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Souplesse

Confort de roulement.

Roue non tachante.

Version conductrice d'électricité pour protéger les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques.

Propriétés

Résistance au roulement	    
Bruit du mouvement	    
Usure	    
Résistance à l'oxydation	    

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Roue en caoutchouc

Famille Supratech - Série PJP/PHP

Dureté du bandage : Shore A 87.

 **Capacité de charge dynamique:** 75 - 100 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Diamètre de roue:** 75 - 150 mm

		 Diamètre de roue [mm]	 Largeur de bandage [mm]	 Alésage - Ø [mm]	 longueur de moyeu [mm]	 Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
PJP		Description de l'article						
		75	25	6	28,4	75	PJP075x25-Ø6	00025287 
		100	32	8	36,5	100	PJP100x32-Ø8	00026459 
		125	32	8	36,5	100	PJP125x32-Ø8	00064847 
		150	32	8	36,5	100	PJP150x32-Ø8	00027097
PHP		Description de l'article						
		125	32	8,3	36,5	100	PHP125x32-Ø8.3, antistatique	0033798



Nos roues polyvalentes Supratech sont en caoutchouc thermoplastique.

Souplesse

Confort de roulement.

Roue non tachante.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

RESTONS EN CONTACT

REJOIGNEZ-NOUS

SUR LINKEDIN

Nos clients et nos équipes sont notre principale source d'inspiration.
Derrière chaque post publié, chaque communication envoyée, chaque conseil apporté et chaque projet se cache un groupe dédié à la mobilité.
Notre page LinkedIn TENTE France n'est pas seulement la nôtre, elle est celle de toute personne contribuant à notre évolution.

Nous vous invitons à nous rejoindre et à découvrir nos équipes comme vous ne les avez jamais vues.

REJOIGNEZ-NOUS
SUR LINKEDIN



Nos équipes sont également disponibles par téléphone au **01 60 65 23 00**
ou par email : info.fr@tente.com.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT ROUES

FAMILLE PURETECH

 **60 - 135 kg**  **075 - 160 mm**

Nos roues Puretech sont en polypropylène avec un bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant. Afin de répondre à l'ensemble de vos besoins, différentes versions sont disponibles.



Retrouvez nos roues Puretech p.312 à 313.

Nos roues Puretech sont conformes à la norme EN 12530.

Nos autres familles de roues pour l'institutionnel et l'ameublement



Maxtech
p.303

Supratech
p.307



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Roue en caoutchouc

Famille Puretech - Série PIO

Dureté du bandage : Shore A 80.

 **Capacité de charge dynamique:** 60 - 100 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Diamètre de roue:** 75 - 125 mm

PIO



Description de l'article

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique, gris non tachant, sans pare-fils, moyeu lisse.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
						
75	25	10	26,5	60	PIO075x25-Ø10	00960574
100	32	12	34,9	60	PIO100x32-Ø12	00960103
125	37	12	44,4	100	PIO125x37-Ø12	00902937



Adaptées à tous types d'usage, nos roues Puretech sont en caoutchouc semi-élastique.

Souplesse

- Confort de roulement.
- Roue non tachante.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Roue en caoutchouc

Famille Puretech - Série PIP

Dureté du bandage : Shore A 75.

 **Capacité de charge dynamique:** 60 - 100 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Diamètre de roue:** 75 - 150 mm

PIP



Description de l'article

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique, gris non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision.

Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Alésage - Ø [mm]	longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
75	25	8	28,8	60	PIP075x25-Ø8	00961697
100	32	8	36,5	80	PIP100x32-Ø8	00961268
125	32	8	36,5	100	PIP125x32-Ø8	00004146
150	32	8	36,5	80	PIP150x32-Ø8	00960033



Adaptées à tous types d'usage, nos roues Puretech sont en caoutchouc semi-élastique.

Souplesse

Confort de roulement.
Roue non tachante.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○


GAMME 24H

VOUS COMMANDEZ, C'EST EXPÉDIÉ !

Notre catalogue gamme 24h est segmenté par activité afin de faciliter vos recherches. Demandez-le au format PDF ou papier à mobility.fr@tente.com ou rendez-vous directement sur www.tente.com/downloads



Trouvez facilement
le produit adapté à
vos besoins



Découvrez les
caractéristiques
de nos roues et
roulettes



Passez commande.



TENTE garantit un départ sous 24h pour
tous les articles du catalogue 24h.
Plus d'informations concernant les
quantités p. 18 - 19.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT ACCESSOIRES

FIXATIONS ET MANCHONS

Nous vous proposons différents types d'accessoires tels que des fixations expansibles pour tubes ronds ou carrés, des fixations à platine et à tige filetée ou encore des manchons.



Retrouvez nos accessoires p.316 à 318.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Accessoires

Fixations standard

P41 : Fixation à platine

S70 : Tige filetée à collet hexagonal

 **Capacité de charge dynamique:** 40 - 100 kg

 **Résistance à la température:** °C

 **Hauteur:** 6 - 12 mm

 **Diamètre de roue:**

	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Tige filetée [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Tige à platine								
	38 x 38	27 x 27	5		10	40	P41-38x38 / 8	00072238 
	38 x 38	27 x 27	5		10	60	P41-38x38 / 10	00072255 
	42 x 42	32 x 32	5		12	60	P41-42x42 / 10	00074173 
	42 x 42	32 x 32	5		12	80	P41-42x42 / 11	00078486
	65 x 65	47/42 x 47/42	6		12	100	P41-65x65 / 11	00072250
Tige filetée								
				M 8 x 15	6	40	S70-8x15 / 8	00071932 
				M 8 x 15	6	50	S70-8x15 / 10	00074385 
				M 10 x 15	6	80	S70-10x15 / 10	00071927 
				M 10 x 15	6	100	S70-10x15 / 11	00071939
				M 10 x 25	6	80	S70-10x25 / 10	00071941 
				M 10 x 25	6	100	S70-10x25 / 11	00071942
				M 12 x 25	9	100	S70-12x25 / 11	00071949



Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h.

N'hésitez pas à le demander au format PDF

ou papier à l'adresse suivante :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads

Fixations

Adaptées aux roulettes des familles Stylea et Linea.

Propriétés

Résistance au roulement 

Bruit du mouvement 

Usure 

Résistance à l'oxydation 

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Accessoires

Manchons

Pour roulettes de meubles avec fixation B10 11x30

Pour roulettes institutionnelles avec fixation B10 11X31

 Capacité de charge dynamique: 40 kg

 Hauteur: 36 mm

	Diamètre de la tige [mm]	Diamètre de la tige [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Manchon pour tubes, ronds 	14	18	36	40	R20-14x36 / 11	00009034
	15	18	36	40	R20-15x36 / 11	00009035
	16	18	36	40	R20-16x36 / 11	00009036
	17	19	36	40	R20-17x36 / 11	00009037
	18	20	36	40	R20-18x36 / 11	00031809
	19	21	36	40	R20-19x36 / 11	00009039
	20	21	36	40	R20-20x36 / 11	00005689
	22	25	36	40	R20-22x36 / 11	00009040
	23	26	36	40	R20-23x36 / 11	00009041
Manchon pour tubes, carrés 	16	20	36	40	R40-16x16 / 11	00009042
	17	19	36	40	R40-17x17 / 11	00009043
	18	20	36	40	R40-18x18 / 11	00009044
	21	23,5	36	40	R40-21x21 / 11	00009045
	22	24,5	36	40	R40-22x22 / 11	00009046
	23	25,5	36	40	R40-23x23 / 11	00009047
	26	30	36	40	R40-26x26 / 11	00016313

Propriétés

Résistance au roulement	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bruit du mouvement	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Usure	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Résistance à l'oxydation	☒ ☒ ☒ ☐ ☐

INSTITUTIONNEL ET AMEUBLEMENT

Accessoires

Fixations expansibles

R07 : Fixation expansible pour tubes ronds

R47 : Fixation expansible pour tubes carrés



Résistance à la température: - 10 / + 40 °

		Diamètre de l'expansible [mm]	Description	Code article	
Fixation expansible, ronde 		19 - 21,5	R07-Ø19-21,5 INOX	00903162	24h
		21,5 - 24	R07-Ø21,5-24 INOX	00959991	24h
		24 - 27	R07-Ø24-27 INOX	00904347	24h
		27-30	R07-Ø27/30 INOX	00904468	24h
Fixation expansible, carrée 		21,5 - 24	R47-21,5-24 INOX	00903166	24h
		24 - 27	R47-24-27 INOX	00903167	24h
		27 - 30	R47-27-30 INOX	00903168	24h
		32 - 36	R47-32-36 INOX	00903439	24h



Catalogue gamme 24h

Nous proposons également un catalogue pour notre gamme 24h. Vous y retrouverez près de 400 références expédiées sous 24h.

N'hésitez pas à le demander au format PDF

ou papier à l'adresse suivante :

mobility.fr@tente.com

Ou rendez-vous directement sur :

www.tente.com/downloads

Propriétés

Résistance au roulement	○ ○ ○ ○ ○
Bruit du mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

SOLUTIONS DE MOBILITÉ POUR LE MÉDICAL

E-DRIVE, LA ROULETTE MOTORISÉE

pages 321 à 323

ROULETTES POUR LITS D'HÔPITAUX

pages 325 à 341

Linea, roulettes jumelées surbaissées

page 325

Integral twin, roulettes jumelées

page 331

Integral, idéales pour les lits brancardables

page 337

ROULETTES POUR LITS DE SOINS

pages 343 à 354

Agila, roulettes multifonctions

page 343

Aviana, idéales pour les lits Alzheimer

page 353

ROULETTES POUR APPAREILS MÉDICAUX

pages 355 à 357

Linea

page 355

ACCESSOIRES

pages 359 à 362

Pédales de blocage

page 360

Autres accessoires

page 361




MÉDICAL

CHARIOTS DIVERS

E-DRIVE, LA ROULETTE MOTORISÉE

Adaptable à vos chariots, E-Drive change le quotidien de vos collaborateurs en réduisant les risques de Troubles Musculo-Squelettiques.


Parcourez les pages suivantes pour en savoir plus !



Retrouvez E-Drive p.322 à 323.

E-DRIVE, LA ROULETTE MOTORISÉE QUI AMÉLIORE VOTRE QVT

E-Drive s'intègre aisément à vos chariots qui conservent toutes leurs fonctionnalités initiales. Notre roulette motorisée est escamotable, autrement dit, lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle ne touche pas le sol.



Description	i	Désignation d'article	EDUAUFF125P60
		Hauteur en position relevée	140 mm
		Hauteur d'installation	170 mm
		Diamètre de roue	125 mm, limite d'usure $\varnothing 115$ mm
		Largeur de roue	35 mm
		Bandage de roue	Caoutchouc élastique, non tachant, 63 shore A
		Poids	Environ 6 kg
		Force de poussée maximale	25 daN
		Force de pression de contact	400 N
		Vitesse maximale	4 km/h

Description	i	Directions de roulage	Avant et arrière
		Garde au sol	30 mm
		Déverrouillage d'urgence	Mécanique
		Type de protection	IPX4 (projections d'eau)
		Conditions thermiques	Températures de fonctionnement de 5 à 40 °C, Humidité de l'air 90 %, sans condensation
		Température de stockage	De -20 à 50 °C
		Roulage	45 dB (A)
		Batterie	Lithium-ion - 10,4 Ah

ET SI ON S'OCCUPAIT AUSSI DE LA SANTÉ DU PERSONNEL DE SANTÉ ?

Le corps médical a une vocation : prendre soin des autres.
Néanmoins, cela se fait parfois au détriment de sa propre santé.
Les équipes hospitalières et le personnel soignant déplacent des chariots lourds quotidiennement et de manière répétitive. Cela peut conduire à des douleurs dorsales mais aussi au niveau des épaules, des bras et du cou. Par conséquent, les risques de TMS* sont augmentés.

Chez TENTE, nous avons à coeur d'améliorer la vie des individus et leurs conditions de travail. C'est pourquoi nous avons créé E-Drive.

Cette innovation supprime les efforts de «tirer-pousser» et soulage durablement les utilisateurs.

E-Drive s'intègre aisément au matériel roulant que l'on retrouve au sein des établissements de santé (hôpitaux, cliniques, EHPAD, etc.) comme par exemple les chariots de pharmacie et soins, les chariots linge et les chariots repas ou de maintien à température.

Vivez une expérience de mobilité unique en découvrant E-Drive en réalité augmentée

Plongez au coeur du système
E-Drive en scannant le QR code
ci-dessous:



Découvrez E-Drive au travers d'un kit documentaire dédié aux établissements de santé

Ce kit regroupe :

- La brochure technique E-Drive
- Le témoignage d'un EHPAD ayant intégré E-Drive
- Des fiches relatives aux subventions possibles (CNR, CLACT, etc.).



Pour le recevoir, contactez vos interlocuteurs
TENTE privilégiés au **01 60 65 23 00** ou
demandez-le à **mobility.fr@tente.com**

*« L'installation du système de TENTE m'a littéralement
changé la vie dans l'EHPAD. »*

Responsable de la fonction linge de l'établissement

Demandez le témoignage complet à mobility.fr@tente.com



MÉDICAL

LITS D'HÔPITAUX

FAMILLE LINEA

 **150 kg**  **130 - 155 mm**  **125 - 150 mm**

Les références présentées dans les pages suivantes ont été conçues pour les lits d'hôpitaux. Grâce à nos nombreuses années d'expérience, nous avons développé une gamme de roulettes qui répond aux besoins des équipes soignantes et qui améliore la sécurité des patients.



Retrouvez la gamme Linea p.326 à 329.

Nos roulettes Linea pour les lits d'hôpitaux sont conformes à la norme EN 12531.

Autres familles de produits conseillées pour les lits d'hôpitaux



Integral twin
p.331



Integral
p.337



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

Famille Linea - Série 5940/44/46 UAP R05 et R36

Chape en polyamide de très haute qualité, pivot sur deux roulements à billes de précision. Fixation à tige. Angle de came : 30°.

Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision.

 **Capacité de charge dynamique:** 150 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C

 **Hauteur:** 130 - 155 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes 	125	15		32	45	40	130	150		5940UAP125R05-32	Sur demande
	150	15		32	45	47,5	155	150		5940UAP150R05-32	00034522
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 	125	15		32	42	40	130	150		5944UAP125R36-34XS S30	Sur demande
	150	15		32	42	47,5	155	150		5944UAP150R36-34XS S30	Sur demande
Blocage central 2 fonctions 	125	15		32	42	40	130	150		5946UAP125R36-34XS S30	00035375
	150	15		32	42	47,5	155	150		5946UAP150R36-34XS S30	00034521

Avantages de la fixation R36-34XS

- Tige maintenue verticalement par la barre hexagonale.
- Le collet octogonal empêche le mouvement circulaire.
- Ajustement parfait avec la structure du lit.
- Les vis de fixation ne sont pas nécessaires.

Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.

Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Roulette surbaissée

Réduction des risques de blessure des patients liés aux chutes.

Commutation silencieuse et ergonomique.

Roulette certifiée TÜV.

Montage sans vis grâce à la tige spéciale à embase octogonale.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

MÉDICAL

Lits d'hôpitaux

Famille Linea - Série 5944/46 USC R36-34XS30

Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, chape en polyamide, pivot sur deux roulements à billes de précision. Fixation à tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie.


Corps de roue polyamide conductrice d'électricité, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision inox.

-  **Capacité de charge dynamique:** 150 kg
-  **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C
-  **Hauteur:** 155 mm
-  **Diamètre de roue:** 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions								
	150	15		47,5	155	150	5944USC150R36-34XS S30 lavable	Sur demande
Blocage central 2 fonctions								
	150	15		47,5	155	150	5946USC150R36-34XS S30 lavable	Sur demande



Version conductrice d'électricité



Avantages de la fixation R36-34XS

- Tige fixée verticalement par la barre hexagonale.
- Le collet octogonal empêche le mouvement circulaire.
- Ajustement parfait avec la structure du lit.
- Les vis de fixation ne sont pas nécessaires.



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
 - 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.
- Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Roulette surbaissée

- Réduction des risques de blessure des patients liés aux chutes.
- Roue conductrice d'électricité pour protéger les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques.
- Roulette lavable.
- Montage sans vis grâce à la tige spéciale à embase octogonale.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Famille Linea - Série 5940/44/46 UAP R05 et R36

Chape en polyamide de très haute qualité, pivot sur deux roulements à billes de précision. Fixation à tige. Angle de came : 30°.
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision.

- Capacité de charge dynamique: 150 kg
- Résistance à la température: - 20 / + 80 °C
- Hauteur: 130 - 155 mm
- Diamètre de roue: 125 - 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes	125	15		32	45	40	130	150		5940UAP125R05-32	Sur demande
	150	15		32	45	47,5	155	150		5940UAP150R05-32	00034522
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions	125	15		32	50	40	130	150		5944UAP125R36-32S300H130 4xM6	00034625
	150	15		32	50	47,5	155	150		5944UAP150R36-32S300H155 4xM6	00036335
Blocage central 2 fonctions	125	15		32	50	40	130	150		5946UAP125R36-32S300H130 4xM6	00034626
	150	15		32	50	47,5	155	150		5946UAP150R36-32S300H155 4xM6	00033757



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :
- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.
Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Roulette surbaissée

Réduction des risques de blessure des patients liés aux chutes.
Commutation silencieuse et ergonomique.
Roulette certifiée TÜV.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

MÉDICAL

Lits d'hôpitaux

Famille Linea - Série 5944/46 USC R36-32S30

Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes. Fixation à tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie.

Corps de roue polyamide conductrice d'électricité, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision inox.

-  **Capacité de charge dynamique:** 150 kg
-  **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C
-  **Hauteur:** 130 - 155 mm
-  **Diamètre de roue:** 125 - 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 											
	125	15		32	50	40	130	150		5944USC125R36-32S30 4xM6 RAL9002 lavable	00061137
	150	15		32	50	47,5	155	150		5944USC150R36-32S30 4xM6 RAL9002 lavable	00034116
Blocage central 2 fonctions 											
	125	15		32	50	40	130	150		5946USC125R36-32S30 4xM6 RAL9002 lavable	00036613
	150	15		32	50	47,5	155	150		5946USC150R36-32S30 4xM6 RAL 9002 lavable	00035320



Version conductrice d'électricité



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
 - 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.
- Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Roulette surbaissée

Réduction des risques de blessure des patients liés aux chutes.
Version lavable et roue conductrice d'électricité pour protéger les utilisateurs des décharges électrostatiques.
Chape avec câble intégré protégé en polyéthylène.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●



MÉDICAL

LITS D'HÔPITAUX

FAMILLE INTEGRAL TWIN

 **125 à 150 kg**  **129 - 193 mm**  **100 - 150 mm**

Notre famille de roulette Integral twin confère une grande stabilité aux lits d'hôpitaux. De plus, le blocage centralisé permet de bloquer plusieurs roulettes simultanément à l'aide d'une seule pédale de frein.



Retrouvez la gamme Integral twin p.332 à 336.

Nos roulettes Integral twin pour les lits d'hôpitaux sont conformes à la norme EN 12531.

Autres familles de produits conseillées pour les lits d'hôpitaux



Linea
p.325



Integral
p.337



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

Famille Integral twin - Série 2940/44/46 UAP R05 et R36

Chape en acier embouti zingué, roulements à billes de précision sur les deux roues et au pivot, habillage synthétique. Fixation à tige. Angle de came : 30°.

Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulements à billes de précision. Dureté du bandage : Shore D 42.

 **Capacité de charge dynamique:** 125 - 150 kg

 **Résistance à la température:** - 30 / + 80 °C

 **Hauteur:** 129 - 175 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	100	15		32	45	31	129	125		2940UAP100R05-32	00036501
	125	12		32	45	37,5	150	125		2940UAP125R05-32	Sur demande
	150	15		32	45	45	175	150		2940UAP150R05-32	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions											
	100	15		32	50	31	129	125		2944UAP100R36-32S30 4xM6	00032850
	125	12		32	50	37,5	150	125		2944UAP125R36-32S30 4xM6	00032916
	150	15		32	50	45	175	150		2944UAP150R36-32S30 4xM6	00032831
Blocage central 2 fonctions											
	100	15		32	50	31	129	125		2946UAP100R36-32S30 4xM6	00032845
	125	12		32	50	37,5	150	125		2946UAP125R36-32S30 4xM6	00032869
	150	15		32	50	45	175	150		2946UAP150R36-32S30 4xM6	00032808



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.

Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Idéale pour lits brancardables

Excellente manœuvrabilité et entretien aisé.

Design primé.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

MÉDICAL

Lits d'hôpitaux

Famille Integral twin - Série 2940/44/46 USX R05 et R36

Chape en acier embouti zingué, roulements à billes de précision sur les deux roues et au pivot, habillage synthétique. Fixation à tige. Angle de came 30°.

Roue conductrice d'électricité, corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulements à billes de précision protégés, lavable.

Dureté du bandage : Shore D 42.

 **Capacité de charge dynamique:** 125 - 150 kg

 **Résistance à la température:** - 30 / + 80 °C

 **Hauteur:** 129 - 175 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes									
	100	15	32	45	31	129	125	2940USX100R05-32	Sur demande
	125	12	32	45	37,5	150	125	2940USX125R05-32	Sur demande
	150	15	32	45	45	175	150	2940USX150R05-32	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions									
	100	15	32	50	31	129	125	2944USX100R36-32S30 4xM6	Sur demande
	125	12	32	50	37,5	150	125	2944USX125R36-32S30 4xM6	Sur demande
	150	15	32	50	45	175	150	2944USX150R36-32S30 4xM6	00060956
Blocage central 2 fonctions									
	100	15	32	50	31	129	125	2946USX100R36-32S30 4xM6	Sur demande
	125	12	32	50	37,5	150	125	2946USX125R36-32S30 4xM6	Sur demande
	150	15	32	50	45	175	150	2946USX150R36-32S30 4xM6	00060939



Version conductrice d'électricité

Idéale pour lits brancardables

Excellente mobilité et entretien aisé.

Version lavable et roue conductrice d'électricité pour protéger les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques.

Design primé.



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.

Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Famille Integral twin - Série 2940/44/46 UAP R05 et R26

Structure en acier embouti zingué, pivot sur roulements à billes de précision,
habillage synthétique. Fixation à tige. Angle de came : 45°.
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de
précision.
Dureté du bandage : Shore D 42.

- Capacité de charge dynamique: 125 - 150 kg
- Résistance à la température: - 30 / + 80 °C
- Hauteur: 129 - 175 mm
- Diamètre de roue: 100 - 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	15		28	45	31	129	125	2940UAP100R05-28	Sur demande
	125	12		28	45	37,5	150	125	2940UAP125R05-28	00901843
	150	15		28	45	45	175	150	2940UAP150R05-28	00902452
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions										
	100	15		28	96	31	129	125	2944UAP100R26-28S45 4xM8	00060462
	125	12		28	96	37,5	150	125	2944UAP125R26-28S45 RAL9002 2xM8	00024857
	150	15		28	96	45	175	150	2944UAP150R26-28S45 RAL9002 2xM8	00024825
Blocage central 2 fonctions										
	100	15		28	96	31	129	125	2946UAP100R26-28S45 4xM8	00039764
	125	12		28	96	37,5	150	125	2946UAP125R26-28S45 RAL9002 2xM8	00024976
	150	15		28	96	45	175	150	2946UAP150R26-28S45 RAL9002 4xM8	00035803

Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.

Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Idéale pour les lits brancardables

Excellente mobilité et entretien aisé.
Roulette certifiée TÜV.
Existe également avec un angle de came 30°.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

MÉDICAL

Lits d'hôpitaux

Famille Integral twin - Série 2940/44/46 USX R05 et R26

Structure en acier embouti zingué, pivot sur roulements à billes de précision, habillage synthétique. Fixation à tige. Angle de came : 45°.

Roue conductrice d'électricité, non marquante, corps de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision protégés, lavable.

Dureté du bandage : Shore D 42.

 **Capacité de charge dynamique:** 125 - 150 kg

 **Résistance à la température:** - 30 / + 80 °C

 **Hauteur:** 129 - 175 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	100	15		28	45	31	129	125		2940USX100R05-28	Sur demande
	125	12		28	45	37,5	150	125		2940USX125R05-28	Sur demande
	150	15		28	45	45	175	150		2940USX150R05-28	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions											
	100	15		28	96	31	129	125		2944USX100R26-28S45 4xM8	Sur demande
	125	12		28	96	37,5	150	125		2944USX125R26-28S45 RAL 9002 4xM8	Sur demande
	150	15		28	96	45	175	150		2944USX150R26-28S45 RAL 9002 4xM8	00039838
Blocage central 2 fonctions											
	100	15		28	96	31	129	125		2946USX100R26-28S45 4xM8	Sur demande
	125	12		28	96	37,5	150	125		2946USX125R26-28S45 RAL9002 4xM8	Sur demande
	150	15		28	96	45	175	150		2946USX150R26-28S45 RAL9002 4xM8	00039839



Version
conductrice
d'électricité

Version conductrice d'électricité et lavable

Excellente mobilité et entretien aisé.

Roulette certifiée TÜV.

Roue conductrice d'électricité pour protéger les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques.

Design primé.

Existe également avec un angle de came 30°.



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.

Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Famille Integral twin - Série 3940/44/46 UAP R05 et R36

Structure en acier embouti renforcé idéale pour lits bariatriques, pivot sur deux roulements à billes de précision, habillage synthétique. Fixation à tige.
Angle de came : 30°.
Corps de roue en polyamide, bandage polyuréthane injecté, deux roulements à billes de précision par roue.
Dureté du bandage : Shore D 42.

- Capacité de charge dynamique: 250 kg
Résistance à la température: - 30 / + 80 °C
Hauteur: 193 mm
Diamètre de roue: 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes	150	15		32	45	45	193	250		3940UAP150R05-32	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions	150	15		32	50	45	193	250		3944UAP150R36-32S30	00029665
Blocage central 2 fonctions	150	15		32	50	45	193	250		3946UAP150R36-32S30	00029666

Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.

Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Idéale pour les lits bariatriques
Robustesse et forte capacité de charge.
Design primé.
Autres exemples d'application : appareils médicaux qui nécessitent de supporter des poids importants.

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

MÉDICAL

LITS D'HÔPITAUX

FAMILLE INTEGRAL

 **150 kg**  **158 - 229 mm**  **125 - 200 mm**

Nos roulettes Integral sont particulièrement adaptées aux lits d'hôpitaux qui peuvent être brancardés. En effet, elles ont été conçues de manière à résister aux chocs et aux déplacements rapides.



Retrouvez la gamme Integral p.338 à 341.

Nos roulettes Integral pour les lits d'hôpitaux sont conformes à la norme EN 12531.

Autres familles de produits conseillées pour les lits d'hôpitaux



Linea
p.325



Integral twin
p.331



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

Famille Integral - Série 2040/44/46 UAP et UAX R05 et 36

Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, chape en acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon. Angle de came : 30°. Fixation à tige pour roulette à blocage centralisé, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore D 42.

 **Capacité de charge dynamique:** 150 kg

 **Résistance à la température:** - 30 / + 80 °C

 **Hauteur:** 158 - 229 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	125	32		32	45	35	158	150		2040UAP125R05-32	Sur demande
	150	32		32	45	40	183	150		2040UAP150R05-32	00029973
	200	35		32	45	60	229	150		2040UAX200R05-32	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions											
	125	32		32	50	35	158	150		2044UAP125R36-32S30 4xM6	00030904
	150	32		32	50	40	183	150		2044UAP150R36-32S30 4xM6	00030667 
	200	35		32	50	60	229	150		2044UAX200R36-32S30 4xM6	00030421
Blocage central 2 fonctions											
	125	32		32	50	35	158	150		2046UAP125R36-32S30 4xM6	00030902
	150	32		32	50	40	183	150		2046UAP150R36-32S30 4xM6	00030664 
	200	35		32	50	60	229	150		2046UAX200R36-32S30 4xM6	00037256



Nos roues Duratech UAX sont équipées de roulements à billes de précision protégés. Contactez-nous pour en savoir plus.



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
 - 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.
- Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Mobilité et performance

Entretien réduit.

Activation du blocage silencieux.

Personnalisable avec un logo, par exemple.

Exemples d'application : lits brancardables et mobilier médical.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

MÉDICAL

Lits d'hôpitaux

Famille Integral - Série 2040/44/46 XSX R05 et R36-32S30

Roulette pivotante à blocage centralisé total ou directionnel, chape en acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon. Angle de came : 30°. Fixation à tige pour roulette à blocage centralisé, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, conductrice d'électricité, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision protégés. Dureté du bandage : Shore D 42.

- Capacité de charge dynamique:** 150 kg
- Résistance à la température:** - 30 / + 80 °C
- Hauteur:** 158 - 229 mm
- Diamètre de roue:** 125 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	125	32		32	45	35	158	150		2040XSX125R05-32	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions											
	125	32		32	50	35	158	150		2044XSX125R36-32S30 4xM6	00030882
	150	32		32	50	40	183	150		2044XSX150R36-32S30 4xM6	00030684
	200	35		32	50	60	229	150		2044XSX200R36-32S30 4xM6	00037258
Blocage central 2 fonctions											
	125	32		32	50	35	158	150		2046XSX125R36-32S30 4xM6	00030878
	150	32		32	50	40	183	150		2046XSX150R36-32S30 4xM6	Sur demande
	200	35		32	50	60	229	150		2046XSX200R36-32S30 4xM6	00036809



Version conductrice d'électricité



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
 - 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.
- Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Mobilité et performance

- Entretien réduit.
- Activation du blocage silencieux.
- Personnalisables avec un logo, par exemple.
- Roulette certifiée TÜV.
- Version lavable et roue conductrice d'électricité pour protéger les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Famille Integral - Série 2040/44/46 UAP R05 et R26

Chape en acier bi-chromatée jaune, pivot sur roulement à billes de précision, capot nylon. Fixation à tige. Angle de came : 45°.

Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulements à billes de précision. Dureté du bandage : Shore D 42.

 **Capacité de charge dynamique:** 150 kg

 **Résistance à la température:** - 30 / + 80 °C

 **Hauteur:** 158 - 229 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	125	32		28	45	35	158	150	2040UAP125R05-28	00003143
	150	32		28	45	40	183	150	2040UAP150R05-28	00030696
	200	35		28	45	60	229	150	2040UAX200R05-28	00030456
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions										
	125	32		28	96	35	158	150	2044UAP125R26-28S45 4xM8	00035722 
	150	32		28	96	40	183	150	2044UAP150R26-28S45 2xM8	00030631 
	200	35		28	96	60	229	150	2044UAX200R26-28S45 4xM8	00037270
Blocage central 2 fonctions										
	125	32		28	96	35	158	150	2046UAP125R26-28S45 2xM8	00030921 
	150	32		28	96	40	183	150	2046UAP150R26-28S45 2xM8	00030639 
	200	35		28	96	60	229	150	2046UAX200R26-28S45 4xM8	00036762



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.

Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Idéale pour les lits d'hôpitaux qui peuvent être brancardés

Conçue pour résister aux chocs et aux déplacements rapides.

Mobilité accrue grâce à sa très faible résistance au pivotement et au roulement.

Design primé.

Existe également avec un angle de came 30°.

Autre exemple d'application : brancards.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

MÉDICAL

Lits d'hôpitaux

Famille Integral - Série 2040/44/46 XSX R05 et R26

Structure en acier embouti zingué, pivot sur roulements à billes de précision, habillage synthétique. Fixation à tige. Angle de came : 45°.

Roue conductrice d'électricité, corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulements à billes de précision protégés, lavable.

Dureté du bandage : Shore D 42.

 **Capacité de charge dynamique:** 150 kg

 **Résistance à la température:** - 30 / + 80 °C

 **Hauteur:** 158 - 229 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 200 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	125	32		28	45	35	158	150		2040XSX125R05-28	Sur demande
	150	32		28	45	40	183	150		2040XSX150R05-28	Sur demande
	200	35		28	45	60	229	150		2040XSX200R05-28	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions											
	125	32		28	96	35	158	150		2044XSX125R26-28S45 4xM8	00002861
	150	32		28	96	40	183	150		2044XSX150R26-28S45 4xM8	00030606
	200	35		28	96	60	229	150		2044XSX200R26-28S45 4xM8	00037272
Blocage central 2 fonctions											
	125	32		28	96	35	158	150		2046XSX125R26-28S45 4xM8	00030908
	150	32		28	96	40	183	150		2046XSX150R26-28S45 4xM8	00030608
	200	35		28	96	60	229	150		2046XSX200R26-28S45 4xM8	00036807



Version conductrice d'électricité



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.

Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Idéale pour les lit d'hôpitaux qui peuvent être brancardés

Conçue pour résister aux chocs et aux déplacements rapides.

Mobilité accrue grâce à sa très faible résistance au pivotement et au roulement.

Version lavable et roue conductrice d'électricité pour protéger les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques.

Existe également avec un angle de came 30°.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●



MÉDICAL

LITS DE SOINS

FAMILLE AGILA

 **80- 100 kg**  **138 - 188 mm**  **100 - 150 mm**

Nos roulettes Agila sont faciles à déplacer et à stabiliser. Disponibles avec un blocage centralisé 2 ou 3 fonctions, elles permettent d'immobiliser rapidement et facilement les lits de soins hospitaliers et HAD (hospitalisation à domicile). Elles sont également disponibles avec des roues conductrices d'électricité pour protéger les utilisateurs des décharges électrostatiques.



Retrouvez la gamme Agila p.344 à 351.

Nos roulettes Agila pour les lits de soin sont conformes à la norme EN 12530.

Autre famille de produits conseillée pour les lits de soins



Aviana
p.353



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

Famille Agila - Série 2470/74/76 PJO R05 et R36

Roulette pivotante, chape en acier embouti, finition zinguée, pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné. Fixation à tige. Angle de came : 30°. Corps de roue polypropylène injecté, bandage caoutchouc thermoplastique, non tachant, sans pare-fils, moyeu lisse. Dureté du bandage : Shore A 87.

- Capacité de charge dynamique: 80 - 100 kg
- Résistance à la température: - 20 / + 60 °C
- Hauteur: 138 - 188 mm
- Diamètre de roue: 100 - 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	32		32	45	38	138	80	2470PJO100R05-32	Sur demande
	125	32		32	45	41	163	100	2470PJO125R05-32	Sur demande
	150	32		32	45	45	188	100	2470PJO150R05-32	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions										
	100	32		32	50	38	138	80	2474PJO100R36-32S30	Sur demande
	125	32		32	50	41	163	100	2474PJO125R36-32S30 4xM6	Sur demande
	150	32		32	50	45	188	100	2474PJO150R36-32S30 4xM6	Sur demande
Blocage central 2 fonctions										
	100	32		32	50	38	138	80	2476PJO100R36-32S30	00903245
	125	32		32	50	41	163	100	2476PJO125R36-32S30 4xM6	Sur demande
	150	32		32	50	45	188	100	2476PJO150R36-32S30 4xM6	Sur demande

Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.

Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Idéale pour les lits de soin et HAD non brancardés

Facile à déplacer et à bloquer.

Exemples d'application : lits de maisons de retraite ou lits de soins en chambre.

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

MÉDICAL

Lits de soin

Agila - Série 2470/74/76 YGO R05 et R36

Chape en acier zingué, pivot sur double chemin de billes, axe boulonné.

Fixation à tige. Angle de came : 30°.

Roue conductrice d'électricité, non tachante, corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique, gris non tachant, moyeu lisse.

Dureté du bandage : Shore A 87.

 **Capacité de charge dynamique:** 80 - 100 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 138 - 163 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	100	32		32	45	38	138	80		2470YGO100R05-32	Sur demande
	125	32		32	45	41	163	100		2470YGO125R05-32	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions											
	100	32		32	50	38	138	80		2474YGO100R36-32S30 4xM6	Sur demande
	125	32		32	50	41	163	100		2474YGO125R36-32S30 4xM6	Sur demande
Blocage central 2 fonctions											
	100	32		32	50	38	138	80		2476YGO100R36-32S30 4xM6	Sur demande
	125	32		32	50	41	163	100		2476YGO125R36-32S30 4xM6	Sur demande



Version
conductrice
d'électricité



• Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.

Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Idéale pour les lits de soin et HAD non brancardés

Facile à déplacer et à bloquer.

Roue conductrice d'électricité pour protéger les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques.

Exemples d'application : lits de maisons de retraite ou lits de soins en chambre.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Famille Agila - Série 2470/74/76 PJO R05 et R26

Roulette pivotante, chape en acier embouti, finition zinguée, pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné. Fixation à tige. Angle de came : 45°. Corps de roue polypropylène injecté, bandage caoutchouc thermoplastique, non tachant, sans pare-fils, moyeu lisse.
Dureté du bandage : Shore A 87.

 **Capacité de charge dynamique:** 80 - 100 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 138 - 188 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	100	32		28	45	38	138	80		2470PJO100R05-28	00904931
	125	32		28	45	41	163	100		2470PJO125R05-28	00903797
	150	32		28	45	45	188	100		2470PJO150R05-28	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions											
	100	32		28	96	38	138	80		2474PJO100R26-28S45	00904329
	125	32		28	96	41	163	100		2474PJO125R26-28S45 2xM8	00904329
	150	32		28	96	45	188	100		2474PJO150R26-28S45 4xM8	Sur demande
Blocage central 2 fonctions											
	100	32		28	96	38	138	80		2476PJO100R26-28S45	00902011
	125	32		28	96	41	163	100		2476PJO125R26-28S45 4xM8	00903354
	150	32		28	96	45	188	100		2476PJO150R26-28S45 4xM8	Sur demande



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
 - 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.
- Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Idéale pour les lits de soin et HAD non brancardés

Facile à déplacer et à bloquer.

Existe aussi avec un angle de came de 30°.

Exemples d'application : lits de maison de retraite ou lits de soins en chambre.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

MÉDICAL

Lits de soin

Famille Agila - Série 2470/74/76 YGO R05 et R26

Chape en acier zingué, pivot sur double chemin de billes, axe boulonné. Fixation à tige. Angle de came : 45°.

Roue conductrice d'électricité, non tachante, corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique, gris non tachant, moyeu lisse.

Dureté du bandage : Shore A 87.

 **Capacité de charge dynamique:** 80 - 100 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 138 - 163 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 125 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	100	32		28	45	38	138	80		2470YGO100R05-28	Sur demande
	125	32		28	45	41	163	100		2470YGO125R05-28	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions											
	100	32		28	96	38	138	80		2474YGO100R26-28S45 4xM8	Sur demande
	125	32		28	96	41	163	100		2474YGO125R26-28S45 4xM8	Sur demande
Blocage central 2 fonctions											
	100	32		28	96	38	138	80		2476YGO100R26-28S45 4xM8	Sur demande
	125	32		28	96	41	163	100		2476YGO125R26-28S45 4xM8	Sur demande



Version
conductrice
d'électricité



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.

Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Idéale pour les lits de soin et HAD

Facile à déplacer et à stabiliser. Non adaptée aux lits brancardés.

Roue conductrice d'électricité pour protéger les utilisateurs des décharges électrostatiques.

Existe également avec un angle de came de 30°.

Exemples d'application : lits de maisons de retraite ou lits de soins en chambre.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Famille Agila - Série 2470/74/76 PJP R05 et R36

Chape en acier zingué, pivot sur double chemin de billes, axe boulonné. Fixation à tige. Angle de came : 30°.
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique, non tachant, avec pare-fils intégrés, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 87.

- Capacité de charge dynamique: 100 kg
Résistance à la température: - 20 / + 60 °C
Hauteur: 138 - 188 mm
Diamètre de roue: 100 - 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes										
	100	32		32	45	38	138	100	2470PJP100R05-32	Sur demande
	125	32		32	45	41	163	100	2470PJP125R05-32	Sur demande
	150	32		32	45	45	188	100	2470PJP150R05-32	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions										
	100	32		32	50	38	138	100	2474PJP100R36-32S30 4xM6	00903405
	125	32		32	50	41	163	100	2474PJP125R36-32S30 4xM6	00904572
	150	32		32	50	45	188	100	2474PJP150R36-32S30 4xM6	Sur demande
Blocage central 2 fonctions										
	100	32		32	50	38	138	100	2476PJP100R36-32S30 4xM6	00903404
	125	32		32	50	41	163	100	2476PJP125R36-32S30 4xM6	00904573
	150	32		32	50	45	188	100	2476PJP150R36-32S30 4xM6	Sur demande



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :
- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.
Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Idéale pour les lits de soin et HAD non brancardés

Facile à déplacer et à bloquer.
Exemples d'application : lits de maisons de retraite ou lits de soins en chambre.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

MÉDICAL

Lits de soin

Famille Agila - Série 2470/74/76 XSP R05 et 36

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné. Fixation à tige.
Angle de came : 30°.

Corps de roue en polyamide, conducteur d'électricité, bandage polyuréthane avec pare-fils, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 98.

-  **Capacité de charge dynamique:** 100 kg
-  **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C
-  **Hauteur:** 138 - 188 mm
-  **Diamètre de roue:** 100 - 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	100	32		32	45	38	138	100		2470XSP100R05-32	Sur demande
	125	32		32	45	41	163	100		2470XSP125R05-32	Sur demande
	150	32		32	45	45	188	100		2470XSP150R05-32	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions											
	100	32		32	50	38	138	100		2474XSP100R36-32S30 4xM6	Sur demande
	125	32		32	50	41	163	100		2474XSP125R36-32S30 4xM6	00903970
	150	32		32	50	45	188	100		2474XSP150R36-32S30 4xM6	00903971
Blocage central 2 fonctions											
	100	32		32	50	38	138	100		2476XSP100R36-32S30 4xM6	Sur demande
	125	32		32	50	41	163	100		2476XSP125R36-32S30 4xM6	Sur demande
	150	32		32	50	45	188	100		2476XSP150R36-32S30 4xM6	00904353



Version
conductrice
d'électricité



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
 - 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.
- Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Idéale pour les lits de soin et HAD non brancardés

Facile à déplacer et à bloquer.

Roue conductrice d'électricité pour protéger les utilisateurs et les appareils des décharges électrostatiques.

Exemples d'application : lits de maisons de retraite ou lits de soins en chambre.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Famille Agila - Série 2470/44/46 PJP R05 et R26

Roulette en acier embouti, finition zinguée, version pivotante et à frein avec pivot sur double chemin de billes, axe boulonné. Fixation à tige. Angle de came : 45°.

Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore A 87.

 **Capacité de charge dynamique:** 100 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C

 **Hauteur:** 138 - 188 mm

 **Diamètre de roue:** 100 - 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	100	32		28	45	38	138	100		2470PJP100R05-28	00904854
	125	32		28	45	41	163	100		2470PJP125R05-28	00904568
	150	32		28	45	45	188	100		2470PJP150R05-28	00904677
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions											
	100	32		28	96	38	138	100		2474PJP100R26-28S45 2xM8	00904686
	125	32		28	96	41	163	100		2474PJP125R26-28S45 2xM8	00904576
	150	32		28	96	45	188	100		2474PJP150R26-28S45 2xM8	00904687
Blocage central 2 fonctions											
	100	32		28	96	38	138	100		2476PJP100R26-28S45 2xM8	00901788
	125	32		28	96	41	163	100		2476PJP125R26-28S45 2xM8	00904569
	150	32		28	96	45	188	100		2476PJP150R26-28S45 2xM8	00904688



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.

Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Idéale pour les lits de soin et HAD non brancardés

Facile à déplacer et à bloquer.

Existe également avec un angle de came 30°.

Exemples d'application : lits de maisons de retraite ou lits de soins en chambre.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

MÉDICAL

Lits de soin

Famille Agila - Série 2470/74/76 XSX R05 et R26

Roulette pivotante, chape en acier embouti, finition zinguée, pivot sur double chemin de billes, axe de roue boulonné. Fixation à tige. Angle de came : 45°.
Corps de roue en polyamide, conductrice d'électricité, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision, pare fils.
Dureté du bandage : Shore A 98.

-  **Capacité de charge dynamique:** 100 kg
-  **Résistance à la température:** - 20 / + 60 °C
-  **Hauteur:** 138 - 188 mm
-  **Diamètre de roue:** 100 - 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	100	32		28	45	38	138	100		2470XSP100R05-28	Sur demande
	125	32		28	45	41	163	100		2470XSP125R05-28	Sur demande
	150	32		28	45	45	188	100		2470XSP150R05-28	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions											
	100	32		28	96	38	138	100		2474XSP100R26-28S45 4xM8	Sur demande
	125	32		28	96	41	163	100		2474XSP125R26-28S45 4xM8	Sur demande
	150	32		28	96	45	188	100		2474XSP150R26-28S45 4xM8	Sur demande
Blocage central 2 fonctions											
	100	32		28	96	38	138	100		2476XSP100R26-28S45 4xM8	Sur demande
	125	32		28	96	41	163	100		2476XSP125R26-28S45 4xM8	Sur demande
	150	32		28	96	45	188	100		2476XSP150R26-28S45 4xM8	Sur demande



Version
conductrice
d'électricité



Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
 - 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.
- Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Idéale pour les lits de soin et HAD non brancardés

Facile à déplacer et à bloquer.
Roue conductrice d'électricité pour protéger les utilisateurs des décharges électrostatiques.
Existe également avec un angle de came 30°.
Exemples d'application : lits de maisons de retraite ou lits de soins en chambre.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○



MÉDICAL

LITS DE SOINS

FAMILLE AVIANA

 **100 kg**  **105 mm**  **075 mm**

Nos roulettes Aviana pour lits de soin sont particulièrement adaptées aux lits Alzheimer : leur faible hauteur contribue à diminuer les risques de blessures graves des patients en cas de chute.



Retrouvez la gamme Aviana p.354.

Nos roulettes Aviana pour les lits de soin sont conformes à la norme EN 12530.

Autre famille de produits conseillée pour les lits de soins



Agila
p.343



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

Famille Aviana - Série 5979 PIP R26 et R36

Chape en nylon de très haute qualité, double chemin de billes, axe de roue riveté.
Fixation à tige.
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel, non tachant, roulements à billes de précision.
Dureté du bandage : Shore A 75.

- Capacité de charge dynamique: 100 kg
Résistance à la température: -20 / +60 °C
Hauteur: 105 mm
Diamètre de roue: 75 mm

Table with 10 columns: Diamètre de roue [mm], Largeur de bandage [mm], Diamètre de la tige [mm], Longueur de la tige [mm], Déport [mm], Hauteur [mm], Capacité de charge dynamique [kg], Description, Code article. It lists two models: 5979PIP075R36-32S30 and 5979PIP075R26-28S30.

Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.

Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.

Idéale pour les lits d'Alzheimer
Faible hauteur.
Roulette jumelée avec une manœuvrabilité augmentée grâce à l'effet différentiel.
Le mécanisme de frein bloque le roulement et durcit le pivotement.
Roulette surbaissée avec blocage centralisé.
Exemples d'application : lits alzheimer, lits surbaissés.

Table with 2 columns: Propriétés, and a row of 5 circles. Rows include: Résistance au roulement, Bruit du mouvement, Usure, Résistance à l'oxydation.

MÉDICAL

APPAREILS MÉDICAUX

FAMILLE LINEA

 **150 kg**  **130 - 155 mm**  **125 - 150 mm**

TENTE dispose de nombreuses années d'expérience dans le secteur médical. Notre expertise et notre étroite collaboration avec des fabricants renommés de matériel hospitalier, d'appareils d'imagerie et soin ou encore de lits médicaux nous ont permis de développer des produits adaptés aux établissements de santé.

C'est pourquoi nous disposons d'une large gamme de roulettes Linea. Dans les pages suivantes, vous découvrirez les références idéales pour tous les appareils médicaux.



Retrouvez la gamme Linea p.356 à 357.

Nos roulettes Linea pour les appareils médicaux sont conformes à la norme EN 12531.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

MÉDICAL

Appareils médicaux

Famille Linea - Série 5940/44/46 UAP R05 et R36

Chape polyamide avec pousse câble intégré, pivot sur double roulements à billes. Fixation à tige. Angle de came : 30°.

Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision.

Dureté du bandage : Shore D 42.

 **Capacité de charge dynamique:** 150 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C

 **Hauteur:** 130 - 155 mm


 **Diamètre de roue:** 125 - 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]	Description	Code article
Roulettes pivotantes 	125	15		32	45	40	130	150	5940UAP125R05-32 CC R9002	Sur demande
	150	15		32	45	47,5	155	150	5940UAP150R05-32 CC R9002	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions 	125	15		32	50	40	130	150	5944UAP125R36-32S30 CC R9002	Sur demande
	150	15		32	50	47,5	155	150	5944UAP150R36-32S30 CC R9002	Sur demande
Blocage central 2 fonctions 	125	15		32	50	40	130	150	5946UAP125R36-32S30 CC R9002	Sur demande
	150	15		32	50	47,5	155	150	5946UAP150R36-32S30 CC R9002	Sur demande

Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.

Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.



Idéale pour le matériel de soins et d'exams

Roulette jumelée avec une manœuvrabilité augmentée grâce à l'effet différentiel.

Déplacement aisé grâce aux roulements à billes dans la tête pivotante et au moyeu pour un moindre effort au pivotement.

Exemples d'application : appareils de chirurgie de haute précision.

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

MÉDICAL

Appareils médicaux

Famille Linea - Série 5940/44/46 USC R05 et R36

Chape polyamide avec pousse câble intégré, pivot sur double roulements à billes. Fixation à tige. Angle de came : 30°.

Corps de roue polyamide conductrice d'électricité, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision inox, lavable.

Dureté du bandage : Shore D 42.

 **Capacité de charge dynamique:** 150 kg

 **Résistance à la température:** - 20 / + 80 °C

 **Hauteur:** 130 - 155 mm

 **Diamètre de roue:** 125 - 150 mm

	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge dynamique [kg]		Description	Code article
Roulettes pivotantes											
	125	15		32	45	40	130	150		5940USC125R05-32 CC R9002 lavable	Sur demande
	150	15		32	45	47,5	155	150		5940USC150R05-32 CC R9002 lavable	Sur demande
Roulettes pivotantes à blocage 3 fonctions											
	125	15		32	50	40	130	150		5944USC125R36-32S30 CC R9002 lavable	Sur demande
	150	15		32	50	47,5	155	150		5944USC150R36-32S30 CC R9002 lavable	Sur demande
Blocage central 2 fonctions											
	125	15		32	50	40	130	150		5946USC125R36-32S30 CC R9002 lavable	Sur demande
	150	15		32	50	47,5	155	150		5946USC150R36-32S30 CC R9002 lavable	Sur demande



Version
conductrice
d'électricité

Blocage centralisé 2 ou 3 fonctions :

- 2 fonctions : blocage total ou libre.
- 3 fonctions : blocage total, libre et blocage directionnel.

Le blocage centralisé bloque simultanément plusieurs roulettes au moyen d'une seule pédale de frein.



Pousse câble

Idéale pour matériel de soins et d'exams

Roulette jumelée avec une manœuvrabilité augmentée grâce à l'effet différentiel.

Déplacement aisé grâce aux roulements à billes dans la tête pivotante et au moyeu pour un moindre effort au pivotement.

Roue conductrice d'électricité pour protéger l'utilisateur des décharges électrostatiques.

Propriétés


Résistance au roulement	● ● ● ● ●
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○



MÉDICAL

ACCESSOIRES

PÉDALES DE BLOCAGE ET ACCESSOIRES



Retrouvez la gamme d'accessoires p.360 à 362.



Repérez facilement les produits disponibles en gamme 24h grâce à ce pictogramme.
Plus d'informations p.18 - 19.

Pédales de blocage pour roulette à frein centralisé

Pour les roulettes à blocage centralisé.
Matière : polyamide chargé en fibre de verre.
Toutes les pédales sont livrées avec une vis inox.

						Description	Code article
Accessoires						Double pédale 30 - argent	Sur demande
						Double pédale 45 gauche - argent	00035429
						Double pédale 45 droite - argent	00035434
						Double pédale 30 - gris RAL 7035	00035425
						Double pédale 45 gauche - gris RAL 7035	00035428
						Double pédale 45 droite - gris RAL 7035	00035433
Accessoires						Pédale 45 gauche - argent	00032171
						Pédale 45 droite - argent	00032169
						Pédale 45 gauche - gris RAL 7035	00035439
						Pédale 45 droite - gris RAL 7035	00035441
						Pédale 30 gauche - gris RAL 7035	00035437
						Pédale 30 droite - gris RAL 7035	00035435
Accessoires						Pédale 180 30 - argent	00032420

Propriétés

Résistance au roulement	○ ○ ○ ○ ○
Bruit du mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Bouchons pour pédale de blocage

Nos bouchons se clipsent facilement dans les trous situés sur les pédales de blocage. Différents coloris sont disponibles pour vous aider à détecter rapidement la fonction de blocage gérée par la pédale. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

						Description	Code article
Accessoires						Bouchon vert	00031859
							
Accessoires						Bouchon rouge	00031858
							
Accessoires						Bouchon noir	00031680
							

Propriétés

Résistance au roulement	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bruit du mouvement	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Usure	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Résistance à l'oxydation	☒ ☒ ☒ ☐ ☐

Accessoires et notices d'assemblage pour blocage centralisé

Levier de commande pour transmettre la fonction sur la deuxième paire de roulettes.
Adaptateur pour la prise du levier de commande rond hors du tube.
Palier de maintien pour les barres hexagonales de roulettes.

						Description	Code article
Accessoires						Adaptateur rond	00002041
							
Accessoires						Levier de commande 24 mm	00002878
						Levier de commande 28 mm	00004941
						Levier de commande 65 mm	00008215
Accessoires						Palier de maintien	00008272
							
Accessoires						Barre hexagonale R26x1000 S	000022157
							

Notice d'assemblage

Toutes les roulettes de lits sont livrées avec un bouchon de sécurité en matière synthétique situé dans le perçage de fixation et facile à démonter. Ôtez cette sécurité juste avant le montage afin d'éviter tous risques de déréglage.

Propriétés

Résistance au roulement	
Bruit du mouvement	
Usure	
Résistance à l'oxydation	

INFORMATIONS TECHNIQUES

TOUT UN SYSTÈME AUTOUR DE LA ROULETTE

COMPOSITION D'UNE ROULETTE pages 364 à 365

CODIFICATION TENTE pages 366 à 369

Codification, explications page 366

Correspondances de désignation page 368

SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE pages 370 à 379

Roulements page 370

Fixations page 374

Platines page 376

Tiges page 379

FIXATIONS ET FONCTIONS POUR LE MÉDICAL pages 380 à 381

Tiges de fixations à fonctions intégrées page 380

Cames de commutation page 381

INFORMATION CLIENTS ET UTILISATEURS pages 382 à 383


INFORMATIONS TECHNIQUES

EXPLICATIONS

Quelles sont vos exigences en termes de roues et roulettes ?

Très peu de personnes peuvent répondre à cette question sans réfléchir.

Découvrez ci-après les principales caractéristiques techniques de nos produits, définissez vos besoins et trouvez le bon produit.



HAUTEUR TOTALE



DIAMÈTRE DE LA ROUE

Plus le diamètre est grand, plus il est facile de passer les obstacles.



RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE


Des roues et roulettes résistant à des températures de -40°C à 280°C.

CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE

Pour réduire les risques électrostatiques, nous proposons des roues électro-dissipatrices (ESD).

RÉSISTANCE À LA CORROSION

Pour les roues et roulettes utilisées dans des environnements humides ou en contact avec des substances agressives, TENTE propose des roulettes résistantes à la corrosion.



CAPACITÉ DE CHARGE

Lorsque vous utilisez 4 roulettes, la méthode de calcul suivante permet de déterminer la charge par roulette :

Somme du poids de votre application et de la charge transportée.

Le tout divisé par 3.

$$\frac{\text{Poids total}}{3}$$

FIXATION

Trou central

1 seule vis de fixation

Platine

2 à 4 vis de fixation

Tige ou expansible

pour tubes carrés ou ronds

Tige Circlip

pour fixation enfichable avec circlips pour assemblage rapide

FREIN

Blocage de roue

empêche la roue de tourner

Blocage directionnel

empêche la roulette de pivoter

Blocage total

bloque la roue et le pivot

Blocage centralisé

bloque simultanément plusieurs roulettes à l'aide d'une commande unique

ROULEMENT

Roulement lisse

robustesse, économique

Roulements rouleaux

robustesse, bonne mobilité

Roulements à billes de précision

haute résistance, grande mobilité, vitesse

TYPE DE SOL

Sols souples

roues dures recommandées

Sols durs

bandages souples recommandés

BRUIT DE ROULAGE

Matériaux souples

roulage plus silencieux, meilleur amorti, transport sécurisé des marchandises

Matériaux durs

roulage moins silencieux, meilleure capacité de charge

CODIFICATION TENTE

EXPLICATIONS

UNE RECHERCHE RAPIDE ET EFFICACE


Pour simplifier la sélection d'article, profitez d'un système de codification reprenant toutes les caractéristiques des produits.

COMMENT LIRE NOTRE CODIFICATION

Notre système de codification TENTE est basé sur une structure logique qui vous permet d'identifier rapidement les spécificités de vos roulettes.

La désignation se compose de trois parties, reprenant chacune l'un des composants de la roulette.

CHAPE				ROUE			FIXATION		
3	4	7	0	U	O	T	125	P62	- 105x85
Matériau	Forme de la chape	Type de roulement	Type de roulette	Corps de roue	Bandage	Moyeu	Diamètre de roue en mm	Type de fixation	Dimension de la fixation en mm




EXEMPLE :

3470 UOT 125 P62-105x85

CHAPE

- 3** Chape :
Acier embouti
- 4** Forme de la chape :
Galbée
- 7** Roulement à billes :
2 chemins de billes
- 0** Type de roulette :
Pivotante




FIXATION

P62 Type de fixation :
Platine rectangulaire

105x85 Dimensions de la
fixation :
105 x 85 mm

ROUE


- U** Corps de roue :
Polyamide
- O** Bandage :
Identique au corps
de roue
- T** Moyeu :
Roulement à billes
de précision avec
réduction de bruit



125 Diamètre de roue :
125 mm

CORRESPONDANCE DE DÉSIGNATION

Chape					Roue								
Produits électriques					Accessoires pour produits électriques								
Matière		Forme de chape		Pivot		Type de roulette		Corps de roue		Bandage		Moyeu	
0	Fil ou profil métallique	0	Capotée	0	Tige fixe	0	Roulette pivotante	A	—	A	PUR polyuréthane, injecté	A	Moyeu lisse
1	Tôle légère	1	Anguleuse	1	Simple rangée de billes, rivetée	1	Blocage directionnel	B	Fibre haute température	B	PVC injecté	B	Moyeu lisse claveté
2	Tôle moyenne	2	Droite	2	Tige pivotante	2	Blocage total antérieur	C	Polyuréthane coulé	C	PUR polyuréthane coulé ultratech	C	Roulement à billes de précision inox
3	Tôle lourde	3	Elancée	3	Simple rangée de billes	3	Frein intermittent	D	Tôle rivetée	D	Silicone souple, haute température	D	Roulements rouleaux inox
4	Tôle forte charge	4	Galbée	4	Roulement à billes de précision	4	Blocage centralisé 3 fonctions	E	Acier	E	Caoutchouc élastique noir, vulcanisé	E	Roulement à billes conique inox
5	Polyamide	5	Roulette jumelée, capote avec dôme	5	Pivot en butée et roulements coniques	5	Frein	F	Fonte	F	Caoutchouc élastique, non tachant, vulcanisé	F	Roue à flasque
6	Zamac/Alu	6	Galbée, renforcée	6	Double rangée de billes sans pivot	6	Blocage centralisé 2 fonctions	G	Roue asymétrique	G	Conductrice d'électricité, caoutchouc injecté	G	Entretoise auto-lubrifiante
7	Acier inoxydable pour roulettes de collectivité	7	Avec ressort	7	Double rangée de billes	7	Double blocage suiveur	H	Roue bi-composant anti-vibration	H	Antistatique	H	Moyeu lisse avec pare-fils
8	Acier inoxydable pour roulettes industrielles	8	Fonction spéciale	8	Double rangée de billes, parties métalliques renforcées ou inoxydable pour les roulettes design	8	Roulette fixe	I	Aluminum	I	Caoutchouc résistant non marquant	I	Moyeu lisse sans pare-fils ni entretoise
9	Fonte, acier mécanosoudé	9	Roulette jumelée	9	Pour roulette fixe, avec d'autres fonctions. e.g. Fonction de freinage	9	Fonction spéciale	J	Zamac	J	Caoutchouc injecté	J	Roulement rouleaux avec pare-fils
A	Polypropylène	A	Roulette jumelée	A	—	A	Commande de contrôle	K	—	K	Polypropylène souple	K	Roulement conique
B	Polyacétal	B	Roulette jumelée, capotée	B	—	B	Roulette pivotante avec double blocage et rappel de direction automatique	L	Bois	L	Pneumatique vulcanisé, élastique, non marquant	L	Roulement rouleaux avec entretoise en métal
C	—	C	—	C	—	C	Blocage combiné	M	Polyamide PA, super renforcée	M	Double flasque pour tapis roulants	M	Moyeu lisse inox
D	—	D	Drive	D	—	D	Frein homme mort	N	Acier inoxydable/ Nirosta	N	Mousse de polyuréthane	N	Roue à nez
E	Électrique	E	—	E	—	E	E-lock	O	—	O	Identique au corps de roue	O	Moyeu lisse sans pare-fils
F	—	F	—	F	—	F	Frein de roue papillon	P	Polypropylène PP	P	Pneumatique profil ligné	P	Roulement à billes de précision
								Q	Polyuréthane injecté	Q	Pneumatique, profil pavé	Q	Roulement rouleaux conique
								R	—	R	Wound tread made of canvas and phenolic resin	R	Roulement rouleaux sans pare-fils
S	—	S	—	S	—	S	Roulette pivotante avec rappel de direction automatique	S	Tôle lourde	S	PUR polyuréthane injecté, conductrice d'électricité	S	Roulement rouleaux, bruit réduit
T	—	T	—	T	—	T	Roulette tortue	T	Polyamide PA, renforcé	T	Polyuréthane PUR coulé	T	Roulement à billes de précision, bruit réduit
U	—	U	—	U	E-Drive	U	—	U	Polyamide PA	U	Polyamide	U	Moyeu lisse avec entretoise synthétique
V	—	V	—	V	—	V	—	V	Caoutchouc résistant	V	Caoutchouc noir résistant	V	
W	—	W	—	W	—	W	Roulette pivotante avec rappel de direction automatique et blocage de roue	W	Fibre haute température	W	Caoutchouc élastique, talon dur	W	
X	—	X	—	X	—	X	—	X	Polyamide PA, Conductrice d'électricité	X	Roue pour conteneur à déchets	X	Roulement à billes de précision, étanche
Y	—	Y	—	Y	—	Y	—	Y	Polypropylène PP, Conductrice d'électricité	Y	Caoutchouc noir, conductrice d'électricité	Y	Roulement à billes de précision RS ou 2 RS
Z	—	Z	—	Z	—	Z	Accessoire	Z	Roue à flasque	Z	Caoutchouc résistant noir, conforme REACH	Z	Moyeu lisse, nu



Diamètre de roue	FIXATIONS						Dimensions		
	Type de fixation								
	Groupe principal	Subdivision							
Dans la désignation, le diamètre de la roue est indiqué après la désignation de la chape et de la roue. Par exemple : 2470 PJP 050 P30. Ici, 050 indique le diamètre de la roue. Le diamètre est toujours indiqué en 3 chiffres : 050 = 50 mm ou 100 = 100 mm. Les roues en tant que produit fini sans chape ont un nombre en plus pour indiquer la largeur du bandage. Par exemple : PJP 050/18. Ici, le nombre 18 correspond à la largeur du bandage de la roue PJP.	R	À fixer dans des tubes verticaux ou des trous borgnes	R03	Fixation expansible ronde	R26	Tige pour roulettes à blocage centralisé, limitation du frein	Les dimensions indiquées derrière le type de fixation se réfère à la longueur, la largeur et le diamètre du raccord en question.		
			R05	Tige résistante ronde	R36	Tige pour roulettes à blocage centralisé, limitation du frein, courte			
			R06	Fixation synthétique ronde, courte	R40	Douille synthétique, carrée			
			R07	Fixation synthétique, ronde	R43	Fixation expansible caoutchouc, carrée			
			R08	Douille réductrice ronde	R46	Fixation expansible synthétique, carrée (courte)			
			R09	Boulon moleté	R47	Fixation expansible synthétique, carrée			
			R10	Tige filetée pour roulettes d'ameublement	R48	Réducteur, carré			
			R15	Tige résistante, carrée	R50	Douille synthétique ronde avec circlips rond			
			R20	Douille synthétique (ronde)	R75	Tige résistante, filetée, ronde			
			R21	Douille en zinc injecté	R85	Tige résistante, filetée, carrée			
	P	À fixer avec des vis	P10	Tige platine en U pour roulettes d'ameublement	P62	Platine rectangulaire, norme selon EN-R 42, 105 x 85 mm	Notre équipe d'experts sera ravie de vous aider et de vous apporter des indications supplémentaires.		
			P11	Tige platine en L pour roulettes d'ameublement	P63	Platine rectangulaire, norme selon EN-R 43, 137 x 105 mm			
			P30	Trou central	P64	Platine rectangulaire, norme selon EN-R 44, 175 x 140 mm			
			P31	Trou central, chemin de billes renforcé	P65	Platine rectangulaire, norme selon EN-R 45, 200 x 160 mm			
			P35	Trou central avec bandage	P66	Platine rectangulaire, norme selon EN-R 46, 250 x 200 mm			
			P40	Platine carrée 60 x 60 mm	P67	Platine avec blocage centralisé			
			P41	Platine carrée- spéciale (ex : 55 x 55 mm)	P68	Platine rectangulaire 270 x 250 mm			
			P50	Platine rectangulaire 77 x 67 mm	P69	Platine 137 x 105mm pour roulettes avec blocage centralisé, avec levier			
			P51	Platine rectangulaire 95/90 x 70, standard 75 x 50 mm	P70	Platine 105 x 85mm pour roulettes à blocage centralisé, avec levier			
			P52	Platine rectangulaire 95/90 x 70, entre-axe US	P72	Collerette verticale			
			P53	Platine rectangulaire 55 x 70 mm	P73	Platine triangulaire			
			P54	Platine rectangulaire 55 x 70 mm, avec éléments de freinage	P74	Platine d'angle			
			P60	Platine rectangulaire – spéciale (ex : 120 x 80 mm)	P80	Platine ronde			
			P61	Platine rectangulaire, selon norme EN-R 41, 75 x 60 mm					
			S	Pour fixer avec vis ou boulons filetés	S10	Tige filetée, pour barre , selon norme DIN 1998		S62	Vis hexagonale, fixée
					S50	Vis à tête cylindrique à six pans creux, desserrée		S63	Vis hexagonale, desserrée
	S51	Vis à tête cylindrique à six pans creux, desserrée, chemin à billes renforcé			S70	Tige filetée avec col hexagonal			
	S52	Vis à tête cylindrique à six pans creux, fixée			S73	Tige filetée avec col rond, rivetée			
	S53	Vis à tête cylindrique à six pans creux, séparément			S74	Tige filetée avec col hexagonal, rivetée			
	S59	Vis à tête cylindrique à six pans creux, visée			S75	Tige filetée avec col rond, à insérer par le bas			
	S60	Vis hexagonale, desserrée			S80	Vis à bois			
	S61	Vis hexagonale, desserrée, chemin à billes renforcé							
	H	Fixations pour meubles en bois	H40	Douille synthétique					
	B	Pour fixations incomplètes	B07	Vis/Vis filetée métriques, selon norme DIN 13 pour fixation R07	B20	Tige avec anneau et col			
			B10	Tige avec anneau et col	B21	Tige avec anneau, sans col,			
			B11	Tige avec anneau, sans col	B30	Tige soudée			
					B40	Tige avec circlip synthétique et col,			
	L	Fixations pour montage supplémentaire	L50	Avec anneau pour fixation B10	L51	Trou aveugle pour fixation B10			
			L50	Avec anneau pour fixation B10	L51	Trou aveugle pour fixation B10			

SAVOIR-FAIRE

UNE ROULABILITÉ OPTIMALE

LA PIÈCE MAÎTRESSE DE CHAQUE ROULETTE : LE ROULEMENT

Nos roulettes ne seraient pas dignes de TENTE sans un moyeu de première qualité. C'est aussi pour cette raison que nous vous recommandons de choisir le moyeu le plus adapté à votre application.



En plus du bandage et du diamètre de la roue, c'est principalement le moyeu qui influe sur les propriétés de roulement et sur la qualité de la roulette.

Cependant, chaque application met ses propres exigences au premier plan : les roulettes de meubles sont soumises à d'autres sollicitations que celles des ateliers, elles diffèrent fortement pour les conteneurs à déchets et les lits hospitaliers. De même, les roulettes de chariots libre-service doivent disposer d'autres propriétés que les roulettes pour charges lourdes.

Pour cette raison, TENTE propose une solution concrète adaptée à chaque application grâce à un moyeu optimisé à chaque besoin.


En dehors des trois types de moyeux standard, d'autres variantes sont disponibles pour répondre à vos exigences spécifiques.

Décrivez-nous votre application et nous vous indiquerons le moyeu le plus approprié.



MOYEU LISSE

Le moyeu lisse est la forme la plus simple. Résistant aux chocs, il nécessite peu d'entretien et peut être inoxydable. Ce type de moyeu convient sur des appareils se déplaçant à basse vitesse et sur de courtes distances.



ROULEMENT ROULEAUX

Ce type de moyeu robuste et résistant aux chocs s'emploie essentiellement pour les roulettes de manutention. Il se distingue par une résistance au roulement relativement faible et une capacité de charge importante. La vitesse de déplacement des roues à roulements rouleaux ne doit pas dépasser 4km/h, soit la vitesse au pas.



ROULEMENT À BILLES DE PRÉCISION

Dans ses différentes exécutions, le roulement radial à billes de précision est considéré comme la meilleure solution en termes de moyeu. Il dispose d'une très faible résistance au roulement qui permet de supporter des charges et des vitesses élevées.

SAVOIR-FAIRE

UNE MANIABILITÉ PRÉCISE

UNE MANŒUVRABILITÉ AISÉE ET DES DÉPLACEMENTS AGRÉABLES


La qualité de pivotement d'une roulette dépend de trois éléments déterminants : les dimensions, le diamètre de la roue et le type de pivot.

Pour de faibles charges, les chapes à pivot lisse sont les plus adaptées (exemple : roulettes de chaises et d'ameublement).


Pour des charges moyennes à lourdes, nous recommandons les chapes avec un ou deux chemins de billes (exemple : appareils institutionnels ou de manutention). En effet, le double chemin de billes réduit les frictions dans la chape et confère une meilleure maniabilité.

Pour les très fortes charges, des butées à billes et roulements coniques sont nécessaires pour garantir une meilleure résistance.

Enfin, en ce qui concerne les roulettes pour le secteur médical (exemples : appareils de laboratoires, lits d'hôpitaux et de soin), TENTE propose des roulements à billes de précision d'une qualité supérieure selon la norme DIN. Ceux-ci garantissent un maximum de douceur, de silence et de facilité de roulement.




Series 2470




Deux chemins de billes

Series 2340




Roulement à billes de précision

Series 2040, 2940




Roulement à billes de précision

Series 3430




Simple rangée de billes

Series 3470




Deux chemins de billes

Series 3479




Deux chemins de billes

Series 3640




Roulement à billes de précision

Series 4680




Double rangée de billes sur cuvettes traitées

Series 9680




Double rangée de billes sur cuvettes traitées

Series 9650



Pivot en butée et roulements coniques

Series 9250, 9950



Pivot en butée et roulements coniques


SAVOIR-FAIRE DES FIXATIONS ADAPTÉES

DES FIXATIONS POUR TOUTES LES APPLICATIONS !


Afin de répondre à toutes vos exigences, nous vous proposons une large gamme de fixations permettant un montage rapide et sûr des roulettes. Ainsi vous trouverez des fixations standard telles que les platines, vis et tiges mais aussi des fixations développées pour des applications spécifiques comme, par exemple, des fixations à tige expansibles ou des fixations à blocage centralisé.

Pour choisir la fixation la plus adaptée à vos besoins, il est important de connaître l'application à laquelle sont destinées les roulettes. Il faut également faire attention au montage des fixations : les roulettes doivent être correctement fixées à l'appareil qu'elles soutiennent pour que la capacité de charge maximale soit atteinte.

Si vous êtes à la recherche d'une fixation qui ne figure pas dans notre catalogue, n'hésitez pas à nous contacter : nos experts en mobilité sauront vous guider et trouver la solution adaptée à vos applications.



Œil ou trou
central



Fixation à platine



Fixation expansible,
ronde ou carrée



Tige de fixation, ronde ou
carrée



Tige de fixation pour frein
centralisé



Tige avec circlip



Manchon adapté aux tiges de
fixation



Douille à monter sur tige
avec circlips

SAVOIR-FAIRE


UN LARGE CHOIX DE PLATINES

FIXATIONS À PLATINE TENTE


Sur cette page vous trouverez les schémas des platines les plus courantes classées par désignation.

Pour rappel, le type de fixation est indiqué par la lettre "P" accompagnée de deux chiffres (ex : P40, P50, etc.) et les dimensions se situent après le type de fixation (ex : P40-60x60).


Retrouvez plus d'informations concernant notre codification p.366 à 369.




P40-60x60
Roulettes pivotantes




P41-55x55
Roulettes fixes




P60-80x60
Roulettes pivotantes




P60-95x54
Roulettes fixes




P63-137x105
Roulettes pivotantes





P63-137x115
Roulettes fixes




P66-250x200
Roulettes pivotantes et fixes




P67-137x105
Roulettes pivotantes




P50-77x67
Roulettes pivotantes et fixes




P51-95x70
Roulettes pivotantes et fixes




P54-70x55
Roulettes pivotantes




P60-67x60
Roulettes fixes




P60-95x70
Roulettes pivotantes




P62-103x85
Roulettes fixes




P62-105x85
Roulettes pivotantes




P63-135x110
Roulettes pivotantes et fixes




P63-140x110
Roulettes pivotantes




P63-140x110
Roulettes fixes



P64-175x140
Roulettes pivotantes et fixes



P65-200x160
Roulettes pivotantes et fixes




P68-270x250
Roulettes pivotantes et fixes




INFORMATIONS TECHNIQUES

TIGES DE FIXATION




Nous proposons une gamme complète de tiges de fixation pour tout type de fixation par tubes aux dimensions standard ou cotes spécifiques. Les commandes de fonctions centralisées des roulettes sont parfaitement intégrées.

FIXATION R26-28 S45 M8 standard




Fixation pour tube de 28 mm intérieur. Trou taraudé M8 pour fixation avec deux vis dans le sens de la marche, à 19 mm de la base du tube. Trou hexagonal pour came perpendiculaire au sens de la marche. Longueur tige = 96 mm

FIXATION R36-28 S45 M8 exécution spéciale




Fixation pour tube de 28 mm intérieur. Trou taraudé M8 pour fixation avec deux vis perpendiculaires au sens de la marche, à 19 mm de la base du tube. Trou hexagonal pour came perpendiculaire au sens de la marche. Longueur tige = 88 mm

FIXATION R36-32 S30 M6 standard




Fixation pour tube de 32 mm intérieur. Trou taraudé M6 pour fixation avec deux vis dans le sens de la marche, à 7 mm de la base du tube. Trou hexagonal pour came perpendiculaire au sens de la marche.

FIXATIONS RAPIDES R36-34 ET 36 XS pour tubes de diamètre intérieur 32 mm



Montage plus rapide : pas de vis de fixation.
La fixation est maintenue par la barre hexagonale. La rotation est bloquée par l'embase octogonale de la tige.

CAME DE COMMUTATION




La came transforme le mouvement de rotation du système de commande en mouvement linéaire pour activer les fonctions de la roulette.

3 positions de came
a : Blocage total
b : Libre
c : Blocage directionnel

Options d'angle de blocage
• 2 x 45°
• 2 x 30°

BLOCAGE / DÉBLOCAGE ERGONOMIQUE

En appuyant sur la pédale de frein -qui revient toujours à sa position initiale- vous pouvez bloquer / débloquer alternativement les fonctions de la roulette.



Positions a : Blocage total b : Libre


FIXATIONS DISPONIBLES



R26-28 S45



R36-32 S30



R05



R36-34



R36 XS

INFORMATIONS TECHNIQUES

TIGES ET CAMES DE FONCTIONS


Nos systèmes de commande centralisée fonctionnent par cames actionnant les fonctions des roulettes. Celles-ci sont commutées par des cames intégrées dans les têtes de pivot dans lesquelles passent un axe.

Différentes possibilités d'angles de commutation des cames et de profil d'axes permettent de vous constituer un système ergonomique, fonctionnel et fiable.

TIGES DE COMMANDES DES FONCTIONS INTÉGRÉES

Les tiges de fixation des roulettes à commande centralisée TENTE incluent un système de piston actionné par la rotation d'une came et agissant sur les fonctions de la roulette. Le tout répondant aux plus hauts standards de qualité.


Blocage directionnel



BLOCAGE DIRECTIONNEL

Lorsque vous abaissez votre commande déportée (généralement une pédale fixée sur l'axe de commande principal), la came relève un piston intégré avec une couronne crantée venant bloquer la tête de pivot : votre roulette devient fixe et votre chariot a une conduite droite et stable.


Neutre



FONCTIONS LIBRES


En commutant la commande centralisée en position neutre, votre roulette est libre de ses mouvements.

Blocage total



BLOCAGE TOTAL

En relevant la commande centralisée, dans chaque roulette reliée, vous actionnez une came qui vient abaisser le piston intégré aux roulettes. Celui-ci bloque à la fois la tête de pivot et la ou les roue(s) dans le cas de roulettes jumelées. Votre chariot est parfaitement immobilisé, gage de sécurité.



CAMES DE COMMUTATION

Les cames de commutation des fonctions de roulettes sont la pièce maîtresse de l'efficacité des systèmes centralisés TENTE. Nous proposons une large variété de cames pour une parfaite adaptation à vos matériels.

	Cames à 45°		Cames à 30° et 35°			Cames spécifiques
Blocage directionnel						
	axe hexagonal	axe rond à méplat	axe hexagonal	axe rond à méplat	axe hexagonal	axe hexagonal
	44-7/16''-45°	44-14/12-45°	44-7/16''-30°	44-14/12-30°	44-7/16''-35°	46-7/16''- 4x45°
	Finition jaune brillant		Finition noire mat		marron mat	Finition bleu brillant
Blocage total						
	axe hexagonal	axe rond à méplat	axe hexagonal	axe rond à méplat	axe hexagonal	axe hexagonal
	46-7/16''-45°	46-14/12-45°	46-7/16''-30°	46-14/12-30°	46-7/16''-35°	46-7/16''- 1x30°
	Finition bleu brillant		Finition vert mat		bleue nuit mat	Finition rouge brillant

De nombreuses autres possibilités de commandes de fonctions par cames sont disponibles. Nous pouvons également les personnaliser selon vos spécificités techniques. Veuillez nous consulter.

TENTE

INFORMATIONS CLIENTS ET UTILISATEURS

Conformément à la loi portant sur la sécurité des appareils et des produits - GPSG, décret européen 2001/95/EG-, nous sommes tenus d'informer l'ensemble de nos clients sur l'utilisation de nos produits.

Le non-respect de celle-ci décharge le fabricant de sa responsabilité.

Nous vous informons que les détails techniques et photos présentés dans ce catalogue sont susceptibles d'évoluer et qu'ils ne sont pas contractuels.

1.0. Information produit et usage

Par définition, les roues et roulettes sont des composants généralement interchangeables et destinés à être montés sous des appareils, des meubles, des systèmes de transport ou des produits similaires, pour les rendre mobiles. Cette information concerne les roues et roulettes, et plus particulièrement les roulettes pivotantes destinées à tout matériel de manutention et appareils à déplacement manuel, dont la vitesse de déplacement ne dépasse pas l'allure d'un pas d'homme et ne sont pas utilisés en service continu. Selon cette présente note d'information, nous pouvons décliner quelques catégories d'applications :

- Applications domestiques : chaises, fauteuils, bureaux
- Applications générales : chariots libre-service, mobiliers divers
- Médical : lits, divers appareils médicaux
- Applications industrielles : chariots avec charges moyennes à élevées.

La durabilité des roues est conditionnée selon le respect des préconisations suivantes :

- Une fixation correcte et sécurisée selon préconisations du fabricant ;
- La fixation doit être aux bonnes dimensions et composée du matériau adéquat ;
- La fonction de la roulette ne peut être diminuée ou modifiée par une fixation inadéquate ;
- Les roulettes pivotantes doivent être montées de manière à assurer un parallélisme correct ;
- En cas d'utilisation de roulettes pivotantes uniquement, s'assurer qu'elles soient toutes semblables ;
- En cas d'utilisation à la fois de roulettes pivotantes et de roulettes fixes, s'assurer de leur compatibilité.

En cas d'utilisation en extérieur, notamment en bord de mer ou bien au sein d'environnements corrosifs, faire une demande de produit spécifique avec étude de la solution la plus adaptée.

Lors d'une utilisation à des températures inférieures à -5°C et supérieures à +30°C, favoriser les roulettes spéciales adaptées à ces conditions. En aucun cas, les produits standard ne peuvent être utilisés dans ces conditions aux charges nominales. Tous les composants d'une roulette sont concernés.

Lors de la sélection de votre roulette ou roue, tous les aspects doivent être correctement étudiés et validés selon le type d'usage et conformément à nos schémas de sécurité.

2.0. Mauvaise utilisation

Une mauvaise utilisation, c'est-à-dire une utilisation que ne correspond pas à la fonction normale des roues et roulettes, se caractérise par :

- Une utilisation des roues et roulettes avec une capacité de charge supérieure aux charges unitaires maximales figurant sur le catalogue ;
- Une utilisation sur des sols inappropriés et accidentés, et notamment en présence de bordures, de seuils et de rails ;
- Une utilisation dans des températures ambiantes trop hautes ou trop basses ;
- Le déplacement d'un matériel avec les roulettes en position bloquée ;
- Une utilisation en présence de produits agressifs ou corrosifs ;
- Une exposition plus ou moins importante aux chocs et aux chutes ;
- Une détérioration des bandages par pénétration d'objets pointus ou tranchants ;
- Une utilisation des roues et roulettes à une vitesse supérieure aux normes ;
- Des changements entrepris sur les roulettes qui n'ont pas été prévus par le fabricant.

3.0. Performance des produits

Dans les cas où la performance des produits n'est pas précisée dans notre catalogue/prospectus, il est indispensable de convenir avec nous des performances exigées de nos roulettes ou des composants.

Seront déterminants pour les performances, les normes correspondantes de DIN - ISO -CEN et les classements RAL-RG 607/10.

Des réalisations spécifiques pour les clients peuvent ne pas être conformes aux exigences définies dans les normes.

4.0. Entretien des produits selon l'utilisation

Les roues et roulettes doivent être régulièrement entretenues :

- En graissant tous les roulements ;
- En resserrant les axes et fixations.

Les produits d'entretien ne doivent pas contenir d'agents corrosifs ou nocifs. Les roulettes ou composants sont à remplacer dès que le fonctionnement normal est perturbé.

5.0. Obligation d'information

Pour satisfaire l'obligation d'information ainsi que l'instruction pour l'entretien du produit en fonction de la législation sur la responsabilité civile des produits, les documentations suivantes sont à disposition :

- Pour la revente : des catalogues et des prospectus pour certains produits ;
- Pour les constructeurs de matériel : idem ;
- Pour les utilisateurs : idem.

Pour assurer une utilisation normale des roues et roulettes :

- Le revendeur est tenu de se conformer à l'information du produit (point 1 à 5) et aux documentations. Et de les communiquer aux clients ;
- Les constructeurs sont tenus de se conformer à cette information sur les produits (point 1 à 5) et aux documentations générales du fabricant. Les constructeurs peuvent également demander la documentation pour la communiquer à leurs clients utilisateurs.

UNE DIVERSITÉ DE SOLUTIONS NOS ROULETTES

Tous nos produits ont leurs propres qualités et points forts.

Qu'il s'agisse de normes de conception élevées, d'applications spéciales ou de capacités de charge particulières, notre gamme répond à vos attentes.

Quels que soient vos besoins, vous trouverez la solution optimale parmi nos familles de produits. Contactez-nous pour plus d'informations ou rendez-vous sur notre site internet : www.tente.com

E-Drive



⌀ 125 mm

Alpha



⊃ 70 - 500 kg
⌀ 80 - 200 mm

Delta



⊃ 300 - 600 kg
⌀ 125 - 200 mm

Delta twin



⊃ 600 - 750 kg
⌀ 125 - 200 mm

Zeta



⊃ 300 - 800 kg
⌀ 125 - 250 mm

Kappa



⊃ 300 - 2.000 kg
⌀ 80 - 300 mm

Kappa flex



⊃ 360 - 750 kg
⌀ 160 - 200 mm

Omikron



⊃ 900 - 11.000 kg
⌀ 100 - 500 mm

Radiata



1.200 - 1.500 kg
80 mm

Scout



150 - 350 kg
160 - 200 mm

Integral



100 - 150 kg
100 - 200 mm

Integral twin



125 - 250 kg
100 - 150 mm

Linea clinic



150 - 200 kg
125 - 150 mm

Aviana care



100 kg
75 mm

Aviana



75 mm

Agila



40 - 100 kg
50 - 150 mm

Agila twin



50 - 100 kg
50 - 75 mm

Stora



60 - 160 kg
75 - 160 mm

Mono



30 - 70 kg
50 - 100 mm

Galea



60 - 100 kg
100 - 125 mm

Levina



60 - 100 kg
75 - 150 mm

Linea



40 - 150 kg
50 - 150 mm

Anika



40 - 50 kg
55 - 75 mm

Lumina



30 - 100 kg
35 - 75 mm

Stylea



40 - 100 kg
35 - 100 mm

Smiles



40 kg
50 mm

Compacta



10 - 55 kg
14 - 50 mm

RESTONS EN CONTACT

TENTE SAS

11 rue de l'Orme Brisé - Pringy
77986 Saint Fargeau Ponthierry Cedex

T +33 (0)1 60 65 23 00
info.fr@tente.com

www.tente.com

REJOIGNEZ-NOUS SUR LINKEDIN







www.tente.com



PRODUCTIVITÉ




SÉCURITÉ



DESIGN



DURABILITÉ



ENVIRONNEMENT