

LINEA

594CUAP150P30-13

EAN 4031582408461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktname | Linea |
| Typ | Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 130 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 260 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 170 mm |
| Gesamtbreite | 89 mm |
| Gesamtgewicht | 1,35 kg |
| Zertifikat | Getestet und überwacht durch TÜV Süd |

RAD

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 150 mm |
| Breite der Lauffläche | 22 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|----------------------|
| Material | Polyamid |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Präzisionskugellager |
| Ausladung | 52 mm |
| Schwenkradius | 156 mm |
| Störkreis | 312 mm |
| Dom Durchmesser | 56 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|------------------------|---------------|
| Befestigungsart | Anschraubloch |
| Rückenloch Durchmesser | 13 mm |



Deutscher Designer Club



Interzum Award



IF Design Award

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

