



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

#### WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ● |
| Odejście             | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

#### PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Zeta                          |
| Typ                            | Kółko stałe                   |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 600 kg                        |
| Nośność przy 6 km/h            | 480 kg                        |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                           |
| Nierdzewne                     | Nie                           |
| Nośność statyczne              | 1200 kg                       |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -30 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                         |
| Wysokość całkowita             | 240 mm                        |
| Szerokość całkowita            | 117 mm                        |
| Waga całkowita                 | 1,81 kg                       |

#### OBUDOWA

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Materiał obudowy | Arkusze stalowy, bardzo ciężki |
| Kształt Widelec  | Poszerzane, Wzmacniane         |
| Kolor            | pasywowany na niebiesko        |

#### KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                       |
| Materiał bieżni      | Identyczny z korpusem Koło     |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe               |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło           | Naturalna biel                 |
| Ostony gwintu        | Bez ostony gwintu              |
| Średnica             | 200 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 46 mm                          |
| Szerokość korpusu    | 46 mm                          |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D                     |

#### MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 137 mm             |
| Szerokość płytki                       | 117 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

