

# ALPHA STAINLESS

8477XSC100P62

EAN 4031582381689



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |             |
|--------|-------------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ● ● |

## 핵심 속성

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 제품명            | Alpha stainless    |
| 하우징 유형         | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비    |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 150 kg             |
| 전기 전도성         | 예                  |
| 스테인리스          | 예                  |
| 정지 중 하중용량      | 300 kg             |
| 온도 범위(최소)      | -25 °C             |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C              |
| 총높이            | 128 mm             |
| 전체 너비          | 75 mm              |
| 전체 체중          | 0.95 kg            |

## 하우징

|         |              |
|---------|--------------|
| 주택 자재   | 스테인리스 스틸, 헤비 |
| Fork 외형 | 다양한          |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회     |
| 색상      | 스테인리스 스틸     |
| 오프셋     | 41 mm        |
| 회전 반경   | 123 mm       |
| 회전 간섭   | 246 mm       |
| 돔 직경    | 75 mm        |

## 휠

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드, 전기 전도성       |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성   |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링, 스테인리스     |
| 차축         | 너트로 고정              |
| 휠 색상       | 실버 그레이(유사한 RAL7001) |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함            |
| 직경         | 100 mm              |
| 트레드 폭      | 34 mm               |
| 차체 너비      | 34 mm               |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A          |
| 트레드의 경도(D) | 42 Shore D          |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 105 mm    |
| 플레이트 너비        | 85 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최소)  | 77 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 60 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 77 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 80 mm     |
| 플레이트 구멍 직경     | 9 mm      |

# ALPHA STAINLESS

8477XSC100P62

EAN 4031582381689

주문 번호 00036175  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

B477U00100P62-neu

