

# AGILA TWIN

2970DIK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

EAN 4031582302660



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila twin                    |
| Tipo                          | Rueda giratoria Rueda         |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 100 kg                        |
| Conductivo eléctrico          | No                            |
| Inoxidable                    | No                            |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C                         |
| Altura total                  | 99 mm                         |
| Ancho total                   | 71 mm                         |
| Peso total                    | 0.76 kg                       |

## SOPORTE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material de la carcasa   | Chapa de acero, mediana      |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas        |
| Color                    | Pasivado azul                |
| Desplazamiento           | 31.4 mm                      |
| Radio de giro            | 72.5 mm                      |
| Interferencia de giro    | 145 mm                       |
| Diámetro del domo        | 65 mm                        |

## ARO

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Material del cuerpo                | Chapa de acero             |
| Material de la banda de rodadura   | Goma maciza, sin marcas    |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas cónico |
| Color Aro                          | Pasivado azul              |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas    |
| Diámetro                           | 75 mm                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 25 mm                      |
| Anchura del cuerpo                 | 25 mm                      |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 80 Shore A                 |

## AJUSTE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero para tornillo |
| Diámetro del agujero del Perno | 10.3 mm               |

# AGILA TWIN

2970DIK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

EAN 4031582302660

Número de pedido 00004819

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

