

AGILA TWIN

2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila twin
Emissions de CO2 (àmbit 3)	1.41
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	99 mm
Àmplia general	71 mm
Pes total	0,52 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Senyal gris (RAL7004)
Desplaçament	31,4 mm
Scio de giro	72,5 mm
Sterferencia de giro	145 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	75 mm
Corporació ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	10,3 mm