

LINEA CLINIC LOAD

5984UAP150R36-32S30 D 9002

EAN 4031582382518
订单号 00038181



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Linea clinic load
外壳类型	带中控全锁或方向锁的万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	200 kg
静态载重	400 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	40 ° C
总高	155 mm
总宽度	71 mm
总重量	1.624 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	石板灰 (RAL7015)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	15 mm
轮体宽度	15 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	两个球座圈, 加强的型或不锈钢型
颜色	灰白色 (RAL9002)
偏移量	47.5 mm
旋转半径	122.5 mm
转向干涉	245 mm
圆顶直径	46 mm

固定件

固定件类型	带凸轮孔的阀杆, 用于异型杆, 短版本
螺栓直径	32 mm
螺栓长度	51 mm
螺栓螺纹位置	7 mm
螺栓安装孔数量	2

