

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455
Número de pedido 00034015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Stora
Tipo de carcasa	Rueda giratoria con Freno de rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	80 kg
Capacidad de carga estática	160 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-25 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	153 mm
Ancho total	74 mm
Peso total	0,724 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliuretano Inyectado
Material de la banda de rodadura	Doble brida con Pistas
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Gris pizarra (RAL7015)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Anchura del cuerpo	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	59 Shore D

SOPORTE

Material	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Función especial
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	40 mm
Radio de giro	102,5 mm
Interferencia de giro	205 mm
Diámetro del domo	65 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno	13 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Diseñado para el siguiente Tamaño de los palés: Anchura de pista: aprox.: 2,75 mm, Anchura de la ranura: aprox. 5,7 mm, Profundidad de ranura: > 10 mm.

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Número de pedido 00034015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

