



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	ICS
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	141 mm
总宽度	52 mm
总重量	0.558 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	集成螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

支架

材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	银灰色 (RAL7001)
偏移量	38 mm
旋转半径	87 mm
转向干涉	174 mm
圆顶直径	52 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	77 mm
上板宽	67 mm
上板孔长度 (最小)	46.5 mm
上板孔长度 (最大)	51.5 mm
上板孔宽度 (最小)	56 mm
上板孔宽度 (最大)	61.5 mm
上板孔直径	8.5 mm

技术图纸

