INFORMACJE O PRODUKCIE

ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●○○○
Odejście	●●●●●
Odporność na korozję	●●●●●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Alpha stainless
Typ	Kółko stałe
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	125 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Tak
Nośność statyczne	250 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	250 °C
Wysokość całkowita	128 mm
Szerokość całkowita	85 mm
Waga całkowita	0,51 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Nierdzewne, ciężka
Kształt Widelec	Poszerzane
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe
Kolor	Stal Nierdzewne

KOŁO

Materiał ciała	Tworzywo sztuczne termoutwardzalne, odporne na wysoką temperaturę
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Sucha tuleja łożyskowa
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Kolor Koło	Czarny
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	35 mm
Szerokość korpusu	35 mm
Twardość Bieżnia (D)	90 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytka prostokątna
Długość płytki	100 mm
Szerokość płytki	85 mm
Długość otworu płytki (minimalna)	77 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	60 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	80 mm
Średnica otworu płytki	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478BOG100P62


EAN 4031582347074

Numer zamówienia 00035519

Rysunki produktu







© Copyright 2026 TENTE International GmbH