



图片可能与原产品不同

表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ ○ |

核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Agila          |
| 外壳类型      | 带方向锁的旋转脚轮      |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg         |
| 导电        | 否              |
| 不锈        | 否              |
| 静态载重      | 200 kg         |
| 温度范围（最低）  | -40 °C         |
| 最高温度范围    | 80 °C          |
| 总高        | 185 mm         |
| 总重量       | 1.12 kg        |

支架

|      |        |
|------|--------|
| 外壳材料 | 钢板，中号  |
| 支架形状 | 宽      |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色   | 蓝色钝化   |
| 偏移量  | 36 mm  |
| 转向干涉 | 262 mm |

轮子

|         |         |
|---------|---------|
| 轮体材料    | 聚酰胺     |
| 胎面材料    | 聚氨酯，注塑  |
| 轴承      | 精密滚珠轴承  |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置 |
| 直径      | 150 mm  |
| 胎面宽度    | 32 mm   |
| 胎面硬度（D） | 40 肖氏 D |

固定件

|           |         |
|-----------|---------|
| 固定件类型     | 矩形板     |
| 上板长       | 77 mm   |
| 上板宽       | 67 mm   |
| 上板孔长度（最小） | 56 mm   |
| 上板孔长度（最大） | 61.5 mm |
| 上板孔宽度（最小） | 46.5 mm |
| 上板孔宽度（最大） | 51.5 mm |
| 上板孔直径     | 8.5 mm  |

