



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ●
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea
Ház típusa	Forgóvillás görgő kombinált fékkel
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	130 kg
Elektromosan vezető	Igen
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	260 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	1,2 kg
Teljes szélesség	82 mm
Tanúsítvány	TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkerek villa
Forgócsapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	258 mm
Kupola átmérője	52 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	20 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Tömör csap, kerek
Csavar átmérője	22 mm
Csavar hossza	40 mm

Product Drawings

