



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ● |
| Odejście             | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

### PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Zeta                           |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy  |
| Nośność przy 4 km/h            | 500 kg                         |
| Nośność przy 6 km/h            | 400 kg                         |
| Nośność statyczne              | 1000 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                         |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C                          |
| Wysokość całkowita             | 290 mm                         |
| Szerokość całkowita            | 96 mm                          |
| Waga całkowita                 | 4,76 kg                        |

### KOŁO

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Materiał ciała       | Aluminium                               |
| Materiał bieżni      | Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana |
| łożysko              | łożysko kulkowe precyzyjne              |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki          |
| Kolor Koło           | Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)    |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu                       |
| Średnica             | 250 mm                                  |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                                   |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                                   |
| Twardość Bieżnia (A) | 67 Shore A                              |

### OBUDOWA

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiał               | Arkusze stalowy, bardzo ciężki                  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane, Wzmacniane                          |
| łożysko obrotowe       | Dwa wyściagi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko                         |
| Wysięg                 | 55 mm                                           |
| Promień działania koła | 180 mm                                          |
| Zasięg działania koła  | 360 mm                                          |
| Średnica kopuły        | 96 mm                                           |

### MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 137 mm             |
| Szerokość płytki                       | 105 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# ZETA

4687IEP250P63

EAN 4031582308143

Numer zamówienia 00803922



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

