

# AGILA TWIN

2970PIP075P50



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila twin
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	80 kg
Статичний Вантажопідйомність	160 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	102 mm
Загальна вага	0,652 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
	м'який
Матеріал протектору	Лита гума, без маркування
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	75 mm
Протектор	25 mm
Твердість Протектор (A)	75 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Виля Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	31,4 mm
Радіус повороту	68,9 mm
Поворотне з'єднання	137,8 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	77 mm
Ширина тарілки	67 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	56 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	51,5 mm
Діаметр отвору планшета	8,5 mm

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

