PRODUKTINFORMATION

# AGILA STAINLESS

7477PJO075P40

EAN 4031582351033



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●●○ |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●● |

## HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Agila stainless |
| Typ | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 75 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Ja |
| Statische Tragfähigkeit | 150 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 100 mm |
| Gesamtbreite | 43 mm |
| Gesamtgewicht | 0,32 kg |

## GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Rostfreier Stahl, mittel |
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Stahl, Rostfrei |
| Ausladung | 24 mm |
| Schwenkradius | 81 mm |
| Störkreis | 162 mm |
| Material spring | hoch korrosionsbeständige Zinklamellenbeschichtung |
| Material brake pedal | verchromter Zinkdruckguss |
| Dom Durchmesser | 43 mm |

## RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Lager | Gleitlager |
| Radfarbe | Silbergrau (RAL7001) |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 75 mm |
| Breite der Lauffläche | 25 mm |
| Breite des Radkörpers | 25 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |

## BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Quadratische Platte |
| Plattenlänge | 60 mm |
| Plattenbreite | 60 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 38 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 48 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 38 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 48 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 6,3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA STAINLESS


7477PJO075P40


EAN 4031582351033


Bestellnummer 00036682

**Produktzeichnungen**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH