

LEVINA STAINLESS

5381PJO100P30-13

EAN 4031582370461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●●○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●●●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Levina stainless
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con blocco direzionale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	80 kg
Portata statica	160 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	137 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Senza parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Sottile
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile
Disassamento	36 mm
Raggio di piroettamento	98 mm
Ingombro di piroettamento	196 mm
Inossidabile	✓

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	13 mm

Premio
Universal
DesignClub del
progettista
tedesco

LEVINA STAINLESS


5381PJO100P30-13

EAN 4031582370461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI



Premio
Universal
Design



Club del
progettista
tedesco