



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Agila
Typ	Bockrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	69 mm
Gesamtbreite	35 mm
Gesamtgewicht	0,11 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, mittel
Gabelform	Bauchig
Farbe	Blaupassiviert
Dom Durchmesser	27 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	19 mm
Breite des Radkörpers	19 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Quadratische Platte
Plattenlänge	55 mm
Plattenbreite	55 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	38,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	44 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	38,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	44 mm
Plattenloch Durchmesser	6,3 mm

