



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Galea
Tipo de alojamento	Rodízio giratório com travão total
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	60 kg
Capacidade de carga estática	120 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	138 mm
Peso geral	0,481 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha sólida, não deixa marcas
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	32 mm
Dureza do Piso (A)	80 Shore A

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Fechado
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Offset	40 mm
Interferência giratória	205 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	90 mm
Largura da placa	70 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	60 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	70 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	50 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	55 mm
Diâmetro do furo da placa	8 mm

GALEA

5077PIO100P60-90X70

EAN 4031582362602



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

