

# OMIKRON TWIN

9950FTP300P68

EAN 4031582316827  
Número de pedido 00800999



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre del producto           | Omikron twin                             |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria Rueda                    |
| Estándar                      | similar EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 6000 kg                                  |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 4000 kg                                  |
| Capacidad de carga estática   | 9000 kg                                  |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                                   |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                                    |
| Altura total                  | 415 mm                                   |
| Ancho total                   | 272 mm                                   |
| Peso total                    | 66,914 kg                                |

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Fundición                        |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Fundido             |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje                                | Enroscado con tuerca             |
| Color Aro                          | Amarillo miel (RAL1005)          |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 300 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 80 mm                            |
| Anchura del cuerpo                 | 80 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                       |

## SOPORTE

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Material                 | Hierro fundido, o hierro forjado, pesado                    |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte                                |
| Rodamiento giratorio     | Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda |
| Color                    | Transparente Revestimiento                                  |
| Desplazamiento           | 80 mm                                                       |
| Radio de giro            | 248 mm                                                      |
| Interferencia de giro    | 496 mm                                                      |
| Diámetro del domo        | 250 mm                                                      |

## AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 270 mm            |
| Anchura de la placa                        | 250 mm            |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 210 mm            |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 230 mm            |
| Diámetro del orificio de la placa          | 17 mm             |

# OMIKRON TWIN

9950FTP300P68

EAN 4031582316827

Número de pedido 00800999



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

