PRODUKTINFORMATION

LINEA LIGHT

5925POH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404012



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea light
Type	Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	40 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	80 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	68 mm
Samlet bredde	46 mm
Samlet vægt	0,09 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Stift, drejelig
Udfaldsradius	67 mm
Udfaldsdiameter	134 mm
Dome-diameter	23 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	65 mm
Hjulbane bredde	13,9 mm

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	10 mm

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LIGHT

5925POH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404012

Produkttegninger





Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH