



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

#### WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ● ○ |

#### PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Galea                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 162 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 65 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,62 kg                                  |

#### OBUDOWA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Materiał obudowy       | Poliamid             |
| Kształt Widelec        | Zamknięte            |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe  |
| Kolor                  | Jasnoszary (RAL7035) |
| Wysięg                 | 40 mm                |
| Promień działania koła | 95 mm                |
| Zasięg działania koła  | 190 mm               |
| Średnica kopuły        | 59 mm                |

#### KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen               |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny    |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor Bieżnia        | Ruch szary A (RAL7042)     |
| Kolor Koło           | Ruch szary A (RAL7042)     |
| Ostony gwintu        | Z ostoną gwintu            |
| Średnica             | 125 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 30 mm                      |
| Średnica otworu Oś   | 0 mm                       |
| Długość piasty       | 0 mm                       |
| Szerokość korpusu    | 30 mm                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 90 Shore A                 |

#### MOCOWANIE

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Typ mocowania    | Trzpień pełny, okrągły |
| Średnica Trzpień | 22 mm                  |
| Długość Trzpień  | 40 mm                  |

