

# INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32

EAN 4031582341485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Integral twin                                          |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe                                         |
| Standardowy                    | podobne normy EN12531 –<br>Odlewy do łóżek szpitalnych |
| Nośność przy 3 km/h            | 125 kg                                                 |
| Nośność przy 4 km/h            | 125 kg                                                 |
| Przewodzące prąd elektryczny   | ✓                                                      |
| Nośność statyczne              | 250 kg                                                 |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -30 °C                                                 |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                                                  |
| Wysokość całkowita             | 150 mm                                                 |
| Szerokość całkowita            | 60 mm                                                  |
| Waga całkowita                 | 1,308 kg                                               |
| Certyfikacja                   | Testowane i monitorowane przez<br>TÜV Süd              |



Nagroda  
German  
Design  
Award



Nagroda Red  
Dot  
Design  
Award

## KOŁO

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                                     |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione      |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu                              |
| Średnica             | 125 mm                                       |
| Szerokość Bieżnia    | 12 mm                                        |
| Twardość Bieżnia (D) | 40 Shore D                                   |

## OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiał               | Arkusz stalowy, średni     |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło        |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Wysięg                 | 37,5 mm                    |
| Promień działania koła | 100 mm                     |
| Zasięg działania koła  | 200 mm                     |

## MOCOWANIE

|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania    | Trzpień pełny, okrągły                                                                         |
| Średnica Trzpień | 32 mm                                                                                          |
| Długość Trzpień  | 45 mm                                                                                          |
| Wskazówka        | Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. |

## DODATKOWE INFORMACJE

Zmywalne zgodnie z AK-BWA

# INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32

EAN 4031582341485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---



Nagroda  
German  
Design  
Award



Nagroda Red  
Dot  
Design  
Award