



图片可能与原产品不同

表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ ○ |

核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Agila          |
| 外壳类型      | 万向脚轮           |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 60 kg          |
| 导电        | 否              |
| 不锈        | 否              |
| 静态载重      | 120 kg         |
| 温度范围（最低）  | -20 °C         |
| 最高温度范围    | 60 °C          |
| 总高        | 100 mm         |
| 总重量       | 0.25 kg        |

支架

|      |         |
|------|---------|
| 外壳材料 | 钢板，中号   |
| 支架形状 | 宽       |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道  |
| 颜色   | 蓝色钝化    |
| 偏移量  | 24 mm   |
| 旋转半径 | 61.5 mm |
| 转向干涉 | 123 mm  |

轮子

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 轮体材料    | 聚丙烯                 |
| 胎面材料    | 实心橡胶，不留痕，Shore A 63 |
| 轴承      | 滑动轴承                |
| 侧盖      | 无螺纹护罩               |
| 直径      | 75 mm               |
| 胎面宽度    | 25 mm               |
| 胎面硬度（A） | 80 岸 A              |

固定件

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 固定件类型 | 螺栓孔                |
| 螺栓孔直径 | 11 mm              |
| 提示    | 脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。 |

