

LINEA CLINIC LOAD

5986UAP150R36-32S30

EAN 4031582382525



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktname | Linea clinic load |
| Typ | Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 200 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 400 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 155 mm |
| Gesamtbreite | 71 mm |
| Gesamtgewicht | 1,51 kg |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|--|
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Ausladung | 47,5 mm |
| Schwenkradius | 122,5 mm |
| Störkreis | 254 mm |

RAD

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 150 mm |
| Breite der Lauffläche | 15 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|--------------------|---|
| Befestigungsart | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz |
| Zapfen Durchmesser | 32 mm |
| Zapfenlänge | 50 mm |



Deutscher Designer Club



Interzum Award



IF Design Award

