



### PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Kappa   |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 1000 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 800 kg  |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 2000 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C  |
| Plage de température (maximale) | 60 °C   |
| Hauteur                         | 305 mm  |
| Largeur totale                  | 110 mm  |
| Poids                           | 5.94 kg |

### CHAPE

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Déport                  | 61 mm    |
| Rayon d'encombrement    | 187.5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 375 mm   |
| Lubrification nipple    | 1        |
| Diamètre du dôme        | 111 mm   |

### ROUE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre                 | 250 mm |
| Largeur du bandage       | 55 mm  |
| Largeur du corps de roue | 55 mm  |

### RACCORD

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Longueur de la platine                     | 135 mm |
| Largeur de la platine                      | 110 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm  |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm  |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm  |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm  |

