

INTEGRAL TWIN

2946UAP150R26-28S45 4xM8

EAN 4031582443325



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	45 mm
Rayon d'encombrement	120 mm
Diamètre d'encombrement	240 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	15 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	96 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral twin
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	175 mm
Largeur totale	70 mm
Poids	1.43 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd



INTEGRAL TWIN

2946UAP150R26-28S45 4xM8

EAN 4031582443325



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

