

ALPHA

3477UER160P30-13

EAN 4031582305838



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Alpha
Tipo	Rueda giratoria con Freno total
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	200 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	400 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Altura total	195 mm
Peso total	2.34 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Chapa de acero, pesada
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	60 mm
Radio de giro	167 mm
Interferencia de giro	334 mm

ARO

Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, negro, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Eje	Enroscado con tuerca
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	160 mm
Ancho de Banda de rodadura	46 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	64 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno	13 mm

ALPHA

3477UER160P30-13

EAN 4031582305838



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

