INFORMAÇÕES DO PRODUTO

AGILA

2477PJP150R05-28 M8/19

EAN 4031582302189



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●●○
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Agila
Tipo	Rodízio giratório com travão total
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	100 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	188 mm
Largura geral	60 mm
Peso geral	1,25 kg

SUPORTE

Material da caixa	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Amplo
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	36 mm
Raio giratório	131 mm
Interferência giratória	262 mm
Diâmetro do dome	60 mm

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Cinzento prateado (RAL7001)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	150 mm
Largura do Piso	32 mm
Largura do corpo	32 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo	28 mm
Comprimento do Furo	45 mm
Posição da rosca do furo	19 mm
Quantidade de furos: parafusos de fixação	2

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2477PJP150R05-28 M8/19


EAN 4031582302189

Número de encomenda 00029364

Desenhos do produto







© Copyright 2026 TENTE International GmbH